

コードレススチームアイロン

コードレススチームアイロン (CSI-307)



コードレススチームアイロン

CSI-307 XS クローム
メタリック **EA763AN-62A**

オープン価格★

★ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



CSI-307の特長

温度表示液晶ディスプレイ

設定温度とかけ面の温度目安が分かる見やすい液晶ディスプレイ。かけ面の温度に合わせて6段階のバーで表示します。スタンドに置いたときに、温度変化が確認できます。

設定温度を（高）にした場合



かけ面の温度変化にともない、バーが上昇します。設定温度（高）に達すると音でお知らせします。

パワースチーム


ショットボタンを押すと強力なスチームが吹き出します。ガンコなシワや厚手の布地の仕上げに適しています。



イメージ図

ハンガースチーム

パワースチームをしながら軽くかけ面でならすと、ハンガーにつるしたままの衣類にアイロンがけができます。



イメージ図

スプレー


タンク内の水を霧状のスプレーにして直接衣類にあてます。特に綿、麻などの布地の仕上げに便利です。



イメージ図


タテ・ヨコ収納

タテ置きもヨコ置きもできるので、収納スペースに合わせて置き方を変えられます。



おきらくスタンド

スタンドの角度を3段階に調節できるので、アイロンがけに適した角度を設定できます。



20°
床に座って



25°
テーブルの上で



30°
立ったままで



通電ランプ&オートオフ

プラグをコンセントに挿すと、スタンドのランプが点灯します。ランプで通電状態をお知らせするので、電源プラグの抜き忘れ防止に役立ちます。約10分後に自動的に電源が切れるオートオフ機能付。



便利な機能も充実



セラミックコート(かけ面)

すべりの良い軽いかけ心地のセラミックコートを採用。

高温・中温スチーム

布地に合わせて高温と中温のスチームを使い分けできます。

カセット式水タンク

注水カンタン、約140mlの大容量です。

コードリール

スタンドのコードもスッキリ収納できます。

仕様表

EA763AN-62A

消費電力	1,200W	
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	収納時※1	25.7×15.3×23.0cm
	アイロン本体	21.0×10.5×13.8cm
本体質量	収納時※1	約1,950g
	アイロン本体	約940g
水タンク	約140ml	
コード長	1.4m	
スチーム持続時間※2	約70秒	
付属品	収納ケース	

※1 スタンド・ケース含む。

※2 アイロン本体を浮かせた状態(温度設定高温時)