

屋外用サージプロテクタ 取扱説明書

この度は屋外用サージプロテクタ(LAN-NF10GPOE)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡くだ 、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①サージプロテクタ ……………1個 ②アースコード(約0.5m) ·······1本 ④取扱説明書·保証書(本書) ······1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(LAN-NF10GP0E)と**上記の番号**(①~④)と 名称(アースコードなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

△警告

- ●分解、改造はしないでください。
- 〈火災、感電、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
- ●水などの液体に濡らさないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- ●本体に異常がある場合は使用を中止してください。〈火災、感電の恐れがあります〉
- ●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。 〈小さい部品を飲み込んだりする危険性があります〉

企注意


- ●取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。 機器の故障の原因となります。
- ●次のようなところで使用しないでください。
- (1)直接日光の当たる場所
- (2)湿気や水分のある場所 (3)傾斜のある不安定な場所
- (4)静電気の発生する場所
- (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- ●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- ●本製品は生命維持のための医療機器用、航空宇宙用、原子力制御用などの極めて高い信頼性が要求される への搭載を目的としていません。
- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。 (2)機器は柔らかい布で拭いてください。


(3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

1.特長

- ●IP67規格を取得した防水防塵仕様、アルミニウム筐体で屋外用に設計された ギガビット PoE対応 屋外用サージプロテクタです。
- ●PoE(802.3af/at/bt)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを、落雷から保護します。
- ●8回線のネットワーク信号をサポートし、PoEワイヤのサージ保護を提供します。
- ●10/100/1000Mbpsのデータレートだけでなく、2.5/5/10GbEN Base-Tもサポートします。 IEEE802.3af/at/PoE ++標準のPoEワイヤをサポートし、サージによる損傷から機器を保護します。

2.各部の名称





・PoE給電に使用するケーブルは、原則カテゴリ5eストレートケーブル、AWG24以上の仕様で ケーブル径5~12mmのものを選んでください。

・使用できるケーブルの種類については、ご使用になる機器の取扱説明書を参照してください。 ・接続するケーブルは、RJ-45コネクタ(スリムブーツ付)タイプのケーブルをご使用ください。

4.接続方法



1.ネジ部分を反時計回りに回して



2.ネジ部分は3つのパーツから

なるのでバラします。



3.接続するケーブルを写真のよう にパーツに通します。



木製品コネクタ 4. 2つのパーツを合体させ



-ブルのコネクタを本製品 のコネクタに接続します。

5.写真のようにパーツをはめ込み ます。

6.ネジパーツを時計回りに回して はめ込んで、ケーブル取付け

5.什样

インターフェース規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3ab(2.5GbE/5GbE/10Gb Ethernet NBASE-T) IEEE 802.3af/at(Power over Ethernet/Power over Ethernet Plus)
定格電圧	44~57Vdc(最大60VDC)
最大放電電流	20kA(8/20us、1ラインあたり2.5kA)
保護ライン	1,2,3,4,5,6,7,8
応答速度	5ns
コネクタ	RJ-45シールドポート
材質	アルミニウム合金
動作環境	使用時温度:-40~65°C、保管時温度:-40~80°C 使用時湿度:20~80%、保管時湿度:10~95%(結露なきこと)
サイズ・重量	W53×D209×H37.5mm·約380g

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、 弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

 - バスのような場合は他国的間では、日本語を生になるよう。 (1)採証書をご提示いただけない場合。 (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (市)成時の所公がの合な限による時期が必要が中の判象すになる場合に (5)天変地異、ならびに公手や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。 (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

- 3の各様に自対による以近はパは修正がのガルビリ的とれて通ら、味証所削削でしい修正やのジャンしいかはます。 4本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその資を負むないものとします。 5)本製品と使用中に発生したデータやブログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性 を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、 人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 サンワサプライ株式会社 型番: LAN-NF10GPOE シリアルナンバー: お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで 簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

■サポート情報 ■Q&A(よくある質問) ■ソフトダウンロード■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山ザブライセンター/ 〒1/00-0825 岡山県岡山市北区田町 1・10・1 1EL082-53311 FAX086-223-5123 東京ザブライビンター/ 〒140-8566 東京 都 品川区 南 大 井 6・5・8 TEL03-2578-3011 FAX087-5223-5123 札幌業業所/ TOBC-0808 札幌市北区北八条西4・1・1 パストラルビルN8 TEL011-611-3450 FAX011-716-8980 仙台業業所/ FAS3-0015 生 仙台市宝城野区幅間 1・6・3 7 TM 仙台ビル TEL02-257-4288 FAX02-257-4383 FAX02-257-4383 名店屋業所/ ∓453-0015 名 古屋 市中村区 椿町 1 6・7 カジヤマビル TEL05-243-2031 FAX05-2453-2033 大阪業業所/ FAS3-0003 大阪売別川区電船4-5-80 ONEST前大阪マンエア TEL08-6395-5310 FAX06-2439-5316 福岡業業所/ 干812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL092-471-6721 FAX08-2471-6721