



USB3.2-HDMIディスプレイアダプタ (4K対応)取扱説明書



最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- - ③取扱説明書·保証書(本書) ……………… 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(USB-CVU3HD2N)と上記の番号(①~③)と名称(ドライバーCDなど) をお知らせください。

> 本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

> デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- P.1 目次
- P.2 取扱い上のご注意
- P.3 ドライバー・ソフトウェアのインストール(Windows)
- P.4 接続手順(Windows)

正常に認識・動作しているかを確認する方法(Windows)

P.5 各部の名称

接続例

- P.6 ディスプレイの設定(Windows)
- P.7 ドライバー・ソフトウェアのアンインストール方法(Windows) ドライバー・ソフトウェアのインストール(Mac)
- P.10 | macOS 11.0の設定変更方法(Mac)
- P.12 | ドライバー・ソフトウェアのアンインストール方法(Mac)
- P.14 接続手順(Mac)

ディスプレイの設定(Mac)

サウンドの設定(Mac)

- P.15 | 仕様
- P.17 Q&A

制限事項

P.18 保証規定

保証書

▲ 取扱い上のご注意

- ●本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- ●雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- ●本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- ●濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- ●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- ●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- ●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
- ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- ●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- ●本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- ●本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- ●本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。
 またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
 ▲火災や故障の原因となることがあります。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- ●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- ●本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- ●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

1.ドライバー・ソフトウェアのインストール

Windows

必ず本製品を接続する前にドライバー・ソフトウェアのインストールを行ってください。 (まだ本製品をパソコンに接続しないでください)

(1)パソコンを完全に起動し、使用中のアプリケーションを全て終了してください。 ※アプリケーションが起動しているとドライバーのインストールが正しくできない場合があります。

(2)付属のドライバーCDを本体にセットします。

「自動再生」ウィンドウが表示されますので、「Setup」の実行をクリックします。

🧼 自動再生 📃 📃 🗙
DVD RW ドライブ (E:) Drivers
■ ソフトウェアとゲーム に対しては常に次の動作を行う:
メディアからのプログラムのインストール/実行 ―――
Setup.exe の実行 DISPLAYLINK (こより発行
全般 のオプション ――
フォルダーを開いてファイルを表示 -エクスプローラー使用
コントロール パネルで自動再生の詳細を表示します

(3)ドライバー・ソフトウェアがインストールされます。

※全て自動で行われますがインストール途中に起動中アプリケーションの停止などを求められた場合は 画面に従ってインストールを実行してください。



(4)再起動を求められた場合はパソコンの再起動をしてください。 以上でドライバー・ソフトウェアのインストールは終了です。

※CDドライブのないWindows機の場合

他のパソコンを使って別途USBメモリにドライバーCDの内容をコピーしてください。 コピーしたメモリをパソコンに接続し

「Windows」内の対応OSフォルダを開き各インストーラを実行してください。

Mac OSでのドライバーソフトのインストール方法はP.7をご確認ください。

2.接続手順

初めて本製品を接続する際はドライバーの適用に時間がかかります。 接続後はむやみにケーブルを抜かず、認識が完了するのをおまちください。

<接続手順>

(1)本製品に、使用するディスプレイを接続してください。
 ※ディスプレイを接続するHDMIケーブルは付属しておりません。
 (2)本製品をパソコンのUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)ポートに接続してください。
 ※USB2.0ポートへ接続した場合はUSB2.0の転送速度に準拠されます。

3.正常に認識・動作しているかを確認する方法

Windows

接続後、本製品が正常に認識されているかを確認することができます。

- ●「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「デバイスマネージャー」を表示してください。
- ●下記枠内の(「USB 3.0 UHD HDMI Adapter」)が正常に認識され「!」マークが出ていなければOK です。

	<u></u>		×		
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)					
 ✓ ● DESKTOP-2090VM9 ✓ ● Bluetooth ● Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter ● Microsoft Bluetooth Enumerator ● Microsoft Bluetooth LE Enumerator ● Surface Pen ✓ ● USB Display Adapters ● USB3.0 UHD HDMI Adapter > ● オーボード > ● コンピューター > ● コンピューター 					
> 喇 サワント、ビアオ、およびケームコントローラー > ■ システムデバイス > № セキュリティデバイス > ∞ センサー					
 □ ソフトウェア デバイス □ ディスク ドライブ ◎ ディスプレイ アダプター > □ ネットワーク アダプター > □ パッテリ > □ パッテリ > □ アームウェア > □ プロセッサ > □ マウスとそのほかのポインティング デバイス 					
 > □ モニター > □ ユニバーサル シリアル バス コントローラー > □ 印刷キュー > ◆ 記憶域コントローラー 					

※「!」マークが付いている場合は正常にインストールができていません。P.7の「ドライバー・ソフトウェア のアンインストール方法」を参考に一度アンインストールを行い、再度ドライバー・ソフトウェアのインス トールを手順通り行ってください。

4.各部の名称



5.接続例



6.ディスプレイの設定

Windows

タスクバーの「DisplayLink」アイコンをクリックすると、 メニューが表示されます。 目的の機能に合わせて設定してください。

●オーディオ設定…オーディオの設定を表示します。

●DisplayLink Manager・・・ソフトウェアのバージョンを表示します。

●ディスプレイ設定…ディスプレイのプロパティを表示します。





●オーディオの設定

🖤 サウンド	×
再生 録音 サウンド 通信	
下の再生デバイスを選択してその設定を?	変更してください:
<mark>スピーカー</mark> DisplayLink Audio 既定のデバイス	
スピーカー / ヘッドフォン Realtek High Definitio 無効	on Audio
構成(C)	既定値に設定(S) Y プロパティ(P)
	OK キャンセル 適用(A)

●HDMIケーブルを通して映像と音声を出力し接続ディスプレイから映像と音声出力をしたい 場合、スピーカーの設定を「DisplayLink Audio」を選択し規定のデバイスとして設定してください。

※「DisplayLink Audio」が規定のデバイスとして設定されていないと正常に動作しません。 パソコン標準搭載のスピーカー/オーディオデバイスを無効にすることで「DisplayLink Audio」が 選択される場合もあります。

7.ドライバー・ソフトウェアのアンインストール方法

Windows

(1)「コントロールパネル」→「プログラムと機能(またはプログラムのアンインストール)」を選択してください。
 (2)「DisplayLink Graphics」を選択し、アンインストール(アンインストールと変更)をクリックしてください。

整理 マ アンインストール	
名前 -	▼ 発行元
🔚 Crystal Disk Mark 3.0.1 c	Crystal Dew World
CubePDF 1.0.0RC3	CubeSoft
🧿 Cubeツールバー 64-bit Edition	CubeSoft
OyberLink PowerDVD	CyberLink Corp.
DisplayLink Core Software	DisplayLink Corp.
💻 Display Link Graphics	DisplayLink Corp.
COET NODOZ MINIVIRUS	Eset spols r.o.

8.ドライバー・ソフトウェアのインストール

Mac

必ず本製品を接続する前にドライバー・ソフトウェアのインストールを行ってください。 (まだ本製品をパソコンに接続しないでください)

- 1.パソコンを完全に起動し、使用中のアプリケーションを全て終了してください。 ※アプリケーションが起動しているとドライバーのインストールが正しくできない場合があります。
- 2.付属のドライバーCDを本体にセットします。「Setup」をクリックしてください。



3.「Mac」内の対応OSフォルダを開き各インストーラを実行してください。

<CDドライブのないMac機の場合> 他のパソコンを使って別途USBメモリにドライバーCDの内容をコピーしてください。 コピーしたメモリをパソコンに接続し 「Mac」内の対応OSフォルダを開き各インストーラを実行してください。

弊社WEBサイト内のソフト(ドライバ)ダウンロードページ内からドライバーをダウンロードすることも可能です。https://www.sanwa.co.jp/よりUSB-CVU3HD2Nを入力してください。

8.ドライバー・ソフトウェアのインストール(続き)

Mac

4.画面の指示に従いインストールを進めてください。





使用許諾契約 はじめに 使用許諾契約 クロストール先 インストールの種類 インストール インストール 研要 DisplayLink® USB Graphics Software for macOS DisplayLink® USB Graphics License AGREEMENT IMPORTANT - READ BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING OR USING. By downloading, installing or using this software and any associated materials (collectively, 'the Software'), you agree to be bound by the terms of this end user licence agreement ('EULA'). If you do not agree to the terms of this EULA, you may not install or use the Software. LICENSE: 		💗 DisplayLinkDriverのインストール	
11 This Software is licensed by Displayl ink Corp. ("Displayl ink") on a non-	 はじめに 使用許諾契約 インストール先 インストールの種類 インストール 概要 	♥ DisplayLinkDriverのインストール 使用許諾契約 English DisplayLink® USB Graphics Software for macOS DISPLAYLINK SOFTWARE – END USER LICENSE AGREEMENT IMPORTANT - READ BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING OR USING. By downloading, installing or using this software and any associated materials (collective), 'the Software'), you agree to be bound by the terms of this end user licence agreement ("EULA"). If you do not agree to the terms of this EULA, you may not install or use the Software. 1. LICENSE: 1. LICENSE:	
 1.1 This Software is licensed by DisplayLink Corp. ("DisplayLink") on a non-exclusive, non-transferable basis for use only in conjunction with products which incorporate DisplayLink technology. Use of the Software otherwise than in conjunction with products which incorporate DisplayLink technology is not permitted. 1.2 You may not install, copy, modify, reverse engineer, decompile, disassemble, create derivative works from, rent, sell, distribute, sublicense, offer as a service or transfer any part of the Software except as provided in this EULA or as permitted by applicable law, and you agree to prevent unauthorized プリント 保存 戻る 続ける 		1. LICENSE: 1.1 This Software is licensed by DisplayLink Corp. ("DisplayLink") on a non-exclusive, non-transferable basis for use only in conjunction with products which incorporate DisplayLink technology. Use of the Software otherwise than in conjunction with products which incorporate DisplayLink technology is not permitted. 1.2 You may not install, copy, modify, reverse engineer, decompile, disassemble, create derivative works from, rent, sell, distribute, sublicense, offer as a service or transfer any part of the Software except as provided in this EUL/ or as permitted by apolicable law. and you agree to prevent unauthorized プリント 保存 戻る 続ける	

000	1	DisplayLinkDriverのインストール
 はし 使用 イン イン イン 	このソフトウェアのイ に同意する必要があり インストールを続ける をキャンセルしてイン ください。 使用許諾契約を読む	ストールを続けるには、ソフトウェア使用許諾契約の条件 す。 は、"同意する"をクリックしてください。インストール トーラを終了する場合は、"同意しない"をクリックして 同意しない
• 概要	(co use you 1. 1.1 exc inc cor per 1.2 dis as or :	ils Sitely, "the Software"), you agree to be bound by the terms of this end cence agreement ("EULA"). If you do not agree to the terms of this EULA, uay not install or use the Software. ZENSE: his Software is licensed by DisplayLink Corp. ("DisplayLink") on a non- sive, non-transferable basis for use only in conjunction with products which orate DisplayLink technology. Use of the Software otherwise than in notion with products which incorporate DisplayLink technology is not tted. ou may not install, copy, modify, reverse engineer, decompile, semble, create derivative works from, rent, sell, distribute, sublicense, offer arvice or transfer any part of the Software except as provided in this EULA permitted by applicable law. and you agree to prevent unauthorized V>L 保存 戻る 続ける

	🥪 DisplayLinkDriverのインストール	
	"Macintosh HD"に標準インストール	
 はじめに 使用許諾契約 インストール先 インストールの種類 インストール 概要 	この操作には、コンピュータ上に19.1 MBの領域が必要です。 ディスク"Macintosh HD"にこのソフトウェアを標準インストールす るには、"インストール"をクリックしてください。	
	戻る インストール	J

5.インストール完了後、再起動してください。

• • •	🥪 DisplayLinkDriverのインストール
	インストールが完了しました。
● はじめに	
 使用許諾契約 	
● インストール先	
● インストールの種類	
 インストール 	インストールが完了しました。
● 概要	ソフトウェアがインストールされました。
	"再起動"をクリックしてインストールを終了してください。
	戻る 再起動

macOS 11.0以降はインストール完了後、次ページ(P.10)からの設定を行ってください。

macOS 11.0以降はインストール完了後、 下記の設定を行ってください。

Mac

1.移動→アプリケーションを開いてください。



2. [DisplayLink Manager]を開くと上部タスクバーに [DisplayLink Managerアイコン]が表示され ます。上部タスクバーのアイコンを開いてください。



3. [Launch app automatically after logging-in] にチェックを入れ、 [Quit]をクリックしてください。



4.下記画面が表示されたら「Quit」をクリックしてください。



5.システム環境設定より「セキュリティとプライバシー」を開いてください。



6.プライバシータブの「画面収録」を開き、下記のように「DisplayLink Manager」にチェックを入れてください。



7.再度、「移動」→「アプリケーション」に入り、「DisplayLink Manager」を開いてください。 上部に「DisplayLink Managerアイコン」が表示され、本製品に接続されたディスプレイに映像が表示され ます。



⚠注意

「DisplayLink Managerアイコン」をクリックし、「Quit」を押すと「DisplayLink Manager」を 終了してしまいます。上部アイコン表示も消え画面出力もOFFになります。その際は再度 「DisplayLink Manager」を起動し、上部の「DisplayLink Managerアイコン」が表示されて いる状態でご利用ください。

10.ドライバー・ソフトウェアのアンインストール方法

方法 Mac ※表記画面はmacOS 11.1です。

1.移動→アプリケーションを開いてください。



2. [DisplayLink Manager]を開くと上部タスクバーに [DisplayLink Managerアイコン]が表示されます。上部タスクバーのアイコンを開いてください。



3.Launch app automatically after logging-inのチェックを外してください。

	ne Support Feedback	
Connection status:	No monitor detected	
Login screen extension status:	Available to download and install	
Automatic startup:	Launch app automatically after logging-in	
		0.11

4.Quitをクリックしてください。



5.DisplayLinkアイコンをゴミ箱へ入れればアンインストールになります。



11.接続手順

初めて本製品を接続する際はドライバーの適用に時間がかかります。 接続後はむやみにケーブルを抜かず、認識が完了するのをおまちください。

<接続手順>

(1)本製品に、使用するディスプレイを接続してください。
 ※ディスプレイを接続するHDMIケーブルは付属しておりません。
 (2)本製品をパソコンのUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)ポートに接続してください。
 ※USB2.0ポートへ接続した場合はUSB2.0の転送速度に準拠されます。

12.ディスプレイの設定

(1)「システム環境」→「ディスプレイ」をクリックしてください。



(2)本製品に接続されたディスプレイが表示されます。配置項目を選択し、画面位置・解像度を設定してください。 ※ディスプレイは拡張ディスプレイ・ミラーモードの設定が可能です。



13.サウンドの設定

「システム」→「サウンド」をクリックしてください。サウンド関連の設定が可能です。 DisplayLink Audioの項目を調整してください。

	サウンドエフェクト 出力 入力	
サウンドを出力する装置を選択	k:	
名前	種類	
内蔵スピーカー	内蔵	
Soundflower (2ch)		
Coundflower /Clah)		
DisplayLink Audio	USB	

Mac



Mac

14.仕様

インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(3.1/3.0) 準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状	USB 3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1 HDMIタイプA(19PIN)メス×1
対 応 解 像 度	3840×2160(30Hz),3440×1440(30/50Hz), 2560×1440(60Hz),2048×1152(60Hz),2048×1080(60Hz), 1920×1200(60Hz),1920×1080(60Hz), 1680×1050(60Hz),1600×1200(60Hz),1600×900(60Hz), 1440×900(60Hz),1400×1050(60/75/85Hz), 1366×768(60Hz),1280×1024(60/75Hz), 1280×960(60/85Hz),1280×800(60Hz), 1280×768(60/75/85Hz),1280×720(60Hz), 1024×768(60/70/75/85Hz) 800×600(56/60/72/75Hz), 640×480(60/72/75/85Hz)
最大接続可能台数	2台(4K解像度出力時)、6台(フルHD解像度以下の時)
電源	バスパワー
消費電流	約450mA(最大)
動作温度·湿度範囲	0℃~40℃、20%~80%
サイズ・重量	W91×D51×H19mm(ケーブル含まず)・約63g
付 属 品	ドライバーCD、取扱説明書

対応機種

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。

4K解像度(表示のみ)時	4K解像度(動画再生)時
CPU: Intel Core i3 2GHz以上 メモリー: 4GBまたはそれ以上 グラフィック:Intel HD 4000、 ATI RadeonHD7xxx、 NVidia GeForce 5xxM以上 接続:USB3.2 Gen1(3.1/3.0)/USB2.0	CPU: Intel SkyLake i3 または Intel Core i7 2GHz以上 メモリー: 8GBまたはそれ以上 グラフィック:Intel HD 4000、 ATI Radeon HD8650、 NVidia GeForce7xxM 以上 接続:USB3.2 Gen1(3.1/3.0)/USB2.0
1080p解像度(表示のみ)時	1080n解像度(動画再生)時

1080p解像度(表示のみ)時	1080p解像度(動画冉生)時
CPU: Intel Core 2Duo1.4GHz以上 メモリー: 2GBまたはそれ以上 グラフィック: 要件なし 接続: USB3.2 Gen1(3.1/3.0)/USB2.0	CPU: Intel Core 2Duo 2.4GHz以上 メモリー: 2GBまたはそれ以上 グラフィック:Intel HD 3000、 ATI Radeon HD3xxx、 NVidia GeForce 9xx以上 接続:USB3.2 Gen1(3.1/3.0)/USB2.0

 ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
 ※USB3.2 Gen1(3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体に USB3.2 Gen1(3.1/3.0)ポートが必要です。

※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

対応OS

Windows 10.8.1.8.7 macOS11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ※本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

15.Q&A

Q1)タスクトレイにアイコン(DisplayLink)が表示されない。

A1)本製品を一旦取外してから再度パソコンに接続してください。

- Q2)使用中に画面が滲んだり一瞬消えたりする。
- A2)表示するWEBページ、インターネット回線の込み具合、USB給電電力が不安定な場合など様々な要因で 諸症状が発生することがあります。これらは原因を特定することが難しく回避することが難しい状況 です。製品の不具合・故障ではございませんのでご了承くださいますよう、お願い致します。

Q3)本製品に接続されたディスプレイで動画再生が正常にできない。

A3)本製品に接続されたディスプレイをプライマリ設定にした状態で動画再生を行うと正常に動作しない 場合があります。本製品に接続されたディスプレイをセカンダリ設定にしてご利用ください。

Q4)拡張モードにしている際、カーソルが表示されない。

A4)ディスプレイや本製品を接続していない場合でも、パソコンは拡張モード状態になっており、マウス カーソルは拡張ディスプレイ側に移動していることがあります。本製品およびディスプレイを接続し、 拡張ディスプレイに表示させるか、移動先のマウスを動かしてプライマリ側のディスプレイにカーソル を戻してください。

16.制限事項

- ■本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続してください。USBハブや増設のUSBポートでは ご利用いただけません。
- ■本製品はHDCP機能には対応しておりません。
- ■本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。

■DirextX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。

■4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応 している必要があります。

■クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応しておりません。

- ■本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。 これは本製品の不具合・故障ではありません。
- ■本製品はWindows OS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画 面では動作しません。(表示しません)
- ■本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。 必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。

高速で画面を切替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨 できません。

■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。

17.保証規定

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。

万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本 製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいた しかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わない ものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会	社
型 番: USB-CVU3HD2N	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日	3

最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990 仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633 名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315 福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CB/AI/THDaNo