

JVC

ポータブル電源 BN-RB37-C

【POSコード】4975769 020193



※画像はイメージです。

いつでもそばに、コンセント。ポータブル電源。

わかりやすい
日本語表記



はじめての方にもお手軽なサイズ

コンパクトモデル

NEW BN-RB37-C

 容量 375Wh	 AC出力 200W※1	 充電時間 約12.5時間※2	 質量 3.6kg
 DC出力口数 1	 AC出力口数 1	 USB出力口数 2	 ソーラーパネル 対応※3

JVC Powered by Jackery

*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格も定めていません。

※1:本機のAC出力は60Hz(固定)となりますので、接続する機器が50Hz単独表示のものは動作保証対象外となります。接続するAC機器は、60Hzまたは50/60Hzの表示があるものをご使用ください。 ※2:ACアダプター使用時。 ※3:動作確認機種 BH-SP100-C


日常・非常時のさまざまなシーンで活躍！




季節ごとの行楽に ▶ 小型冷蔵庫 など




キャンプ・グランピングに ▶ LEDライト など



車中泊に ▶ 電気毛布 など



万が一の時に ▶ スマートフォン など



屋外でのイベントに ▶ 扇風機 など



リモートワークに ▶ ノートPC など



休日の趣味に ▶ ドローン など



さまざまなイベントに ▶ ポータブルアンプ など

※イラストはイメージです。

給電回数・使用時間の目安※1

	フル充電時間 (ACアダプター)	ソーラーパネル 充電時間※2	LEDライト	スマートフォン (充電回数※3)	扇風機	ドローン (充電回数)	小型冷蔵庫	ノートPC	電気毛布
BN-RB37-C 375Wh	約 12.5時間	約 6時間	約 26時間	約 21回	約 10時間	約 9回	約 8時間	約 6時間	約 5時間

※1:計算上の数値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。※2:BH-SP100-Cで安全に充電できることを確認しています。設置環境や機器の組み合わせによって、充電時間が大きく変化します。あくまで標準的な充電時間の目安として参考にご覧ください。※3:USBでの充電の場合。


主な仕様

[POSコード] 4975769020193
[充電電池タイプ] リチウムイオン充電電池
[充電電池容量] 104,400mAh/375Wh
[入力] 12V-22V DC 68W
[AC出力*] 100V AC 2A 60Hz×1 200W(瞬間最大400W)
[USB出力] 最大24W 5V DC 2.4A USBタイプA×2
[DC出力] 最大120V 12V DC 10A シガーソケット×1
[充電時間(ACアダプター使用時)] 約12.5時間
[充電時間(シガーアダプター使用時)] 約12.5時間
[充電温度] 0°C～40°C [動作温度] -10°C～40°C
[最大外形寸法(W×H×D)] 231mm×168mm×134mm
[質量] 3.6kg
[付属品] ACアダプター、電源コード、
車載用シガーアダプター、ポーチ

※本機のAC出力は60Hz(固定)となりますので、接続する機器が50Hz
単独表示のものは動作保証対象外となります。接続するAC機器は、60Hz
または50/60Hzの表示があるものをご確認ください。

さまざまな家電製品&3WAY電源に対応

AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布やミニ冷蔵庫なども安心して使用できる設計で幅広い家電製品に対応しています。



信頼の国内メーカー品質

ビデオカメラやオーディオ、ドライブレコーダーなど、様々な製品で培った『JVC』の品質管理基準をクリアし、高い安全性を確保しています。



JVCならではの安心サポート

商品ご購入後も、国内メーカー『JVC』ならではの厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。

安全保護	保証期間	適合確認済	テクニカルサポート
過電流、過電圧 温度、短絡保護	24ヶ月	PSE※4 (ACアダプターのみ)	期限なし

※4:経済産業省より、電気用品安全法(PSE)で対象としている蓄電池の出力は、原理上直流に限られており、交流(AC 100V)が出力できるポータブル電源は、電気用品安全法(PSE)でいう蓄電池に該当しません。詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。

家庭用コンセントと同じ正弦波

AC 100Vコンセントは、家庭用コンセントと同じ「正弦波」。様々な家電製品を安心して使用できます。

※本機はオーディオ用としての音質向上を目的とした設計はされていません。



●オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めています。●このカタログに掲載の液晶画面はハメコ合成品です。●画像/イラストの内容はイメージです。●カタログ掲載製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お買い求めの際は店頭でお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●修理用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後3年です。●保証に関しては、必ず取扱説明書の「保証について」の記載事項をご確認の上、大切に保管してください。●ポータブル電源の保証期間は、お買い上げ日より24ヶ月です。●本機を不安定な場所に置かないでください。必ず平坦で安定した場所に置いて使用してください。●本機の通風孔は、安全上絶対にふさがれないでください。また、本機の各面から50cm以上スペースを空けてください。●充電または給電中は本機が温かくなります(本機のファンが作動します)。周囲には物を置かないでください。●本機接続ケーブルのケーブルを差すときは、真っすぐな向きに差し込んでください。●接続機器のケーブルを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ったり折り曲げると断線などの原因となります。●充電または給電中はラジオやチューナー、テレビなどに雑音が入る場合があります。これらの製品から離れた場所でお使いください。●心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。ペースメーカーが本機の影響を受ける恐れがあります。●本機は防塵・防水仕様ではありませんので、ほこりや水、海水などがからないように注意してください。また、手がぬれた状態で本機を操作しないでください。降雨時、降雪時、降雪時の使用は、事故や故障の原因となりますので、ご注意ください。●本機を海辺等で長期間使用される場合は、塩害、さび等により著しく機能が劣化する場合がありますので、ご注意ください。●ほこりが多い場所や高温多湿の場所での充電および使用、放置をしないでください。●給電する機器の充電制御や充電状況、環境などにより給電できない、または急速充電にならない場合があります。●本体が汚れたら柔らかい布でから拭いてください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤でふきとってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。●JackeryはJackery Inc.社の商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。●Jackery社との取り決めにより、2020年以降に共同開発する商品については「JVC Powered by Jackery」とします。

安全点検のお願い	このような症状はありませんか	ご使用中止
	●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。	コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。 「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。
-----------	--

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター
固定電話からはフリーダイヤル 0120-2727-87
携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114 一部IP電話からのご利用は 045-450-8950
受付時間: 月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

●お買い求めは当店で	表示を正しく 家電公取協会員 当社は、適正な表示を 推進しています。
------------	---