


人や車を感じたらライトがパツ！  
点灯時間調整が便利  
フラッシング機能

検出方式	パッシブインフラレッド方式	
検知エリア	立体検知(最長部12m) 12対	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	2W + 使用電球	
点灯時間	約2秒～約5分の点灯(連続)後、0秒～約5分のフラッシング(点滅)	
調	動作	点灯(連続) 約2秒～約5分(検知時間+オフレイ動作)
	時間	フラッシング(点滅) 約0秒～約5分の点灯(連続)後、0秒～約5分のフラッシング(点滅)
整	動作モード	約10Lx～(照度問わず)
	感度	約20～180%(中点時100%)
適合電球	ビーム球:40～150W(替球...EA758XX-2～EA758XX-120H)	
使用可能温度範囲	-20～+50(結露・氷結無きこと)	
設置場所	屋内・屋外(防雨構造)	
配線接続	プラグ式(5m)	
取付け方法	フランジ式(壁面・天井)	
重量	1300g	
材質	本体:PC樹脂(ブラック)	
付属電球	100W ビーム球	

## 検知エリア図



# 外形寸法図 (単位: mm)

