

LEDフラッシュマルチサイレン

EA864EB-1 LFS-12R(DC12~24V・赤色) LFS-100R(AC100V・赤色) EA864EB-11

EA864EB-2 LFS-12W(DC12~24V・白色) LFS-100W(AC100V・白色) EA864EB-12



高輝度LEDフラッシュとサイレンで 侵入者への威嚇や異常発生の表示に効果を発揮！

光源にLEDを採用

光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。従来のキセノン管方式などに比べ長寿命で、より長時間にわたり安心してお使いいただけます。

2種類の電源タイプとカラーバリエーション

DC12~24V用のLFS-12タイプとAC100V用のLFS-100タイプを用意しました。また、それぞれの機種は威嚇効果の高いレッドと美観を損ねないホワイトの2色をそろえています。設置場所や用途に応じて選択が可能です。

2種類の点滅モード

スイッチにより2パターンの点滅が可能です。
パターン①：連続点滅と休止を繰り返します。



パターン②：一定の間隔で点滅を繰り返します。



2種類のサイレン

スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。

パターン①：ヒュンヒュン…

パターン②：ピピピピピピ…

音量は最大90dBです。

電源、起動入力個別配線

電源と起動入力が必要になってくるので、無電圧リレー接点入力でも点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力でも、点滅鳴動も可能です。


防雨構造

防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。

LEDフラッシュマルチサイレン

■ 配線接続図



● 端子配列図



● 外部制御機器(起動入力端子に配線)にて本機を動作させる場合


A. フラッシュ、サイレンを個別に動作させる接続方法

B. フラッシュ、サイレンを同時に動作させる接続方法




※COMは内部にて接続されています

● 電源投入にて本機を動作させる場合



※短絡線ははずすことにより、フラッシュのみ、サイレンのみの動作も可能です。

■ 外形寸法図 (単位: mm)



■ 仕様

品名	LEDフラッシュマルチサイレン			
品番	LFS-12R	LFS-12W	LFS-100R	LFS-100W
電源入力	DC10.5~28V (極性なし)		AC100V (50/60Hz)	
消費電流/消費電力	300mA以下		2.5W	
閃光色	赤色	白色	赤色	白色
起動力	フラッシュ用、サイレン用それぞれに独立したa接点入力			
出力動作時間	リアルタイム動作(起動力入力「閉」状態時のみ動作)			
フラッシュパターン	設定スイッチAによる2種類の選択式 パターン1: 400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期 パターン2: 50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期			
サイレンパターン	音量: 無音~90dB以上/1mの間、音量ボリュームにより可変 設定スイッチBによる2種類の選択式 パターン1: ヒュンヒュン・・・ パターン2: ピピピピピピ・・・			
使用可能周囲温度	-15℃~+55℃ (結露、氷結なきこと)			
配線接続	端子式			
設置場所	屋外・屋内 (防雨構造)			
質量	約440g		約630g	
外観	本体: AES樹脂		レンズ: PC樹脂	
本体色	レッド	ホワイト	レッド	ホワイト

■ 品質保証とアフターサービス

お客様の要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■ 保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■ おことわり ■ このカタログに掲載されている商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

セスコン事業部

事業本部	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL(075)594-7211(代)	FAX(075)501-2085
札幌営業所	〒060-0052 札幌市中央区南二条東2-9(大都ビル)	TEL(011)281-4641(代)	FAX(011)281-4642
仙台営業所	〒980-0802 仙台市青葉区二日町16-1(二日町東急ビル)	TEL(022)268-2411(代)	FAX(022)268-2413
郡山営業所	〒963-8041 郡山市富田町字垣ノ腰58-1(第二ヨコヤマビル)	TEL(024)962-4310(代)	FAX(024)962-4311
高崎営業所	〒370-0848 高崎市鶴見町1-1(三井生命高崎ビル)	TEL(027)327-3981(代)	FAX(027)310-8577
さいたま営業所	〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-389(フジックス桜木町ビル)	TEL(048)653-7531(代)	FAX(048)653-7532
千葉営業所	〒280-0016 千葉市中央区栄町95-14(三井生命千葉ビル)	TEL(043)202-2551(代)	FAX(043)202-2552
東京営業所	〒113-0033 東京都文京区本郷1-11-14(小倉ビル)	TEL(03)5805-8081(代)	FAX(03)5805-8082
立川営業所	〒190-0023 立川市柴崎町3-18-30(東財バスターミナル立川)	TEL(042)540-1665(代)	FAX(042)540-1666
横浜営業所	〒220-0072 横浜市西区浅間町1-7-6(小金井第一ビル)	TEL(045)411-0270(代)	FAX(045)411-0290
長野営業所	〒380-0906 長野市鶴賀七瀬548-1(ヤマギシビル)	TEL(026)229-8130(代)	FAX(026)229-8133
静岡営業所	〒422-8062 静岡県静岡市駿河区福川13-1-25(ラ・リハルテK2F-B号)	TEL(054)203-5220(代)	FAX(054)203-5219
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中区錦区内山13-12-14(豊島不動産ビル)	TEL(052)731-7227(代)	FAX(052)731-7225
金沢営業所	〒920-0853 金沢市本町2-7-1(越田ビル)	TEL(076)234-7201(代)	FAX(076)234-2401
京都営業所	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL(075)593-3171(代)	FAX(075)591-5422
大阪営業所	〒530-0045 大阪市北区天神西町5-17(アクティ南森町)	TEL(06)6360-6881(代)	FAX(06)6360-6882
神戸営業所	〒651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-11(芙蓉ビル東館)	TEL(078)230-6112(代)	FAX(078)230-6113
広島営業所	〒730-0017 広島市中区鞆町5-21(ジブラルタ生命ビル)	TEL(082)223-1138(代)	FAX(082)211-1180
高松営業所	〒760-0007 高松市中央町1-2-6(藤沢ビル)	TEL(087)861-6633(代)	FAX(087)861-6608
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33(はかた近代ビル)	TEL(092)471-6245(代)	FAX(092)481-1382
熊本営業所	〒862-0954 熊本市神水1-8-8(フォレストビル)	TEL(096)387-3911(代)	FAX(096)387-3884
U.S. (California)	TAKEX AMERICA INC.	TEL 408-747-0100	FAX 408-734-1100
U.K. (London)	TAKEX EUROPE LTD.	TEL 01256-475555	FAX 01256-466268
AUS. (Melbourne)	TAKEX AUSTRALIA.	TEL 03-9546-0533	FAX 03-9547-9450

http://www.takex-eng.co.jp/

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は'06年11月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名

CAT.NO.TD0611-05SE93-1