

EA905EA-46,-68,-90 (セーフティステップ) 取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0

下記の注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

●特長

- ・階段の様なユニークなデザインと丈夫な手すり付きで安全です。
- ・手すり上部にトレーが付いて工具を置くことができます。

●仕様

| 品番 | 天板高さ | 全高 | 段数 | 折りたたみサイズ (W)X(D)X(H)mm | 設置サイズ (W)X(D)mm | 重量 |
|------------|-------|-------|----|---------------------------|--------------------|--------|
| EA905AE-46 | 0.45m | 0.9m | 2 | 540X120X760 | 540X540 | 5.12kg |
| EA905AE-68 | 0.65m | 1.36m | 3 | 540X120X1080 | 540X830 | 7.48kg |
| EA905EA-90 | 0.87m | 1.57m | 4 | 540X120X1390 | 540X1110 | 9.07kg |

・最大使用荷重…170kg

・材質…アルミ合金製

・天板サイズ…350×220mm

●各部名称




●ステップの操作

開ける
トップの天板をステップの前方に曲げる。




たたむ
トップの天板をステップの後方に曲げる。




●手すりの操作

使用時: 手すりを使用する前にオレンジ色のヒンジロックレバーが下向きで完全にロックされている事を確認後、ロックが掛るまで手すりを上方に上げる。



注意: 手すりは安定させる物です。全体重でもたれて支えるものではありません。
手すりとトレーは耐荷重11kgです。

収納時: オレンジのヒンジロックレバーを引き上げ、ステップの後方へ回転させる。
手すりをたたむ前にトレーに何も入っていないことを確認して下さい。



参考: ヒンジロックレバーを動かすのが固い時は、手すりをステップの前方に少し動かしながら解除して下さい。

●点検


1. ステップが曲がったり、壊れている時は、使用しないで下さい。
各パーツが正常な状態であることを確認して下さい。
2. 壊れたパーツやパーツの不足が無いこと。
3. ステップは常に清潔を保ち、オイル等が付着した場合はふき取ってからご使用ください。
4. 壊れた部品、欠落した部品で修理をしないで下さい。
5. もし火に曝されたり、薬品で錆でステップが壊れたら破棄して下さい。

●ご使用前

1. 危険: ステップの材質は導電性です。活線に触れないようにして下さい。
2. 使用前にステップを完全に開き、安全確認をして下さい。
3. 硬い、安全な地面に置いて下さい。滑りやすい地面で使用しないで下さい
4. ご使用の際は、滑り止めの付いた靴等を着用ください。
5. 疲れた時、ふらつく時、薬、アルコールを飲用した時は使用しないで下さい。
6. 子供が誤って使用しないようにステップを組み立てたまま無人で放置しないで下さい。
7. 上下する時はステップの正面に向かって下さい。体は両サイドの中央に位置して下さい。
固定してしていなければ飛び跳ね台や他の高台に出入りするのには使用しないで下さい。
8. オーバーハングで使用しないで下さい。下りてステップを動かして下さい。
9. ステップに乗っている状態で動かさないで下さい。
10. 最大使用荷重を超えないでください。ステップは一人用です。支柱、プラットフォームとして使用しないで下さい
11. サイドへの押し込みまたは引き抜きを避ける為に作業の為にステップをたたんでおいて下さい。

●保管

1. 安全な乾燥した場所に保管して下さい。
2. 運搬する際はステップを固定して下さい。
3. ステップの上に材料を保管しないで下さい。
4. ステップは常に清潔に保ってください。



株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Dec.