


ALLTIME お料理ふきん

業務用ふきん

EA929HG-11AB

EA929HG-12AB



オールタイムお料理ふきんは高圧水流で洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌効果があり、且つボリューム感のある画期的な多機能ふきんです。

特長

- 重量感・ボリューム感があり、吸水・吸液性に優れています。
- 雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な抗菌処理をしています。
- 繰り返し使用ができ、洗濯や漂白が可能です。
- 水を含むと柔らかくなり、使い心地がよくなります。

安全性

■ 食品衛生法に合格

試験試料お料理ふきん

試験方法:項目①～⑤ 食品衛生法 合成樹脂製の器具及び容器
包装の基準 一般規格、個別規格準用

項目⑥厚生省令第34号(昭和49年)

項目⑦環食第244号(昭和46年)

試験依頼先:財団法人 日本化学繊維検査協会

試験項目	試験結果
①カドミウム(ppm)	適 合
②鉛(ppm)	適 合
③重金属(ppm)	適 合
④過マンガン酸カリウム消費量(ppm)	適 合
⑤蒸発残留物(ppm) 水	適 合
n-ヘプタン	適 合
20%エタノール	適 合
4%酢酸	適 合
⑥フェノール	適 合
⑦ホルムアルデヒド	適 合
⑧蛍光物質	適 合

抗菌力


■ 当社オールタイムカウンスークロスと同様の抗菌処理が行われており
雑菌の繁殖を抑える抗菌効果があると認められています。

抜群の乾燥速度と吸水力

- 乾燥が速く衛生的です。
- ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。
- 拭き取り機能にも優れています。

■乾燥速度

◆初期水分率150%をにあわせた場合の図



各種ふきんの保水性能比較

種 類	サイズ (cm×cm)	目付 (g/m ²)	吸水率 (%)	吸水量 (g/枚)
お料理ふきん	61×30	160	950	278
カウンタークロス(当社厚地)	61×35	80	871	139
和ふきん(縫製品)	34×45	163	450	112
かやふきん(レーヨン5枚重ね)	30×30	186	675	113
タオル(綿おしぼり)	33×30	233	739	170

仕様

品番	品名	カラー	サイズ	ケース入数	備考
FT-900	お料理ふきん	ホワイト	30cm × 61 cm		超厚口
FT-901		ピンク			
FT-902		グリーン			
FT-903		ブルー			