

電源タップに接続して使いやすい耐久性に優れたストレートタイプのUSB充電器。



USB充電器 (1A・高耐久タイプ・ブラック)

製品品番 : ACA-IP49BK

JANコード : 4969887504611

標準価格 : オープン価格



電源タップに並べて挿しやすい
高耐久USB充電器

ストレート
タイプ

最大出力
1A


USB
1ポート




接続しやすい形状とサイズで
縦・横どちら向きへのタップにも挿せる

厚さ22mm・幅35mmのコンパクトデザイン。タップに並べて挿しても、隣に干渉しません。

横向き



縦向き



安全設計

絶縁キャップ、過電流保護回路、短絡保護回路を備え、難燃性樹脂を採用した安全設計です。

① トラッキング火災を防ぐ

絶縁キャップ… トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。



② 難燃性に優れたケース

ケースには難燃性樹脂（UL94規格V-0相当）を採用しています。



③ 過電流を防ぐ

過電流保護回路… 接続機器の負荷電流が本製品の最大出力を超えた場合、出力を停止します。

④ ショートを遮断

短絡保護回路… 出力側がショートした場合、出力を停止します。

耐久性に優れた部品と設計により 長寿命・高耐久を実現

50000時間、約10年も使用できる高耐久設計！長寿命化を実現しています。



約**50,000時間**使用可能！

1日12時間使用で約**10年間**

SPEC

重さ：約30g



(mm)

製品詳細

特長

- 家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
- 約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。
※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※環境温度25℃で定格電流で使用した場合の寿命目安です。使用方法や環境条件などによって寿命が大きく異なります。
- 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
※充電用ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。

仕様

定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	DC5V/1A
USBポート数	1ポート
サイズ	W35×D22×H42mm
重量	約30g

対応機種

対応機種	<p>iPhone 5c～7 Plus</p> <p>■ 確認済の対応表はこちら</p> <ul style="list-style-type: none">・ iPhone X・ iPhone 8 Plus・ iPhone 7 plus・ iPhone 6s・ iPhone 6・ iPhone 8・ iPhone 7・ iPhone SE・ iPhone 6s Plus・ iPhone 6 Plus
------	---