


EA949AD-11
(ネジ・ワッシャー・ナットセット)


- 材質 ステンレス製
- ケース(プラスチック製 201X149X28mm)



長さ(ℓ)	
M6	20
M6	30
M6	40
M6	50

ネジの呼び(d)	M6
ピッチ(P)	1
K	4
許容差	±0.15
S	10
許容差	0-0.2
e	11.5
r	0.25
z	1

ナット




ネジの呼び	M6
ピッチ(並目)	1
m	基準寸法 5
許容差	0-0.48
s	基準寸法 10
許容差	0-0.6
e	約 11.5
dk/dw	約 9.8

ワッシャー



6.4(d)X12.5(D)X1.6(t)mm

スプリングワッシャー



6.1(d)X12.2(D)X1.5(t)mm