

EA951EN - 11 ~ EN - 28

(鋼製束)

仕様

天板サイズ...90X65mm
 ベースサイズ...100X100mm
 引張り荷重...400kgf
 材質...スチール(亜鉛メッキ)

耐荷重...1800kgf

品番	高さの情報		プレート
	レベル	調整範囲	
EA951EN-11	121 ± 13	108 ~ 134	L型
EA951EN-12	141 ± 15	126 ~ 156	L型
EA951EN-13	186 ± 34	152 ~ 220	L型
EA951EN-14	246 ± 54	192 ~ 300	L型
EA951EN-15	311 ± 75	236 ~ 386	L型
EA951EN-16	396 ± 75	321 ~ 471	L型
EA951EN-17	486 ± 75	411 ~ 561	L型
EA951EN-18	586 ± 75	511 ~ 761	L型
EA951EN-21	121 ± 13	108 ~ 134	フラット型
EA951EN-22	141 ± 15	126 ~ 156	フラット型
EA951EN-23	186 ± 34	152 ~ 220	フラット型
EA951EN-24	246 ± 54	192 ~ 300	フラット型
EA951EN-25	311 ± 75	236 ~ 386	フラット型
EA951EN-26	396 ± 75	321 ~ 471	フラット型
EA951EN-27	486 ± 75	411 ~ 561	フラット型
EA951EN-28	586 ± 75	511 ~ 761	フラット型

