



調整パッキング

屋内専用

ベースとクサビのW構造で、厚みが必要な隙間にもピッタリ対応。ドアなどの枠取り付け時にパッキンとして使える便利なアイテムです。




▶ P19


DIYの
仮枠固定
にも!

材質	PS
用途	ドア枠の水平垂直調整 等

ドア枠使用例



01 ドア枠の隙間にベースとクサビを差しこみ、クサビをスライドさせると隙間を平行に埋めることができます



02 調整後はベースのツメと、クサビの余った部分をパキッと折って完了

バリエーション


ベース小



ベース中



ベース大



専用クサビ98 厚み: 5mm



専用クサビ120 厚み: 6mm



<ベース・クサビ組合せ時の調整可能範囲>

	クサビ120	クサビ98
ベース小	3.3 ~ 7mm	3.3 ~ 6mm
ベース中	6 ~ 10mm	6 ~ 9mm
ベース大	9 ~ 13mm	9 ~ 12mm

※クサビは ▶ P20 調整クサビ14の使用が可能です

単品タイプ

梱包仕様	品名	入数	商品コード		JANコード	標準価格	CS
10号箱 (記号Q) W95×D140×H72	調整パッキング ベース小	150個	P-TPXBA	S-QX	202720	¥1,760	20
	調整パッキング ベース中	100個		M-QX	202737		
	調整パッキング ベース大	70個		L-QX	202744		
	調整パッキング クサビ98	92個	P-TKX	098-QX	202768		
	調整パッキング クサビ120	70個		120-QX	202713		
3号箱 (記号M) W87×D26×H115	調整パッキング ベース小	30個	P-TPXBA	S-MX	203710	¥440	12
	調整パッキング ベース中	20個		M-MX	203727		
	調整パッキング ベース大	14個		L-MX	203734		
	調整パッキング クサビ98	18個	P-TKX	098-MX	203741		

セットタイプ

梱包仕様	品名	入数	商品コード		JANコード		標準価格	CS
10号箱(Q)	調整パッキング セット98	※参照	P-TPS	098-QX	4920125	202775	¥1,760	20
	120-QX				202751			

● 10号箱(記号Q) : W95×D140×H72

内容:【セット98】クサビ98×40 ベース小×30 中×10 大×10/【セット120】クサビ120×30 ベース小×30 中×10 大×10



つかいかた冒険隊

REPORT

用途以外の使い方を試してみる!



ビスなしで!?窓枠アレンジDIY

Vol.


03

調整パッキング

編




動画でチェック!



室内物干し・二重窓をクサビで

調整パッキングを使い、ビス無しで窓枠に二重枠を手早く作成! 狭小住宅で便利な室内物干しや、室温調整だけでなくインテリアとしても優秀な二重窓のDIYを手軽に行えます。既存の窓枠に手を加えるわけではないので、安心してご使用いただけます。



設置完了後はクサビ本体とベースのツメをパキッと折ることですっきりとした仕上がり。二重目の枠材はホームセンターで入手出来る1×材でも充分です。より目立ちにくくキレイに仕上げたい場合は、既存の枠材に近い色の塗装などを施すことをおすすめします。

