

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は12/9現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.50 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
	EA164DR-212	1/2"DRx12mm ティーソケット(動力工具用)	EA164DR-212A
	EA520BY-44A	895x595mm/300kg 運搬車(メッシュかご付)	EA520BY-43A
	EA572S-11	6本組 タガネ・ポンチセット	EA572ZB-2
	EA758EA-12	[単3x3本]ヘッドライト(マグネット付)	EA758EA-12A
	EA759X-13M	A5-A4 インクジェットプリンター(5色)	EA759X-13N
	EA762CF-301	205x289mm クラッチポーチ(ネビ-	EA762CF-293
	EA762CF-302	205x289mm クラッチポーチ(ピンク)	EA762CF-293
	EA762CF-311	272x342mm クラッチポーチ(ネビ-	EA762CF-293
	EA762CF-312	272x342mm クラッチポーチ(ピンク)	EA762CF-293
	EA763AA-132	[4.3V型] バックセンサーモニターセット	EA763AA-133
	EA763AA-155F	[5V型 ワイド] ナビゲーション(ポ-ダブル)	EA763AA-155G
	EA763AA-202	[EA763AA-201用] 直結コード	EA763AA-202A
	EA763AD-38	AC100V/43W/25畳 加湿空気清浄機	EA763AD-38A
	EA763AD-42J	AC100V/ 60W/31畳 加湿空気清浄機	EA763AD-42K
	EA763AG-42G	AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイクスイオン/シルバー)	EA763AG-42H
	EA763AJ-44H	1.0升 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)	EA763AJ-44J
	EA763AJ-74	1.0升 可変圧力IH炊飯ジャー	EA763AJ-74A
	EA763AM-42C	AC100V/1150W 電子レンジ(60Hz)	EA763AM-42D
	EA763AM-91	AC100V/1000W オープンレンジ	EA763AM-91A
	EA764-265	15.6"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]	EA764-255
	EA764AG-61	360mm モニターアーム(4軸式)	EA764AG-10
	EA765MV-151	[黄/太巻] クレパス(油性/10本)	EA765MV-151A
	EA765MV-152	[赤/太巻] クレパス(油性/10本)	EA765MV-152A
	EA765MV-153	[緑/太巻] クレパス(油性/10本)	EA765MV-153A
	EA765MV-154	[青/太巻] クレパス(油性/10本)	EA765MV-154A
	EA765MV-155	[黒/太巻] クレパス(油性/10本)	EA765MV-155A
	EA765MV-156	[白/太巻] クレパス(油性/10本)	EA765MV-156A
	EA814DL-31A	AC100V/ 42W 作業灯/LED(コード5.0m)	EA814DL-31B
	EA897CD-1A	AC100V/18.2kw シェットヒーター(50/60Hz兼用)	
	EA899AH-28B	AC100V/ 840W 掃除機(サイクロン式)	EA899AH-28C
	EA997XM-61	500x 500x 50mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚)	EA997XM-61A
	EA997XM-62	500x 500x100mm 軟質ポリウレタンフォーム(白/4枚)	EA997XM-62A
0005	EA218SL-6	3/4" スプリングベンダー(ステンレス製)	EA215A-6
0009	EA213E-4	1/2"(12.7mm) バルブキーレンチ	EA618KA-2
0010	EA303FB	3000°C 小型酸素溶接バーナーセット	EA302HC-1
0023	EA104Q	1/4" チャージングホース用むし押し(6個)	EA104Q-6
0081	EA546AL-900	125mm/ 900mm パイプレンチ(アルミ合金)	EA546A-900
0084	EA531DE-400	110mm/400mm ウォーターポンププライヤー	EA531DE-400A
0084	EA531HE-1	43mm/230mm ウォーターポンププライヤー(ゴムハット付)	EA531HE-2A
0122	EA526TG-3	0- 250mm/ 80mm L型クランプ	EA526TG-4
0123	EA526WL-25	0- 250mm/121mm L型クランプ	EA526TK-10
0123	EA533AR-165	0-50mm/165mm ロッキングCクランプ	EA533AH-106
0128	EA545BD-2	6mm/350mm ボルトカッター(アルミハンドル)	EA682HA-350
0133	EA599RH-3	630mm/270mm 木工鋸(替刃式・両刃)	EA599RH-3A
0138	EA533B-2	0-300mm/ 95mm クイックパークランプ	EA526SA-300
0161	EA109NA-91	100x305mm(6mm) ローラー刷毛(粗面用)	EA109NA-72
0181	EA602AD-18	27x30mm/400mm ラチェットレンチ(シノ付)	EA602AJ-26
0184	EA597A-2	6.3x0.9mmx7.6m フィッシュテープ(スチール製)	EA597AD-1
0184	EA597GG-61	4.8mmx61m フィッシュテープ(ファイバーガラス製)	EA597AG-60
0207	EA577B-250	250mm 喰切り	EA577L-3

NO.50 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0212	EA536HC	150mm ニツパー(プラスチック用)	EA536HC-0
0245	EA925HE-1	405x230x280mm ツールバッグ	EA927CJ-11
0246	EA925HD-1	330x240x280mm ツールバッグ(防水)	EA925CE-3
0246	EA925MA-11A	400x230x330mm ワーカーバッグ	EA925HA-1
0282	EA812JA-19	DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター	EA812JA-19A
0283	EA812JC-4B	DC12V→AC100V/1800W インバーター	EA812JC-7
0284	EA812JL-12	DC24V→DC13.5V/160w DC/DCコンバーター	EA812JL-12A
0294	EA912AB-112	720x460x1480mm タイヤラック(収納カバー付)	EA912AB-102
0323	EA604D-12	クリップブライヤー	EA604DC-11
0327	EA956TB-9	1500x750x950mm ワークテーブル	EA956TB-8
0329	EA956DA-180	1800x700x730mm/500kg ワークベンチ	
0333	EA956C-6A	586x457x700mm/ 3段 ツールワゴン(ライトグレー)	EA956KA-2
0333	EA956C-8A	586x457x850mm/ 2段 ツールワゴン	EA683ZE-1
0335	EA956FD-2	680x460x1015mm/ 7段 ツールワゴン	EA956BA-1
0347	EA955A-13	457x400x 460mm/ 3段 ツールキャビネット	EA955A-14
0377	EA617AW-17	1/2"DRx17mm [INHEX]ビットソケット	EA618CT-17
0407	EA617DL-1	3/8"DR ディープソケットセット	EA687BT
0444	EA618C-3	1/2"DR ソケットレンチセット	EA618C-5
0462	EA164XB-10	1/2"DRx10mm インパクトソケット・ディープ	EA164DG-10
0488	EA560EZ	13本組 ドライバー・貫通柄	EA560E-600
0496	EA611GJ-106	# 6x50mm [TORQ-SET]ドライバービット	EA611GH-106
0520	EA525WE-140	140mm/0-150mm ワークショップバイス	EA525WE-140A
0528	EA575L-2	340g/283mm ボールピンハンマー	EA575VB-0.75
0540	EA750FV-26	φ6.5mmx 1m ハンティースコープ(180° 先端可動式)	EA750FV-31
0576	EA522G-44	210x75x16mm/#3000 ダイヤモンド砥石	EA522ED-30
0579	EA366FE-1	35x56x37mm/荒目 サンダー(平面用)	EA366FG-1
0601	EA922HA-40	155x195mm ウェットタオル(洗剤付/40枚)	EA922HA-11
0602	EA990PT-2.5A	2.5ml 注入型計量容器(キャップ付)	EA990PT-2.5B
0619	EA990AC-300	300ml ポンプオイル(フレキシブルノズル・スチール製)	EA990B-14
0619	EA990AC-500	500ml ポンプオイル(フレキシブルノズル・スチール製)	EA990B-16
0623	EA922AD	420ml オイルクリーナー・スプレー	EA920BC
0677	EA949GZ-262	M 6x 80mm アジャストホルド(鉄/ゴムカバー付)	EA949GZ-462
0677	EA949GZ-281	M 8x 50mm アジャストホルド(鉄/ゴムカバー付)	EA949GZ-481
0678	EA949GW-715	M16x180mm アジャストホルド(ヘアリング付/ステンレス製)	EA949GW-516
0689	EA819DJ-42	3.5x 10x50mm CBNバー(3mm軸)	EA819DJ-43
0695	EA819AJ-32	14mm/3mm軸 軸付ブラシ(黒豚毛)	EA819AJ-38
0707	EA109AY-24	12.7mm 耐熱ブラシ(ナイロン)	EA109AY-23
0716	EA552AH-1.3	1.27x130mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)	EA552AH-1.3A
0738	EA323MA-1	強力型半田吸取機	EA323MA-1A
0742	EA755CA-7	x10~x230 マイクロスコープ(液晶モニター付)	EA755CA-2A
0760	EA735-30	300mm アルミ水平器	EA688LA-1
0767	EA720CS-7M	25mmx7.5m メジャー(マグネット爪)	EA720CN-5M
0767	EA720JC-255D	25mmx5.5m メジャー(ナイロンコーティング)	EA720JC-5.5
0776	EA720XA-1	300mm(1/50mm) 精密ハイトケージ	EA720XA-2
0784	EA725EA-10	225-250mm マイクロメーター	EA725EM-10
0784	EA725EA-7	150-175mm マイクロメーター	EA725EM-7
0810	EA707A-48	デジタルマルチメーター	EA707A-14A
0825	EA701HA-1	-100/+1300°C デジタル温度計	EA701SA-20
0838	EA701XF-7	0/+200°C 放射温度計(スポット測定)	EA701XH-7A
0840	EA701AP-2	-50/+350°C デジタル中心温度計	EA722CA-28
0853	EA822D-38S	38mm 超硬付パイプ用ホールソー	EA823MC-38
0854	EA824JB-1	6.4x 94mm ジグソードリル(HSS)	EA824JB-106
0886	EA854LB-17	ダイヤモンドグリッド付 ジグソーブレード	EA854LB-17A
0886	EA854LB-3	114mmx10T ジグソーブレード(2枚)	EA854LB-3A
0887	EA841XJ-11A	1770x13mm/14T パイメタルバンドソー(1本)	EA841XJ-12A
0889	EA857HB-11	225mmx10T レジロウプレート(木工用/5枚)	EA857L-9
0901	EA824DL-6	1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(HSS)	EA824DL-21
0901	EA825GH-2.5	2.5x 36mm ドリルビット(1/4"六角軸・HSS)	EA824DF-2.5

NO.50 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0901	EA825GH-4	4.0x 44mm ドリルビット(1/4"六角軸・HSS)	EA824BW-4
0901	EA825GH-8	8.0x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・HSS)	EA824BW-8
0935	EA852AG	エンジンカッター	EA852BB
0950	EA116FA-50	AC100V/750W /50Hz エアコンプレッサ(タンク 57L)	EA116FA-50A
0950	EA116FA-60	AC100V/750W /60Hz エアコンプレッサ(タンク 57L)	EA116FA-60A
0950	EA116FB-50A	AC200V/2.2kw/50Hz エアコンプレッサ(タンク 99L)	EA116FB-50B
0950	EA116FB-60A	AC200V/2.2kw/60Hz エアコンプレッサ(タンク 99L)	EA116FB-60B
0950	EA116GB-50A	AC200V/2.2kw/50Hz 高圧エアコンプレッサ	EA116GB-50B
0950	EA116GB-60A	AC200V/2.2kw/60Hz 高圧エアコンプレッサ	EA116GB-60B
0969	EA121DB	エアブラシキット	EA121DF-1
0978	EA987ZB-22	15.0-22.0kg/1.5m スプリングバランサー	EA987ZB-22A
0978	EA987ZD-2	1.0- 2.0kg ツールバランサー(白)	EA987ZD-2A
1003	EA425BT-101	R 1/8"xRc1/8"xRc1/8" 三方ミニボールバルブ	EA425BT-1
1005	EA153AF-4A	Rc 1/2" エアレギュレーター付フィルター	EA153AF-4B
1038	EA976AN-1	892x508x1165mm/4段 ラック棚・樹脂製	EA976AL-34
1064	EA520BX-5	900x600mm/300kg 運搬車(微音キャスター/ブレーキ付)	EA520B-43
1069	EA985PK-12	1200x1200x1300mm ハレットカバー(ファスター式/黒)	EA985PK-12A
1075	EA520XH-2	700x 400mm/150kg テーブルリフト	EA520XH-2A
1123	EA984DC-11	2.0ton/φ100mm LG丸リング	EA984DC-23
1126	EA987GE-116	1.50ton/M16x24mm アイボルト	EA638SR-25
1127	EA987GP-5	2.5 ton/M20x32mm ロードリング	EA987GP-5A
1191	EA468DR-12	小便器用目皿	EA468DR-17
1264	EA948HX-1A	3.5-10mm/G 3/8" ケーブルグラウト(6個)	EA948HL-3
1283	EA940CE-150	テレビターミナル(同軸用)	EA940CE-146A
1312	EA943VJ-38	12mmx4m 両面テープ(超強力/合板・タイル用)	EA944MD-12
1313	EA944MD-76	40mmx50m 両面テープ 難燃性	EA944MD-75
1314	EA944MG-31	10mmx50m 両面テープ(プレート用)	EA944MG-56
1314	EA944MG-34	50mmx50m 両面テープ(プレート用)	EA944MG-59
1316	EA943VP-2	48mmx18m 補修テープ(超強力/多用途)	EA943VP-1
1316	EA944RS-41	48mmx 27m 屋外用強力テープ(耐候・防水)	EA944RS-41A
1375	EA911AF-26A	2030x0.42mmx 5m 耐油性ビニールシート	EA911AF-21A
1384	EA997RH-44	500x1500mm 業務用クッションマット(緑)	EA997RH-44A
1406	EA951EF-18	75x 75x16mm アングル(ステンレス製)	EA951ER-75
1406	EA951EF-23	60x 60x15mm アングル(ステンレス製)	EA951ER-60
1451	EA949DD-616	M 6x16mm 六角ボルト(高強度アルミ)	
1466	EA949AF-66	M4 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(三価クロメート)	EA949AF-36
1472	EA949AF-96	M2-M6 トラス頭小ねじセット(三価クロメート)	EA949AF-93
1485	EA949AK-2	4- 6 mm タッピングビスセット(ユニクロメッキ)	EA949AL-2
1519	EA800CX-1	プロテクティブゴーグル	EA800CX-3
1526	EA800MF-24B	マスク(立体型/7枚)	EA800MF-22B
1527	EA800NA-3	[DS1] マスク(防塵用/軽量タイプ/50枚)	EA800NA-2
1532	EA800WS-3	イヤーマフ	EA800WS-1
1532	EA998AM-2	ヘルメット(イヤーマフ付・黄)	EA998AM-1
1562	EA998YA-26.5A	26.5cm プロスニーカー(灰/黒)	EA998YA-26.5B
1562	EA998YA-27A	27.0cm プロスニーカー(灰/黒)	EA998YA-27B
1583	EA998FD-26	安全帯(フルハーネス/ランヤード付)	EA998FF-23
1583	EA998FD-51	安全帯(フルハーネス)	EA998PE-11
1583	EA998FD-76	安全帯(フルハーネス/ツインランヤード付)	EA998FF-13
1586	EA998J-3	安全帯(白)	
1587	EA998P-7	安全帯(ショックアブソーバー付)	EA998P-10A
1591	EA983RE-1	30x370mm 反射マーカースタンド	EA983RE-1A
1628	EA983DE-56	2100x200x750mm 標識スタンド(作業中/4連)	EA983DE-56A
1643	EA944DL-51	150x610mm 滑り止めテープ(屋外・平面用/黒)	EA944DW-2
1668	EA915BD-51	1.3x2.0m 防寒シート	EA915BD-45
1668	EA999MK-1	1.0L 住宅用消火器(ルビレット)	EA999MK-1A
1673	EA765MC-21	12色 高級色鉛筆	EA765MD-12
1676	EA765MJ-48B	[赤/太字] 油性マーカー	EA765MJ-72B
1702	EA956VB-26	25x40mm プロテクトラベル(青/315片)	EA956VB-21

NO.50 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
1715	EA780XP-21	143x43.5mm グリーンレーザーポインター(電卓機能付)	EA780XP-9
1720	EA759X-25H	A5-A4 インクジェットプリンター(6色)	EA759X-25J
1723	EA759GS-11A	4.7GB DVD-R(16倍速/10枚)	EA759GS-11B
1733	EA815GM-41	AC125V/15Ax1.0m 延長コード(抜け止め型)	EA815GL-173
1733	EA815GM-42A	AC125V/15Ax2.0m 延長コード(抜け止め型)	EA815GL-173
1735	EA815GM-97	AC125V/15Ax2.5m フリータップ(白)	EA815GM-97A
1741	EA761HD-16	AC100V/300W/A4 ラミネーター	EA761HD-23
1741	EA761HE-66	188x263mm/B5 ラミネートフィルム(50枚)	EA761HE-56
1744	EA763ZB-67	700x300x700mm/37L シュレッター	EA763ZB-68
1746	EA763BC-14	クリップヘッドホン	EA763BC-20A
1747	EA763AC-44B	4GB/1040時間 ICレコーダー	EA763AC-44C
1751	EA763AN-5	AC100V/1400W コードレススチームアイロン	EA763AN-5A
1761	EA763Y-70	5.0kg/555x525x 920mm 全自動洗濯機	EA763Y-70A
1765	EA798CB-19B	φ360mm [電波]掛時計・ソーラー電源	EA798CB-66
1778	EA790AF-17A	デジタルトランシーバー	EA790AF-20
1779	EA790MF-1B	トランシーバー(中継器対応/防水・防塵型)	EA790MF-1C
1795	EA758RK-115	[単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付)	EA758RK-113A
1804	EA758EH-10	[CR2032x2個] クリップライト/LED	EA758CA-31
1814	EA758XP-61B	AC100V/3.5W/E26 電球/LED(ホ-ル・昼白色)	EA758XP-61C
1814	EA758ZM-4	AC100V/0.2W/E12 LEDナツメ電球(橙)	EA758ZM-1A
1839	EA913VR-41	[3点組] 鍋・フライパンセット(オレンジ)	EA913VR-41A
1843	EA763AF-12	[単3x2本] 毛だまクリナー	EA763AF-13
1848	EA638LD-13	138x69x220mm トイレトペ-パーホルダー(上下2連)	EA638LD-10
1860	EA927AX-11	480x300x680mm/83L キャリーケース(シルバー)	EA927AX-11A
1860	EA927BG-2A	350x230x460(H)mm/34L キャリーケース(紺)	EA927BG-2B
1868	EA927BK-22	300x420x160mm 高級バックパック(紺)	EA927BJ-3
1893	EA954FB-83	300x290x1500mm 収納ラック(すき間用)	EA954FB-93
1893	EA954FB-91	150x290x1800mm 収納ラック(すき間用)	EA954FB-93
1893	EA976AM-32	200x255x1185mm 木製スリムラック	EA976AM-31A
1900	EA928AG-55	160x85x50mm ホ-ロー浴そう洗い	EA928AG-55A
1902	EA928CB-11	100mm ブラインドクリナー	EA928CB-9
1913	EA922B-150	52x230mmハンディ粘着クリナー(替テープ付)	EA922B-150A
1915	EA928AD-210	250x800mm ハンドル付ちりとり	EA928AD-25
1929	EA995A-26	260x275mm ダストボックス	EA995CC-53
1940	EA929DF-8	225x228mm ペ-パータオル(175カット/2ロール)	EA929DF-8A
1942	EA115MA-1A	800ml 容器(中性洗剤用)	EA115MA-1B
1945	EA922AV-33	300ml カビ防止剤	EA922AJ-41
1948	EA922AJ-202	1000ml 万能強カクリナー	EA922AJ-201
1950	EA920L-44	4.0L 床ワックス	EA920LE-26
1955	EA899AH-21K	AC100V/ 960W 掃除機(サイクロン式/シャンパンゴールド)	EA899AH-21L
2013	EA915DB-86	1900x 650x50mm インプレートマット	EA915DB-101
2041	EA898CA-2A	300mm チェーンソー(電動)	EA898CA-2B
2041	EA898CD-3	400mm チェーンソー(電動)	EA898CD-1A
2046	EA650AA-12	203mm 剪定鋏	EA540BK-1
2059	EA345JJ-260	AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(汚物混入用)	EA345PE-60
2059	EA345JL-50	AC100V(50Hz)/32mm 水中ポンプ(汚水用/オート)	EA345PA-150
2059	EA345JR-60	AC200V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(汚水用)	EA345PF-60
2059	EA345JY-160	AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物混入用)	EA345PE-160
2061	EA345SD-50	AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(低水位/SUS)	EA345SD-50A