

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

*** 但し、下記商品は2020年2月現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

NO.51 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
	EA500AB-250	250mm ロングアーム(2本組)	EA500AB-3
	EA508S-106	176x162x100mm パーツトレイ(ステンレス製)	EA508S-91
	EA800MJ-142	[N95/M-L] マスク(防塵・快適呼吸型/1枚)	EA800MJ-42
	EA440HG-13	φ13 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)	EA440HG-54
	EA638SV-18	M18x76mm ロングアイボルト(ステンレス製)	EA638SV-50
	EA562WE-13	1/4"sqx 13mm ソケット(ZYKLOP)	EA617AE-13
	EA562WE-7	1/4"sqx 7mm ソケット(ZYKLOP)	EA617AE-7
	EA440HG-15	φ15 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)	EA440HG-55
	EA562WE-1	ミニラチェットハンドル(EA562WE-4-13用)	EA617AE
	EA440HG-32	φ32 x2.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/3本)	EA440HG-58
	EA638SV-16	M16x76mm ロングアイボルト(ステンレス製)	EA638SV-46
	EA854HB-21	83mmx23T ジグソーブレード(ステンレス用)	EA854LB-14A
	EA508MD-11	424x375x72mm パーツケース	EA508MD-12
	EA590AD-2	19-60mm 軸用スナッピングプライヤー/90°	EA590BF-2
	EA353AP-35	240mm 脚カバー(溶接用)	EA355K-41
	EA768HR-1	フェイスプロテクター	EA800HR-1
	EA353AP-42	245mm 脚カバー(溶接用)	EA355K-72
	EA49-11	[89点] フォークリフト整備用工具セット	EA612SF-6
	EA988AF-1	0.25tonx1.0mスーパーレバー	EA988AG-0.25
	EA997RG-213	450x1250mm 滑り止めマット(アイボリー)	EA997RG-211
	EA998FD-71	安全帯(フルハーネス/ツインランヤード付)	EA998FF-51
	EA353AP-43	260mm 脚カバー(溶接用)	EA355K-73
	EA940CD-22C	AC125V/15A 3口タップ(ブレーカー付)	EA940CD-38A
	EA928BM-904	1524mm ブラシハンドル/スチールパイプ柄(6本組)	EA928BM-904A
	EA124DM-13	19/26mmx22.5m 散水ホース(3/4"ねじ付)	EA124DN-30
	EA591HG-44	51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)	EA591HG-44A
	EA591HD-84	38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)	EA591HD-84A
	EA591HC-32	32mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)	EA591HC-32A
	EA591HG-43	38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)	EA591HG-43A
	EA591HG-52	32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)	EA591HG-52A
	EA591HC-74	51mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)	EA591HC-74A
	EA591HG-42	32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)	EA591HG-42A
	EA591HG-41	25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)	EA591HG-41A
	EA591HG-35	29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/グリーン/5枚)	EA591HG-35A
	EA591HG-34	29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/オレンジ/5枚)	EA591HG-34A
	EA591HG-33	29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/ゴールド/5枚)	EA591HG-33A
	EA591HG-31	29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/レッド/5枚)	EA591HG-31A
	EA591HD-83	25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)	EA591HD-83A
	EA591HD-82	25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)	EA591HD-82A
	EA591HD-81	19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/レッド/5枚)	EA591HD-81A
	EA591HG-85	76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)	EA591HG-85A
	EA591HC-62	32mm タグブランク(アルミ角/オレンジ/5枚)	EA591HC-62A
	EA591HD-74	38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)	EA591HD-74A
	EA591HC-33	38mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)	EA591HC-33A
	EA591HD-64	38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)	EA591HD-64A
	EA591HC-31	25mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)	EA591HC-31A
	EA591HC-61	25mm タグブランク(アルミ角/オレンジ/5枚)	EA591HC-61A
	EA591HD-42	25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/ブラック/5枚)	EA591HD-42A
	EA591HC-51	25mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)	EA591HC-51A
	EA591HC-43	38mm タグブランク(アルミ角/ゴールド/5枚)	EA591HC-43A

NO.51 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
	EA591HC-42	32mm タグブランク(アルミ角/ゴールド/5枚)	EA591HC-42A
	EA591HC-54	51mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)	EA591HC-54A
	EA591HC-73	38mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)	EA591HC-73A
	EA591HC-72	32mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)	EA591HC-72A
	EA591HC-71	25mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)	EA591HC-71A
	EA591HC-63	38mm タグブランク(アルミ角/オレンジ/5枚)	EA591HC-63A
	EA591HC-64	51mm タグブランク(アルミ角/オレンジ/5枚)	EA591HC-64A
	EA591HD-63	25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)	EA591HD-63A
	EA591HG-71	25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)	EA591HG-71A
	EA591HD-61	19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)	EA591HD-61A
	EA591HD-54	38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)	EA591HD-54A
	EA591HD-53	25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)	EA591HD-53A
	EA591HD-51	19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)	EA591HD-51A
	EA591HD-44	38x76mm タグブランク(アルミ 長四角/ブラック/5枚)	EA591HD-44A
	EA591HD-43	25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/ブラック/5枚)	EA591HD-43A
	EA591HC-53	38mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)	EA591HC-53A
	EA591HD-41	19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/ブラック/5枚)	EA591HD-41A
	EA591HG-45	76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/レッド/5枚)	EA591HG-45A
	EA591HD-72	25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)	EA591HD-72A
	EA591HD-71	19x44mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)	EA591HD-71A
	EA591HG-32	29x52mm タグブランク(アルミ 楕円/ブラック/5枚)	EA591HG-32A
	EA591HG-64	51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド/5枚)	EA591HG-64A
	EA591HG-84	51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)	EA591HG-84A
	EA591HG-83	38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)	EA591HG-83A
	EA591HG-82	32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)	EA591HG-82A
	EA591HG-81	25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)	EA591HG-81A
	EA591HG-75	76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)	EA591HG-75A
	EA591HC-52	32mm タグブランク(アルミ角/グリーン/5枚)	EA591HC-52A
	EA591HG-72	32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)	EA591HG-72A
	EA591HC-41	25mm タグブランク(アルミ角/ゴールド/5枚)	EA591HC-41A
	EA591HG-65	76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド/5枚)	EA591HG-65A
	EA591HG-51	25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)	EA591HG-51A
	EA591HG-63	38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド/5枚)	EA591HG-63A
	EA591HG-62	32mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド/5枚)	EA591HG-62A
	EA591HG-61	25mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ゴールド/5枚)	EA591HG-61A
	EA591HG-55	76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)	EA591HG-55A
	EA591HG-54	51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)	EA591HG-54A
	EA591HG-53	38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/ブラック/5枚)	EA591HG-53A
	EA591HD-62	25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/グリーン/5枚)	EA591HD-62A
	EA591HD-73	25x76mm タグブランク(アルミ 長四角/オレンジ/5枚)	EA591HD-73A
	EA591HG-73	38mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)	EA591HG-73A
	EA591HC-44	51mm タグブランク(アルミ角/ゴールド/5枚)	EA591HC-44A
	EA591HC-34	51mm タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)	EA591HC-34A
	EA720CT-5G	25mmx5.5m メジャー(ステンレステープ)	EA720CT-255
	EA720CT-5E	19mmx5.5m メジャー(ステンレステープ)	EA720CT-250
	EA720CT-5GH	25mmx5.5m メジャー(ステンレステープ・ホルダー付)	EA720CT-255
	EA591HG-74	51mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/グリーン/5枚)	EA591HG-74A
	EA591HD-52	25x51mm タグブランク(アルミ 長四角/ゴールド/5枚)	EA591HD-52A
0002	EA5	[34個組] 機械修理用工具セット	EA5A
0045	EA897AN-15	AC100V・190W/ 600mm ビッグファン	EA897AN-11
0049	EA463DC-1	3/8" x30.5m 自在バンド(ステンレス製)	EA463CM-30
0059	EA642KC-2	25x400mm ガスケットナイフ(ノスパーキング)	EA643DC-1
0087	EA531DE-300	58mm/300mm ウォーターポンププライヤー	EA531DE-300A
0107	EA814RE-130	AC100V/30W 作業灯/LED(スタンド付)	EA814RE-230
0110	EA682YA	φ6.0mmx6.0m ドレンクリーナー	EA340GB
0126	EA526TA-4	0-800mm/ 80mm カンチレバー型クランプ	EA526WM-80
0127	EA526TY-5	0-300mm/175mm J型クランプ	EA526TY-6
0128	EA533AH-124	0-315mm/610mm ロッキングCクランプ	EA533AH-24

NO.51 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0131	EA544ED-41	230mm 万能はさみ	EA544EM-1
0145	EA526B-17	254mm/100mm クランプ(ラチェット式)	EA526BH-100
0145	EA526AB-6	245mm/ 60mm クランプ(ラチェット式)	EA526AB-6A
0157	EA589AS-21	155mm カッターナイフ	EA589AT-25
0159	EA845RA-3	φ72-1000mm ガラス切(円切用)	EA845RA-2
0182	EA626BA-16	38-44mm プーリンググリッ(中間型)	EA626GC-44
0185	EA602AF-7	13x17mm/268mm ラチェットレンチ(ロング/シノ付)	EA602AG-14
0185	EA602AD-22	32x36mm/443mm ラチェットレンチ(シノ付)	EA602AJ-30
0186	EA602AH-36	36mm/443mm ラチェットレンチ(シノ付)	EA602AC-36
0198	EA580DE-11	1.0-2.6mm ワイヤーストリッパー(検電器付)	EA580DE-1
0200	EA580KE-3	ケーブルストリッパー(同軸用)	EA580KE-2
0205	EA538GA-1A	圧着ペンチ(同軸ケーブルコネクタ用)	EA538KG-12
0211	EA537AF-8	200mm ラジオペンチ(先曲)	EA537PB-7
0211	EA537AD-3	190mm ロングノーズプライヤー	EA537PB-5
0212	EA537RA-160A	170mm ラジオペンチ(グリッ・ホルダー付)	EA537RA-150
0213	EA536RH-200	215mm 電工ニッパー(グリッ・パネ付/薄刃)	EA536JD-175
0213	EA536FC-150	160mm 薄刃ニッパー(パネ付)	EA536JD-150
0235	EA925MJ-28	ツールホルダー(牛革)	EA925MJ-29
0243	EA509AD-71	190x250x15mm (A5) 小物袋	EA762CF-265
0257	EA927CR-56	380x120x 90mm ウェストポーチ(アカ)	EA927CR-58
0264	EA661AA-31	337x278x 57mm/外寸 パーツケース	EA661AA-41
0279	EA657H-2G	736x457x274mm ストレージケース(トレ付/OD色)	EA657H-2
0286	EA956TD-9	1800x750x600- 900mm ワークテーブル	EA956TH-30
0286	EA956TD-70	1800x900x900-1200mm ワークテーブル	EA956TD-50
0289	EA956C-3	463x407x850mm/ 3段 ツールワゴン	EA956KA-2
0308	EA956FA-10	653x600x1460mm ツーリングラック	EA956FA-1
0311	EA812JC-36	DC12V→AC100V/120W・DC5V/12V インバーター	EA812JA-34
0311	EA812JA-18	DC12V→AC100V/120W DC-ACパワーインバーター	EA812JA-18A
0320	EA713A-2	タイミングライト	EA713A-2A
0343	EA604BF	ベルトツールセット	EA604BF-5
0406	EA614LG-12	12x170mm コンビネーションギアレンチ	EA684RB-12
0407	EA617GB-200	1/4"DRx75mm/2.5-10mm [INHEX]ビットソケットセット	EA617GB-201
0407	EA617LB	1/4"DR ソケットレンチセット	EA687AA
0418	EA687CJ	1/2"DR ソケットレンチセット	EA687CG
0504	EA723KL-1	10- 60N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ	EA723NE-50
0504	EA723HP-11	150- 700N.m/3/4"DRトルクレンチ(ラチェット式)	EA723KL-5
0535	EA611DH	6本組 [Torx]ドライバービット	EA611AD-5
0548	EA573EB-5	5.0x155mm [Ball-Hexagon]キーレンチ	EA683AB-5
0566	EA683PJ-1	450g/330mm ゴムハンマー	EA575WB-32
0571	EA575VA-8	225g ボールピンハンマー	EA575VB-0.5
0572	EA575VB-2.5	1135g ボールピンハンマー	EA575MA-4
0602	EA586A-1	9-12mm ナットブレーカー	EA586D-1
0620	EA682WX	200mm 鉄工やすり(5本組/中目)	EA521TW-20B
0622	EA522AE-23	200x50x25mm 油砥石・天然(極細目)	EA522AE-23A
0624	EA366FG-2	150x25mm/中目 サンダー(平面用)	EA366FC-2
0630	EA508SG-105	φ179x215mm/ 5.0L ポット(ステンレス製)	EA508SG-105A
0644	EA929AS-19	210x180x170mm ディスペンサー(四つ折専用)	EA929AS-12A
0649	EA990PX-1	1ml 注入型計量容器(中口)	EA990PW-1
0649	EA990PT-20A	20 ml 注入型計量容器(キャップ付)	EA990PT-20B
0649	EA990PT-5A	5ml 注入型計量容器(キャップ付)	EA990PT-5B
0736	EA819AT-24	20x32mm/3.0mm軸 フェルトパフ(ハード)	EA819AT-5
0744	EA521VF-140	140mm 精密やすり(12本組/粗目)	EA521VF-6
0751	EA589RA-2	0 -1.2mm/100mm ピンバイス	EA589XB-13
0751	EA824CM-6	0.8- 2.5mm/6本組 精密ドリル	EA824CG-20
0772	EA535KD	115mm 精密用ニッパー	EA535KA-1
0785	EA997RB-13	1.0x3.0m/3.0mm 導電性マット(緑)	EA997RB-3
0792	EA756TS-49	x3 指先ルーペ	EA756FE-11
0794	EA757ZA-63	5- 914m レーザー距離計(6倍)	EA757ZA-63A

NO.51 カタログページ	エスコ品番	商品名	代替品
0808	EA581BC-2	227g 粉チヨーク(青)	EA581AD-22
0822	EA725T-7	マグネットベースインディケータホルダー	EA725T-165
0823	EA725MA-8	10mm/0.01/60mm ダイアルゲージ	EA725MA-8A
0829	EA725MC-20B	50-160mm デジタル内径測シリンダーゲージ	EA725MC-7A
0840	EA715C-11	3.1kg(0.01g) 電子天秤	EA715C-11A
0840	EA715DF-10	10kg(5.0g) デジタルはかり	EA715CB-8
0846	EA776BB	塩分濃度計	EA776BB-3
0858	EA708S	クランプメーター(ミニ)	EA708S-1
0874	EA743CB-3	アネモメーター(一般風速・微風速用)	EA743CB-3A
0882	EA722CA-3	-50℃~150℃ デジタル温度計	EA722CA-8
0887	EA801AM-100	13mm/520W 電気ドリル(トリルスタンド付)	EA801AJ-20
0892	EA813RD-5	DC12Vドライバードリル(充電式)	EA813RE-1
0902	EA825GH	2.0- 5.0mm 8本組六角軸ドリルセット	EA824BW-0
0916	EA612AE-410	10x100mm ロングナットセッター(プロテクター付)	EA612AE-410A
0919	EA822A-201	5本組 超硬付ホルソーセット	EA822A-202A
0931	EA818FS-1	28000rpm ストレートグラインダー(6mmチャック)	EA818AB-3
0933	EA819ND-1	30x80mm/#170 ダイヤ材入ナイロンブラシ	EA819ND-2
0954	EA854LA-6	114mmx 6T ジグソーブレード(2枚)	EA854LA-6A
0954	EA854LA-3	114mmx10T ジグソーブレード(2枚)	EA854LA-3A
0954	EA854HB-3	132mmx21T ジグソーブレード(金工用/5枚)	EA854LB-13
0975	EA865C-90	90mm 乾式ダイヤモンドコアドリル	EA865CA-90
0975	EA865C-110	110mm 乾式ダイヤモンドコアドリル	EA865CA-110
0975	EA865CD-160	160mm [乾式]ダイヤコアドリル	EA865CG-160
0994	EA155D-3A	エアーツール3機種セット	EA155EB-3
1000	EA163MB-80	12x330mm レジンベルト(# 80/10本)	EA163MB-80A
1004	EA159DM-10	75mm エアアングルグラインダーセット	EA159DM
1049	EA153AC-4A	Rc 1/2" エアレギュレーター	EA153AC-4B
1083	EA976AW-651	60x150mm [ハイラック用]ラベルケース	EA976AW-651A
1083	EA976AW-653	80x250mm [ハイラック用]ラベルケース	EA976AW-653A
1088	EA661DC-19	420x450x200mm ハートレー/ラック棚用(青)	EA661DA-21
1097	EA506AA-25E	350x185x423mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付5個)	EA506AA-35E
1097	EA506AA-25D	350x185x423mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付)	EA506AA-35D
1100	EA508TG-24A	111x156x 80mm/0.98L 保存容器	EA508TG-41A
1104	EA508SC-87	100x70x30mm 容器(スチール製)	EA508SC-85
1108	EA520BX-1	730x430mm/150kg 運搬車(樹脂製/微音キャスター)	EA520BW-21
1109	EA520BX-4	730x490mm/150kg 運搬車(微音キャスター/ブレーキ付)	EA520BW-31
1122	EA520XA-4A	500x 800mm/500kg テーブルリフト	EA520XA-4B
1134	EA986LA-125	125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)	EA986LC-125A
1168	EA981VD-2	1.8tonx2.0m スリングチェーン(2本懸け)	EA981VD-22A
1171	EA638FW-32	5300kg/31.8x229mm マスターリンク/ステンレス製	EA987FF-34
1178	EA987FS-1	0.9tonx6.0m 牽引ストラップ	EA982BU-1
1190	EA944M-16	16mmx6.0m マジックバンド・両面(OD色)	EA944M-13
1195	EA628BC-10	φ10.0mmx90m ポリエステルロープ	EA628TK-102
1196	EA628WC-3	1220mm バンジーコード(フック付/黒)	EA628W-3
1247	EA468B-64	PJ 1/2" 立形自在水栓	EA468B-64B
1252	EA469BP-41	G 1/2" ネジフランジ	EA469BP-41A
1259	EA432LA-0	G 1/2" フレキ用チーズ(クロムメッキ)	EA432LA-0A
1265	EA468DE-24	75A [VP・VU管用]防虫目皿(山形)	EA468DH-34
1274	EA947FE-14	23.8-25.4mm ハイクランプ(ゴムライナー付/10個)	EA947FE-15A