

時下、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、エスコカタログにおきまして、諸般の事情により下記商品が廃番となりましたのでお知らせいたします。ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。なお廃番となりました商品につきまして、代替推奨品をリストの右端に記載いたしましたので、参考としてご確認下さい。

**\* 但し、下記商品は2020年7月現在 在庫数が0になり、供給不可能となった商品です。ご了承下さい。**

| NO.51<br>カタログページ | エスコ品番        | 商品名                                  | 代替品                          |
|------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                  | EA115KH-50B  | 三相 AC200V/2.7kW 高圧洗浄器(50Hz)          | <a href="#">EA115LJ-50A</a>  |
|                  | EA525X-3     | 200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式)     | <a href="#">EA525X-3A</a>    |
|                  | EA612JT-2    | 3/8"DR [52個組] 工具セット(シルバー)            | <a href="#">EA64</a>         |
|                  | EA638BT-71   | 4.0ton 溶接型吊り環                        |                              |
|                  | EA715C-12    | 4.1kg/0.01g 電子天秤                     | <a href="#">EA715C-11A</a>   |
|                  | EA715C-13    | 6.1kg/0.01g 電子天秤                     | <a href="#">EA715C-14A</a>   |
|                  | EA758HK-11A  | [充電式]LEDサーチライト(三脚付)                  |                              |
|                  | EA759GC-2F   | [ 251万画素] デジタルビデオカメラ(防水・耐衝撃)         | <a href="#">EA759GC-3D</a>   |
|                  | EA759PA-22A  | 3500lm プロジェクター                       | <a href="#">EA759PA-37</a>   |
|                  | EA763AM-86A  | AC100V/1000W スチームオープンレンジ(ブラック)       | <a href="#">EA763AM-81</a>   |
|                  | EA763F-3H    | AC100V/43W/30cm 扇風機(リモコン付)           | <a href="#">EA763F-3J</a>    |
|                  | EA800MN-50   | マスク(ウイルス・花粉対策用/50枚)                  | <a href="#">EA800MN-150</a>  |
|                  | EA813PA-226A | DC14.4Vマルチインパクトドライバー・グラインダー(充電式)     |                              |
|                  | EA813PA-301A | DC14.4V インパクトドライバー・作業灯セット(充電式)       |                              |
|                  | EA813PC-301A | DC18V 振動ドライバー・ドリル・ブローセット(充電式)        |                              |
|                  | EA840B-200A  | 200Kg/30m 小型ウィンチ                     | <a href="#">EA840B-200B</a>  |
|                  | EA899AR-3    | AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)               | <a href="#">EA899AR-3A</a>   |
|                  | EA922HC-12   | 140x200mm 除菌ノンアルコールタオル(詰替用/80枚)      |                              |
|                  | EA922HC-13   | 150x200mm [携帯用]除菌ノンアルコールタオル(32枚)     |                              |
|                  | EA922HC-17   | 140x190mm 除菌アルコールタオル(詰替用/400枚)       |                              |
|                  | EA922HC-8    | 150x200mm [携帯用]除菌アルコールタオル(30枚/2パツ)   | <a href="#">EA922HB-37A</a>  |
|                  | EA929AD-1C   | トイレトペーパー(シングル/72ロール)                 | <a href="#">EA929AM-1</a>    |
|                  | EA949GV-10A  | M10 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト)             | <a href="#">EA949GV-10B</a>  |
|                  | EA949GV-16A  | M16 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト)             | <a href="#">EA949GV-16B</a>  |
|                  | EA949GV-20A  | M20 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト)             | <a href="#">EA949GV-20B</a>  |
|                  | EA949GV-8A   | M8 アジャストボルト固定金具(三価ホワイト)              | <a href="#">EA949GV-8B</a>   |
|                  | EA951CZ-261A | 26mmカップ スライド丁番(全かぶせ/2個)              |                              |
|                  | EA951CZ-262A | 26mmカップ スライド丁番(半かぶせ/2個)              |                              |
|                  | EA951CZ-263A | 26mmカップ スライド丁番(インセット/2個)             |                              |
|                  | EA991GS-331  | ふた(広口/グリーン)                          |                              |
|                  | EA991GS-333  | ふた(広口/イエロー)                          | <a href="#">EA991GS-331</a>  |
|                  | EA991GS-341  | ポンプユニット(グリーン)                        | <a href="#">EA991GS-342</a>  |
|                  | EB949EB-51   | 5.1x45mm 皿木ねじ(100本)                  |                              |
| 0008             | EA213L       | [3/16"x1/4"・5/16"x3/8"] 4サイズバルブキーレンチ | <a href="#">EA213D</a>       |
| 0021             | EA101WB      | [R32・R410A] ホールバルブ式ゲージマニホールド         | <a href="#">EA101TR-7</a>    |
| 0021             | EA101WB-1    | [R32・R410A] ホールバルブ式ゲージマニホールドキット      | <a href="#">EA101TR-11</a>   |
| 0021             | EA101WC-1    | [R32・R410A] ホールバルブ式シングルマニホールド        | <a href="#">EA101TR-20</a>   |
| 0022             | EA994P-1     | [R404A] 700g サービス缶(1本)               | <a href="#">EA994P-1A</a>    |
| 0022             | EA994P-6     | [R404A] 700g サービス缶(6本)               | <a href="#">EA994P-6A</a>    |
| 0037             | EA119-30AA   | 4.5kg 強力アルミフィンクリーナー(アルカリ性)           | <a href="#">EA119-30AB</a>   |
| 0037             | EA119-30B    | 20kg 強力アルミフィンクリーナー(アルカリ性)            | <a href="#">EA119-30C</a>    |
| 0042             | EA897SA-100C | AC100V スポットクーラー(一口型)                 | <a href="#">EA897SA-100D</a> |
| 0063             | EA643DA-52   | 250g/280mm テストハンマー(ノスパーキング)          | <a href="#">EA643DA-52A</a>  |
| 0072             | EA532BS-200  | 30mm/200mm コンベクションプライヤー(ステンレス製)      | <a href="#">EA532BS-200A</a> |
| 0094             | EA702GC-1    | [メタン] 可燃性ガス検知器                       | <a href="#">EA702GC-1A</a>   |
| 0094             | EA702GC-2    | [都市ガス] 可燃性ガス検知器                      | <a href="#">EA702GC-2A</a>   |
| 0094             | EA702GC-3    | [水素] 可燃性ガス検知器                        | <a href="#">EA702GC-3A</a>   |
| 0094             | EA702GC-4    | [LPG] 可燃性ガス検知器                       | <a href="#">EA702GC-4A</a>   |
| 0131             | EA544AP-1    | 215mm はさみ・鉄板用(倍力/ストレート型)             | <a href="#">EA544AP-5</a>    |
| 0136             | EA575EA-2    | 1800g/45mm ハンマー(スチール芯入り)             | <a href="#">EA575EA-1</a>    |

| NO.51<br>カタログページ | エスコ品番        | 商品名                                       | 代替品                           |
|------------------|--------------|---|-------------------------------|
| 0139             | EA599W-21    | 240mm 大工鋸 替刃(EA599W-20用・精密横挽)             | <a href="#">EA599W-21A</a>    |
| 0150             | EA524LB-16A  | 90mm/ 635mm かべ落とし(替刃式)                    | <a href="#">EA524LC-21</a>    |
| 0152             | EA589CS      | 145mm シートカッター(フックプレート)                    | <a href="#">EA589CS-11</a>    |
| 0152             | EA589CV      | 150mm カッターナイフ                             | <a href="#">EA589AS-29</a>    |
| 0185             | EA686S-5     | 17x19mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)                   | <a href="#">EA602AJ-10</a>    |
| 0203             | EA538E-2     | 2 -14mm <sup>2</sup> 圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用/メッキ) | <a href="#">EA538E</a>        |
| 0211             | EA534H-185   | 195mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)                    | <a href="#">EA534HB-185</a>   |
| 0213             | EA536FD-150  | 155mm 斜ニッパー・先細                            | <a href="#">EA536NC-150</a>   |
| 0213             | EA536RE-120  | 125mm 薄刃ニッパー・ばね付(グリップ付)                   | <a href="#">EA536RE-140</a>   |
| 0216             | EA536HB      | 150mm ニッパー(プラスチック用)                       | <a href="#">EA536HB-1</a>     |
| 0221             | EA640MB-125S | 3/8"DRx125mm 絶縁エクステンションバー                 | <a href="#">EA640MB-125SA</a> |
| 0221             | EA640MC-8A   | 3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット(薄肉)                    | <a href="#">EA640MC-8B</a>    |
| 0241             | EA916ZP-16   | 38mm キーホルダー(Dカン付)                         | <a href="#">EA916ZP-11</a>    |
| 0249             | EA925HA-1    | 355x230x255mm ツールバッグ                      | <a href="#">EA925CH-11</a>    |
| 0253             | EA927AG-21   | 540x180x410mm ポストンバッグ(黒)                  | <a href="#">EA927AG-21A</a>   |
| 0276             | EA657-353NF  | 518x284x183mm/内寸 万能防水ケース(ウレタン無)           | <a href="#">EA657-352NF</a>   |
| 0281             | EA957AM-4    | 970x370x870mm 車載用キャビネット(スチール製)            | <a href="#">EA957AM-3</a>     |
| 0295             | EA508SM-31   | φ102mm マグネットトレイ(ステンレス製)                   | <a href="#">EA508SM-31A</a>   |
| 0295             | EA508SM-32   | φ150mm マグネットトレイ(ステンレス製)                   | <a href="#">EA508SM-32A</a>   |
| 0300             | EA957HC-1    | 243x237x253mm/2列 5段 パーツキャビネット             | <a href="#">EA661BB-2</a>     |
| 0305             | EA955A-15    | 457x400x660mm/ 5段 ミニキャビネット(軽量用)           | <a href="#">EA955A-14</a>     |
| 0356             | EA501AE-3    | 37-47mm ピットマンアームブローラー                     | <a href="#">EA501AD-3</a>     |
| 0360             | EA922AB-160  | 洗車セット(建機用)                                |                               |
| 0361             | EA115MS-1    | 1000ml ホーススプレー(混合タンク付)                    | <a href="#">EA115MS-1A</a>    |
| 0364             | EA929DB-501  | 610x915mm 吸水タオル(マイクロファイバー)                | <a href="#">EA929DB-502</a>   |
| 0371             | EA55         | [54個組] 工具セット                              | <a href="#">EA55A</a>         |
| 0371             | EA56         | [56個組] 工具セット                              | <a href="#">EA56A</a>         |
| 0403             | EA617AK-7    | 3/8"DRx 7mm ソケット(ZYKLOP)                  | <a href="#">EA617AK-7A</a>    |
| 0406             | EA614LB-1    | 21本組/ 6-32mm 片目片口スパナ                      | <a href="#">EA684AH</a>       |
| 0407             | EA617GB-1    | 1/4"DR/2.5-10mm/75mm [INHEX]ビットソケットセット    | <a href="#">EA617GB-1A</a>    |
| 0419             | EA687CK-2    | 1/2"DR/27点 ソケットレンチセット                     | <a href="#">EA687CB</a>       |
| 0478             | EA617A-32    | 1/2"DR/11-32mm ユニバーサルソケット                 | <a href="#">EA617A-43</a>     |
| 0480             | EA680A-200   | 200mm/25mm モンキーレンチ(グリップ付)                 | <a href="#">EA680-200</a>     |
| 0515             | EA560L-600   | 6本組 [+ -]ドライバー・貫通柄(ケース付)                  | <a href="#">EA683SB-400</a>   |
| 0518             | EA564AL-21   | 125mm [+ -]ドライバーセット(差替式)                  | <a href="#">EA557X-26G</a>    |
| 0523             | EA573LW      | 1.27-6.0mm/8本組 [Hexagon]ドライバー             | <a href="#">EA573LW-1.3</a>   |
| 0526             | EA560WA-20   | 2本組 [+ -]ドライバー(スチール型)                     | <a href="#">EA560WA-20A</a>   |
| 0526             | EA560WA-22   | #2x 25mm [+ ]ドライバー(スチール型)                 | <a href="#">EA683SD-2A</a>    |
| 0526             | EA560WV-15   | 8.0x1.2x175mm [-]ドライバー(ESD)               | <a href="#">EA560WV-32</a>    |
| 0527             | EA565BH-7    | 7.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)               | <a href="#">EA565BH-7A</a>    |
| 0541             | EA595XJ-45   | 248mm スクリュースター(+)                         | <a href="#">EA595XJ-46</a>    |
| 0567             | EA575HB-32   | 870g/40mm ハンマー(プラスチック・ハード/G・F柄)           | <a href="#">EA575H-22</a>     |
| 0589             | EA815LD-590  | AC100V/20W 作業灯/LED(目視検査用)                 | <a href="#">EA815LD-600</a>   |
| 0591             | EA815LK-21   | AC100V/5.0W/260lm 連結子機/LED                | <a href="#">EA815LK-21A</a>   |
| 0591             | EA815LL-13   | AC100V/ 4.7W 照明灯/LED                      | <a href="#">EA815LJ-2B</a>    |
| 0605             | EA829DB-20D  | M20 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)                   | <a href="#">EA829EB-20D</a>   |
| 0625             | EA366EC-1    | 80x50x20mm #60/粗目 サンディングブロック              | <a href="#">EA366EE-2</a>     |
| 0640             | EA109BA-62   | 28x350mm 長柄ブラシ(カーボンスチール・線0.15mm)          | <a href="#">EA109BB-4</a>     |
| 0646             | EA929DH-26   | 吸収材キット(油・液体用)                             | <a href="#">EA929DH-26A</a>   |
| 0650             | EA991GS-112  | 5L オイルディスプレイボトル(ポンプ付/レッド)                 | <a href="#">EA991GS-111</a>   |
| 0650             | EA991GS-51   | 5L/13mm オイルディスプレイボトル(グリーン)                | <a href="#">EA991GS-52</a>    |
| 0650             | EA992DB-25   | 28L 薄型ドレンパン                               | <a href="#">EA992DB-21</a>    |
| 0660             | EA520CD-1    | 600x1435mm/450kg ドラムトラック(OD色)             | <a href="#">EA520WB-4</a>     |
| 0665             | EA991CY-47   | R1/4" グリースニップル(ホタンヘッド/ステンレス製)             | <a href="#">EA991CY-2</a>     |
| 0678             | EA718AB-2    | 100x125x100mm イケール(機械仕上)                  | <a href="#">EA718AB-2A</a>    |
| 0714             | EA966DC-8    | M8 xP1.25 ロットイント(給油式/雄ねじ/左ねじ)             | <a href="#">EA966DC-8A</a>    |
| 0721             | EA968B-85    | 69.82/24mm ブッシング(タイプ1/新JISキー)             |                               |
| 0740             | EA159PB-4    | 21,000rpm/ 30mm エア・マイクログラインダー(アングル型)      | <a href="#">EA159PB-5</a>     |

| NO.51<br>カタログページ | エスコ品番        | 商品名                              | 代替品          |
|------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 0787             | EA755CA-12   | [マイクロスコープ用]ダイヤル調整フレキシブルスタンド      | EA755CA-17   |
| 0790             | EA756FA-4    | x2.0/100mm ハンドルーペ                | EA756FB-5    |
| 0794             | EA757ZA-42   | レーザー距離計[6倍]                      | EA757ZA-63A  |
| 0798             | EA720ZB-9B   | 0.15- 20m レーザー距離計                | EA720ZB-9C   |
| 0800             | EA780BA-12A  | レーザーライン(90°ライン)                  | EA780BA-12B  |
| 0811             | EA720JD-19   | 19mmx5.0m メジャー(ナイロンコーティング/ホルダー付) | EA720JF-5.5  |
| 0817             | EA719DA-11   | 28mm Vブロックセット(クランプ付)             | EA719DA-12   |
| 0818             | EA720YZ-11   | 8-25mm/ 63・100mm パラレルセット(9本組)    | EA720YZ-12   |
| 0821             | EA725T-121   | 100x150mm 精密メジャーリングテーブル(石製)      | EA725T-121A  |
| 0830             | EA725KM-78   | 500mm キャリパー(内外兼用/目盛付)            | EA725KM-79   |
| 0836             | EA760AS-15   | 174-900HL デジタルデュロメーター            | EA760AS-15A  |
| 0842             | EA715EK-35   | 35kg( 20g) 台ばかり                  | EA715DC-30   |
| 0845             | EA776BC-8    | 導電率計(EC/TDS)                     | EA776BC-8A   |
| 0855             | EA707BB-4    | デジタルマルチテスター                      | EA707BB-4A   |
| 0873             | EA742FB      | 温湿度露点計                           | EA742DR      |
| 0876             | EA742GB-2    | 温度データロガー                         | EA742GB-2A   |
| 0876             | EA742GB-3    | 温度データロガー                         | EA742GB-3A   |
| 0876             | EA742GC-2    | 温度・湿度データロガー(一体型)                 | EA742GC-2A   |
| 0882             | EA701AA-12   | -50/ +350°C 熱電対デジタル温度計           | EA722CA-28   |
| 0892             | EA813CG-11A  | DC14.4V ドライブドリル(充電式)             | EA813CG-11B  |
| 0892             | EA813CG-11SA | DC14.4V ドライブドリルセット(充電式)          | EA813CG-11SB |
| 0896             | EA813B-14DA  | DC14.4V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー       | EA813B-14F   |
| 0916             | EA612AG-125  | 5/16" x50mm ナットセッター(マグネット付)      | EA612AG-125A |
| 0920             | EA825VB      | 3本組 バリビット[LENEX]                 | EA825VC-4    |
| 0929             | EA809YG-1    | 102mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製ツイスト)    | EA809YG-11   |
| 0929             | EA809YG-2    | 102mm/M10 ワイヤーホイール(ステンレス製ツイスト)   | EA809YG-12   |
| 0929             | EA809YG-6    | 102mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製ツイスト)    | EA809YG-11   |
| 0929             | EA809YG-7    | 102mm/M10 ワイヤーホイール(ステンレス製ツイスト)   | EA809YG-12   |
| 0949             | EA809XD-10   | φ200mm 羊毛ボンネット(紐式)               | EA809XE-22   |
| 0952             | EA818MJ-14   | 100x915mm レジンベルト(#320)           | EA818MJ-320  |
| 0960             | EA851AH-3    | φ190mm 電動丸鋸                      | EA851AH-3A   |
| 0979             | EA812HH-1    | DC12V/450A ジャンプスターター             | EA812HH-1A   |
| 0979             | EA812HH-2    | DC12V/800A ジャンプスターター             | EA812HH-2A   |
| 0979             | EA812HH-3    | DC12V・24V/500A・800A ジャンプスターター    | EA812HH-3A   |
| 1011             | EA123VA-3    | コーキングガン(エア式)                     | EA123VA-3A   |
| 1013             | EA121BC      | 1.0L スプレーガン(下カップ付)               | EA121BE      |
| 1014             | EA123PS      | 3.0穴x100mm エアブローガン(プラグ付)         | EA123PS-10   |
| 1024             | EA141AZ-1    | G 1/4" x6.5mm 雄ねじホースジョイント        | EA141AY-1    |
| 1049             | EA153AC-2A   | Rc 1/4" エアレギュレーター                | EA153AC-2B   |