



高品質を
低価格で

SATA
Best Alternative To Your Professional Choice

工具セット

Professional
Hand tool

ESCO オリジナルキャビネットセット



1/2
12.7mm

型抜き



3/8
9.5mm

型抜き

[56点] 工具セット

品番 **EA51**

価格 **66,800円** (税抜)

●総重量…17.6kg

< ツールキャビネット >
●サイズ…510(W)×230(D)×300(H)mm
●材質…ツールキャビネット：スチール、型抜き：ウレタン



[53点] 工具セット

品番 **EA52**

価格 **55,300円** (税抜)

●総重量…16.4kg

< ツールキャビネット >
●サイズ…510(W)×230(D)×300(H)mm
●材質…ツールキャビネット：スチール、型抜き：ウレタン



< 工具セット内容 >			
① 貫通ドライバー	#2×100-#3×150mm	② 貫通ドライバー	6.0×100-8.0×150mm
③ スタビードライバー	#2×39mm	④ スタビードライバー	6.0×39mm
(1/2")ソケット(六角)	10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm		
(1/2")ラチェットハンドル	250mm	(1/2")エクステンションバー	125・250mm
片目片ロス/パナ	8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm		
ラジオペンチ	160mm	ペンチ	180mm
ニッパー	160mm	コンビネーションプライヤー	160mm
メジャー(ストップ付)	19mm×5.5m	レベル(マグネット付)	230mm
ウォーターポンププライヤー	250mm	ボールピンハンマー	454g
モンキーレンチ	150・300mm	5本組ポンチセット	
六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm		

< 工具セット内容 >			
① 貫通ドライバー	#2×100-#3×150mm	② 貫通ドライバー	6.0×100-8.0×150mm
③ スタビードライバー	#2×39mm	④ スタビードライバー	6.0×39mm
(3/8")ソケット(六角)	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm		
(3/8")ラチェットハンドル	200mm	(3/8")エクステンションバー	75・250mm
片目片ロス/パナ	8・10・12・13・14・17・19mm		
ラジオペンチ	160mm	ペンチ	180mm
ニッパー	160mm	コンビネーションプライヤー	160mm
メジャー(ストップ付)	16mm×3.5m	レベル(マグネット付)	230mm
ウォーターポンププライヤー	250mm	ボールピンハンマー	454g
モンキーレンチ	150・300mm	カッターナイフ	155mm
六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	5本組ポンチセット	

5S 型抜き付キャビネットセット

管理に!

[黒×黄]二層構造の型抜きで使用中の工具が一目瞭然! 視覚効果で整理整頓・管理・保管がしやすく、工具の紛失防止につながります。クッション性抜群のウレタンフォーム立体成型でピッタリ収納! 工具をしっかり保護できるので車載に最適です。

抜群の収納力!

ツールキャビネット


方眼入でカンタン加工!

カラーフォームセット

詳しくは動画をご覧ください




黒色フォームは15mm方眼のミシン目入でキレイに切り抜け、裏面は粘着付なのでサッと貼り付け可能! 簡単にオリジナルの型抜きが作れます



701

702



711

712

発泡ポリエチレンフォームセット (15mm方眼入)



厚み(黒):10mm

黒/黄 品番 **EA997XN-701**

黒/青 品番 **EA997XN-702**

価格 **1,670円** (税抜)



厚み(黒):20mm

黒/黄 品番 **EA997XN-711**

黒/青 品番 **EA997XN-712**

価格 **1,940円** (税抜)

< ポリエチレンフォームセット共通仕様 >

●材質…ポリエチレン発泡体 ●サイズ…495×330mm ●厚み…黄/青:5mm ●15mm方眼入り ●黒フォーム裏面粘着付

上段スペース

+

ツールチェスト
3段

[スチール製] ツールキャビネット

品番 **EA956A-31**

価格 **14,800円** (税抜)

●サイズ…510(W)×230(D)×300(H)mm ●重量…9.4kg ●材質…スチール
●鍵2本、EVAマット付 ●両側にハンドル付
●1つの鍵ですべてのロックがかかるセントラルロックシステム





[61点] 工具セット

品番 **EA51-15**

価格 **80,300円** (税抜)

●総重量…16.6kg

< ツールケース > ●サイズ…470(W)×200(D)×230(H)mm ●材質…スチール

< 工具セット内容 >			
①貫通ドライバー	#2×100・#3×150mm	②貫通ドライバー	6.0×100・8.0×150mm
③スタビードライバー	#2×39mm	④スタビードライバー	6.0×39mm
(1/2")ソケット(6角)	10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm		
(1/2")ラチェットハンドル	250mm	(1/2")エクステンションバー	125・250mm
(1/2")スピナーハンドル	250mm	ニッパー	180mm
ラジオペンチ	205mm	ペンチ	180mm
コンビネーションプライヤー	200mm	ウォーターポンププライヤー	250mm
コンビネーションギアレッチ	8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm		
両口めがねレンチ	10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm		
六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm		
モンキーレンチ	150・300mm	ボールピンハンマー	454g
メジャー(ストップ付)	19mm×5.5m	レベル(マグネット付)	230mm
5本組ポンチセット	工具袋(ギアレッチ用・両口めがねレンチ用・(1/2")ソケット用)		



[60点] 工具セット

品番 **EA52-25**

価格 **65,900円** (税抜)

●総重量…13.36kg

< ツールケース > ●サイズ…470(W)×200(D)×230(H)mm ●材質…スチール

< 工具セット内容 >			
①貫通ドライバー	#2×100・#3×150mm	②貫通ドライバー	6.0×100・8.0×150mm
③スタビードライバー	#2×39mm	④スタビードライバー	6.0×39mm
(3/8")ソケット(6角)	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm		
(3/8")ラチェットハンドル	200mm	(3/8")エクステンションバー	75・250mm
(3/8")スピナーハンドル	210mm	ニッパー	160mm
ラジオペンチ	160mm	ペンチ	180mm
コンビネーションプライヤー	200mm	ウォーターポンププライヤー	250mm
コンビネーションギアレッチ	8・10・12・13・14・17・19mm		
両口めがねレンチ	5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm		
六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	カッターナイフ	155mm
モンキーレンチ	150・300mm	ボールピンハンマー	454g
メジャー(ストップ付)	16mm×3.5m	レベル(マグネット付)	230mm
5本組ポンチセット	工具袋(ギアレッチ用・両口めがねレンチ用・(3/8")ソケット用)		

ESCO オリジナルバッグ付セット



[59点] 工具セット

品番 **EA56B-1**

価格 **47,000円** (税抜)

< ツールバッグ > ●サイズ…415×205×280mm ●材質…ポリエステル

< 工具セット内容 >			
①貫通ドライバー	#2×100・#3×150mm	②貫通ドライバー	6.0×100・8.0×150mm
③スタビードライバー	#2×39mm	④スタビードライバー	6.0×39mm
(1/2")ソケット(12角)	8・10・12・13・14・17・18・19・20・21・22・24mm		
(1/2")ラチェットハンドル	250mm	(1/2")エクステンションバー	75・125mm
ラジオペンチ	160mm	ニッパー	160mm
コンビネーションプライヤー	200mm	ウォーターポンププライヤー	250mm
モンキーレンチ	200mm	ペンチ	200mm
両口スパナ	5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm		
めがねレンチ	5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27mm		
ボールポイント六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm		
メジャー	16mm×3.5m	ボールピンハンマー	454g



[57点] 工具セット

品番 **EA55B-1**

価格 **40,600円** (税抜)

< ツールバッグ > ●サイズ…415×205×280mm ●材質…ポリエステル

< 工具セット内容 >			
①貫通ドライバー	#2×100・#3×150mm	②貫通ドライバー	6.0×100・8.0×150mm
③スタビードライバー	#2×39mm	④スタビードライバー	6.0×39mm
(3/8")ソケット(6角)	6・7・8・10・11・12・13・14・17・19mm		
(3/8")ラチェットハンドル	200mm	(3/8")エクステンションバー	75・150mm
ラジオペンチ	160mm	ニッパー	160mm
コンビネーションプライヤー	200mm	ウォーターポンププライヤー	250mm
モンキーレンチ	200mm	ペンチ	200mm
両口スパナ	5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm		
めがねレンチ	5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27mm		
ボールポイント六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm		
メジャー	16mm×3.5m	ボールピンハンマー	454g

※表示価格の有効期限は2025年12月末日(予定)となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただきます。



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
X/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!





1/2
12.7mm

ツールワゴン付工具セット

品番 **EA689SW-1**

価格 **185,000円** (税抜)

79 pcs



+



トレー① (ソケットレンチ 1/2DR)

- ソケット(6角)…10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm
- ディープソケット(6角)…10・13・17・19・22mm
- ラチェットハンドル…250mm ●ユニバーサルジョイント…68mm
- エクステンションバー…250mm ●ロッキングエクステンションバー…125mm
- ソケットアダプター…1/2"凸×3/8"凹



3/8
9.5mm

ツールワゴン付工具セット

品番 **EA689SV-1**

価格 **182,000円** (税抜)

85 pcs



+



トレー① (ソケットレンチ 3/8DR)

- ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
- ディープソケット(6角)…10・11・12・13・14・15・17・19mm
- スパークプラグソケット…16・18・21mm ●ラチェットハンドル…200mm
- エクステンションバー…250mm ●ロッキングエクステンションバー…75mm
- ユニバーサルジョイント ●ビットアダプター…1/4"hex×3/8"sq
- アダプター…3/8" (メス) ×1/4" (オス)
- 3WAYアダプター…1/2" (メス) ×3/8" (オス)

トレー②～⑥ <共通セット>

トレーサイズ：375(W)×180(D)×45(H)mm(全トレー共通)

トレー②

- 片目片ロスパナ(12ポイント)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
- 六角棒レンチ(ボールポイント付)…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
- TORXキーレンチ(イジリ止付)…T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50

トレー③

- ラジオペンチ…160mm ●ペンチ…200mm
- ニッパー…160mm ●ニッパー(バネ付)…150mm

トレー④

- ラジオペンチ…150mm
- モンキーレンチ…200・250mm
- ロッキングプライヤー(カーブジョー)…175mm
- ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…150mm

トレー⑤

- ⊕ドライバー…#1×75mm・#2×100mm・#3×150mm
- ⊖ドライバー…3.0×75mm・5.0×75mm・6.0×100mm・8.0×150mm
- ⊕スタビドライバー…#2×38mm
- ⊖スタビドライバー…6.0×38mm

トレー⑥

- センターポンチ…φ4×120mm
- テーパーピンポンチ…φ3×120mm
- ピンポンチ…φ4×150mm
- エボシタガネ…5×129mm
- 平タガネ…12×129mm
- シクネスゲージ
- ボールピンハンマー
- プラスチックハンマー

**ツールワゴンと
トレー入り工具セットの
便利な組み合わせ商品!**



トレーが**3**セット

ぴったり入る!



ツールワゴン

品番 **EA683ZF-1**

価格 **117,500円** (税抜)

- サイズ…680(W)×458(D)×860(H)mm
- 引出し内寸…小：568(W)×380(D)×62(H)mm×5段 大：568(W)×380(D)×142(H)mm×2段
- 重量…78.5kg ●耐荷重…240kg(各引出し：35kg)
- 材質…スチール製 ●鍵付



この商品は大型商品です。北海道・沖縄・離島への配送は**別途運賃が必要**です。また、配送は**車上渡し**が基本となります。*納期はエスコへお問い合わせください。

北海道・沖縄・離島
¥特別運賃!



1/4 6.35mm 3/8 9.5mm 1/2 12.7mm

充実のフルラインナップ!

242 pcs

ツールワゴン付 工具セット

品番 EA689SY

価格 247,000円 (税抜)

<ツールワゴン>

- サイズ…770(W)×470(D)×896(H)mm
- 引出し内寸…小: 565(W)×400(D)×90(H)mm×4段
大: 565(W)×400(D)×140(H)mm×2段
- 材質…スチール ●重量…54kg ●鍵2個付 ●サイドパネルはクリップボードタイプ

管理しやすい!
型抜きトレー付!



この商品は大型商品です。北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。また、配送は車上渡しが基本となります。※納期はエスコへお問い合わせください。

<工具セット内容> トレーサイズ…375(W)×180(D)×45(H)mm					
(1/4")ソケット(6角)	4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm	(1/4")ラチェットハンドル	120mm		
(1/4")エクステンションバー	50・100mm	(1/4")フレキシブルエクステンションバー	150mm	(1/4")ユニバーサルジョイント	35mm
(3/8")ソケット(6角)	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm	(3/8")ディープソケット(6角)	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm		
(3/8")スパークプラグソケット	14・16・21mm	(3/8")ラチェットハンドル	200mm		
(3/8")エクステンションバー	75・150mm	(3/8")ユニバーサルジョイント	56mm		
(1/2")ソケット(6角)	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm	(1/2")ラチェットハンドル	250mm		
(1/2")オイルパン用ビットソケット	M16・17	(1/2")エクステンションバー	125・250mm	(1/2")ユニバーサルジョイント	70.6mm
(1/2")オフセットハンドル	260mm	ビット(六角シャンク5/16" 全長30mm)	⊕: #1・#2・#3, ⊖: 5.5・6.5・8・10・12mm Hex: 4・5・6・7・8・10・12mm TORX(イジリ止付): T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60 XZN: M5・M6・M8・M10・M12		
ビットアダプター	5/16"(Hex)×3/8"(sq)・5/16"(Hex)×1/2"(sq)	ビット(六角シャンク5/16" 全長70mm)	⊕: #2, ⊖: 8mm Hex: 4・5・6・7・8・10・12・14mm TORX: T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 XZN: M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16		
ロックアッププライヤー(カーブジョー)	250mm	ソケットアダプター	凸1/4"×凹3/8"・凸1/2"×凹3/8"・凸3/8"×凹1/2"		
ペンチ	200mm	コンビネーションプライヤー	200mm		
ラジオペンチ	150mm	ニッパー	150mm		
片目片口スパナ	6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm				
オープンエンドスパナ	6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm				
⊕ドライバー	#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm	⊖ドライバー	3.2×75・5×100・6×100・6×150mm		
⊕スタビードライバー	#2×38mm	⊖スタビードライバー	6×38mm		
モンキーレンチ	250mm	検電ドライバー			
六角棒レンチ(ボールポイント付)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	TORXキーレンチ	T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50		
ボールピンハンマー	680g	無反動ゴムハンマー	1050g		
穴用スナップリングプライヤー	175mm・175mm (90°)	軸用スナップリングプライヤー	175mm・175mm (90°)		
L型ハンドル	260mm	ポンチ	5本セット		
エキストラクターセット	5本組	オイルフィルターレンチ	マグネットピックアップツール		
カッターナイフ	フィルターゲージセット	エアブローガン	514mm		
		メジャー	19mm×5m		



高品質を低価格で



Best Alternative To Your Professional Choice

プロフェッショナルが認める世界的ツールメーカー

SATA(サタ)社は、世界でも有数の規模であるApex Toolグループの傘下であり、ハンドツール製造を主とした世界的に見ても大規模な工具製造会社です。高品質な工具を低価格で提供しており、工具は様々な分野でプロフェッショナルなユーザーに広く使われています。



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
X / YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!



※表示価格の有効期限は2025年12月末日(予定)となります。
※生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただきます。