

KARCHER

お掃除特集

家庭用高圧洗浄機 ESCO オリジナルセット

期間限定
セット販売!!
2019年1月31日まで



コンパクト

家庭用高圧洗浄機セット

<本体仕様>

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力…1,000W
- モーター出力…1.0kW ●最大吐出水量…330L/h
- 最大吐出圧力…8MPa ●定格使用時間…最大1時間
- サイズ…本体：171(W)×462(D)×243(H)mm
ケース：538×359×347(H)mm
- ケース容量…38ℓ ●本体重量…3.9kg
- 電源コード長さ…5m ●防水性能…IPX5

標準オリジナルセット

<付属品> トリガーガン、バリオスプレーランス、高圧ホース(5m)、洗浄剤タンク、フィルター(本体内部取付)、本体側カップリング、収納ケース

に加えて…

期間限定! 今だけ **セット内容** を選べます! ✨

どちらでも

水道でも吸水でも使える!

「水道 + 吸水」ホースセット



水道ホース(5m) & カップリング



自吸ホース(3m) & フィルター



ウォッシュブラシ



1つにまとめて収納!

ケースは収納・持ち運び以外にも



フタを閉じて踏み台に



吸水ホースとあわせて水をいれてバケツに

高圧洗浄機セット(吸水ホース・ケース付)

品番 EA115CP-1 価格 26,500円 税込価格(8%) 28,620円
標準オリジナルセット + 自吸用ホース(3m)、吸水ホース用フィルター、蛇口口金、ホースカプラー、耐圧糸入りカットホース(5m)、ウォッシュブラシ
※別途取り寄せ商品となります。

広範囲

最大12.5mの延長! (標準高圧ホース5m + 延長高圧ホース7.5m)

「水道 + 延長」ホースセット



水道ホース(5m) & カップリング



延長高圧ホース(7.5m)



ウォッシュブラシ



1つにまとめて収納!

ケースは収納・持ち運び以外にも



フタを閉じて踏み台にすることで、高い所にも届きます

高圧洗浄機セット(延長ホース・ケース付)

品番 EA115CP-2 価格 27,400円 税込価格(8%) 29,592円
標準オリジナルセット + 延長高圧ホース(7.5m)、耐圧糸入りカットホース(5m)、蛇口口金、ホースカプラー、ウォッシュブラシ
※別途取り寄せ商品となります。

KARCHER

お掃除特集

家庭用高圧洗浄機 ESCO オリジナルセット

期間限定 セット販売!!
2019年1月31日まで



今だけ限定
セット品



水道ホース(5m)
& カップリング

「静音」なのにパワフル!
ベランダや住宅街でも使えます

高圧洗浄機セット(静音タイプ)

50Hzタイプ 品番 EA115CP-3

60Hzタイプ 品番 EA115CP-4

価格 32,000円 税込価格(8%) 34,560円

<本体仕様>

- 電源…100V ●モーター出力…1.3kW
- 最大吐出水量…360L/h ●最大吐出圧力…10MPa
- サイズ…286(W)×331(D)×563(H)mm ●重量…10.3kg
- 電源コード長さ…5m ●定格使用時間…最大1時間
- 防水性能…IPX5

<付属品>

高圧洗浄機ベーシックセット、蛇口口金、ホースカップラー、耐圧糸入りカットホース(5m)、本体側カップリング、トリガーガン、パリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、洗浄剤タンク、フィルター(本体内部取付)、本体側カップリング
※別途取り寄せ商品となります。

家庭用高圧洗浄機 別売アクセサリー

吸水ホース(逆止弁付)



品番 EA115KA-1
価格 3,780円 税込価格(8%) 4,082円

- 全長…3m ●逆流防止弁付
- タンクやバケツなどの貯め水を吸い上げます。
- EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。

吸水ホース用フィルター



品番 EA115KA-1B
価格 1,430円 税込価格(8%) 1,544円

- 井戸水や貯め水を使用する際、本体給水口に取り付けてゴミの侵入を防ぎます。

パイプクリーニングホース



配管洗浄用

全長 7.5m 品番 EA115KA-6A
価格 6,380円 税込価格(8%) 6,890円

全長 15m 品番 EA115KA-18
価格 14,500円 税込価格(8%) 15,660円

- 耐圧…16MPa ●内径 40~200mmの配管洗浄用
- 先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射します。

高圧洗浄機用中性洗浄剤



品番 EA115KA-59
価格 1,280円 税込価格(8%) 1,382円

- 内容量…1ℓ
- 希釈する必要がなくそのまま使用できます。

アンダーボディーランス



車のボディ下まわりの洗浄など
届きにくい場所に

品番 EA115KA-2
価格 8,880円 税込価格(8%) 9,590円

- 全長…約1m

高圧洗浄機用カーシャンプー



品番 EA115KA-55A
価格 1,280円 税込価格(8%) 1,382円

- 内容量…1ℓ ●弱アルカリ性 ●4倍希釈

トリガーガン



品番 EA115KA-35A
価格 7,280円 税込価格(8%) 7,862円

- 高圧ホース(クイックコネクト)7.5m+クイックカップリング

フレキシブルノズル



品番 EA115KA-10A
価格 5,380円 税込価格(8%) 5,810円

- 全長…166mm ●180°角度可変タイプ
- ノズルが360°回転し、洗いにくい場所も簡単に洗浄できます。

※表示価格の有効期限は2019年1月末日までとなります。

#SP18-024



お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226
<http://www.esco-net.com/>