

【クランプ式】



広範囲を照らす

880ルーメン

【クランプ式】
LED 照明灯

品番 EA761XE-56

価格 8,700 円

税込価格 (8%) 9,396 円

- 電源…AC100V ●電球…LED
- 全長…480mm ●重量…595g
- コード長…1.8m

タッチ
スイッチ

【マグネットベース式】



広範囲を照らす

880ルーメン

【マグネットベース式】
LED 照明灯

品番 EA761XE-57

価格 10,900 円

税込価格 (8%) 11,772 円

- 電源…AC100V ●電球…LED
- 高さ…500mm ●重量…1.3kg
- コード長…1.8m

ON/OFF 切替
スイッチ



手元を照らす

490ルーメン

【クランプ式】
LED 照明灯

品番 EA761XE-51

価格 7,200 円

税込価格 (8%) 7,776 円

- 電源…AC100V
- 電球…LED チップ 1 灯
- 全長…480mm ●重量…480g
- コード長…1.8m

タッチ
スイッチ



手元を照らす

490ルーメン

【マグネットベース式】
LED 照明灯

品番 EA761XE-52

価格 8,800 円

税込価格 (8%) 9,504 円

- 電源…AC100V
- 電球…LED チップ 1 灯
- 全長…480mm ●重量…1.3kg
- コード長…1.8m

タッチ
スイッチ



【クランプ式】

しっかり固定

取付クランプ厚み 55mm



【マグネットベース式】

ON/OFF 切替え

吸着力 80kgf (オンオフ切替マグネット)



お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226

<http://www.esco-net.com/>