

## 透湿型レインウェア



外側からの雨粒は通さず、雨粒より非常に細かい蒸気となったウェア内の汗を放散する、機能的な素材を使用したレインウェアです。

**透湿型**  
透湿性 2,000g/m<sup>2</sup>・24h  
耐水圧 10,000mm

**[透湿型] レインウェア**

M	品番	EA996YB-31A
L	品番	EA996YB-32A
LL	品番	EA996YB-33A
3L	品番	EA996YB-34A

価格 **6,600円**  
税込価格 (10%) 7,260円

●材質…表・裏地：ポリエステル 100%  
●カラー…チャコール ●フード…襟裏収納式  
●風雨を阻止する二重防水構造 ●総裏メッシュで快適な着心地

**透湿型**  
透湿性 2,000g/m<sup>2</sup>・24h  
耐水圧 10,000mm

**[透湿型] レインウェア**

M	品番	EA996XZ-21A
L	品番	EA996XZ-22A
LL	品番	EA996XZ-23A
3L	品番	EA996XZ-24A
4L	品番	EA996XZ-25A

価格 **6,300円**  
税込価格 (10%) 6,930円

●材質…表地：210T ポリエステル 100% (透湿防水PUコーティング)  
裏地：ポリエステルメッシュ100%  
●カラー…黒/紺 ●背中反射テープ付  
●フード取り外し可能 ●袖口吹込防止、裾幅調整可能

**透湿型**  
透湿性 2,000g/m<sup>2</sup>・24h  
耐水圧 10,000mm

**[透湿型] レインウェア**

M	品番	EA996XD-21A
L	品番	EA996XD-22A
LL	品番	EA996XD-23A
3L	品番	EA996XD-24A

価格 **5,780円**  
税込価格 (10%) 6,358円

●材質…表：ナイロン(PU透湿コーティング)  
裏：ポリエステル(メッシュ)  
●カラー…ネイビー

## レインウェア

反射テープ付で  
抜群の視認性!

耐水圧 8,000mm

**レインウェア**

M	品番	EA996XE-41
L	品番	EA996XE-42
LL	品番	EA996XE-43
3L	品番	EA996XE-44

価格 **11,000円**  
税込価格 (10%) 12,100円

●材質…表地：ポリエステル(PVCラミネート)  
裏地：ポリエステル 100% (メッシュ)  
●フード取り外し可能

脇部分に通気口  
手首にスナップ付

**レインコート**

L	品番	EA996WA-16
LL	品番	EA996WA-17

価格 **4,800円**  
税込価格 (10%) 5,280円

●材質…ポリ塩化ビニール、ポリエステル、ナイロン  
●フード取り外し可能  
●通気性に優れた着心地の良いレインウェアです。

ひざ下ファスナーで  
長靴の着脱も簡単

耐水圧 20,000mm

**レインウェア**

M	品番	EA996XA-11B
L	品番	EA996XA-12B
LL	品番	EA996XA-13B
3L	品番	EA996XA-14B
4L	品番	EA996XA-15B

価格 **5,780円**  
税込価格 (10%) 6,358円

●材質…表：ナイロン(PVCラミネート)  
裏：ポリエステル(メッシュ)  
●カラー…ダークグレー  
●通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン糸を要所に使用

## 長靴

**長靴**

25.0cm	品番	EA910LL-25A
26.0cm	品番	EA910LL-26A
27.0cm	品番	EA910LL-27A
28.0cm	品番	EA910LL-28A

価格 **3,940円**  
税込価格 (10%) 4,334円

●材質…天然ゴム、裏：メリヤス  
●履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付  
●幅…3E

**[超軽量] 長靴**

25.0cm	品番	EA910LM-25A
26.0cm	品番	EA910LM-26A
27.0cm	品番	EA910LM-27A

価格 **5,280円**  
税込価格 (10%) 5,808円

●材質…EVA ●ソール…合成ゴム  
●重量…約280g(片足Lサイズ) ●幅…3E  
●汚れの浸入を防ぐ、調節式カバー付  
●従来の長靴の約1/2の軽さです。

**[スパイク底] 長靴**

25.0cm	品番	EA910MC-25
25.5cm	品番	EA910MC-25.5
26.0cm	品番	EA910MC-26
26.5cm	品番	EA910MC-26.5
27.0cm	品番	EA910MC-27
28.0cm	品番	EA910MC-28

価格 **12,500円**  
税込価格 (10%) 13,750円

●材質…ゴム ●幅…2E ●スパイク底



**[耐油底] 長靴**

25.0cm	品番	EA910ML-25
25.5cm	品番	EA910ML-25.5
26.0cm	品番	EA910ML-26
26.5cm	品番	EA910ML-26.5
27.0cm	品番	EA910ML-27
28.0cm	品番	EA910ML-28

価格 **20,700円**  
税込価格 (10%) 22,770円

●材質…ゴム、スーパーアラミド繊維ケブラー  
●幅…3E ●ラジアル底 ●ハイグリップ耐油底タイプ  
●高強度、高弾性、対炎通性、耐熱性、耐薬品性、保温性、耐切削性に優れています。

# 除湿機

業務用  
パワフル除湿



大型で広範囲に対応!  
工場や倉庫の除湿に



フィルターの  
取り外しも簡単



移動に便利な  
キャスター付



自動霜取機能  
センサー搭載



冷却時に霜が発生するとセンサーが働き、自動霜取機能が作動します

大型ドレンタンクで  
排水作業が少なく便利!



タンク容量  
15ℓ

除湿

木造 約30畳

プレハブ 約45畳

鉄筋 約55畳

除湿機

品番 EA763AY-81

価格 98,500円

税込価格(10%) 108,350円

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…700/820W
- 風量(50/60Hz)…10/11m³/min
- 騒音値…63dB
- 除湿能力(50/60Hz)…1.2/1.4ℓ
- サイズ…390(W)×430(D)×835(H)mm
- 重量…33kg ●冷媒…R407C
- 安全装置…サーマルプロテクター、高圧圧力スイッチ、フロート式満水停止装置
- ドレンホース(別売)で直接排水が可能です。(内径15mm)



除湿 乾燥

木造 約7畳

プレハブ 約11畳

鉄筋 約14畳

HITACHI  
衣類乾燥除湿機

品番 EA763AY-71

価格 27,600円

税込価格(10%) 30,360円

- 消費電力…290W(自動除湿)、460W(衣類乾燥)
- 除湿能力…5.6ℓ(1日あたり)
- サイズ…269(W)×174(D)×445(H)mm
- 重量…5.3kg ●軽量コンパクト
- オートルーバーでワイド乾燥やスポット送風で集中乾燥が可能。洗濯物の量や場所に合わせて送風範囲を調整できます。



除湿 乾燥

木造 約9畳

プレハブ 約14畳

鉄筋 約19畳

HITACHI  
衣類乾燥除湿機

品番 EA763AY-58A

価格 39,600円

税込価格(10%) 43,560円

- 消費電力…670W(衣類乾燥時) ●除湿能力…7.7ℓ(1日あたり)
- サイズ…290(W)×175(D)×475(H)mm ●重量…5.5kg
- 衣類乾燥時間…約69分(目安) ●タイマー機能付(2・4・8時間)
- 送風範囲調節可能
- 洗濯物の乾燥に便利な「衣類乾燥運転」、湿度をコントロールする「自動除湿運転」、結露を抑える「結露セーブ運転」機能
- キャッチした菌や花粉の活動を抑制するアレルブロック除菌フィルター搭載



除湿 乾燥

木造 約16畳

プレハブ 約25畳

鉄筋 約33畳

IRIS OHYAMA  
衣類乾燥除湿機

品番 EA763AX-56

価格 41,800円

税込価格(10%) 45,980円

- 消費電力(50/60Hz)…290/315W
- 除湿能力(50/60Hz)…12.9ℓ/14ℓ(1日あたり)
- サイズ…346(W)×250(D)×約590(H)mm ●重量…12.7kg
- タンク容量…3.8ℓ ●切タイマー…1・2・4・8時間
- マイナスイオン発生、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、自動霜取り機能付
- 衣類から飛ばした湿気をパワフルに取り除きます。
- 洗面所のカビ対策、窓や壁の結露対策にも便利です。



## ビニール傘

品番 EA995AA-131B 価格3,400円 税込価格(10%) 3,740円

- サイズ…親骨:650mm
- 材質…POE(ポリオキシエチレン)
- EVA使用の為、ダイオキシンは発生せず環境にも優しいです。



## 傘立(折りたたみ式)

品番	傘収納数	価格	税込価格(10%)
EA995AA-30A	12本	9,120円	10,032円
EA995AA-30B	24本	12,800円	14,080円
EA995AA-30C	36本	15,900円	17,490円
EA995AA-30D	48本	20,200円	22,220円

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)
EA995AA-30A	391×266×500	4.2
EA995AA-30B	523×366×500	6.0
EA995AA-30C	760×366×500	7.7
EA995AA-30D	996×366×500	9.6

- 材質…本体:スチール(焼付塗装+クロムメッキ) 受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)



## 傘立

品番	傘収納数	価格	税込価格(10%)
EA995AA-141	18本	6,400円	7,040円
EA995AA-142	36本	7,300円	8,030円

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)
EA995AA-141	450×240×500	2.9
EA995AA-142	870×240×500	4.8

- 材質…本体・受皿:スチール(粉体塗装)
- 玄関にぴったり収まる薄型タイプ



## 靴乾燥機

品番 EA763AX-31A 価格5,000円 税込価格(10%) 5,500円

- 消費電力…標準モード:150W、革靴モード:125W
- サイズ…150(W)×90(D)×220(H)mm
- コード長…1.8m ●重量…約670g
- 対象靴…スニーカー、長靴、革靴
- 靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
- 雨で湿った革靴や洗ったスニーカーをすばやくカラリと乾燥します。
- カビやニオイを防ぎます。
- アナログ式のダイヤルタイマーなので、操作が簡単です。