



IRIS OHYAMA × ESCO

特選商品 2019

換気や空気循環に! 工場扇やサーキュレーター、扇風機、タワーファンなどの商品をアイリスオーヤマ製品から厳選!!



工場扇

そのままの使用で、通常の工場扇と同様に広範囲に強い風を送ります。さらに取外し可能な前パネルをつけることでスパイラル気流を再現し、より遠くまで届く直進性の風を送ることが可能な工場扇シリーズ。

オススメ POINT

取り外せる
前パネル付で
強力 スパイラル気流

より 遠く まで届く!



約 2割 風速UP!

うず形状の前パネルを取り付ける事でサーキュレーターのようなスパイラル気流を再現。より空気循環に適した直進性の風を送ります。前パネルを外して、通常の工場扇としても使用できます!

- 3段階風量調整
- 左右自動首振り機能
- 折りたたみ式三脚
- スパイラル気流
- 約2割風速UP!



工場扇 三脚型 スタンドタイプ
 品番 EA897AS-1
 価格 9,800円
 税込価格(8%) 10,584円

- お客様組立品
- 電源…AC100V(50/60Hz 共用)
- 消費電力(50/60Hz)…80/95W
- 首振り角度…左右約90度
- 俯仰角度…3段階調節
- 3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…800×700×1120~1430(H)mm
- 重量…5.0kg ●付属品…前パネル
- ワンタッチで三脚の折畳が可能なので、移動や片付けが楽に行えます。
- ファン径…435mm ●コード…約1.8m

- 3段階風量調整
- 左右自動首振り機能
- ロック付キャスター
- スパイラル気流
- 約2割風速UP!



工場扇 キャスタータイプ
 品番 EA897AS-2
 価格 12,400円
 税込価格(8%) 13,392円

- お客様組立品
- 電源…AC100V(50/60 共用)
- 消費電力(50/60Hz)…80/95W
- 首振り角度…左右約90度
- 俯仰角度…3段階調節
- 3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…820×630×710~790(H)mm
- 重量…5.5kg ●付属品…前パネル
- キャスター付の為、講堂やイベント会場など、必要に応じて扇風機を設置したい時に便利です。
- ファン径…435mm ●コード…約1.8m

- 3段階風量調整
- 左右自動首振り機能
- スパイラル気流
- 約2割風速UP!



工場扇 据置タイプ
 品番 EA897AS-3
 価格 10,800円 税込価格(8%) 11,664円

- お客様組立品 ●電源…AC100V(50/60 共用) ●消費電力(50/60Hz)…80/95W
- 首振り角度…左右約90度 ●俯仰角度…3段階調節 ●3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…480×310×600(H)mm ●重量…4.3kg ●付属品…前パネル
- コンパクトサイズの為、通常の工場扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
- ファン径…435mm ●コード…約1.8m

- 3段階風量調整
- 左右自動首振り機能
- スパイラル気流
- 約2割風速UP!



工場扇 壁掛けタイプ
 品番 EA897AS-4
 価格 10,800円 税込価格(8%) 11,664円

- お客様組立品 ●電源…AC100V(50/60 共用) ●消費電力(50/60Hz)…80/95W
- 首振り角度…左右約90度 ●俯仰角度…4段階調節 ●3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…500×300×530(H)mm ●重量…4.0kg ●付属品…前パネル
- 更衣室や保育園など様々な用途に合わせて使用頂けます。
- ファン径…435mm ●コード…約1.8m

サーキュレーター

室内の空気循環以外にも洗濯物の乾燥・換気・空気の送り込みなどに。静音モード搭載の静かなサーキュレーター。



サーキュレーター (静音タイプ)

品番 EA763FB-5A
価格 4,200円 税込価格(8%) 4,536円

- サイズ…224(W)×180(D)×278(H)mm ●重量…1.6kg
- 消費電力(50/60Hz)…31/29W(最大) ●風量3段階切替
- 角度6段階調整 ●音振り機能付
- 静音モード搭載で35dB以下の静かなサーキュレーターです。
- 冷暖房の効率アップにより電気代の節約ができ、室内の空気循環以外にも洗濯物の乾燥・換気・空気の送り込みなどにもご使用頂けます。
- 羽根径…15cm羽根 ●適応床面積…8畳以下



サーキュレーター (静音タイプ)

品番 EA763FB-2B
価格 6,400円 税込価格(8%) 6,912円

- サイズ…290(W)×190(D)×310(H)mm ●重量…2.0kg
- 消費電力(50/60Hz)…39/33W(最大) ●風量3段階切替
- 角度6段階調整 ●音振り機能付
- 静音モード搭載で35dB以下の静かなサーキュレーターです。
- 冷暖房の効率アップにより電気代の節約ができ、室内の空気循環以外にも洗濯物の乾燥・換気・空気の送り込みなどにもご使用頂けます。
- 羽根径…18cm羽根 ●適応床面積…14畳以下



サーキュレーター (静音タイプ)

品番 EA763FB-8B
価格 11,200円 税込価格(8%) 12,096円

- サイズ…354(W)×232(D)×400(H)mm ●重量…約3kg
- 消費電力(音振り固定時)…50Hz:20W/23W/26W(最大)、60Hz:21W/24W/26W(最大)
- 風量3段階切替 ●角度6段階調整 ●扇風機よりもパワフル送風です。
- 静音モード時の音は、35dB未満と静かなので、就寝時にもお使い頂けます。
- 羽根径…23cm羽根 ●適応床面積…20畳以下

タワーファン

省スペースで広範囲に心地よい風が届き、涼しく快適。



タワーファン

品番 EA763F-63
価格 8,600円 税込価格(8%) 9,288円

- サイズ…220(W)×220(D)×800(H)mm
- 重量…3kg ●風量…3段階 ●リモコン…有り
- 消費電力…38W(50Hz)40W(60Hz)
- 切タイマー…1・2・4時間
- 縦・横に広く風を送る立体送風です。



タワーファン

品番 EA763F-64
価格 10,200円 税込価格(8%) 11,016円

- サイズ…330(W)×330(D)×998(H)mm
- 重量…3.5kg ●風量…3段階 ●リモコン…有り
- 消費電力…38W(50Hz)40W(60Hz)
- 切タイマー…1・2・4時間
- 縦・横に広く風を送る立体送風です。



タワーファン

品番 EA763F-66
価格 11,600円 税込価格(8%) 12,528円

- サイズ…260(W)×260(D)×793(H)mm
- 重量…3.6kg ●風量…3段階 ●リモコン…有り
- 消費電力…42W(50Hz)50W(60Hz)
- 切タイマー…1・2・4時間 ●省スペースで広範囲に心地よい風を送るタワーファンです。



タワーファン

品番 EA763F-67
価格 9,000円 税込価格(8%) 9,720円

- サイズ…260(W)×260(D)×803(H)mm
- 重量…3.6kg ●風量…3段階 ●リモコン…有り
- 消費電力…41W(50Hz)48W(60Hz)
- 切タイマー…1・2・4時間 ●高さのある風で全身に風が届くので、頭から足元まで涼しく快適。

扇風機

7枚羽根で、やわらかく自然な風を送ります。



扇風機

品番 EA763F-51B
価格 9,530円 税込価格(8%) 10,292円

- サイズ…355(W)×365(D)×680(H)mm
- 重量…2.9kg ●風量…3段階
- 消費電力…16W ●リモコン…有り
- タイマー…入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
- 高さ調節…68～86cm ●羽根径…30cm羽根
- 7枚羽根でやわらかく、自然な風を送ります。



扇風機

品番 EA763F-52B
価格 10,700円 税込価格(8%) 11,556円

- サイズ…365(W)×365(D)×910(H)mm
- 重量…4.2kg ●消費電力…20W ●リモコン…有り
- 風量…連続:12段階、リズム・快眠:3段階
- 切タイマー…0.5・1・2・4時間
- 高さ調節…91～110cm ●羽根径…30cm羽根
- 7枚羽根でやわらかく、自然な風を送ります。

衣類乾燥除湿機

衣類乾燥などの室内干し対策に最適。梅雨時期の除湿にも。



衣類乾燥除湿機

品番 EA763AX-56
価格 49,600円 税込価格(8%) 53,568円

- サイズ…346(W)×250(D)×約590(H)mm
- 重量…12.7kg ●風量…2段階
- 消費電力…290W(50Hz)315W(60Hz)
- 定格除湿能力…50ℓ/日、60Hz:12.9ℓ/日、14ℓ/日
- 水タンク容量…3.8ℓで自動停止
- 除湿切替…衣類乾燥機/除湿
- 切タイマー…1・2・4・8時間



衣類乾燥除湿機

品番 EA763AX-57
価格 26,700円 税込価格(8%) 28,836円

- サイズ…287(W)×234(D)×640(H)mm
- 重量…7.8kg ●消費電力…590W
- 除湿能力…5.0ℓ/日 ●タンク容量…2.5ℓ
- 風量(サーキュレーター運転切替)…3段階
- 切タイマー…2・4・8時間
- 業界最大風量で速乾!サーキュレーター+除湿機で衣類乾燥時間短縮



お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226
<http://www.esco-net.com/>