

2019夏 環境用品 特集

ESCO
便利カタログ
特選

暑くなる前に対策を！工場や現場など早めに環境を整えて、夏本番を快適に！

スタンド式工場扇

開放型

100V

工業用

アルミ羽根

NEW!
新商品



ファン径 45cm
首振角度 80度
風量調整 3段階
首折角度 5段階
三脚 折畳式



スピナー固定式



押しボタン式スイッチ



折り畳み式三脚

簡単におりたためるので
移動・保管に便利です



高さ調節可能

溝付きで
不意の落下を防止します

NAKATOMI

工場扇(スタンド式)

品番 EA897AN-200

価格 7,800円 税込価格(8%) 8,424円

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…140/150W
- サイズ…770(W)×630(D)×1200～1370(H)mm ●重量…6.8kg
- ファン径…45cm ●コード長…2.4m ●3段階調式(強・中・弱)
- 最大風量(50/60Hz)…120/138m³/分 ●騒音値(50/60Hz)…66/70dB
- 折り畳み式三脚 ●開放型モーター ●首振角度…80度
- 首折角度…5段階調節

全閉型

100V

工業用



ファン径 45cm
首振角度 75度
風量調整 3段階
首折角度 4段階
三脚 折畳式



全閉型モーター

粉塵やミストの多い
工場でも安心



鋼板製ネック

主要部分を支える
丈夫な鋼板製ネック



ワンプッシュピン

折り畳み式三脚

ワンプッシュピンを押すと
簡単に折り畳めます

Suiden

工場扇(スタンド式)

品番 EA897AF-1A

価格 15,000円 税込価格(8%) 16,200円

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…120/160W
- サイズ…840(W)×725(D)×1170～1280(H)mm ●重量…11kg ●ファン径…45cm
- コード長…1.7m(アース付、耐トラッキング) ●材質…本体：アルミダイカスト、ファン：プラスチック
- 3段階調式(強・中・弱) ●最大風量(50/60Hz)…165/186m³/分 ●ワンプッシュ折畳三脚
- 全閉型モーター ●首振角度…75度 ●首折角度…5・0・20・35度(4段階調節)

大型送風機【ビッグファン】

全閉型

移動楽々
キャスター
首折角度
調整可能



上下方向の風向角度を調整できます

100V

工業用

アルミ羽根

ファン径
60cm
風量調整
3段階



ファン径
75cm
風量調整
2段階



ファン径
100cm



NAKATOMI

【ファン径 60cm】

品番 EA897AN-11

価格 26,000円

税込価格(8%) 28,080円

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…144/189W
- サイズ…730(W)×350(D)×820(H)mm
- 重量…20.5kg ●ファン径…60cm
- コード長…2.4m ●3段階調式(強・中・弱)
- 最大風量(50/60Hz)…334/348m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…68/71dB ●キャスター付

【ファン径 75cm】

品番 EA897AN-12

価格 34,900円

税込価格(8%) 37,692円

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…257/346W
- サイズ…895(W)×350(D)×970(H)mm
- 重量…28kg ●ファン径…75cm
- コード長…2.4m ●2段階調式(強・弱)
- 最大風量(50/60Hz)…341/365m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…74/78dB ●キャスター付

【ファン径 100cm】

品番 EA897AN-13

価格 55,000円

税込価格(8%) 59,400円

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…316/384W
- サイズ…1130(W)×370(D)×1250(H)mm
- 重量…38.5kg ●ファン径…100cm
- コード長…2.4m
- 最大風量(50/60Hz)…508/516m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…76/78dB ●キャスター付

ポータブル型スポットエアコン

100V

工業用

冷媒 R407C
冷風ダクト 360度
風量調整 2段階
タンク容量 3ℓ
移動楽々
キャスター
据付工事
不要

除湿



NAKATOMI

スポットエアコン
(ポータブル型)

品番 EA897TC-1

価格 56,000円

税込価格(8%) 60,480円


- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…600/675W
- サイズ…475(W)×275(D)×610(H)mm ●重量…23kg
- コード長…1.8m ●2段階調式(強・弱) ●最大風量(50/60Hz)…120/140m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…60/62dB ●キャスター付 ●ドレンタンク容量…3ℓ
- 新冷媒(R407C)採用 ●圧縮機…全閉型ロータリー
- 冷風ダクトはワンタッチで取付け・取外しができるので、メンテナンスや保管に便利です。

100V

工業用

冷媒 R407C
冷風ダクト 360度
運転切替
冷風/送風
タンク容量 3ℓ
切り忘れ防止
タイマー
移動楽々
キャスター
壁面ピッタリ
設置可能
据付工事
不要

排気の向きが選べます



Suiden

スポットエアコン
(ポータブル型)

品番 EA897SC-1

価格 62,000円

税込価格(8%) 66,960円

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…450/560W
- サイズ…225(W)×519(D)×675(H)mm ●重量…22kg
- コード長…2m ●キャスター付 ●ドレンタンク容量…3ℓ
- 新冷媒(R407C)採用 ●圧縮機…全閉型ロータリー
- 満水時自動ストップ機能により、水が溢れて床が濡れる心配はありません。
- 前面以外の三面を壁にピッタリと寄せられます。
- 設置場所や使用方法に合わせて、排気の方法を上方向と横方向から選べます。

スポットエアコン

100V



工業用

リトルドレン構造による小型ドレンタンク採用！
ドレンホース付で直接排水も可能！



NAKATOMI

スポットエアコン
(スタンダードタイプ)

品番 EA897TE-2

価格 83,400円

税込価格 (8%) 90,072円

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…強：805/1000W、弱：765/940W
- 自動首振機能なし

自動首振
75度



スペックはそのまま、
「自動首振機能」
追加！

NAKATOMI

スポットエアコン
(自動首振機能付)

品番 EA897TE-1A

価格 88,400円

税込価格 (8%) 95,472円

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…強：810/1005W、弱：770/945W

<共通仕様>

- サイズ…400(W)×430(D)×820(H)mm ●重量…40kg ●コード長…2m ●2段階調式(強・弱) ●騒音値(50/60Hz)…強：66/68dB、弱：64/65dB
- キャスター・ドレンホース付 ●ドレンタンク容量…5ℓ ●新冷媒(R407C)採用 ●圧縮機…全閉型ロータリー
- サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。

100V



工業用

熱交換器一体型の
ミニドレンタンク採用！



自動首振
45度



スペックはそのまま、
「自動首振機能」
追加！

Sulden

スポットエアコン

品番 EA897SA-100C

価格 91,000円

税込価格 (8%) 98,280円

- 自動首振機能なし

Sulden

スポットエアコン
(自動首振機能付)

品番 EA897SB-100C

価格 105,000円

税込価格 (8%) 113,400円

<共通仕様>

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…700/870W ●サイズ…430(W)×390(D)×860(H)mm ●重量…40kg ●コード長…2m ●2段階調式(強・弱)
- キャスター付 ●ドレンタンク容量…5ℓ ●新冷媒(R407C)採用 ●圧縮機…全閉型ロータリー ●ドレンホースは別売です。

水の気化熱を利用しクールダウン！ 熱中症対策に

大型冷風機

100V

- ファン径 40cm
- 左右スイング 50度
- 風量調整 3段階
- タンク容量 50ℓ
- 移動楽々 キャスター
- 据付工事 不要

工業用



スイッチを入れると左右にオートスイング



給水口から注ぐだけのカンタン給水！



ドリンクホルダーなど物を置けるスペース付き

節電・省エネ対策

熱中症対策

環境に優しい



NAKATOMI

大型冷風機

品番 EA897TG-1A

価格 61,700円 税込価格 (8%) 66,636円

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…170/210W
- サイズ…680(W)×500(D)×1090(H)mm
- 重量…20kg
- ファン径…40cm
- コード長…3m
- 主材質…樹脂
- 3段階調式(強・中・弱)
- 最大風量(50/60Hz)…120/140m³/分
- 騒音値…55dB
- キャスター付
- ドレンタンク容量…50ℓ
- 満タン時連続使用時間(50/60Hz)…8/6時間
- 左右50度オートスイング機能
- 据付工事不要

ミストファン

全閉型

- ファン径 45cm
- 自動首振 75度
- 風量調整 3段階
- 首折角度 3段階
- タンク容量 30ℓ
- 移動楽々 キャスター

100V

工業用

アルミ羽根



ファンによるミスト噴射



移動に便利なハンドル、キャスター付き

NAKATOMI

ミストファン (ミスト発生機)

品番 EA897AN-31

価格 58,000円 税込価格 (8%) 62,640円

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…90/118W
- サイズ…本体：1150(W)×1000(D)×1345～1510(H)mm
- タンク：395(W)×435(D)×735(H)mm
- 重量…本体：12.9kg、タンク：8kg
- ファン径…45cm
- コード長…本体：2.4m、タンク：5.0m
- 3段階調式(強・中・弱)
- 最大風量(50/60Hz)…141/161m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…66/70dB
- 全閉型モーター
- ドレンタンク容量…30ℓ
- 首振角度…75度
- 首折角度…3段階調節



熱中症応急処置キット

救命救急専門医との共同開発！

信州大学医学部附属病院 高度救命救急センター 監修

<セット内容>

- ショルダーバッグ×1
- 折畳マット×1
- 冷却用ガーゼ×2
- 瞬間冷却材×12個
- 給水バッグ×1
- 霧吹き×1
- 応急マニュアル大・小×各1
- 温度チェッカー×1
- 冷却帯×5
- エアクッション×1
- 折畳うちわ×2
- フェイスタオル×1
- 小物ケース×1



早い対応と処置が命を救います

※本製品は熱中症の応急処置を目的とした製品で、熱中症を治すものではありません。熱中症を疑った場合は、すぐに応急処置を行い、医療機関を受診しましょう。

NAKATOMI

NEW! 新商品

熱中症応急処置キット

品番 EA998AX-200

価格 5,600円 税込価格 (8%) 6,048円

- <ショルダーバッグ>
- サイズ…340(W)×135(D)×270(H)mm
- 重量…2.8kg
- 材質…ポリエステル、発砲ポリエチレン、ポリプロピレン

おかげさまで 通算 50号

「11万点」を まるごと1冊に!



お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226
<http://www.esco-net.com/>