

ESCO ORIGINAL LED LIGHT COLLECTION

エスコ オリジナルLEDライトコレクション

ハンディ・スタンド・ヘッド・工業用・ランタンなど豊富なラインナップで様々なシーンに対応◎
 スタンダードなタイプから現場の声を反映したプロユースタイプまで、エスコオリジナルLEDライトをESCO 便利カタログから厳選!

電池式 [単3]

コンパクトで「高輝度」



-4B: ブラック
-4SA: シルバー
-4RA: レッド

200 ルーメン	8時間 電池寿命	150m 照射距離	散光 タイプ	点滅 機能付	単3 電池×2本
-------------	-------------	--------------	-----------	-----------	-------------

LEDライト

ブラック	品番	EA758RE-4B
シルバー	品番	EA758RE-4SA
レッド	品番	EA758RE-4RA

価格 4,370円 税込価格(10%) 4,807円

- サイズ…φ21.5×159mm ●重量…124.1g(電池含)
- 材質…アルミ ●使用電池…単3×2本
- 明るさ(ルーメン)…強: 200、弱: 14、点滅: 200
- 電池寿命(時間)…強: 8、弱: 100、点滅: 12
- ボディは硬質アルマイト処理で傷に強く高耐久
- 4SA(シルバー)と4RA(レッド)は電池別売です



LEDライト

100 ルーメン	2時間 電池寿命	80m 照射距離	集光散光 切替可能	点滅 機能付	単3 電池×1本
-------------	-------------	-------------	--------------	-----------	-------------

品番 EA758RJ-3 価格 980円 税込価格(10%) 1,078円

- サイズ…φ26×93mm ●重量…84g(電池含)
- 材質…アルミ
- 防水性能…IPX4 ●ホルスター付 ●使用電池…単3×1本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…強: 100、弱: 50、点滅: 100
- 電池寿命(時間)…強: 2、弱: 4、点滅: 8



LEDフラッシュライト

500 ルーメン	7時間 電池寿命	単3 電池×3本
-------------	-------------	-------------

品番 EA758RK-91 価格 3,750円 税込価格(10%) 4,125円

- サイズ…φ59×206mm ●重量…203g
- 防水性能…IP66 ●使用電池…単3×3本(別売)
- 明るさ(ルーメン)…強: 500、中: 250、弱: 25
- 電池寿命(時間)…強: 7、中: 14、弱: 70
- 首が3段階(0°・45°・90°)に折れ曲がるので投光器のような使い方も可能

3段階
角度調整
可能



LEDフラッシュライト

250 ルーメン	10時間 電池寿命	190m 照射距離	集光散光 切替可能	点滅 機能付	単3 電池×3本
-------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-------------

品番 EA758RK-56A 価格 2,500円 税込価格(10%) 2,750円

- サイズ…φ44×160mm ●重量…178g(本体のみ)
- 材質…アルミ合金 ●ストラップ付
- 使用電池…単3×3本(別売) ●明るさ(ルーメン)…強: 250、中: 125、弱: 25、点滅: 250
- 電池寿命(時間)…強: 10、中: 20、弱: 100、点滅: 100

充電式



[充電式] LEDサーチライト

1300 ルーメン	1時間 連続点灯	散光 タイプ	点滅 機能付	充電式 アダプター付
--------------	-------------	-----------	-----------	---------------

品番 EA758RH-1A 価格 14,000円 税込価格(10%) 15,400円

- サイズ…φ90×312mm ●重量…1.15kg(充電電池含)
- 材質…アルミ ●ACアダプター、ショルダーストラップ付
- 使用電池…ニッケル水素充電電池 ●点滅機能付き
- 明るさ(ルーメン)…強: 1300、中: 900、弱: 300
- 電池寿命(時間)…強: 1、中: 2.5、弱: 7.5

交換バッテリー

品番 EA758RH-101 価格 5,400円 税込価格(10%) 5,940円



[充電式] LEDフラッシュライト

180 ルーメン	2.5時間 連続点灯	集光散光 切替可能	点滅 機能付	充電式 USBケーブル
-------------	---------------	--------------	-----------	----------------

品番 EA758RK-81 価格 4,200円 税込価格(10%) 4,620円

- 電源…リチウムイオン充電電池 ●サイズ…φ30×82mm ●重量…75g(充電電池含)
- 明るさ(ルーメン)…強: 180、中: 90、弱: 20、点滅: 180
- 電池寿命(時間)…強: 2.5、中: 5、弱: 10、点滅: 18
- 充電用USBケーブル付属 ●マグネット付 ●暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ付

蓄光テールスイッチ

電池式 [単4]

コンパクトで「高輝度」




LED ポケットライト (ブラック/シルバー/レッド)

ブラック	品番	EA758RE-2B
シルバー	品番	EA758RE-2S
レッド	品番	EA758RE-2R

価格 4,200円 税込価格 (10%) 4,620円

- サイズ…φ14.5×135.9mm ●重量…52.6g(電池含)
- 材質…アルミ ●使用電池…単4×2本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…強: 180、弱: 9、点滅: 180
- 電池寿命(時間)…強: 3、弱: 50、点滅: 5
- ボディは硬質アルマイト処理で傷に強く高耐久

誘導灯に最適「3色切替」



LEDライト

品番 EA758RP-4A

価格 2,650円 税込価格 (10%) 2,915円

- 光源…白色LED球1個、赤色LED球1個、緑色LED球1個
- サイズ…φ35×149mm ●重量…103g(本体のみ) ●材質…アルミ合金
- 防水性能…IP44 ●ストラップ付 ●使用電池…単4×3本(別売)
- 明るさ(ルーメン)…白: 68.9、赤: 31.3、緑: 63.4
- 電池寿命(時間)…白: 17、赤: 18、緑: 19



LEDフラッシュライト

品番 EA758RK-65B

価格 2,700円 税込価格 (10%) 2,970円

- サイズ…φ32.5×130mm ●重量…112g(本体のみ)
- 材質…アルミ合金 ●防水性能…IPX4(防沫型)
- 使用電池…単4×3本(付属) ●ストラップ付
- 明るさ(ルーメン)…強: 250、中: 125、弱: 25、点滅: 250
- 電池寿命(時間)…強: 6、中: 12、弱: 60、点滅: 108

急速充電器と繰り返し使える
充電電池(単4)のセット

LEDフラッシュライト(充電電池セット)

品番 EA758RK-865C

価格 8,500円 税込価格 (10%) 9,350円

- <セット内容> LEDフラッシュライト、充電器、ケース、充電電池(単4電池×3本)、テスト電池(単4電池×3本)

電池式 [単1]

2方向同時照射タイプ



- <EA758RX-41/EA758RX-51 共通仕様>
- サイズ…φ105×210.5mm ●重量…420g
 - 材質…樹脂 ●ショルダーベルト付 ●防水性能…IP65
 - 使用電池…単1×4本(別売)



LEDライト(赤/黒)

品番 EA758RX-41

価格 3,600円 税込価格 (10%) 3,960円

- 明るさ(ルーメン)…強: 300、中: 150、弱: 30、サブ: 30
- 電池寿命(時間)…強: 11、中: 50、弱: 100、サブ: 100

「高輝度」タイプ



LEDライト(赤/紺)

品番 EA758RX-51

価格 4,700円 税込価格 (10%) 5,170円

- 明るさ(ルーメン)…強: 800、中: 400、弱: 80、サブ: 30
- 電池寿命(時間)…強: 8、中: 40、弱: 90、サブ: 100

ESCO ORIGINAL HEADLIGHT series

「2色切替」タイプ



LEDヘッドライト

品番 EA758RW-6

価格 2,950円 税込価格 (10%) 3,245円

- サイズ…45×58×40(H)mm ●ベルト幅…25mm
- 重量…65g(本体のみ) ●防水性能…IPX4 ●使用電池…単4×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強): 216、メイン(弱): 15、サブ(白): 27、サブ(赤): 15
- 電池寿命(時間)…メイン(強): 5、メイン(弱): 93、サブ(白・赤): 26.5
- ベルトの内側には滑り止めのシリコンゴムがついています

「ブースト機能」内蔵



LEDヘッドライト

品番 EA758RW-38

価格 4,990円 税込価格 (10%) 5,489円

- サイズ…47×55×40(H)mm ●ベルト幅…25mm
- 重量…150g(本体のみ) ●防水性能…IP65
- 使用電池…単3×3本(付属)
- 照射タイプ…メイン: 集光、サブ: 散光
- 明るさ(ルーメン)…ブースト: 720、メイン(強): 400、メイン(中): 200、メイン(弱): 40、フラッシュ: 400、SOS点滅: 400、サブ: 150
- 電池寿命(時間)…ブースト: 10、メイン(強): 10、メイン(中): 16、メイン(弱): 60、フラッシュ: 50、SOS点滅: 50、サブ: 24
- 付属品…布バンド、ラバーバンド、ヘルメットクリップ
- メイン・サブ独立操作、同時点灯機能可能



ESCO ORIGINAL HEADLIGHT

【エスコオリジナルヘッドライト】
現場の声を反映したプロユース仕様のヘッドライトシリーズです

EA758RX series

EA758RXシリーズはヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます

「広角照射」タイプ



「充電式」



単3電池でも使用可能



ズレにくいゴムバンド




「充電式」LEDヘッドライト

品番 EA758RX-15A

価格 8,700円 税込価格 (10%) 9,570円

- 光源…白色LED1灯(メイン)・2灯(サブ)
- 電源…USB充電式リチウムイオン電池(付属)または単3電池×3本(別売)
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…275g(電池含) ●防水性能…IPX6
- ベルト幅…25mm ●使用電池…リチウムイオン電池(USBケーブル付)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強): 500、メイン(中): 250、メイン(弱): 50、サブ(強): 50、サブ(弱): 25
- 電池寿命(時間)…強(メイン): 6.5、中(メイン): 8、メイン(弱): 18、サブ(強): 16、サブ(弱): 30
- ヘルメットに最適なゴムのヘッドバンド



交換バッテリー

品番 EA758RX-15B

価格 3,240円 税込価格 (10%) 3,564円

「電池式」



ゴム・布のバンド2本セット



ズレにくいゴムバンド



LEDヘッドライト(広角ワイドタイプ)

品番 EA758RX-7A

価格 5,130円 税込価格 (10%) 5,643円

- 光源…白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ)
- サイズ…68(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…165g ●防水性能…IPX6
- ベルト幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強): 350、メイン(中): 175、メイン(弱): 35、サブ(強): 48、サブ(弱): 24
- 電池寿命(時間)…メイン(強): 10、メイン(中): 24、メイン(弱): 70、サブ(強): 45、サブ(弱): 80
- ヘルメットクリップ付



急速充電器と繰り返し使える
充電電池(単3)のセット

LEDヘッドライト(充電セット付)

品番 EA758RX-807B

価格 9,980円 税込価格 (10%) 10,978円

「集光/散光切替」タイプ



集光

散光

ゴム・布のバンド2本セット



LEDヘッドライト

品番 EA758RX-4B

価格 3,800円 税込価格 (10%) 4,180円

- 光源…LED球 ●サイズ…71(W)×40(D)×48(H)mm
- 重量…200g(電池含) ●防水性能…IPX6
- ベルト幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…強: 200、中: 100、弱: 20
- 電池寿命(時間)…強: 12、中: 24、弱: 120
- ヘッド角度調整可能 ●ヘルメットクリップ付



急速充電器と繰り返し使える
充電電池(単3)のセット

LEDヘッドライト(充電セット付)

品番 EA758RX-804C

価格 9,500円 税込価格 (10%) 10,450円

「長照射距離」タイプ



LEDヘッドライト(長照射距離タイプ)

品番 EA758RX-8

価格 4,800円 税込価格 (10%) 5,280円

- 光源…白色LED球1灯(メイン)・2灯(サブ)
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…233g(電池含)
- 防水性能…IPX6 ●ベルト幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強): 350、メイン(中): 175、メイン(弱): 35、サブ(強): 48、サブ(弱): 24
- 電池寿命(時間)…メイン(強): 10、メイン(中): 24、メイン(弱): 70、サブ(強): 45、サブ(弱): 80
- 後部認識灯で後方も安全 ●ヘルメットクリップ付



急速充電器と繰り返し使える
充電電池(単3)のセット

LEDヘッドライト(充電セット付)

品番 EA758RX-808A

価格 9,980円 税込価格 (10%) 10,978円

「3色切替」タイプ



3色個別スイッチ付



LEDヘッドライト

品番 EA758RX-10

価格 4,920円 税込価格 (10%) 5,412円

- 光源…白色LED球1灯、赤色LED球1灯、青色LED球1灯
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…233g(電池含)
- 防水性能…IPX6 ●ベルト幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…強: 350、中: 175、弱: 35、サブ(強): 5、サブ(弱): 1
- 電池寿命(時間)…強: 10、中: 24、弱: 70、サブ(強): 150、サブ(弱): 500、サブ(青): 200、サブ(青): 600
- 青・白・赤の点灯色は個別スイッチで切り替えが可能
- 後部認識灯で後方も安全 ●ヘルメットクリップ付

LED作業灯

強力マグネット付



2000 ルーメン
3時間 連続点灯
充電式 アダプター付

【充電式】LED作業灯

品番 **EA814RD-3A**

価格 **9,250円**

税込価格(10%) 10,175円

- サイズ…160(W)×130(D)×275(H)mm
- 重量…1.1kg
- 材質…アルミダイキャスト、PC
- 明るさ(ルーメン)…強: 2000、弱: 900
- 連続点灯時間(時間)…強: 3、弱: 6
- 充電時間…5時間
- 防水性能…IP65
- 強力マグネット付



バッテリー取り外し可能



1200 ルーメン
3時間 連続点灯
充電式 アダプター付

【充電式】LED作業灯

品番 **EA814RD-5**

価格 **10,900円**

税込価格(10%) 11,990円

- サイズ…165(W)×130(D)×270(H)mm
- 重量…1.3kg
- 明るさ(ルーメン)…強: 1200、中: 600、弱: 300
- 連続点灯時間(時間)…強: 3、中: 6、弱: 12
- 充電時間…5時間
- 防水性能…IP65
- 持ち手がフック状なのでひっかけで使用できます
- バッテリーは取り外し可能




替バッテリー

品番 **EA814RD-6**

価格 **6,830円**

税込価格(10%) 7,513円

- USB給電機能付でモバイルバッテリーとしても使用できます



3250 ルーメン
3時間 連続点灯
充電式 アダプター付

【充電式】LED作業灯

品番 **EA814RD-4**

価格 **30,500円**

税込価格(10%) 33,550円

- サイズ…360(W)×230(D)×380(H)mm
- 重量…4kg
- 明るさ(ルーメン)…強: 3250、中: 1625、弱: 650
- 連続点灯時間(時間)…強: 3、中: 6、弱: 12
- 充電時間…6時間
- 防水性能…IP65



フック付

600 ルーメン
4時間 連続点灯
充電式 USBケーブル

【充電式】LED作業灯

品番 **EA758C-108A**

価格 **8,200円**

税込価格(10%) 9,020円

- サイズ…45(W)×62(D)×320(H)mm
- 重量…330g
- 明るさ(ルーメン)…強: 600、弱: 350、ヘッド: 35
- 連続点灯時間(時間)…強: 4、弱: 8、ヘッド: 60
- 充電時間…4時間
- 付属品…USBコード、ACアダプター
- ヘッド角度調整可能
- 収納式フック、背面マグネット付



ヘッド部にもライト付

ヘッド部 **360°** 回転 × **13** 段階 角度調整機能

無段階調光



底面のマグネットベースとロックナットでライトの角度を調整、固定できます

410 ルーメン
2.5時間 連続点灯
充電式 アダプター付

【充電式】LED作業灯

品番 **EA758C-96**

価格 **9,540円**

税込価格(10%) 10,494円

- サイズ…40(W)×30(D)×375(H)mm
- 重量…200g
- 明るさ…0～410ルーメン(無段階)
- 連続点灯時間…約2.5時間
- 充電時間…3.5～4時間
- 付属品…充電用ACアダプター
- 収納式フック、底面マグネット付



背面マグネット・フック付



底面マグネット付

900 ルーメン
3.5時間 連続点灯
充電式 アダプター付

【充電式】LED作業灯

品番 **EA758C-83B**

価格 **8,500円**

税込価格(10%) 9,350円

- サイズ…62(W)×38(D)×192(H)mm
- 重量…300g
- 明るさ(ルーメン)…強: 900、中: 600、弱: 300
- 連続点灯時間(時間)…強: 3.5、中: 5、弱: 16
- 充電時間…約2.5時間
- 付属品…ACアダプター
- ヘッド角度調整可能
- バッテリーインジケーター付
- 収納式フック、背面クリップ、背面・底面マグネット付



400 ルーメン
5時間 連続点灯
充電式 アダプター付

【充電式】LED作業灯

品番 **EA815LD-212**

価格 **8,000円**


税込価格(10%) 8,800円

- サイズ…Φ51×405(H)mm
- 重量…420g
- 明るさ(ルーメン)…強: 400、中: 350、弱: 300、最弱: 250、点滅: 200
- 連続点灯時間(時間)…強: 5、中: 7、弱: 9、最弱: 10、点滅: 15
- 充電時間…4時間
- 付属品…充電用USBケーブル
- 収納式フック、底面マグネット付
- ハンドル部180°、ライト部120°可動



LED作業灯

強力「3000」ルーメン



LED作業灯

品番 **EA814RE-30**

価格 **19,800 円**

税込価格 (10%) 21,780 円

- 電源…AC100V(50/60Hz) ●防水性能…IP67
- 電球…LED球 ●電線仕様…VCTF0.75mm²×2心
- 電球…30W ●コード長…5m ●明るさ…3,000ルーメン
- サイズ…240(W)×90(D)×240(H)mm ●重量…2kg
- 角をゴムで保護している為、衝撃に強い構造になっています。



全光束
3000
ルーメン

LED作業灯×1灯 スタンドセット

品番 **EA814RE-230**

価格 **33,000 円**

税込価格 (10%) 36,300 円

<スタンド共通仕様> ●伸縮サイズ…1130~2100(H)mm ●重量…1.6kg

LED作業灯×2灯 スタンドセット

品番 **EA814RE-330**

価格 **55,000 円**

税込価格 (10%) 60,500 円



全光束
3000
ルーメン
×2灯

超強力「9000」ルーメン× 360°照射



LED作業灯(ケース付)

品番 **EA814RD-1**

価格 **39,800 円**

税込価格 (10%) 43,780 円

- 電源…AC100V
- サイズ…180(W)×180(D)×1510(H)mm
- コード長…3m ●重量…7.2kg
- 材質…アルミダイキャスト、PC
- 明るさ…9000ルーメン
- 付属品…保護カード、ショルダーストラップ、キャリーバッグ
- 防水等級…IP44



フレキシブル アーム



【充電式】LED作業灯

品番 **EA815LD-111**

価格 **1,060 円** 税込価格 (10%) 1,166 円

- サイズ…27×25×370(H)mm ●重量…58g
- 材質…ABS/磁石 ●使用電池…LR44×3本(付属)
- 明るさ…80ルーメン ●連続点灯…5時間
- 底面マグネット付
- フレキシブル仕様で自由自在に照らせます

LEDランタン



LEDランタン 【電池式】単3×3本

品番 **EA758CV-56**

価格 **2,380 円**

税込価格 (10%) 2,618 円

- サイズ…φ65×145mm
- 重量…125g(本体のみ)
- 明るさ(ルーメン)…強: 75、弱: 8
- 電池寿命(時間)…強: 28、弱: 296
- 電池は別売です



LEDランタン 【電池式】単1×3本

品番 **EA758CV-57**

価格 **3,800 円**

税込価格 (10%) 4,180 円

- サイズ…φ105×210mm
- 重量…355g(本体のみ)
- 明るさ(ルーメン)…強: 300、弱: 65
- 電池寿命(時間)…強: 57、弱: 190
- 電池は別売です



LEDランタン 【充電式】リチウムイオン

品番 **EA758CV-58**

価格 **7,350 円**

税込価格 (10%) 8,085 円


- サイズ…φ120×230mm
- 重量…500g
- 明るさ(ルーメン)…強: 518、中: 147、弱: 11
- 電池寿命(時間)…強: 4.5、中: 28、弱: 400
- マイクロUSB充電コード付

工業用LED照明灯



自在に調整！照らしたい場所に届く◎ 『フレキシブルアーム』採用

【クランプ式】



広範囲を照らす

880ルーメン

【クランプ式】 LED照明灯

品番 EA761XE-56

価格 8,200 円


税込価格 (10%) 9,020 円

- 電源…AC100V ●電球…LED
- 全長…480mm ●重量…595g
- コード長…1.8m



タッチ
スイッチ

【マグネットベース式】



広範囲を照らす

880ルーメン

【マグネットベース式】 LED照明灯

品番 EA761XE-57


価格 10,400 円

税込価格 (10%) 11,440 円

- 電源…AC100V ●電球…LED
- 高さ…500mm ●重量…1.3kg
- コード長…1.8m



ON/OFF切替
スイッチ



手元を照らす

490ルーメン

【クランプ式】 LED照明灯

品番 EA761XE-51


価格 5,750 円

税込価格 (10%) 6,325 円

- 電源…AC100V ●電球…LEDチップ1灯
- 全長…480mm ●重量…480g
- コード長…1.8m



タッチ
スイッチ



手元を照らす

490ルーメン

【マグネットベース式】 LED照明灯

品番 EA761XE-52

価格 7,100 円

税込価格 (10%) 7,810 円

- 電源…AC100V ●電球…LEDチップ1灯
- 全長…480mm ●重量…1.3kg
- コード長…1.8m



タッチ
スイッチ



【クランプ式】

しっかり固定

取付クランプ厚み 55mm



BACK

【マグネットベース式】

ON/OFF 切替え

吸着力 80kgf (オンオフ切替マグネット)



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
Twitter / YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

