

フォークリフト メンテナンス用品 特集

エアツール関連商品

(1/2"DR) エアインパクトレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	価格	税込価格 (10%)
EA155EB-1	407N・m	16mm	21,200円	23,320円


- 狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
- 差込角…1/2"
- 全長…245mm
- 無負荷回転数…6,500rpm
- エア消費量…119ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付 ●重量…1.4kg
- 使用コンプレッサ…5HP ●プラグ付

雄ねじソケット (残圧抜き機構)



品番	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA140VA-2	R1/4"	980円	1,078円
EA140VA-3	R3/8"	990円	1,089円
EA140VA-4	R1/2"	1,040円	1,144円

タケノコ型ソケット (残圧抜き機構)



品番	適合ホース内径	価格	税込価格 (10%)
EA140VC-8	8mm	1,030円	1,133円
EA140VC-10	10mm	1,030円	1,133円
EA140VC-13	13mm	1,030円	1,133円


(1/2"DR) エアインパクトレンチ (軽量タイプ)



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	価格	税込価格 (10%)
EA155KS-4	540N・m	16mm	28,850円	31,735円

- 差込角…1/2"
- 全長…245mm
- 無負荷回転数…6,500rpm
- エア消費量…119ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付 ●重量…1.4kg
- 使用コンプレッサ…5HP ●プラグ付

雌ねじソケット (残圧抜き機構)



品番	ねじサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA140VB-2	Rc1/4"	1,000円	1,100円
EA140VB-3	Rc3/8"	1,030円	1,133円
EA140VB-4	Rc1/2"	1,090円	1,199円

ウレタンホース用ソケット (残圧抜き機構)



品番	適合ホース (内径×外径) mm	価格	税込価格 (10%)
EA140VD-3	φ6.5×10	1,080円	1,188円
EA140VD-4	φ8.5×12	1,130円	1,243円

樹脂製エアガン



品番	ノズル長 (mm)	エア量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA123KC-1A	100	340	3	1,630円	1,793円
EA123KC-50A	替ノズルド			810円	891円

- シールド付き (φ98mm)
- 使用圧力…0.5~0.8MPa ●最高圧力…1.0MPa
- 取付けねじ…Rc1/4" ●プラグ付

オイルチェンジャー (エア・手動兼用)



品番	容量	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA991CR-10	9.5ℓ	335(W)×260(D)×585(H)	27,700円	30,470円

- エアと手動の両方で使用できます
- エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに
- 空圧吸入なので、火花が発生しません
- 使用空気圧…0.28~1.17MPa
- 液体温度範囲…1~95℃
- 負圧を開放する減圧バルブ、ノズリデューサー付
- 付属品…1.5mシリコンチューブ1本 (φ4×8mm)、1mナイロンホース3本 (φ7.8×9.8・φ5.3×6.7・φ3.5×4.5mm)

ロングノズルエアガン



品番	ノズル長 (mm)	エア量 (ℓ/min)	穴径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA123KD-11	500	470	2.8	1,600円	1,760円
EA123KD-12	750	457	2.8	1,830円	2,013円

- 使用圧力…1.2MPa
- ホース取付ねじ…Rc1/4"
- 本体材質…POM製
- プラグ付

エア式ブレーキオイルエクストラクター



品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA166VA	本体	19,800円	21,780円
EA166VA-1	替シリンジ	490円	539円
EA166VA-2	替シリコンホース	870円	957円

- 内蔵したバルブとセーフティキャップで、自動的に抜き取りを止めます
- 使用エア圧力…0.28~1.2MPa
- 容量…2ℓ
- 液体温度範囲…19~60℃
- ホース長…1m
- プラグ、サイレンサー付
- サイズ…260(W)×160(D)×240(H)mm
- こぼさず古いブレーキオイルを抜き取ります。
- 標準、ABSブレーキシステムの両方に

[ESCOオリジナル] フォークリフト用爪カバー

メンテサービス時の「安全」に見える化!

マジックテープ式 調整可能!

安全性 視認性 緩衝性

[ESCOオリジナル] フォークリフト用爪カバー (2本セット)

品番 EA983FL-10
価格 9,900円
税込価格 (10%) 10,890円

サイズ(平置き時)…外寸: 1100(W)×250(D)×20(H)mm、内寸: 1050(W)×190(D)mm
材質…ポリエステル(エアメッシュ)、PVC発泡生地、旭化成フュージョン® (10mm厚)
●マジックテープ式

内側はPVC発泡生地ですっきり補強
φ15mm ウレタン丸棒入り
旭化成 三次元立体編物「フュージョン」使用

左記商品サイズ以外でもご相談ください!
西日本営業部: 06-6532-6226
東日本営業部: 03-5419-3481

爪用関連商品

[強力マグネット] フォークリフト用 滑り止めラバー (2枚)

品番 EA981ZA-1
●タイプ…ラフトトップ
●用途…木製品、大理石等

品番 EA981ZA-2
●タイプ…突起
●用途…金型、石材等

価格 21,600円
税込価格 (10%) 23,760円

<共通仕様>
●サイズ…100(W)×1000(L)×8(T)mm
●強力マグネットシート付
●滑り、割れ、衝撃を防止します

ジャッキ関連商品

[三段式] 超低床油圧ジャッキ

- 受金サイズ…φ34mm
- ベースサイズ…154×167mm

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993BN-3	3	120~270	8.2	51,500円	56,650円

[フォークリフト用] ジャッキスタンド (アメリカ)

品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA993DS-4	9t	335~406 (4段階調節)	5.7 (台)	29,800円	32,780円

「超低床型」 大幅ストロークで作業性抜群!

長く届くジャッキがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます

トラックジャッキ (エア式)

能力 25t 品番 EA993LL-25A
価格 131,000円
税込価格 (10%) 144,100円

- 重量…43kg ●揚高…210~405mm
- 付属アダプタ…15mm、60mm

能力 35t 品番 EA993LL-35A
価格 134,000円
税込価格 (10%) 147,400円

- 重量…45kg ●揚高…210~380mm
- 付属アダプタ…15mm、70mm

<共通仕様>
●使用エア圧力…0.8~1.0MPa ●サイズ…315(W)×600(D)×200(H)mm
●幅…210mm ●ハンドル長…1,225mm ●補助ねじ付で高さの微調整ができます

フォークリフトジャッキ

品番 EA993CC-4A
価格 64,500円 税込価格 (10%) 70,950円

- 能力…4t ●揚高…57~419mm ●幅…203mm
- ハンドル長…698mm ●全高…762mm ●重量…36kg

[ESCOオリジナル] フォークリフト警告灯

青色LEDライトでフォークリフトの危険侵入区域を表示!

確認しにくい曲がり角も安心

詳しくは動画で!

[ESCOオリジナル] フォークリフト用 LED安全警告灯 (青色×2個)

品番 EA814BA-31
価格 14,800円 税込価格 (10%) 16,280円

- サイズ…115×74×85(H)mm ●コード長…400mm
- 重量…0.46kg ●電源…DC10V~60V ●電線使用…PVC線
- 電球…15W ●照明装置…LED球5灯 ●明るさ…600ルーメン
- 取付ねじ径…M10 ●屋内用 (IP65)

LED作業灯 (車載用)

丸型 品番 EA814BA-21
価格 2,790円 税込価格 (10%) 3,069円

- 電球…27W ●照明装置…9灯
- サイズ…φ114×58×142(H)mm ●重量…0.65kg

角型 品番 EA814BA-22
価格 4,050円 税込価格 (10%) 4,455円

- 電球…48W ●照明装置…16灯
- サイズ…110×72×110(H)mm ●重量…0.75kg

<共通仕様>
●コード長…400mm ●電源…DC10V~30V
●電線仕様…PVC線 ●取付ねじ径…M8 ●屋内・屋外用 (IP67)
●トラクター、オフロード車、SUV車の車載用警告灯に最適です

樹脂製角材 [リプラギ®]

高耐久 新サイズ! 300mm追加

高強度

耐薬品

<共通仕様> ●材質…炭プラスチック
※耐荷重は全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。

サイズ	品番	耐荷重	重量	価格	税込価格 (10%)
100×100mm	EA993DS-31	30t	9kg	6,240円	6,864円
150×150mm	EA993DS-32	45t	20.2kg	13,900円	15,290円
50×300mm	EA993DS-33	110t	15kg	19,620円	21,582円
20×100mm	EA993DS-34	30t	3.6kg	2,840円	3,124円
150×200mm	EA993DS-35	60t	27kg	17,700円	19,470円
100×100mm	EA993DS-31S	30t	9kg	3,070円	3,377円
150×150mm	EA993DS-32S	45t	20.2kg	9,070円	9,977円
50×300mm	EA993DS-33S	110t	15kg	6,580円	7,238円
20×100mm	EA993DS-34S	30t	0.5kg	1,500円	1,650円
150×200mm	EA993DS-35S	18t	8.1kg	9,530円	10,483円

ESCO

お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226
http://www.esco-net.com/

フォークリフト用整備工具セット

フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです

ESCO × KTC
KYOTO TOOL



3/8
9.5sq

[60点] フォークリフト用整備工具セット

品番 EA49-1

価格 120,000円 税込価格(10%) 132,000円

●キャビネットサイズ…520(W)×215(D)×300(H)mm
●重量…19.9kg ●材質…ケース：スチール、型抜き：EVA

<セット内容>

(3/8)ソケット(6角)	5.5・7・8・10・12・13mm	(3/8)ソケット(12角)	14・17・19・21・22・24mm
(3/8)エクステンションバー	100・150mm		
スパナ	5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm		
めがねレンチ	5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm		
モンキーレンチ	150・300mm	コンビネーションプライヤー	200mm
ボールポイント六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm		
(3/8)ラチェットハンドル	180mm	(3/8)スピナーハンドル	300mm
(3/8)ユニバーサルジョイント	45mm		
ボールピンハンマー	720g	スクレーパー	150mm
		ニッパー	170mm
平行ピンポンチ	3・4・5・6・8・10mm		
◎貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	◎貫通ドライバー	5.5×75・6.3×100・8.0×150mm
◎スタビードライバー	#2×25mm	◎スタビードライバー	6.3×25mm
平タガネ	19×190mm	ウォーターポンププライヤー	250mm
		ラジオペンチ	160mm

型抜き



1/2
12.7sq

[56点] フォークリフト用整備工具セット

品番 EA49

価格 125,000円 税込価格(10%) 137,500円

●キャビネットサイズ…520(W)×215(D)×300(H)mm
●重量…19.9kg ●材質…ケース：スチール、型抜き：EVA

<セット内容>

(1/2)ソケット(6角)	8・10・12・13・14mm		
(1/2)ソケット(12角)	17・19・21・22・24・26・27・30・32mm		
(1/2)エクステンションバー	150mm		
スパナ	5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm		
めがねレンチ	10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm		
モンキーレンチ	164.5・316mm	コンビネーションプライヤー	200mm
ボールポイント六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm		
ロングノーズロックングプライヤー	165mm	カーブロックングプライヤー	180mm
(1/2)ラチェットハンドル	250mm	(1/2)スピナーハンドル	400mm
スクレーパー	150mm	ニッパー	159mm
◎貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	◎貫通ドライバー	5.5×75・6.3×100・8.0×150mm
◎スタビードライバー	#2×25mm	◎スタビードライバー	6.3×25mm
平タガネ	19×190mm	ウォーターポンププライヤー	250mm
		ラジオペンチ	160mm

型抜き



ESCO × KTC
「工具セット専用・型抜き」スチールキャビネット付

管理・保管に！
整理整頓
紛失防止対策

キャビネットの引出しは
開閉がスムーズな
ベアリングレール仕様

型抜きは下地が目立つ
赤色なので、
紛失防止対策になります

ESCO オリジナル



3/8
9.5sq

[60点] フォークリフト用整備工具セット

品番 EA612SF-1

価格 74,000円 税込価格(10%) 81,400円

●キャビネットサイズ…508(W)×232(D)×300(H)mm ●重量…17.1kg ●材質…ケース：スチール、型抜き：EVA

<セット内容>

(3/8)ソケット(6角)	5.5・7・8・10・12・13mm	(3/8)ソケット(12角)	14・17・19・21・22・24mm
(3/8)エクステンションバー	100・150mm	(3/8)ユニバーサルジョイント	45mm
スパナ	5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm		
めがねレンチ	5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm		
(3/8)ラチェットハンドル	180mm	(3/8)スピナーハンドル	300mm
モンキーレンチ	150・300mm	コンビネーションプライヤー	200mm
◎貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	◎貫通ドライバー	5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
◎スタビードライバー	#2×35mm	◎スタビードライバー	6.0×35mm
平行ピンポンチ	3・4・5・6・8・10mm	スクレーパー	161mm
		ニッパー	170mm
平タガネ	19×180mm	ウォーターポンププライヤー	250mm
		ラジオペンチ	165mm
ボールポイント六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	ボールピンハンマー	730g

型抜き



1/2
12.7sq

[62点] フォークリフト用整備工具セット

品番 EA612SF-2

価格 84,500円 税込価格(10%) 92,950円

●ケースサイズ…508(W)×232(D)×300(H)mm ●重量…18.9kg ●材質…ケース：スチール、型抜き：EVA

<セット内容>

(1/2)ソケット(6角)	8・10・12・13・14mm	(1/2)ソケット(12角)	17・19・21・22・24・27・30・32mm
(1/2)エクステンションバー	100・150mm	(1/2)ユニバーサルジョイント	67mm
(1/2)×(3/8)ソケットアダプター	35mm	スパナ	5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
めがねレンチ	10×12・11×13・14×17・19×21・22×24		
(1/2)ラチェットハンドル	250mm	(1/2)スピナーハンドル	400mm
モンキーレンチ	150・300mm	コンビネーションプライヤー	200mm
◎貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	◎貫通ドライバー	5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
◎スタビードライバー	#2×35mm	◎スタビードライバー	6.0×35mm
平行ピンポンチ	3・4・5・6・8・10mm	スクレーパー	161mm
		ニッパー	170mm
平タガネ	19×180mm	ウォーターポンププライヤー	250mm
		ラジオペンチ	165mm
ボールポイント六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	ボールピンハンマー	730g

型抜き



3/8 9.5sq
1/2 12.7sq

[89点] フォークリフト用整備工具セット

品番 EA612SF-6

価格 86,000円 税込価格(10%) 94,600円

●ケースサイズ…470(W)×200(D)×230(H)mm ●重量…19.9kg ●材質…スチール

<セット内容>

(1/2)インパクト用ディープソケット	17・21・23・27・32mm	スクレーパー	180mm	小物袋
◎スタビードライバー	#2×35mm	◎スタビードライバー	6.0×35mm	オイルフィルターレンチ
◎貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	◎貫通ドライバー	5.5×75・6.0×100mm	
◎割柄ドライバー	9.5×150mm	フレアナットレンチ	10×12mm	ブレーキシュー調整ツール
めがねレンチ(ショートサイズ)	10×12mm	ソケットホルダー	3/8用・1/2用	モンキーレンチ
コンビネーションプライヤー	200mm	強力型ニッパー	175mm	ラジオペンチ
六角レンチ(9本組)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	平たがね	20×200mm	センターポンチ
両口スパナ	8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×22・22×24mm			ボールピンハンマー
めがねレンチ	8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mm			
(3/8)ラチェットハンドル	200mm	(3/8)ソケット	7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm	
(3/8)エクステンションバー	75・150mm	(3/8)ユニバーサルジョイント	56mm	
(1/2)ラチェットハンドル	250mm	(1/2)スピナーハンドル	375mm	
(1/2)ソケット(6角)	10・12・13・14mm	(1/2)ソケット(12角)	17・19・21・22・24・27・30・32mm	
(1/2)スパークプラグソケット	16・21mm	(1/2)エクステンションバー	75・125mm	

型抜き



特殊工具・その他周辺機器

ホイールロックリングツールセット(フォークリフト用)

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA519CC-6	2本セット	43,800円	48,180円

●工業用フォークリフトホイールのロックリングの脱着に最適です
●材質…鍛造炭素鋼
●用途…
-7:ロックリングの脱着に
-8:サイドリングとロックリングの分割に

ファインUナット用ソケット

品番	サイズ	全長(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA949K-10	M10 3/8"	36	53	2,910円	3,201円
EA949K-12	M12 3/8"	37	56	3,160円	3,476円
EA949K-17	M17 3/8"	38	76	3,540円	3,894円
EA949K-15	M15 3/8"	39	91	3,490円	3,839円
EA949K-20	M20 3/8"	40	112	3,780円	4,158円
EA949K-25	M25 1/2"	46.6	174	4,130円	4,543円
EA949K-30	M30 1/2"	50	248	4,440円	4,884円
EA949K-35	M35 1/2"	53.5	326	4,890円	5,379円
EA949K-40	M40 1/2"	57	408	5,140円	5,654円
EA949K-45	M45 1/2"	60.5	518	5,490円	6,039円
EA949K-50	M50 1/2"	64	622	5,770円	6,347円

●材質…スチール
●ファインUナットレンチ専用工具です。

ファインUナット用ソケットレンチ

品番	適用ナットサイズ	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA949K-55	M55	487	48,600円	53,460円
EA949K-60	M60	536	54,500円	59,950円
EA949K-65	M65	624	62,000円	68,200円
EA949K-70	M70	783	71,500円	78,650円
EA949K-75	M75	906	83,000円	91,300円
EA949K-80	M80	1029	98,000円	107,800円
EA949K-85	M85	1157	109,500円	120,450円
EA949K-90	M90	1619	129,000円	141,900円
EA949K-95	M95	1638	155,000円	170,500円
EA949K-100	M100	1760	205,000円	225,500円

●材質…クロムモリブデン鋼
●ファインUナットレンチ専用工具です。

ファインUナットレンチセット

●材質…スチール
(セット内容15点)
品番 EA949K 価格 73,500円 税込価格(10%) 80,850円
●サイズ…差込角3/8": M10×0.75・M12×1.0・M15×1.0・M17×1.0・M20×1.0
差込角1/2": M25×1.5・M30×1.5・M35×1.5・M40×1.5・M45×1.5・M50×1.5
●ラチェットハンドル…(3/8"): 225mm、(1/2"): 390mm
●エクステンションバー…(3/8"): 75mm、(1/2"): 150mm

ハブナットレンチ

品番 EA613AD-70 価格 9,870円 税込価格(10%) 10,857円
●これ1本でトラックのいろいろな機種に対応できます
●使用範囲…65～135mm
●くわえ部有効深さ…33mm

グリースチャージガンセット

(ドイツ)
●手動式
品番 EA991CG-9 最大吐出量 30ml 価格 31,200円 税込価格(10%) 34,320円
●16kg缶に直接セット可能
●サイズ…φ350×650(H)mm
●重量…6kg
●ホース長…1.5m
●N.LGI-1～2
●ノズルねじサイズ…M10×P1.0
●スチール製

ドラム缶用カバー

品番 EA992B-600 価格 3,020円 税込価格(10%) 3,322円
●材質…ポリエチレン
●2008スチール製クロードドラム缶用
●ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。
●耐候性、耐薬品性に優れています。

薄型ドレンパン

品番 EA992DB-21 容量 20L 価格 10,800円 税込価格(10%) 11,880円
●125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。
●クォラント等ラジエーターの補修時に最適です。

ドライブレコーダー(フォークリフト用)

品番 EA763AA-401 価格 41,000円 税込価格(10%) 45,100円
●電源…DC12・24・48V
●サイズ…125×35×50(H)mm
●視野角…前:140° 後:120°
●録画画素…34万画素
品番 EA763AA-421 取付用マグネット 1,500円 1,650円
●27インチワイド液晶モニター
●機能…前後2カメラ搭載、サーボ電流、静電気のC回路保護
●付属品…DC48Vコンバーター、microSDカード(32GB)、取付ステー、防水ケース

[フォークリフト充電用]延長コード

品番 EA815-6 価格 16,700円 税込価格(10%) 18,370円
●電線仕様…2PNCCT 3.5mm×4心
●許容電流…32A
●1次側:切りっぱなし、2次側:定格440V、40A、3P+Eフォークリフト用プラグ付属
●メーカー各社のフォークリフトに適合
●耐熱性に優れた2PNCCTケーブル。

[前後進]音声案内機(フォークリフト用)

品番 EA864CN-1 価格 24,000円 税込価格(10%) 26,400円
●音量…0～93dB
●電源…DC12～48V
●防水仕様(IP25相当)
●サイズ…φ77×115mm
●重量…400g
●音声で前進・後進時の注意喚起を1台で行えます。
●2種類の音声を収録。
●電源制御なので結線時リレー不要で簡単取付。

DC-DCコンバーター

品番 EA812JK-30 価格 14,500円 税込価格(10%) 15,950円
●電動フォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。
●サイズ…72×75×35(H)mm
●重量…約340g
●バックモニター、LEDライト、パトライトなどの電装品の接続に