

樹脂製枕木

高耐久

高強度

耐薬品



廃プラスチックを使用した100%マテリアルリサイクル製品です

【特注対応品】

製品サイズ以外の特注サイズも承っております。
お気軽にお問い合わせください！



「樹脂製」のPOINT

腐らず強い

腐敗することなく、耐薬品性に優れています。また、木材に比べて高強度です。

美観を損ねない

木材製の木屑のような劣化時の屑の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。

コストメリット

耐久性に優れているので、長期的なコストメリット提案が可能です。

加工しやすい

様々な形状に成形可能で、木材とほぼ同様の加工が可能です。

「木製枕木」を使って困っていませんか？

- ・コンタミ対策
- ・劣化時の木屑
- ・腐敗による強度の低下
- ・木材価格の高騰

「樹脂製枕木」を使うとこんなメリットが！



- ・コンタミのリスク低減に最適！
- ・劣化しにくく、強度が持続

※耐荷重は全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。

ESCO

「売れてます」
オススメ商品

樹脂製角材

☆用途に応じて長さを選べる！

■100×100 mm



長さ 1,000 mm 品番 EA993DS-31
価格 7,070円 (税抜)
●耐荷重…30t ●重量…9kg

長さ 300 mm 品番 EA993DS-31S
価格 3,450円 (税抜)
●耐荷重…9t ●重量…2.7kg


■150×150 mm



長さ 1,000 mm 品番 EA993DS-32
価格 15,700円 (税抜)
●耐荷重…45t ●重量…20.2kg

長さ 300 mm 品番 EA993DS-32S
価格 8,520円 (税抜)
●耐荷重…13t ●重量…5.7kg

■50×300 mm



長さ 1,200 mm 品番 EA993DS-33
価格 19,600円 (税抜)
●耐荷重…110t ●重量…15kg

長さ 300 mm 品番 EA993DS-33S
価格 6,560円 (税抜)
●耐荷重…27t ●重量…4.1kg


■20×100 mm



長さ 1,000 mm 品番 EA993DS-34
価格 2,830円 (税抜)
●耐荷重…30t ●重量…3.6kg

長さ 300 mm 品番 EA993DS-34S
価格 1,400円 (税抜)
●耐荷重…9t ●重量…0.5kg

■150×200 mm



長さ 1,000 mm 品番 EA993DS-35
価格 20,100円 (税抜)
●耐荷重…60t ●重量…27kg

長さ 300 mm 品番 EA993DS-35S
価格 9,990円 (税抜)
●耐荷重…18t ●重量…8.1kg

樹脂製三角材

▲120×90 mm




長さ 1,000 mm 品番 EA993DS-41
価格 3,390円 (税抜)
●重量…3.7kg

長さ 1,500 mm 品番 EA993DS-42
価格 4,860円 (税抜)
●重量…5.5kg

ベルト付き樹脂製枕木

持ち運びしやすい「800mm」の**ベルト付!**



長さ
300 mm

■100×100 mm

品番 EA993DS-101

価格 6,510円 (税抜)

●耐荷重…9t ●重量…2.7kg

■200×200 mm

品番 EA993DS-103

価格 18,400円 (税抜)

●耐荷重…18t ●重量…10.8kg

■150×150 mm

品番 EA993DS-102

価格 11,600円 (税抜)

●耐荷重…13t ●重量…5.7kg

■250×250 mm

品番 EA993DS-104

価格 26,400円 (税抜)

●耐荷重…15t ●重量…15.9kg

■300×300 mm

品番 EA993DS-105

価格 36,000円 (税抜)

●耐荷重…15t ●重量…18kg

複数の
持ち運びに便利です

持ちやすい!!



肩掛けできる!!

取手付き樹脂製枕木 (片取手)

☆「70mm」の取手付!



長さ
300 mm

■100×100 mm

品番 EA993DS-61

価格 9,440円 (税抜)

●耐荷重…9t ●重量…4kg

■200×200 mm

品番 EA993DS-64

価格 21,500円 (税抜)

●耐荷重…18t ●重量…12kg

■150×150 mm

品番 EA993DS-62

価格 16,000円 (税抜)

●耐荷重…13t ●重量…7kg

■250×250 mm

品番 EA993DS-65

価格 29,200円 (税抜)

●耐荷重…15t ●重量…17kg

■150×200 mm

品番 EA993DS-63

価格 17,100円 (税抜)

●耐荷重…13t ●重量…9kg

■300×300 mm

品番 EA993DS-66

価格 38,700円 (税抜)

●耐荷重…18t ●重量…22kg



取手付き樹脂製枕木 (両取手)

Point ホイールローダーのジャッキアップや
トレーラー運搬時の盤木として使いやすい600mmタイプ!



長さ
600 mm



■300×300 mm

品番 EA993DS-76

価格 66,100円 (税抜)

●耐荷重…36t ●重量…39kg

※穴開き部を上面、下面にしての使用はできません。耐荷重が著しく低下します。

ジャッキプレート

Point 平面上にジャッキを置くことができます!

耐荷重
20t



300×360×50(H)mm

品番 EA993DS-16

価格 8,960円 (税抜)

●有効面サイズ…260×260mm ●重量…4kg ●持ち手ハンドル付

安定した場所での
アウトリガーベースとしても
使用可能!



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号

TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929

https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

X/YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!

