

# ESCO ORIGINAL LEDライト特集

ESCO CO., LTD.

エスコオリジナルLEDライトをESCO 便利カタログから厳選!

## EA758RX series HEADLIGHT

【エスコオリジナルヘッドライト】現場の声を反映したプロユース仕様のヘッドライトシリーズです  
EA758RXシリーズはヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます

### 「広角照射」タイプ



140°照射!

### 「充電式」



単3電池でも使用可能

ズレにくいゴムバンド



#### 【充電式】LEDヘッドライト

品番 EA758RX-15A

価格 9,000円 税込価格(10%) 9,900円

- 光源…白色LED1灯(メイン)・2灯(サブ)
- 電源…USB充電式リチウムイオン電池(付属)または単3電池×3本(別売)
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…275g(電池含)
- 防水性能…IPX6 ●ヘルムバンド幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強):500、メイン(中):250、メイン(弱):50、サブ(強):50、サブ(弱):25
- 電池寿命(時間)…強(メイン):6.5、中(メイン):8、メイン(弱):18、サブ(強):16、サブ(弱):30
- ヘルムバンドに最適なゴムのヘッドバンド



#### 交換バッテリー

品番 EA758RX-15B

価格 3,180円 税込価格(10%) 3,498円

### 「電池式」



ゴム・布のバンド2本セット



#### LEDヘッドライト(広角ワイドタイプ)

品番 EA758RX-7B

価格 4,970円 税込価格(10%) 5,467円

- 光源…白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ)
- サイズ…68(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…233g(電池含)
- 防水性能…IPX6 ●ヘルムバンド幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強):390、メイン(中):200、メイン(弱):40、サブ(強):30、サブ(弱):15
- 電池寿命(時間)…メイン(強):11、メイン(中):19、メイン(弱):58、サブ(強):45、サブ(弱):80
- ヘルムバンドクリップ付

急速充電器と繰り返し使える  
充電電池(単3)のセット

#### LEDヘッドライト(充電電池セット付)

品番 EA758RX-807C

価格 9,980円 税込価格(10%) 10,978円

### 「集光/散光切替」タイプ



ゴム・布のバンド2本セット



#### LEDヘッドライト

品番 EA758RX-4B

価格 3,800円 税込価格(10%) 4,180円

- 光源…白色LED球1灯 ●サイズ…71(W)×40(D)×48(H)mm
- 重量…200g(電池含) ●防水性能…IPX6
- ヘルムバンド幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…強:200、中:100、弱:20
- 電池寿命(時間)…強:12、中:24、弱:120
- ヘッド角度調整可能 ●ヘルムバンドクリップ付

急速充電器と繰り返し使える  
充電電池(単3)のセット

#### LEDヘッドライト(充電電池セット付)

品番 EA758RX-804C

価格 9,500円 税込価格(10%) 10,450円

### 「長照射距離」タイプ



#### LEDヘッドライト(長照射距離タイプ)

品番 EA758RX-8

価格 4,620円 税込価格(10%) 5,082円

- 光源…白色LED球1灯(メイン)・2灯(サブ)
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…233g(電池含)
- 防水性能…IPX6 ●ヘルムバンド幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強):350、メイン(中):175、メイン(弱):35、サブ(強):48、サブ(弱):24
- 電池寿命(時間)…メイン(強):10、メイン(中):24、メイン(弱):70、サブ(強):45、サブ(弱):80
- 後部認識灯で後方も安全 ●ヘルムバンドクリップ付

急速充電器と繰り返し使える  
充電電池(単3)のセット

#### LEDヘッドライト(充電電池セット付)

品番 EA758RX-808A

価格 9,980円 税込価格(10%) 10,978円

### 「3色切替」タイプ



3色個別スイッチ付



#### LEDヘッドライト

品番 EA758RX-10

価格 4,800円 税込価格(10%) 5,280円

- 光源…白色LED球1灯、赤色LED球1灯、青色LED球1灯
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…233g(電池含)
- 防水性能…IPX6 ●ヘルムバンド幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…強:350、中:175、弱:35、サブ(強):5、サブ(弱):1
- 電池寿命(時間)…強:10、中:24、弱:70、サブ赤(強):150、サブ赤(弱):500、サブ青(強):200、サブ青(弱):600
- 青・白・赤の点灯色は個別スイッチで切り替えが可能
- 後部認識灯で後方も安全 ●ヘルムバンドクリップ付

# LED作業灯

## 強力マグネット付



**2000** ルーメン  
**3時間** 連続点灯  
**充電式** アダプター付

### 【充電式】LED作業灯

品番 **EA814RD-3A**

価格 **9,200円**

税込価格 (10%) 10,120円

- サイズ…160(W)×130(D)×275(H)mm
- 重量…1.1kg ●軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム
- 明るさ(ルーメン)…強: 2000、弱: 900 ●連続点灯時間(時間)…強: 3、中: 6
- 充電時間…5時間 ●防水性能…IP65 ●脚部に強力マグネット付



## バッテリー 取り外し可能



**1200** ルーメン  
**3時間** 連続点灯  
**充電式** アダプター付

### 【充電式】LED作業灯

品番 **EA814RD-5**

価格 **9,950円**

税込価格 (10%) 10,945円

- サイズ…165(W)×130(D)×270(H)mm
- 重量…1.3kg ●軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム
- 明るさ(ルーメン)…強: 1200、中: 600、弱: 300
- 連続点灯時間(時間)…強: 3、中: 6、弱: 12 ●充電時間…5時間 ●防水性能…IP65
- 持ち手がフック状なのでひっかけで使用できます ●バッテリーは取り外し可能



### 替バッテリー

品番 **EA814RD-6**

価格 **6,800円**

税込価格 (10%) 7,480円

- USB給電機能付でモバイルバッテリーとしても使用できます



**3250** ルーメン  
**3時間** 連続点灯  
**充電式** アダプター付

### 【充電式】LED作業灯

品番 **EA814RD-4**

価格 **28,000円** 税込価格 (10%) 30,800円

- サイズ…360(W)×230(D)×380(H)mm ●重量…4kg ●軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム
- 明るさ(ルーメン)…強: 3250、中: 1625、弱: 650 ●連続点灯時間(時間)…強: 3、中: 6、弱: 12
- 充電時間…6時間 ●防水性能…IP65 ●ヘッド部は縦270°回転



## 超強力「9000」ルーメン× 360°照射



キャリーケース付

**9000** ルーメン

### LED作業灯(ケース付)

品番 **EA814RD-1**

価格 **39,800円**

税込価格 (10%) 43,780円

- 電源…AC100V
- サイズ…180(W)×180(D)×1510(H)mm
- コード長…3m ●重量…7.2kg
- 軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム
- 明るさ…9000ルーメン
- 付属品…保護ガード、ショルダーストラップ、キャリーバッグ
- 防水等級…IP44



フック付

**700** ルーメン  
**4時間** 連続点灯  
**充電式** USBケーブル

### 【充電式】LED作業灯

品番 **EA758C-108BA**

価格 **7,800円**

税込価格 (10%) 8,580円

- サイズ…45(W)×62(D)×320(H)mm
- 重量…330g
- 明るさ(ルーメン)…強: 700、弱: 350、ヘッド: 35
- 連続点灯時間…強: 4、弱: 8、ヘッド: 60
- 充電時間…4時間
- 付属品…USBコード、ACアダプター
- ヘッド角度調整可能
- 収納式フック、背面マグネット付



ヘッド  
先端部にも  
ライト付



ヘッド部  
**360°** 回転  
×  
**13** 段階  
角度調整機能



## ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929  
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式

Twitter/YouTube

フォロー・チャンネル登録はコチラ!

