

ESCO 便利カタログ®

— 鉄道現場で役立つアイテムをESCO便利カタログより厳選 —



鉄道カタログ

新商品 & エスコオリジナル商品を多数掲載！

Railway

株式会社エスコ
WEBサイトはこちら



※ カタログに記載の商品価格は2026年の価格です。
※ 2025年度の商品価格をご希望の方は、
別途ご連絡ください。【06-6532-6226】



鉄道カタログ
目次

日用品 清掃 現場安全具 はしご 修理メンテナンス材料 電気工事用道具 テスター エアー工具 電動工具 測定 荷役 バッグ 安全保護具 ライト

P

01 07 .. 10 · 12 · 14 · 16 17 18 .. 21 26 .. 29 30 .. 33 ... 37 · >>>

Chapter 01

Chapter 02

Chapter 03

Chapter 04

Chapter 05

Chapter 06

Chapter 07

Chapter 08

Chapter 09

Chapter 10

Chapter 11

Chapter 12

Chapter 13

Chapter 14

—New—
ESCO
オリジナル

ヘッドバンドがいない！ズレない！ヘルメットの為のヘッドライト



マグネット装着式

LED HEADLIGHT バンドレス LEDヘッドライト



保護等級 防水 IPX4

【充電式】バンドレス LEDヘッドライト

品番 **EA758RY-101**

価格 **4,020 円** (税抜)

- 光源…白色 LED3 灯、赤色 LED2 灯
- 使用電池…リチウムイオンバッテリー (内蔵)
- 充電時間…2.5 時間 ●サイズ…64×39×44mm
- 重量…73g (ライト部のみ) ●防水性能…IPX4
- ヘッド角度調整可能 (60°)

明るさ	ルーメン	電池寿命
強	750	1 時間 30 分
中	350	5 時間 30 分
弱	100	12 時間
エコ	25	15 時間
赤色	1	30 時間

- 付属品…強力両面テープ付きマグネットベース、ゴムバンド付きマグネットベース、USB 充電ケーブル (タイプ C)

①



ヘルメットに、
マグネットベースを取り付ける
(粘着式)

②



マグネットベースにライト部を
近づけると強力マグネットで
固定され装着できます



落下防止用のワイヤー
や紐の装着が可能です

明るさ 最大 750 ルーメン	照射距離 80m 強	USB充電 Type-C 充電用USBケーブル付属
------------------------------	-------------------------	--

2 Light
color
● ●

Bandless

バンドレス



Rubber band

ゴムバンド



Worklight

ワークライト



ヘルメットにマグネットベースを取り付けることでバンドレスに。
ライト側にもマグネット付き。ワークライトとしても使用可能です。



白色
LED



赤色
LED

ヘッド角度
60°可動

上下 60° 角度調整が可能。
広範囲への照射や、手元への
照射など様々なシーンに対応。



—New—
ESCO
オリジナル

フォーカスコントロール



明るさ: 10~800
ルーメン

作業環境に応じた明るさ調整が可能！ 無段階調光機能付ヘッドライト

- ✓ 強力な明るさを照射するブーストモードを搭載 (約 30 秒)
- ✓ 手袋を付けた状態でもフォーカスコントロールが簡単なベゼル形状
- ✓ 専用充電電池と乾電池が兼用可能なハイブリッド式

2026 発売予定

**COMING
SOON**

明るさ 最大 1500 ルーメン	照射距離 250m ブースト	充電式 ハイブリッド式 単3 4本	保護等級 IP67 防塵・防水
-------------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------------------

- 電源…専用リチウムポリマー充電電池または単 3 アルカリ電池 × 4 本
- 明るさ…【充電電池使用時】ブースト：1500 ルーメン、通常時：10～800 ルーメン (無段階調光)
【アルカリ電池使用時】ブースト：900 ルーメン、通常時：10～500 ルーメン (無段階調光)
- 連続点灯時間…【充電電池使用時】ブースト：約 30 秒、通常時：10～70 時間、【アルカリ電池使用時】ブースト：約 30 秒、通常時：8～60 時間
- 照射距離 (スポット照射)…【充電電池使用時】ブースト：約 250m、通常時：20～150m、【アルカリ電池使用時】ブースト：約 155m、通常時：20～90m ●落下耐久…2m
- ブーストモード後は直前に使用していたモードへ移行します (30 秒経過 or スイッチプッシュ時)

※ 製品仕様など予告なく変更する場合があります



LEDヘッドライト(広角ワイドタイプ)



●140°広角ワイド照射で
広範囲を照らせます

品番	使用電池	税抜価格
EA758RX-7C	単3×3本(別売)	5,870円
EA758RX-807E	充電電池セット 単3型×3本(付属)	14,000円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強(メイン)	510	9
中(メイン)	290	13
弱(メイン)	60	40
強(サブ)	30	45
弱(サブ)	15	80

- 光源…白色LED球1灯(メイン)、
白色LED球2灯(サブ)
- サイズ…
69(W)×45(D)×50(H)mm
- 重量…233g(電池含)
- ベルト幅…ゴム製・布製ともに25mm
- ヘッド角度調整可能(90°)
- 防水性能…IPX6
- ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付
- ヘッドバンドが最初からセットされているので、
開梱してすぐに使えます。

LEDヘッドライト



●ヘッド部分をスライドして
集光光の切替が可能です

品番	使用電池	税抜価格
EA758RX-4C	単3×3本(別売)	4,390円
EA758RX-804E	充電電池セット 単3型×3本(付属)	12,500円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	255	10
中	122	30
弱	20	102

- 光源…白色LED球1灯
- サイズ…71.8(W)×38.2(D)×48.4(H)mm
- 重量…220g(電池含)
- ヘッド角度調整可能(90°)
- ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付
- 防水性能…IPX6
- ベルト幅…ゴム製・布製ともに25mm
- ヘッドバンドが最初からセットされているので、
開梱してすぐに使えます。

LEDヘッドライト



●光源…白色LED球1灯

品番	使用電池	税抜価格
EA758RN-1A	単3×3本(付属)	6,530円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	600	4.5
中	240	7
弱	35	55
SOS	600	—

- 耐衝撃構造で屋外使用に最適
- 光源…白色LED球
- サイズ…74(W)×40(D)×44(H)mm
- 重量…120g(本体のみ)
- 防水性能…IPX4
- ベルト幅…30mm
- ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能

LEDヘッドライト



●白・赤・青色は個別ス
イッチで切り替えが
可能です

品番	使用電池	税抜価格
EA758RX-10B	単3×3本(別売)	6,330円
EA758RX-810D	充電電池セット 単3型×3本(付属)	14,500円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	500	10
中	260	19
弱	55	52

- 光源…白色LED球1灯、
赤色LED球1灯、
青色LED球1灯
- サイズ…
69(W)×45(D)×50(H)mm
- 重量…233g(電池含)
- 防水性能…IPX6
- ベルト幅…25mm
- ヘルメットクリップ付
- ヘッドバンドが最初
からセットされている
ので、開梱してすぐ
に使えます。

[充電式]LEDヘッドライト(ロータリースイッチ式)



●光源…LED球

品番	使用電池	税抜価格
EA758RN-4	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	10,500円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	1200	4.5
中	160	8
弱	20	40

- 充電時間…3.5時間
- サイズ…73(W)×60(D)×33(H)mm
- 重量…147g(電池含)
- 防水性能…IPX4
- ヘッド角度調節可能(0°~180°)
- ★ダイヤルスイッチで電源のON・OFFを切り替え、
時計回りまたは反時計回りにダイヤルを切り替
えてモード設定を簡単に操作できます。
- 手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。
- ライト取付部と本体取外し可能

[充電式]LEDヘッドライト



★後部でY字に分岐したヘッドバ
ンドと人間工学に基づいた電池
ボックス形状に
より、長時間快適
に着用できます

品番	使用電池	税抜価格
EA758RN-3	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	9,690円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	760	4.75
中	245	8.25
弱	28	81

- 光源…LED球
- サイズ…37(W)×31(D)×37(H)mm
- 重量…169g(電池含)
- 防水性能…IPX4
- 耐衝撃性能…1m
- ベルト幅…25mm

[充電式]LEDヘッドライト(広角ワイドタイプ)



●充電電池と乾電池の
使い分けが可能です

品番	使用電池	税抜価格
EA758RX-15S	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	9,030円
EA758RX-15	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	7,200円
EA758RX-15C	交換バッテリー	4,720円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強(メイン)	500	6.5
中(メイン)	250	8
弱(メイン)	50	18
強(サブ)	50	16
弱(サブ)	25	30

- 光源…白色LED球1灯(メイン)、
2灯(サブ)
- ヘッドバンドが最初から
セットされているので、
開梱してすぐに使えます。
- 電源…USB充電式リチウムイオン電池(付属)
又は単3電池×3本(別売)
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm
- 重量…275g(電池含)
- 防水性能…IPX6
- ベルト幅…25mm
- USB-ACアダプタ(EA940C-201D)を使用しても
充電が可能です。

- [A]電池蓋は開閉に便利なスライド式
- [B]乾電池と乾電池の使い分けが可能です。
- ※ルーメン・電池寿命は充電電池使用時の値です。

LEDヘッドライト



●光源…白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯

品番	使用電池	税抜価格
EA758EA-11	単4×3本(付属)	9,600円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	450	2.75
弱	30	50

- サイズ…59(W)×40(D)×45(H)mm
- 重量…53g(本体のみ)
- ヘッド角度調節可能
- 防水性能…IPX4
- ベルト幅…25mm
- グリップ力の強い滑り止め付ヘッドバンド付属
- 無段階調光可能

[充電式]LEDヘッドライト



●超高輝度の (アメリカ)
1000ルーメン、更にカラー
レンズで各シーンでの視
認性を向上
できます

品番	使用電池	税抜価格
EA758SE-9	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	24,300円
EA758SE-9B	交換バッテリー	3,620円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	1,000	1.5
中	400	2.75
弱	65	20

- レンズ2枚付属(赤色、緑色)
- 充電時間…5時間
- サイズ…30.5×102.4×79.2mm
- 重量…230g(電池含)
- 防水性能…IPX4
- ヘッド角度調整可能(90°)
- 布製・ゴム製ヘッドバンド付

[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)



●電源…USB充電式リチウム
イオンバッテリー

品番	使用電池	税抜価格
EA758RW-81	リチウムポリマー電池 (USBケーブル付)	4,230円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強(ワイド)	500	2
弱(ワイド)	160	4
強(スポット)	135	4
UV	—	—

- サイズ…60(W)×20(D)×36(H)mm
- 重量…80g
- 防水性能…IP44
- フロントC08 LEDパネルは230°をカ
バーできる超広視野フラッドビーム
- ★ハンズフリー機能付センサーが
内蔵されているので、手を振るだけで
ライトのON/OFFを切り替えることができます。
- ★サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が
付いています。
- 耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
- 付属品…Type-C充電ケーブル×1本

LEDヘッドライト



●ブースト機能内蔵、ス
イッチを押し続けると
最大級の明
るさで照射
できます

品番	使用電池	税抜価格
EA758RW-38	単3×3本(付属)	3,960円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
ブースト	720	—
強	400	10
中	200	16
弱	40	60
フラッシュ	400	50
SOS	400	50
サブ灯	150	24
メイン・サブ 同時点灯	480	6
点滅	—	50

- 光源…チップ型LED1灯、SMDLED2灯
- サイズ…47×55×40mm
- 重量…150g
- 防水性能…IP65
- ベルト幅…25mm
- ブースト機能…点灯中にスイッチを押し続ける
ことで、最大級の明るさを発揮するブーストモ
ードに切り替わります。
- スマートスイッチ機能…ご利用の明るさで一定
時間使用後(約2秒)、もう一度スイッチを押すと
すぐに「OFF」になります。

[充電式]LEDヘッドライト



●光源…LED球

品番	使用電池	税抜価格
EA758SE-11	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	28,100円
EA758SE-50	替電池	6,510円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	2000	2.25
中	650	4.5
弱	110	25

- サイズ…125×65×37(H)mm
- 重量…297g(電池含)
- ヘッド角度調整可能
- 防水性能…IP64
- 布製・ゴム製ヘッドバンド付
- リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、
もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブル
で接続し充電できます。(充電時間:6時間)

LEDペンライト

(アメリカ) **Energizer**



35ルーメン 20時間 単4

品番	使用電池	税抜価格
EA758E-1A	単4×2本(付属)	1,790円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	35	20

- サイズ…φ12×140mm
- 重量…20g(本体のみ)
- 材質…ステンレス
- ステンレス製のボディが、落下や摩耗のダメージを最小限に防ぎます。

LEDペン型ライト

(アメリカ) **STYLUS PRO**



100ルーメン 8時間 単4

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SG-1	単4×2本(付属)	ブラック	5,930円
EA758SG-2		レッド	5,930円
EA758SG-3		シルバー	5,930円
EA758SG-4		ブルー	5,930円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)	
固定	100	8	

- サイズ…φ15×135mm
- 重量…47g(電池含)
- 防水性能…IPX4
- ライトホルスター付
- アルミ合金

[充電式]LEDコンパクトライト

MICROSTREAM (アメリカ)



250ルーメン 強: 1.5時間 弱: 3.5時間 充電

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SG-81	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	ブラック	8,490円
EA758SG-82	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	レッド	8,490円
EA758SG-83	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	ブルー	8,490円
EA758SG-84	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	コーデ	8,490円
EA758SG-85	交換バッテリー		1,810円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)	
強	250	1.5	
弱	50	3.5	

- サイズ…φ15×98mm
- アルミ合金
- 重量…34g(電池含)
- 防水性能…IPX4
- 付属品…USBコード、ストラップ
- ★スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。

[充電式]LEDコンパクトライト

(アメリカ)



500ルーメン 強: 2時間 弱: 8時間 充電

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SG-86	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	ブラック	14,600円
EA758SG-87	交換バッテリー		2,580円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)	
強	500	2	
弱	50	8	

- 明るさ500ルーメン。高出力ながら手のひらに収まるサイズのポケットライトです
- サイズ…φ21.1×114.3mm
- 重量…62.4g(電池含)
- 材質…本体:アルミ合金、レンズ:ポリカーボネート
- 防水性能…IPX4
- 付属品…USBコード、ストラップ
- ★スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。

LEDペン型ライト

ESCO



215ルーメン 強: 1.5時間 弱: 3.5時間 単4

品番	使用電池	税抜価格
EA758RY-42	単4×2本(別売)	1,800円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	215	4.5
弱	30	15

- サイズ…φ16.2×133mm
- 材質…アルミニウム
- 防水防塵性能…IP66
- 明るさ2段階・集散光切替可能なペンライトです。
- スライドフォーカス機能付き

[充電式] 防水LEDライト (単3兼用)

(アメリカ) **PROTAC**



550ルーメン 強: 2.25時間 弱: 1.68時間 充電

品番	使用電池	税抜価格
EA758SG-45	リチウムポリマー電池 (本体内置)	15,100円
EA758SG-45B	交換バッテリー	3,220円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強(リチウム電池)	550	2.25
弱(リチウム電池)	40	16
点滅(リチウム電池)	—	4.5
強(アルカリ電池)	270	2.5
弱(アルカリ電池)	18	48
点滅(アルカリ電池)	—	5

- 充電電池と単3電池兼用のハイブリッドライト。ペンサイズの小型タイプながら550ルーメンの明るさを誇ります。
- サイズ…φ23×153mm
- 重量…99g(電池含)
- 材質…本体:アルミ合金、レンズ:ガラス
- 防水性能…IPX7
- 単3×2本(別売)でも使用可能
- 取り外し可能なポケットクリップとホルスター付
- スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができます、用途に合ったモードで使用することができます。

[充電式] LED強カコンパクトライト

(アメリカ) **MEGASTREAM**



1800ルーメン 強: 2時間 弱: 1.34時間 充電

品番	使用電池	税抜価格
EA758SG-96	リチウムイオン電池 (USBコード付)	21,000円
EA758SG-97	交換バッテリー	4,210円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	1800	2
中	500	3.5
弱	150	13

- サイズ…φ28×134mm
- 重量…152g(電池含)
- 材質…本体:アルミニウム
- レンズ:ポリカーボネート
- 防水性能…IPX7
- ポケットクリップ付(取り外し可能)
- コンパクトなデザインで手のひらに取りまり、ポケットにもすっぽり収まります。

[充電式] LEDライト

(アメリカ) **PROTAC**



2000ルーメン 強: 2.5時間 弱: 2.5時間 充電

品番	使用電池	税抜価格
EA758SG-91	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	27,700円
EA758SE-50	交換バッテリー	6,510円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	2000	2.5
中	570	4.5
弱	100	25
点滅	—	4.4

- サイズ…φ37×155mm
- 重量…235g
- 材質…アルミ合金
- 防塵・防水性能…IP67
- 付属品…USB-Cケーブル、クリップ、専用ケース
- リチウムイオン電池はライトに取り付けただま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)

LEDライト (赤・緑LED付)

(アメリカ) **PELICAN**



358ルーメン 強: 2時間 弱: 11.1時間 単3

品番	使用電池	税抜価格
EA758VE-10A	単3×2本(付属)	14,300円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	358	2
弱	35	11

- 航空機にも使用されるアルミニウム合金製で頑丈です
- 光源…白色LED、赤色LED、緑色LED(切替式)
- サイズ…φ31×163mm
- 重量…184g(電池含)
- 材質…アルミニウム合金

[充電式] 高輝度 LED ライト

EA758RT-10


価格 7,980円 (税抜)

明るさ	ルーメン	電池寿命
強	1100	3.5 時間
中	270	10 時間
弱	120	24 時間

- 使用電池…リチウムイオン電池 (本体内置)
- 充電時間…約6時間
- サイズ…φ26×127mm
- 材質…アルミ合金
- 重量…125g(電池含)
- 防水性能…IP43
- 照射距離…強:200m
- ストラップ付き

[充電式] LED強カコンパクトライト

(アメリカ) **MEGASTREAM**



1800ルーメン 強: 2時間 弱: 1.34時間 充電

品番	使用電池	税抜価格
EA758SG-96	リチウムイオン電池 (USBコード付)	21,000円
EA758SG-97	交換バッテリー	4,210円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	1800	2
中	500	3.5
弱	150	13

- サイズ…φ28×134mm
- 重量…152g(電池含)
- 材質…本体:アルミニウム
- レンズ:ポリカーボネート
- 防水性能…IPX7
- ポケットクリップ付(取り外し可能)
- コンパクトなデザインで手のひらに取りまり、ポケットにもすっぽり収まります。

[充電式] LEDライト

(アメリカ) **PROTAC**



2000ルーメン 強: 2.5時間 弱: 2.5時間 充電

品番	使用電池	税抜価格
EA758SG-91	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	27,700円
EA758SE-50	交換バッテリー	6,510円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	2000	2.5
中	570	4.5
弱	100	25
点滅	—	4.4

- サイズ…φ37×155mm
- 重量…235g
- 材質…アルミ合金
- 防塵・防水性能…IP67
- 付属品…USB-Cケーブル、クリップ、専用ケース
- リチウムイオン電池はライトに取り付けただま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)

ESCO
オリジナル

LED FLASH LIGHT



明るさ [最大] **1100** ルーメン

点灯時間 3.5~24 時間 照射距離 200m USB充電 Type-C 充電用USBコード付属

【充電式】
高輝度 LED ライト
品番 EA758RT-10
価格 7,980円 (税抜)

明るさ	ルーメン	電池寿命
強	1100	3.5 時間
中	270	10 時間
弱	120	24 時間

- 使用電池…リチウムイオン電池 (本体内置)
- 充電時間…約6時間
- サイズ…φ26×127mm
- 材質…アルミ合金
- 重量…125g(電池含)
- 防水性能…IP43
- 照射距離…強:200m
- ストラップ付き



超高輝度

最大1100ルーメンで
圧倒的な明るさを実現

ワイド

スポット




長距離照射

最大照射距離 200mで
遠くまで視界良好

2WAY スライドフォーカス

スポット⇄ワイドを無段階で調整可能


片手でスポット・ワイドの
切り替えが出来ます



品番	使用電池	税抜価格
EA758RY-32	単3×2本(別売)	2,730円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	450	2.5
中	150	10
弱	50	25


- サイズ…φ25×152mm ●材質…アルミニウム
- 防水防塵性能…IP66
- 明るさ3段階・スポット・ワイドに切替可能なライトです
- スライドフォーカス機能付き ●ストラップ付

[充電式]LEDライト(白・赤・緑)



品番	使用電池	税抜価格
EA758RP-31	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	12,400円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
最大	1200	1.5
強	350	4
中	30	32
弱	5	105
赤/緑	150	4


- 白・赤・緑ランプ付フラッシュライト
- 材質…アルミ合金 ●重量…129g(本体のみ)
- サイズ…φ37×147mm ●防水・防塵性能…IPX8
- 付属品…Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)
- 最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンスフラッシュライト
- ★付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。



品番	使用電池	税抜価格
EA758RY-44	単4×4本(別売)	4,480円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	650	2.5
中	300	4.5
弱	100	8
エコ	30	40


- サイズ…φ42×155mm ●材質…アルミニウム
- 防水防塵性能…IP66 ●付属品…ストラップ
- 明るさ4段階・スポット・ワイドに切替可能なライトです
- スライドフォーカス機能付き
- ストラップ付

LEDライト(白・赤・緑)



品番	使用電池	税抜価格
EA758RP-5	単4×3本(別売)	4,230円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
白	150	4.5
赤	15	10
緑	75	4.5


- 3色切替で保線時の合図灯、誘導灯に最適!
- サイズ…φ36.5×149mm
- 重量…105g ●材質…アルミ合金
- 防塵・防水性能…IP64



品番	使用電池	税抜価格
EA758RY-33	単3×3本(別売)	5,570円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	900	2
中	300	4
弱	100	8
エコ	30	56

- サイズ…φ50×178mm ●材質…アルミニウム
- 防水防塵性能…IP66 ●付属品…ストラップ
- 明るさ4段階・スポット・ワイドに切替可能なライトです
- スライドフォーカス機能付き
- ストラップ付

LEDライト



品番	使用電池	税抜価格
EA758E-31	単3×2本(付属)	5,910円
EA758E-131	充電セット 単3×2本(付属)	11,800円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	400	4
弱	50	21


- スイッチ長押しで照射範囲の調整が可能なデジタルフォーカス機能を搭載
- 材質…アルミ合金
- 重量…100g(本体のみ)
- サイズ…φ29×160mm
- 防水性能…IPX4
- 耐衝撃性能…1m



品番	使用電池	税抜価格
EA758RY-4	リチウムイオン電池	7,250円
明るさ	ルーメン	電池寿命
ブースト	3000	20秒
強	1500	2時間
中	400	5時間
弱	50	30時間

- サイズ…φ51.5×218mm ●重量…345g ●防水防塵性能…IP66
- 材質…アルミニウム、ABS樹脂、ポリカーボネート
- ブースト機能搭載。ブーストモード後は弱モードへ移行します(20秒経過orスイッチプッシュ時)
- ツイストフォーカス機能付き
- 付属品…USB TypeCコード、ストラップ

LEDライト



品番	使用電池	税抜価格
EA758E-32	単3×6本(付属)	10,100円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	1300	4
弱	220	19

- スイッチ長押しで照射範囲の調整が可能なデジタルフォーカス機能を搭載
- 材質…アルミ合金
- 重量…280g(本体のみ)
- サイズ…φ43×227mm
- 防水性能…IPX4
- 耐衝撃性能…1m

[充電式]LEDライト



品番	使用電池	税抜価格
EA758SG-55	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	29,300円
EA758SE-98	交換バッテリー 1本	3,620円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	3500	1.25
中	1000	3
弱	250	11.5
点滅	—	1.25

- 最大3500ルーメン! USB充電式高輝度LEDライト
- サイズ…φ59×236mm ●重量…550g(充電電池含)
- 防水性能…IPX7
- 材質…本体: アルミ合金、レンズ: ガラス
- リチウム電池 (CR123A) ×4本でも使用可能
- ※交換バッテリーは2本必要です。


[充電式]LED超強力ライト



品番	使用電池	税抜価格
EA758SG-56	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	35,200円
EA758SG-57	交換バッテリー	9,520円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	5300	2
中	1500	3.75
弱	450	12.5
点滅	—	4

- 最大5300ルーメン! USB充電式超高輝度LEDライト
- サイズ…φ60×266mm ●重量…590g(充電電池含)
- 防水性能…IPX7
- 材質…本体: アルミ合金、レンズ: ガラス
- 付属品…ホルスター、USBケーブル
- スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使うことができます。

[充電式]LED超強力ライト




品番	使用電池	税抜価格
EA758RN-91	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	33,700円
明るさ	ルーメン	電池寿命
ストロボ	10000	—
ブースト	10000	—
強	6000	3.5時間
中	1500	5時間
弱	320	15時間
ECO	20	170時間

- 防水性能…IPX8 ●耐衝撃性…2m
- サイズ…156×53×49mm ●材質…アルミ合金
- 重量…425g ●インジケータ付 ●ストラップ付



[充電式] LED フラッシュライト

品番	価格
EA758SB-66	55,800円 (税抜)



モード	ルーメン	照射距離	電池寿命
強	1700	520m	6.5 時間
弱	380	245m	18 時間
点滅	—	—	25 時間

- 使用電池…リチウムイオン電池 ●サイズ…φ116.8×238.5×162.6(H)mm
- 重量…1.2kg ●防水性能…IP67 (水深1m: 30分) ●耐衝撃性…2m
- 材質…本体: ナイロン樹脂、レンズ: ポリカーボネート
- 付属品…ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター
- ヘッド部 340° 可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。



[充電式] LED作業灯



- 光源…LED
- 電源…リチウムイオン電池(本体収納)
- 充電時間…2.5時間
- サイズ…55(W)×40(D)×205(H)mm
- 重量…302g
- 付属品…USB Type-Cケーブル(1m)
- 防水性能…IP65

600
ルーメン

SATA

品番	使用電池	税抜価格
EA758CH-1	リチウムイオン電池 (USB充電)	10,900円
オプション		
EA764A-251	ワイヤレス充電スタンド	5,260円
明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
前面	100~600	3~10
上部	100	10

- 産業用ワイヤレス充電折りたたみ式ワークライト
- 背面と底面にマグネット付
- 360°回転可能な収納式フック付
- ワイヤレス充電(EA764A-251) (別売)に対応
- 充電時間: 約5時間

[充電式] LED作業灯



- 最大700ルーメン!
- ヘッド部360°回転×13段階角度調整
- 光源…正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
- 電源…リチウムイオン電池(本体収納)

700
ルーメン

ESCO

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-108BB	リチウムイオン電池 (USBケーブル・ACアダプター付)	9,520円
EA758C-108B	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	8,170円
明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	700	4
弱	350	8

- 充電時間…4時間
- サイズ…45(W)×62(D)×320(H)mm
- 重量…330g
- 収納式フック、背面マグネット付
- コンパクトに折りたたみやす

[充電式] LED作業灯(無段階調光)



- メインライト+トップライトを搭載。メインはCOB LEDにより広範囲を均一に照射。トップは狭い隙間を照らすのに便利です

650
ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-110	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	4,500円
明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
メイン	6~650	320~4
トップ(先端)	3~280	345~5.5

- 光源…メイン: COB LED、トップ: LED
- サイズ…32×60×185mm
- 充電時間…5時間 ●重量…157g
- 防水性能…IP54
- ★背面(クリップ部)と底面にマグネット付
- 明るさの無段階調光が可能

ESCO

[電池式] LED作業灯



- (アメリカ)
- ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
- 照明装置…SMD球6灯

550
ルーメン

Energizer

品番	使用電池	税抜価格
EA758EK-1	単3×4本(別売)	6,260円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	550	8
弱	150	40

- サイズ…60(W)×65(D)×280(H)mm
- 重量…280g ●収納式フック、背面マグネット付

[充電式] LED作業灯



- STINGER SWITCHBLADE (アメリカ)
- MAX800ルーメン!
- 3色切替え充電式LED作業灯
- 光源…LED球
- 重量…485g

800
ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-200	リチウムイオン電池 (USB充電)	28,900円
明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
白色	800	3.75
ナチュラル色	600	3.75
UV紫外線	500mW	15

- 電源…リチウムイオン電池(本体収納)
- 充電時間…8時間
- 全長…432mm (折りたたみ時: 249mm)
- ヘッド角度調整可能(180°)
- 底面に収納式フック、マグネット付
- ★付属の壁掛け充電器又はUSBを介して充電できます。

[充電式] LED作業灯



SYCLONE (アメリカ)

400
ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-211	リチウムポリマー電池 (USBケーブル付)	14,600円
明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強(集光/白色)	400	2.0
中(集光/白色)	200	4.5
弱(集光/白色)	100	9.5
強(散光/ナチュラル)	300	2.0
中(散光/ナチュラル)	150	4.0
弱(散光/ナチュラル)	75	8.0

- 点灯中にスイッチ長押しで白色とナチュラルと色が切り替わります
- 光源…LED球
- 電源…リチウムポリマー電池(本体収納)
- 充電時間…4.5時間 ●サイズ…71×36×75mm
- 重量…150g ●耐衝撃性能…2m
- 360°回転ヘッド ●防水性能…IPX4

[充電式] LED作業灯



- FLIPMATE (アメリカ)
- 点灯中にスイッチ長押しで光色切替


500
ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-196	リチウムイオン電池 (USB充電)	20,200円
明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強(白色)	500	4
弱(白色)	250	5.75
強(ナチュラル)	400	4
弱(ナチュラル)	200	6

- 光源…CRI LED
- 電源…リチウムイオン電池(本体収納)
- 充電時間…4.5時間
- 全長…201mm (折りたたみ時: 116mm)
- 重量…247g ●収納式フック、マグネット付
- 防水性能…IPX4 ●ヘッド角度調整可能(270°)



[充電式] LED作業灯




- STRION SWITCHBLADE (アメリカ)
- 白色とナチュラル色または漏れ検出などに役立つUV紫外線の3パターンで光ります
- 光源…LED球
- 充電時間…4時間

500
ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-190	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	17,800円
EA758C-190B	替バッテリー	7,040円
明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
白色	500	3
ナチュラル色	400	3
UV紫外線	500mW	5

- 電源…リチウムイオン電池(本体収納)
- 全長…273mm(折りたたみ時: 152mm) ●重量…181g
- ヘッド角度調整可能(180°、6段階)
- 収納式フック、マグネット付



[充電式] マグネット付LED照明灯

1000
ルーメン

GROZ

品番	明るさ	消費電力	全長	税抜価格
EA815LD-121	強: 1000lm 弱: 400lm	10W	500mm	9,730円
●連続使用時間…強: 2時間、弱: 5時間				
●充電時間…4.5時間				
●防水性能…IP54				
●耐衝撃性、耐水性に優れています。				
●360°回転フック付				
●両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。				
[A] 角度調整可				
[B] 車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。				

[充電式] LED作業灯(無段階調光)



- 光源…COB LED球1灯
- 電源…リチウムイオン電池(本体収納)
- 充電時間…4時間
- サイズ…40(W)×35(D)×390(H)mm
- 重量…450g
- 付属品…USBケーブル
- 保護等級…IP54、IK07


600
ルーメン

GROZ

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-216	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	14,500円
明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
メイン	600	1.5
先端	120	10

- マグネット装備により様々な現場で利用可能です。

[充電式] LED作業灯(無段階調光)




- 光源…LED球
- 電源…リチウムイオン電池(本体収納)
- 充電時間…4時間
- サイズ…44.5×65.5×423(H)mm
- 重量…320g ●防水性能…IP54

1000
ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-236	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	11,700円
明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
前面	500	2~16
後面	500	2~16
両面	1000	1~8

- ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。
- [モード切替] 1回目: 前面ライト、2回目: 後面ライト、3回目: 両面ライト
- フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。

[充電式] LEDライト(ペン型)

300
ルーメン

ESIGNET

	明るさ	ルーメン	照射距離
	トップ	300	70m
	サイド	180	24m

品番	使用電池
EA758C-121	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)

- ペン先にはスポットLED搭載で、奥まった箇所を照らすのに最適です。

[充電式] LED作業灯




- 光源…LED球 ●重量…550g
- 電源…リチウムイオン電池(本体収納)
- 充電時間…5時間
- サイズ…59×41.5×230(H)mm
- 保護等級…IP65、IK07

1000
ルーメン

品番	使用電池	税抜価格
EA758C-241	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	20,700円
明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	1000	1.5
中	500	2.5
弱	250	5
先端	120	8

- 上部に360°回転の吊下げフック付
- マグネット付き180°回転式スタンド
- 付属品…USBケーブル、専用充電器
- 専用の充電器でワイヤレス充電が可能

[充電式] LED作業灯



- 3Wの高輝度LEDを6個搭載し、あらゆる作業を強力に照らします。
- 電源…リチウムイオン電池
- 照射モード…強、弱、SOS
- サイズ(W×D×H)…129×100×244mm

1000
ルーメン

GROZ

品番	使用電池	税抜価格
EA814BE-1	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	16,900円
明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	300	10.5
弱	1000	3

- 防水防塵性能…IP65 ●充電時間…8時間 ●ヘッド部は前後に270°可動

スタンド付LED作業灯(ワイド照射)

- 電源…AC100V
- 電球…LED球
- 高さ…880~1850mm
- 電線仕様…VCTF0.75mm²×2心
- 屋内屋外兼用(昼白色)
- 防水性能…IP65
- 配光角…110~290°
- 2灯の向きを変えて、照射範囲を調整できます。
- 拡散ワイドパネルで眩しさを軽減

品番	電球	コード長	税抜価格
EA814AT-110A	70W	5m	22,700円

明るさ	ライト部サイズ(mm)	重量
10,000lm	117×157	3.8kg

スタンド付LED作業灯(調光付)

- 電源…AC100~240V(50/60Hz)
- 電球…LED球
- スタンド高さ…1,050~2,035mm
- 防水・防塵規格…IP55
- LED調光機能付
- 付属品…灯具カバー、三脚カバー
- 夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。

品番	電球	コード長	税抜価格
EA814EP-1	45W	4.6m	119,000円

明るさ	本体サイズ(mm)	重量
7,000lm	φ500×320(H)	6kg

LED信号灯(3色/防水)

GLO-T008

●3色の光源で7種の照射パターン

●サイズ…φ19×77.4mm ●重量…29g

●材質…PE、アルミ ●防水等級…IPX8

品番	使用電池	税抜価格
EA983RD-30	単4×1本(付属)	4,510円

色	ルーメン	電池寿命(時間)
赤	0.7	14
緑	3	17
青	0.5	17

LED回転灯[マグネット付/電池式]

- リーズナブル価格の単1電池回転灯

品番	色	連続使用時間	税抜価格
EA983FS-812	黄	200時間	2,190円
EA758YA-0	●単1電池(2本)		475円

- 電源…単1電池×2本(別売)
- 光源…LED球×30灯
- サイズ…φ95×145(H)mm
- 重量…395g ●材質…ABS樹脂
- 底部にマグネット付

マークはグリーン購入適合商品です。

注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

[充電式]超強力LED作業灯

(アメリカ)

品番	明るさ(lm)	税抜価格
EA758SJ-20	10000(最強)~2300(最弱)	160,300円

明るさ	連続点灯
10000lm	2時間
8300lm	2.75時間
6300lm	3.75時間
4500lm	5.75時間
2300lm	11時間

★フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます

- 電源…AC100V(50/60Hz)、またはDC12V
- 電球…LED球(18灯)
- 充電時間…約6時間
- サイズ…406×279×305(H)mm
- 重量…7.06kg
- 機能…角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造
- 防水性能…IPX7
- 3台まで積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。
- ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。
- 裏面に明るさレベルと「その明るさで使用する続けた場合の残り時間」を表示

スタンド付LED作業灯

- 電源…AC100~240V(50/60Hz)
- 電球…LED球
- スタンド高さ…1,050~2,035mm
- 防水・防塵規格…IP55
- 付属品…灯具カバー、三脚カバー
- 夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。

品番	電球	コード長	税抜価格
EA814EP-6	100W	4.6	160,000円

明るさ	本体サイズ(mm)	重量
14,000lm	φ600×450(H)	8kg

[充電式]LED信号灯(5色/防水)

NEXTORCH

- 交通誘導から危険区域のマーキングなどに

品番	使用電池	税抜価格
EA983RD-31	リチウムイオン電池	3,460円

色	ルーメン	点灯	点滅
白	20	12	62
赤	3	18	90
青	2	16	86
黄	9	20	113
緑	12	18	95
交互点灯(赤・青)	—	—	56

- 5色+IR(赤外線)光源で13種の発光パターン
- 光源…白、赤、青、黄、緑、赤外線LED
- 赤外線波長…850nm ●サイズ…φ27×25×62mm
- 重量…29g ●材質…ポリカーボネート
- 防水等級…IPX8 ●充電時間…2時間
- 耐衝撃性…2m ●クリップ付き

STREAMLIGHT

充電式

超強力10000ルーメン

ヘッドの高さは自在に調整可能

1,830mm

[充電式]超強力サーチライト

品番 EA758SJ-10

価格 198,900円(税抜)

保護等級 IP67

防水・防塵

明るさ	ルーメン	電池寿命
強	10000	2時間
中	5300	4時間
弱	2000	12時間

- 電源…鉛酸蓄電池
- AC100VとDC12V電源での2方式充電
- サイズ…伸長時:700(W)×1,830(H)×720(D)mm
- 収納時:560(W)×165(D)×280(H)mm
- レンズ径…114mm ●重量…11.7kg(電池含) ●充電時間…約10時間
- バッテリー充電寿命…約500回 ●防水性能…IP67
- 照射角度…上下90°(ヘッド展開時) ●ヘッド角度調整可能(90°)
- 付属品…ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライターDCアダプター

[充電式]LED警告灯

NEXTORCH

- 2つの高強度マグネットが内蔵金属面に簡単に取り付け可能

品番	使用電池	税抜価格
EA983RD-32	内蔵640mAhリチウムイオン	5,480円

色	ルーメン	電池寿命(時間)
赤青フラッシュ(水平/垂直)	—	20~22
白	11	25

- 最大100m離れた場所から360°視認性を誇る多用途警告灯です。
- 使用電池…内蔵640mAhリチウムイオン、USB-C充電
- サイズ…φ72.4×50×38.4mm ●重量…85g(電池込み)
- 防水等級…IPX4 ●耐衝撃性…2m
- 22個の青赤LEDと白色光モードを備えています。
- 重力センサーは、向きに基づいて光の方向(前面または側面の赤青フラッシュ)を自動的に調整し、位置に関係なく視認性を最適化します。

[充電式]LED警告灯(マグネット付)

品番	連続使用時間	税抜価格
EA983FR-50	回転時 7時間 点滅時 高速:7時間 低速:50時間	4,170円

- 電源…3.7V(リチウムイオン700mAh)
- 光源…赤LED×16灯
- サイズ…φ105×35mm ●重量…284g
- 材質…透明部分:ポリカーボネート
- 外装赤部分:熱可塑性エラストマー
- 付属品…USBケーブル、シガーソケット、専用充電器
- 9種類の点灯・点滅機能付(回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)
- マグネット付

[ソーラー充電式]LED現場点滅灯(クランプ型)

- リーズナブル価格のクランプ型

品番	サイズ(mm)	色	税抜価格
EA983FS-91	90×350(H)	赤	2,300円

- 電源…ソーラー(ニッケル水素電池)
- 光源…LED×6灯
- 電池寿命…60時間
- クランプ範囲…55mmまで
- 材質…本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン
- 重量…375g
- 明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。
- ON/OFFスイッチ付

[ソーラー充電式]LED現場点滅灯

- リーズナブル価格のコーンかぶせ型

品番	サイズ(mm)	色	税抜価格
EA983FS-93	90×280(H)	赤	1,970円

- 電源…ソーラー(ニッケル水素電池)
- 光源…LED×6灯
- 電池寿命…60時間
- 重量…210g
- 材質…本体:ポリスチレン
- 受け部:ポリエチレン
- 明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。
- ON/OFFスイッチ付

ヘルメット

●厚生労働省保護帽検定合格品

品番	頭サイズ	重量	カラー	税抜価格
EA998A-1	53~61 cm	364g	ホワイト	1,830円
EA998A-2			イエロー	1,830円
EA998A-3			ブルー	1,830円
EA998AS-2	替内装のみ 575円			

- 飛来・落下物、電気絶縁用
- 材質…熱可塑性ABS樹脂
- あごひも付
- 適合あごひも…EA998AP-1、-7、-11
- 適合下あごひも…EA998AP-5、-6

ヘルメット(アメリカンタイプ)

●厚生労働省保護帽検定合格品

品番	頭サイズ	重量	カラー	税抜価格
EA998AB-1	53~61 cm	364g	ホワイト	2,500円
EA998AB-2			イエロー	2,500円
EA998AB-3			ネイビー	2,500円
EA998AS-21	替スチロールライナー 385円			

- 飛来・落下物、墜落時保護用、電気用
- 材質…熱可塑性ABS樹脂
- スチロールライナー付
- あごひも付
- リップ付の為、雨が首筋につわりません。
- 適合あごひも…EA998AP-1、-7、-11
- 適合下あごひも…EA998AP-5、-6

通気孔付ヘルメット

●厚生労働省保護帽検定合格品

品番	頭サイズ	重量	カラー	税抜価格
EA998AB-5A	53~61 cm	356g	ホワイト	3,170円
EA998AB-6A			イエロー	3,170円
EA998AS-2	替内装のみ 575円			
EA998AS-23	替スチロールライナー 385円			

- 飛来・落下物、墜落時保護用
- 材質…ABS製樹脂
- スチロールライナー付
- あごひも付
- 軽い穴あき(通気孔付)タイプ
- 適合あごひも…EA998AP-1、-7、-11
- 適合下あごひも…EA998AP-5、-6

遮熱ヘルメット(通気孔付)

●厚生労働省保護帽検定合格品

●飛来・落下物、墜落時保護用

●材質…本体:ABS
ひざし:ポリカーボネート

品番	頭サイズ	重量	税抜価格
EA998BJ-2	53~63cm	435g	6,370円
EA998BR-4A	替内装+アゴひも		1,580円

オプション

品番	税抜価格
EA998BP-1	アゴひものみ 215円
EA998BP-2	アゴひものみ(透明) 300円
EA998BP-12	アゴ+耳ひも 340円
EA998BP-15	アゴ+耳ひも(透明) 600円

●あごひも・耳ひも付

●二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。また、突起物の侵入もガードします。

ヘルメット用クールバンド

(アメリカ)

品番 EA915EM-91 税抜価格 850円

- ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果が得られます
- 保冷時間…5時間
- サイズ…280×145mm
- 材質…マイクロファイバー
- 抗菌処理されておりカビの発生やイヤな臭いを防ぎます。

ヘルメット用アイスヘッドパッド

●22℃以下で自然凍結

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA915EM-27	180×180	1,620円

●冷却時間…氷水:約15分
冷蔵庫:約20分

●材質…外側:TPU
内容物:PCM

●酷暑の環境でも快適な冷感素材です。

●繰り返し使用可能

●ヘルメット内に入れるだけ!

[首筋保護]ヘルメットインナー

●ヘルメットは別売です。

わたさく手袋

品番	サイズ	税抜価格
EA998AX-61	フリー	1,040円

●材質…ポリエステル90%、ポリウレタン10%

●紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付。

●高い冷感機能と吸汗速乾機能でさわやかな着心地をキープします。

●消臭ミシン糸を使用しているので嫌な臭いをスピード消臭。

ボストンバッグ

品番	サイズ W×D×H(mm)	税抜価格
EA925FE-2A	310×370×260	6,250円

●材質…再生ポリエステル

●外ポケット1個付

●保護帽、墜落制止用器具、安全靴を一括で収納できます。

●パトロール等の移動時に便利です。

保護めがね

(アメリカ)

品番	レンズカラー	めがねサイズ(mm)	税抜価格
EA800AR-1	クリアー	A:140、B:130、C:80、D:50×70	435円

●サイドに通気孔付

●吊穴付

●めがねの上から装着可能。

UV 99.9%

防塵用ゴーグル

(スイス)

●アセテートレンズ

品番	レンズカラー	めがねサイズ(mm)	税抜価格
EA800Z	クリアー	A:165、D:62×71	2,540円
EA800Z-1	交換用レンズ		765円

●曇り止めレンズ

●防塵用

●めがねの上からも装着できます。

unio

ゴーグル(超強力曇り止め)

(アメリカ)

品番	レンズカラー	めがねサイズ(mm)	税抜価格
EA800EA-31	クリアー	A:157、D:50×80	4,080円
EA800EA-31R	交換用レンズ		1,480円

●抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです

●高機能曇り止めレンズ(IQIITY™)

●柔らかいゴム製ガスケットがゴーグルと顔の間から粉塵が入ってくるのを防ぎます。

●布ゴム製ストラップ付(調整可能)

UV 99.9%

ゴーグル

(アメリカ)

品番	レンズカラー	めがねサイズ(mm)	税抜価格
EA800CX-4	クリアー	A:136、B:148、C:69、D:36×60	5,820円

●曇り止めレンズ

●顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。

●布ゴム製ストラップ(調整可能)

●めがねの上から装着可能

UV 99.9%

[DS2]防塵マスク

●国家検定合格品 [区分DS2]

20枚価格 (1枚あたり117円)

3M

品番	捕集効率	吸気抵抗	税抜価格
EA800NB-6	95%以上	50Pa以下	2,330円

●口の周りに空間があり会話しやすく快適な装着感。

●携帯時には折りたたんでポケットへ収納できて便利です。

●首・後頭部がけタイプ

直結型防毒マスク[防塵併用/1缶式]

●国家検定合格品(第TN382号)

●フィットチェッカー内蔵でレバーを引き上げるだけでフィットテストが可能

●独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。

興研

品番	サイズ	税抜価格
EA800MX-21	フリー	2,270円

●吸収缶別売、EA800MX-111~117よりお選びください。

●別売のフィルター(EA800MP-111)を装着すると防じんマスクとしても使用できます。

IQIITY™ — 超強力曇り止めレンズ —

Radians社の超強力曇り止め保護めがね [IQIITY™] シリーズは世界最高峰の曇り止め効果があります。

一般的曇り止めレンズ

IQIITY™ レンズ

悪天候時の作業でも保護めがねが曇ることなく、常に視界がクリアなまま作業できます。

疎水性コーティングで超強力な曇り止め効果があり、さらに傷にも強い耐久性を備えています。

UV 99.9% …UVカット機能をもったレンズ 数字はカット率を表します。

メガネサイズ表示について

A:こめかみ幅 B:鼻〜耳まで(顔の奥行き)
C:つる長 D:レンズサイズ(縦×横)
(耳までの長さ)

[N95]防護マスク

●国家検定合格品 [区分N95]

50枚価格 (1枚あたり111円)

3M

品番	捕集効率	吸気抵抗	税抜価格
EA800ND-3	95%以上	343Pa以下	5,530円

●2面立体構造で携帯・保管時は便利な平面形状、使用時はカップ形状でフィット性に優れます。

●首・後頭部がけタイプ

[DS1]防塵マスク

●国家検定合格品 [区分DS1]

22枚価格 (1枚あたり315円)

3M

品番	捕集効率	吸気抵抗	税抜価格
EA800NA-2	80%以上	45Pa以下	6,930円

●フィット性に優れ、あごを優しく包み込みます。

吸収缶交換型マスク[1缶式]

●国家試験合格品 (第TN419号)

品番	税抜価格
EA800MS-6A	2,130円

●低濃度ガス用マスク

●接続部にダブルクッション構造採用

●面体内の汗を吸収する吸水マット採用

●締め紐の角度が調整できるベルトフック採用

●フィルター別売、EA800MS-22~30よりお選び下さい。

吸収缶交換型マスク[2缶式]

●国家検定合格品 (第TN452号)

●低濃度ガス用2缶式マスク

品番	税抜価格
EA800MS-7A	2,840円

●締め紐の角度が自由に調節できるベルトフック

●接続部をシボ加工することにより、接続部の不快感及び汗による面体のズレを極力抑えました。

●フィルター別売、EA800MS-22~30よりお選び下さい。

[すべり止め付]手袋(10双)

特紡
●1本編
●総重量…500g(10双)

10双価格
(1双あたり89円)

品番	ゲージ	全長	税抜価格
EA354A-74	10	230mm	885円

材質 エステル・綿、滑り止め部:塩化ビニール

[すべり止め付]手袋(12双)

特紡
●2本編

おたふく手袋
12双価格
(1双あたり90円)

品番	ゲージ	全長	サイズ	税抜価格
EA354A-46A	7	約215mm	M	1,080円
EA354A-47A	7	約230mm	L	1,080円
EA354A-48	7	約235mm	LL	1,080円

材質 ポリエステル・綿・その他、滑り止め部:塩化ビニール

ニトリルゴムコーティング手袋

●厚み…0.7mm
●耐油、耐摩耗、滑止加工

品番	サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	入数	税抜価格
EA354GD-31	S	200	185	74	1双	420円
EA354GD-32	M	220	200	77	1双	420円
EA354GD-33	L	230	215	79	1双	420円
EA354GD-36	S	200	185	74	10双	3,640円
EA354GD-37	M	220	200	77	10双	3,640円
EA354GD-38	L	230	215	79	10双	3,640円
EA354GD-39	LL	240	225	81	10双	3,640円

材質 樹脂部分:ニトリルゴム、繊維部分:ナイロン、ポリエステル

低発塵クリーン手袋(手の平コート)

●厚み…0.7mm
●滑止加工

品番	サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	入数	税抜価格
EA354GB-6	S	210	160	72	1双	350円
EA354GB-7	M	220	185	77	1双	350円
EA354GB-8	L	230	195	80	1双	350円
EA354GB-6B	S	210	160	72	10双	2,640円
EA354GB-7B	M	220	185	77	10双	2,540円
EA354GB-8B	L	230	195	80	10双	2,540円

材質 樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ナイロン、ポリエステル

耐切削手袋(ニトリルゴムコーティング)

(アメリカ)
●ANSI規格 耐切削レベルA3
●厚み…1mm
●18ゲージ
●洗濯機洗可

SPEEDKNIT™

品番	サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	税抜価格
EA354JB-1	S	245	170	70	1,400円
EA354JB-2	M	250	180	75	1,400円
EA354JB-3	L	255	190	80	1,400円
EA354JB-4	LL	260	200	85	1,400円

樹脂部分:ニトリルゴム
材質 繊維部分:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー

耐切削手袋(ポリウレタンコーティング)

(アメリカ)
●EU規格CE EN388 耐切削レベルXF
●厚み…1.2mm

品番	サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	税抜価格
EA354HB-6	S	220	180	80	1,810円
EA354HB-7	M	240	190	80	1,810円
EA354HB-8	L	245	195	85	1,810円
EA354HB-9	LL	255	205	90	1,810円

樹脂部分:ポリウレタン
材質 繊維部分:ステンレススチール、グラスファイバー入高強度ポリエチレン

●ねじやワッシャーもつかめるフィット感。
薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。
●品番によりリストカラーが異なります。

●半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に
●品番によりリストカラーが異なります。

耐切削手袋(ニトリルゴムコーティング)

(アメリカ)
●耐摩耗性、耐切削性に優れています。
●タッチスクリーン対応

タッチスクリーン 洗濯OK

[女性用]メカニクスグローブ

(アメリカ)
●厚み…1mm
●手の小さな女性用作業手袋です
●マジックテープ止
●女性用作業手袋
●洗濯可能

洗濯OK

メカニクスグローブ

(アメリカ)
●厚み…0.5mm
●TrekDry素材を使用しているため、通気性が良く、熱の蓄積と発汗を軽減します

洗濯OK

メカニクスグローブ

(アメリカ)
●厚み…0.6mm
●ぴったりフィットし、通気性の良いメッシュ素材で快適です

タッチスクリーン

耐切削手袋(ニトリルゴムコーティング)

(アメリカ)
●EU規格CE EN388 耐切削レベル5
●厚み…1.2mm

品番	サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	税抜価格
EA354HA-16	S	220	180	80	1,800円
EA354HA-17	M	235	200	85	1,800円
EA354HA-18	L	240	210	85	1,800円

樹脂部分:ニトリルゴム
材質 繊維部分:グラスファイバー入高強度ポリエチレン
●乾燥・湿潤どちらの環境下でも優れた耐摩耗性があります

[女性用]メカニクスグローブ

(アメリカ)
●厚み…1mm
●手の小さな女性用作業手袋です
●マジックテープ止
●女性用作業手袋
●洗濯可能

品番	サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	税抜価格
EA353BT-90	S	200	180	75	3,600円
EA353BT-91	M	200	195	80	3,600円
EA353BT-92	L	205	200	85	3,600円

材質 手の平:合成皮革 手の甲:スパンデックス

革手袋(豚革/当て付)

マジックテープ止
●厚み…1mm
●手首平ゴム
●指先、手の平はウレタンエンボス加工滑止付
●一般、鉄工業、土木建築用

洗濯OK

牛革手袋(当て付)

マジックテープ止
●厚み…0.9mm
●手の平二重当て縫い
●土木建設、鉄工業作業に最適です

洗濯OK

ニトリルゴム手袋[左右兼用]

●厚み…0.07mm
パウダー無し
ProtechGuard

品番	サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	税抜価格
EA354BN-11B	S	250	173	78	1,540円
EA354BN-12B	M	250	198	83	1,540円
EA354BN-13B	L	250	224	84	1,540円

材質 ニトリルゴム

耐油厚手ビニール手袋

裏布

品番	サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	税抜価格
EA354GE-6	M	250	220	78	515円
EA354GE-7	L	250	235	82	515円
EA354GE-8	LL	270	250	90	515円

材質 表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル

革手袋(豚革/当て付)

マジックテープ止
●厚み…1mm
●手首平ゴム
●指先、手の平はウレタンエンボス加工滑止付
●一般、鉄工業、土木建築用

洗濯OK

牛革手袋(当て付)

マジックテープ止
●厚み…0.9mm
●手の平二重当て縫い
●土木建設、鉄工業作業に最適です

品番	サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	税抜価格
EA353BE-31	M	220	210	85	2,000円
EA353BE-32	L	220	220	90	2,000円
EA353BE-33	LL	220	227	93	2,000円

材質 牛革

5本指ステンレス手袋

(ドイツ)
●厚み…1.1mm
●左右兼用

1A
2A
3A
4A
5A
(1枚価格)

品番	サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	税抜価格
EA354SE-1A	XS	210	180	70	15,600円
EA354SE-2A	S	220	190	75	15,600円
EA354SE-3A	M	235	200	85	15,600円
EA354SE-4A	L	250	210	90	15,600円
EA354SE-5A	XL	265	220	95	15,600円

材質 [チェーン部:ステンレス、手首部:ナイロン]

絶縁手袋は鉄道カタログ(本誌)

P.25 に掲載しています!

5本指ステンレス手袋

(ドイツ)
●厚み…1.1mm
●左右兼用

1A
2A
3A
4A
5A
(1枚価格)

品番	サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)	税抜価格
EA354SE-1A	XS	210	180	70	15,600円
EA354SE-2A	S	220	190	75	15,600円
EA354SE-3A	M	235	200	85	15,600円
EA354SE-4A	L	250	210	90	15,600円
EA354SE-5A	XL	265	220	95	15,600円

材質 [チェーン部:ステンレス、手首部:ナイロン]

●ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です
●伝導性がある為、電気との接触は避けて下さい。
●インナー手袋は別売です。

サイズについて

LL ⇔ XL, 3L ⇔ 2XL

※表記と実サイズはメーカーによって誤差があります。

おすすめ!

柔らかな革で操作性抜群!

手の平には耐摩耗に優れた革を使用!

[本革]メカニクスグローブ

S 品番 EA353BY-251
M 品番 EA353BY-252
L 品番 EA353BY-253
LL 品番 EA353BY-254

価格 6,600円(税抜)

サイズ	全長(mm)	掌周り(mm)	中指長さ(mm)
S	225	240	85
M	235	245	90
L	240	255	93
LL	245	260	95

材質 本革

●EU規格CE EN388 耐切削レベルXF
●ANSI A9耐切断性
●厚み…1.7mm ●ゴム絞
●耐久性、耐水性、通気性に優れ、湿気の多い環境でも快適です。
●快適なストレッチ性のある伸縮性に優れた袖口部分で着脱も簡単です。

安全ベスト(軽量タイプ)



品番	メッシュ色	反射テープ色	税抜価格
EA983R-56	紺	ホワイト	2,070円
EA983R-57	紺	ライムイエロー	2,070円
EA983R-58	黄	ライムイエロー	2,070円

- 着丈…約60cm
- ウエスト…最大135mmまで
(マジックテープで調整可能)
- 反射テープ幅…50mm
- 材質…ナイロンメッシュ、
マイクロプリズム反射テープ(PVC)
- ★網目の大きいメッシュで通気性が良く、暑さを軽減します

安全ベスト(ショート丈)*



品番	メッシュ色	反射テープ色	税抜価格
EA983R-51	黄	ライムイエロー	1,450円
EA983R-52	紺	ホワイト	1,450円
EA983R-53	紺	ライムイエロー	1,450円

- 着丈…40cm
- ウエスト…130cmまで(マジックテープ止)
- 反射テープ幅…50mm(背中横ライン60mm)
- 材質…ナイロンメッシュ、
マイクロプリズム反射テープ(PVC)
- 墜落制止用器具や工具袋が邪魔にならない
ショート丈ベストです。

安全ベスト*



品番	メッシュ色	反射テープ色	税抜価格
EA983R-25	紺	ホワイト	2,280円
EA983R-26	紺	ライムイエロー	2,280円
EA983R-28	橙	ライムイエロー	2,280円

- 着丈…56・62・68cm(3段階調整)
- ウエスト…90・102・136cm(3段階調整)
- 反射テープ幅…70mm
- 材質…ナイロンメッシュ、
マイクロプリズムテープ
- マジックテープ止

安全ベスト(ビッグサイズ)



品番	メッシュ色	反射テープ色	税抜価格
EA983R-521	黄	黄	1,900円
EA983R-523	紺	黄	1,900円

- 着丈…約67cm
- ウエスト…約115cm~140cm
(マジックテープで調整可能)
- 反射テープ幅…70mm
- 材質…反射材:塩化ビニール
メッシュ:ポリエステル
- マジックテープ止
- 名前ラベルが付いています。(右前身ごろ内側)
- 背面内側にフック掛けが付いています。

安全靴



- JIS T 8101 安全靴 CV
S/P1/F2/H1/H 合格
- 材質…
甲部:銀付牛革
中敷:クレイドリン
ソール: SX3層底F
ソール(SX高機能樹
脂+2層SXラバー)
- ワイドACM樹脂先
芯入り

品番	サイズ	品番	サイズ
EA998SS-24.5A	24.5cm	EA998SS-26A	26.0cm
EA998SS-25A	25.0cm	EA998SS-26.5A	26.5cm
EA998SS-25.5A	25.5cm	EA998SS-27A	27.0cm

税抜価格 18,000円

安全靴[ロング]



- JIS T 8101 (S種)
相当品
- 材質…
甲部:牛革、
合成皮革
ソール:EVA
- 鋼製先芯
- 耐油底
- 幅…4E
- 軽くてクッション
性抜群

品番	サイズ	品番	サイズ
EA998TZ-24	24.0cm	EA998TZ-26.5	26.5cm
EA998TZ-24.5	24.5cm	EA998TZ-27	27.0cm
EA998TZ-25	25.0cm	EA998TZ-28	28.0cm
EA998TZ-25.5	25.5cm	EA998TZ-29	29.0cm
EA998TZ-26	26.0cm		

税抜価格 7,540円

安全長靴[踏抜き防止/アメゴム底]



- JIS T 8101 (S種)
相当品
- 材質…天然ゴム
- 鉄芯入
- 踏抜き防止鉄板入
- 滑りにくいデッキ
タイプアメゴム底
- 幅…3E

品番	サイズ	品番	サイズ
EA998RH-24.5	24.5cm	EA998RH-26.5	26.5cm
EA998RH-25	25.0cm	EA998RH-27	27.0cm
EA998RH-25.5	25.5cm	EA998RH-28	28.0cm
EA998RH-26	26.0cm		

税抜価格 5,950円

水中長靴(鋼鉄先芯入)



品番	サイズ
EA998XJ-1A	24.5~25.0cm
EA998XJ-2A	25.5~26.0cm
EA998XJ-3A	26.5~27.0cm
EA998XJ-4A	27.5~28.0cm

税抜価格 8,250円

- 材質…表面:ナイロン、
裏面:PVCコーティング
ソール:PVC
- 先芯が入っていても軽く着用することができます。
- 踏み抜き防止鉄板入り

[作業向け]靴中敷



- 材質…7:抗菌フレンチパイル地、EVAクッション
- 8:表面:綿、ポリエステル、
第1層:低反発クッション、
第2層:高反発クッション、第3層:和紙
- 9:ポリエステル繊維、メモリーフォーム、
活性炭シート、EVAクッション
- 10:抗菌防臭加工パイル地、ボロンBB、和紙

品番	サイズ	仕様	税抜価格
EA910ZE-7	21.0~28.0cm	ウォーキング用(抗菌・防臭・軽量)	800円
EA910ZE-8	21.0~28.0cm	低&高反発(抗菌・防臭)	1,200円
EA910ZE-9	21.0~28.0cm	立ち作業用(消臭)	700円
EA910ZE-10	21.0~28.0cm	歩き作業用(抗菌・防臭)	800円

- ご希望のサイズにカットしてご使用ください。

使い捨て靴カバー



品番	税抜価格
EA355AB-13WA	3,190円

- フリーサイズ
- 材質…PPスパンボンド不織布

靴カバー



品番	税抜価格
EA354-40	1,200円

- フリーサイズ
- 材質…帆布

おススメ! 清掃後の検車時、ワックスの剥離時に!



UP/ON

シューズカバー取付器

品番 EA355AB-80

価格 11,000円(税抜)

- 手を使わずにカバーが足に装着できます。

最大でシューズカバーが40枚(20分)まで
取付器にセットできます

手を使わずに装着できる!



- ①足をシューズカバー取付器に入れ、カチッと音がなるまで踏み込む
- ②足を引き上げて取り付け完了

替シューズカバー

品番 EA355AB-81

価格 3,770円(税抜)

100枚入り

ニーパッド



- (アメリカ)
- 表面に硬いABSキャップが
付いています

品番	カップ材質	カップサイズ	税抜価格
EA926BA-4	ABS樹脂	110×140mm	5,990円

- 伸縮ストラップはマジックテープ式

バックサポート



- (アメリカ)
- サスペンダーの取り
外し、調整可能
- 材質…ナイロン、
ポリエステル、
合成繊維

品番	腰回り	ベルト幅	税抜価格
EA926AA-11	S(84~92cm)	200mm	4,520円
EA926AA-12	M(94~102cm)	200mm	4,520円
EA926AA-13	L(104~112cm)	200mm	4,520円
EA926AA-14	XL(115~122cm)	200mm	4,520円
EA926AA-15	2XL(125~137cm)	200mm	4,520円

レインウェア



- 耐水圧…10,000mm
- 材質…
表地:ポリエステル
(PVCラミネート)
裏地:ポリエステル100%
(メッシュ)
- 上下セット
- フード取り外し可能
- 反射テープ付で抜群の
視認性です。

品番	サイズ	税抜価格
EA996XE-41	M	14,900円
EA996XE-42	L	14,900円
EA996XE-43	LL	14,900円
EA996XE-44	3L	14,900円

レインウェア



- 耐水圧…8,000mm
- 材質…
表地:ポリエステル100%
(PVCラミネート)
裏地:ポリエステル100%
(メッシュ)
- 上下セット
- フード取り外し可能
- 反射テープ付で抜群の
視認性です。

品番	サイズ	税抜価格
EA996XE-46	M	14,900円
EA996XE-47	L	14,900円
EA996XE-48	LL	14,900円
EA996XE-49	3L	14,900円

腰袋



品番	サイズ (mm)	ベルト 通し幅	税抜価格
EA925A-1	150×100×195(H)	70mm	3,050円
EA925A-2	170×110×230(H)	65mm	3,700円

- 材質…ナイロン(1,680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
- 撥水防水性に優れた腰袋



腰袋



品番	サイズ (mm)	ベルト 通し幅	税抜価格
EA925A-6	185×120×235(H)	65mm	4,860円
EA925A-7	185×100×245(H)	65mm	3,990円

- 材質…ナイロン(1,680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
- 撥水防水性に優れた腰袋



作業用ベルト



品番	サイズ(mm)	バックル形状	税抜価格
EA925KD-11	50	ワンタッチ式	1,330円

- バックルはワンタッチ式で着脱が容易です

CLC: Custom LeatherCraft
カスタムレザークラフト社
1983年にアメリカのカリフォルニア州で設立された、耐久性をとことん追求した高性能ツールバックメーカー

作業用ベルト



品番	ベルト 幅(mm)	バックル形状	税抜価格
EA925CF-6	フロント部: 50 737~864	ダブル	7,650円
EA925CF-7	その他: 70 889~1016	ダブル	7,740円
EA925CF-8	1041~1168	ダブル	8,060円

- フロント部分が細くなっており、屈んだ時にベルトが体を圧迫せず快適に作業できます

背負子[背たろう君](アルミ製)



- 耐荷重50kgの高荷重用背負子

品番	サイズ W×D×H(mm)	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	税抜価格
EA520EF-11	360×250×640	50	1.9	23,700円

- 材質…本体: アルミ
- バンド: ナイロン
- リュックやバッグと違いサイズや形状を選ばない為、様々なものを運べます!

[防水]バックパック(高耐久)



- 軽量ながら耐久性があり、厳しい作業環境にも耐えることができます。

品番	サイズ W×D×H(mm)	容量 (ℓ)	税抜価格
EA927CN-1	320×260×580	50	25,900円

- 材質…PVCターポリン
- 外ポケット1個、内ポケット1個
- ローレット仕様
- 外側のジッパーからも中身の出し入れができます。

防雨バックパック(反射テープ付)



品番	サイズ W×D×H(mm)	容量	反射材	税抜価格
EA927AG-61	320×150×400	約20ℓ	シルバー	9,900円

- ポケット数…3個+名刺ケース

防雨バックパック(反射テープ付)



品番	サイズ W×D×H(mm)	容量	反射材	税抜価格
EA927AG-62	320×150×400	約20ℓ	オレンジ	10,000円

- ポケット数…3個+名刺ケース

ユニチカ反射材

スパークライトの特徴

スパークライトは視認範囲に優れた反射材です。角度特性を重視した設計で、投射された光を正確に再帰反射します。道路標識をはじめとする安全関係などで広く活用されています。

電工バケツ



- 材質…ポリプロピレン
- 底二重生地

品番	サイズ(mm)	容量	税抜価格
EA925YA-3	φ250×250(H)	14ℓ	4,840円

電工バケツ



- 材質…キャンバス生地
- 底面補強…底二重生地

品番	サイズ(mm)	容量	税抜価格
EA925YA-11	φ270×350(H)	20ℓ	5,060円

防雨バックパック(反射テープ付)



品番	サイズ W×D×H(mm)	容量	反射材	税抜価格
EA927AG-63	300×130×420	17ℓ	イエロー	16,600円
EA927AG-64	320×170×520	30ℓ	イエロー	17,600円

- ★反射テープは収納式で、作業時や通勤時のみ装着できます
- 材質…ポリエステルPUコーティング
- 内装…

- 63: メインルーム: ファスナーポケット(メッシュ)、オープンポケット中(メッシュ)×2、PCポケット(クッション材入り) 側面: サイドポケット×2 前面ファスナーポケット: オープンポケット小×2
- 64: メインルーム: オープンポケット中(メッシュ)×2、PCポケット(クッション材入り) 側面: サイドポケット×2 前面ファスナー: 大型フロントポケット かぶせ式フロントカバー: ファスナーポケット

ツールバッグ(ハンドル付)



品番	サイズ W×D×H(mm)	税抜価格
EA683ZK-14	370×240×280	10,900円

- 材質…オックスフォード布(1680デニール)
- ショルダーベルト付
- エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません。

大量の工具をスムーズに運べる!



ESCO
オリジナル

ケース内はフルフラットで収納力抜群! (ハンドル外付け)

キャリーケース

サイズ(W×D×H): 465×300×650mm

容量 65ℓ 品番 EA927DF-1A
価格 21,900円 (税抜)

- 重量…5.2kg

サイズ(W×D×H): 530×325×740mm

容量 100ℓ 品番 EA927DF-2A
価格 26,500円 (税抜)

- 重量…6.3kg

- 材質…ポリカーボネート+ABS 28mm厚アルミフレーム
- 3桁ダイヤル錠付
- キャスター…固定×2 (材質: 樹脂)

キャリー付工具バッグ



品番	サイズ W×D×H(mm)	容量 (ℓ)	重量 (kg)	税抜価格
EA925HE-8	420×250×400	26	2.6	3,600円

- ★持ち手はマジックテープ付で束ねることができます。



ESCO
オリジナル

パッカ!

シンプル

ワイヤー口金入り

開き口はワイヤー口金入りで、バッグを開いたままツールボックスとして使用できます。

シンプル構造


中仕切り・ポケットを省いた、出し入れしやすいシンプル構造です。

ESCO Webカタログ

サグッとキーワード検索

『SAKKEY』

ジッパー付保存袋(ジップロック)



- 材質…ポリエチレン

品番	チャック下サイズ	厚み	入数	税抜価格
EA944CP-1B	189×177mm	0.06mm	35枚	680円
EA944CP-2B	273×268mm	0.06mm	24枚	750円

- 耐熱温度…-70～100℃
- 開閉部は2種類のジッパーを使ったダブルジッパー仕様
- すっきりした書き込みラベルで、中身が見やすい

メッシュケース(マチ付)



- 内容物が判別しやすい透明仕様。

品番	規格	サイズ(mm)	色	税抜価格
EA762CF-341	カードサイズ	85×120×30	赤	530円
EA762CF-342	カードサイズ	85×120×30	青	530円
EA762CF-343	カードサイズ	85×120×30	緑	530円
EA762CF-344	通帳サイズ	100×180×30	赤	600円
EA762CF-345	通帳サイズ	100×180×30	緑	600円
EA762CF-346	通帳サイズ	100×180×30	青	600円
EA762CF-347	A6	130×165×30	赤	600円
EA762CF-348	A6	130×165×30	緑	600円
EA762CF-349	A6	130×165×30	青	600円
EA762CF-350	A5	190×250×30	赤	800円
EA762CF-351	A5	190×250×30	緑	800円
EA762CF-352	A5	190×250×30	青	800円
EA762CF-353	A4	260×345×30	赤	1,000円
EA762CF-354	A4	260×345×30	緑	1,000円
EA762CF-355	A4	260×345×30	青	1,000円

- 材質…非塩ビ系オレフィン生地
- 底部に30mmのマチ付で厚みのある収納物にも対応。
- 糸で補強されたメッシュ生地で耐久性に優れます。
- 表示ポケット付(EA762CF-350～355)

タブレットケース



- 材質…ポリエステル

品番	仕様	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA927-121	13型	外寸:250×30×375 収納寸法:225×22×355	8,400円

- ショルダーベルト付(86～139cm)
- 四隅の伸縮ゴムでタブレットを固定します。
- ハンドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー付

キャリーケース(静音キャスター)



- 材質…ポリカーボネート
- TSAロック

品番	サイズ(W×D×H)mm	容量	重量	税抜価格
EA927BG-62	310×210×410	22ℓ	2.4kg	24,800円
EA927BG-64	330×230×480	33ℓ	2.7kg	27,200円
EA927BG-66	480×310×685	98ℓ	4.4kg	35,500円

- 62:国内線(100席以上)機内持ち込み/コインロッカーサイズ、
- 64:国内線(100席以上)機内持ち込みサイズ
- キャスター…自在×4
- まるで浮いてるかのような静かな走行音。周囲への配慮で気分がラクになる世界一の静粛性を誇る特殊構造タイヤ
- 子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。

細口ポリ容器



- 材質…高密度ポリエチレン
- ふたは、ねじ式
- 中ふた付

品番	容量(ℓ)	胴径(mm)	高さ(mm)	税抜価格
EA508AJ-132	275	61.5	127.5	160円
EA508AJ-133	600	81	164.5	245円
EA508AJ-134	1,120	99	201.5	330円

(1個価格)

保存容器



- ふたは、はめ込み式
- 抗菌仕様

品番	容量(ℓ)	サイズ(mm)	税抜価格
EA508TG-5	4.3	190×262×129(H)	1,340円
EA508TG-6	7.6	228×308×152(H)	2,140円
EA508TG-7	12.7	267×363×178(H)	2,680円
EA508TG-8	22	332×422×206(H)	3,320円

- 材質…本体:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン

メールバッグ



- 材質…ナイロン

鍵2本付

品番	規格	サイズ(mm)	税抜価格
EA762DD-41	A4	260×370×15	1,800円
EA762DD-46	A4	260×370×15	1,600円

- ★宅急便の送り状が収納できる大型の宛名ポケットになっています。
- 書類移動時に、個人情報や安易に第三者に見られることを防ぎます。
- 46:南京錠は付属していません。

防水バッグ



- 材質…PVC
- サイズ…480×620mm

品番	カラー	税抜価格
EA925MF-26	ブラック	2,260円
EA925MF-27	オレンジ	2,260円
EA925MF-28A	グリーン	2,260円

- 水中長靴が入るサイズの防水バッグ
- ショルダーベルト付

タブレットケース(防塵・防水)



品番	仕様	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA927-116	10.1型まで対応	外寸:210×17×330 収納寸法:270×10×180	6,620円
EA927-118	12.9型まで対応	外寸:255×17×380 収納寸法:220×10×306	8,600円

- 材質…本体:PVC、ショルダーベルト:ポリプロピレン
- IP47 ●ショルダーベルト付
- ケースに入れたままタッチ操作可能。
- 折りたたみ式スタンド機能、ハンドベルト付
- ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。

セキュリティバッグ



品番	サイズ(W×D×H)mm	容量(ℓ)	税抜価格
EA927AG-365	500×200×400	39	21,000円

- 材質…8号キャンパス+弱撥水加工
- 外ポケット×1個 ●鍵2本付
- 施錠することで鞆の中身を守ります。

ボストンバッグ



品番	サイズ(W×D×H)mm	容量	税抜価格
EA927CJ-57	546×254×292	37ℓ	5,930円

- 材質…ポリエステル(600デニール)
- 前と両サイドにジッパー式ポケット付
- ショルダーストラップ付(調整可能)

パーツケース



- 材質…耐衝撃性ABS樹脂

RING STAR



品番	サイズ(mm)	トレー	税抜価格
EA508MD-14	424×375×72(H)	赤(8個) 青(4個) 緑(2個) 黄(2個)	4,230円

- バックルはスーパーロック方式でロックかけ忘れによる中身の飛び出しを防ぎます
- 替トレーはEA508M-11～14

トートバッグ



(アメリカ)

- 開口部はジッパーで開閉できます

EVEREST

品番	サイズ(W×D×H)mm	容量	色	税抜価格
EA927CH-54	419×127×381	19ℓ	黒	2,640円
EA927CH-54B	419×127×381	19ℓ	ロイヤルブルー	2,690円

- 材質…ポリエステル(600デニール)
- 外ポケット×1個

ビジネスバッグ(3WAY)



GERMANE GEAR

品番	サイズ(W×D×H)mm	容量(ℓ)	税抜価格
EA927BE-91	410×180×310	12	10,500円

- PC収納:14インチまで
- 材質…ポリエステル(1680デニール)
- 重量…約1.4kg
- ショルダー掛け、リュックにもなる3WAY2層式多機能ビジネスバッグ
- マチ拡張機能付
- 計21個のポケット付

アルミアタッシュケース



- 鍵2個付

ESCO

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA502TB-1	内寸:440×97×310 外寸:457×102×330	2.1	24,400円

- ショルダーベルト付

アルミ合金車載ケース



- 材質…アルミ
- 南京錠取付穴…φ8mm
- ふたの開きを固定できる開閉支柱付
- 側面には運搬用のハンドルがついています。
- 背面にはトラックや支柱に固定するための金具付
- 開閉に便利な取手とワンタッチロック金具付

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量	税抜価格
EA960B-12	内寸:1,306×406×433 外寸:1,350×450×470	13kg	55,400円

ALINCO



電動運搬車(階段用)



- バッテリー…24V 1560mAh
- 充電時間…約6〜7時間
- 連続使用時間…約80分(80kg積載時)
- 床高さ…137.5mm
- 車輪径…前輪:70mm、後輪:120mm
- 重量…29.8kg
- 荷台材質…スチール
- 付属品…ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m)



TANAKA PRO

品番	積載均等 耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	税抜価格
EA520BT-11A	160kg	460×600mm	1340〜2145mm	334,600円
オプション				
EA520BT-31		台車用プレート		30,700円

- ハンドル部分を曲げる事で、階段の踏み場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
- 背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。
- ハンドルは4段階調節(最大805mm延長)できます
- 31を取り付けることで、長物を運びやすくなります。

[クローラー式] 運搬車



- サイズ…617(W)×928(D)×940(H)mm
- クローラー式
- ベルト幅…108mm
- 荷台材質…プラスチック
- 重量…17.5kg



YAZAKI

56-57

品番	積載均等 耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	税抜価格
EA520BN-51A	150kg	795×455mm	940mm	172,000円
部品				
EA520BN-56		アウトターインナー(4個)		2,270円
EA520BN-57		リンクアウトターインナー(3個)		2,270円
オプション				
EA520BN-58		フットスタンド		14,400円

- 段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。
- 悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる台車です。
- キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。
- ★-58のフットスタンドを取り付けることにより、静止状態を維持できます。(後付け可能)

ハンディーカート



- 全幅…484mm
- 折りたたみ時
サイズ…
484(W)×63(D)
×756(H)mm
- 車輪径…125mm
- 重量…6.8kg
- 材質…
アルミ+樹脂



品番	積載均等 耐荷重	荷台サイズ W×D(mm)	全高 (mm)	税抜価格
EA520AE-11	50kg	484×291	1080	24,300円

- ハンドルは3段階に高さを変更
できます。
- ★ワンタッチで車輪も折りたたみ、厚み63mmの
コンパクト収納が可能

ALINCO

[6輪式] ポータブルカート



- お客様組立品
- 大きな荷台で荷
物を安全に運搬
できます。
- 全幅…610mm
- 車輪径…
165mm×6個
(ゴム車)
- 重量…14kg
- 材質…スチール



品番	積載均等 耐荷重	荷台 サイズ	全高 (mm)	税抜価格
EA520CA-1	120kg	355×350mm	1155	16,800円
EA520CA-101		替3輪キャスター(1個)		4,110円

- ★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に
適しています。

電動運搬車(軽量/階段用)



品番	積載均等 耐荷重	荷台 サイズ	押手 高さ	税抜価格
EA520BT-12	60kg	480×340mm	930〜1520mm	180,100円

- バッテリー…24V 6400mAh
- 充電時間…約3時間
- 連続使用時間…約40分(60kg積載時)
- 床高さ…0mm(こちらの製品は傾けて使いますの
で立てた状態だと0mmです)
- 車輪径…約120mm
- 重量…15kg
- 簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。
- ハンドルは4段階調節(最大540mm延長)できます。

TANAKA PRO

[足踏みブレーキ付] 運搬車



- 微音キャスター

品番	積載均等 耐荷重	荷台 サイズ	押手 高さ	税抜価格
EA520B-22	150kg	715×460mm	860mm	20,500円

- 床高さ…146mm
- 車輪径…100mm(グレーゴム車)
- 車輪…自在×2
固定×2
- 重量…11.8kg
- 荷台材質…ポリプロピレン
- フットブレーキ付

ハンドガード(運搬車用)



品番	内径	外径	税抜価格
EA983FM-51	28〜34mm	100mm	980円

- 台車、カゴ車、ツールワゴンなどの
ハンドル部での指挟み対策に最適です。
- 材質…ABS樹脂
- 付属品…ねじ×4本、ナット×4個
- 適合ハンドル外径内であれば様々な台車に対応し、
付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。

(2個価格)
CAR-BOY

[メッシュかご付] 運搬車



品番	積載均等 耐荷重	荷台 サイズ	押手高さ	税抜価格
EA520BK-7	250kg	900×600mm	870mm	31,600円

- 替キャスター
- EA520BK-107 固定替キャスター(1個) 1,720円
- EA520BK-207 自在替キャスター(1個) 2,010円

- ★両サイドのメッシュ
パネルは取外し可能
- お客様組立品
- 床高さ…195mm
- 車輪径…
125mm(ゴム車)
- 車輪…自在×2、固定×2
- 重量…18.2kg
- 荷台材質…スチール
- 取付六角ナット対応…12・14mm

ハンドガード(運搬車用)




品番	サイズ	税抜価格
EA983FM-52	100(W)×40(D)×70(H)mm	980円

- 材質…ABS樹脂
- 台車のハンドル幅ギリギリに設置できる
ので操作性に支障をきたしません。
- 付属品…ネジ×4本、ナット×4個
- 台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることがで
きます。
- 危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
- 台車ハンドル径25〜30mmに取り付けることが可能です。

(2個価格)
CAR-BOY

運搬車



- 床高さ…135mm
- 車輪径…
100mm(ゴム車)
- 車輪…固定×2、
自在×2
- 重量…11kg
- 荷台材質…スチール

品番	積載均等 耐荷重	荷台 サイズ	押手 高さ	税抜価格
EA520B-61	150kg	724×464mm	825mm	11,400円

[足踏みブレーキ付] 運搬車



- 微音キャスター
- 床高さ…203mm
- 車輪径…125mm
(グレーゴム車)
- 車輪…自在×2、
固定×2

品番	積載均等 耐荷重	荷台 サイズ	押手 高さ	税抜価格
EA520B-43	300kg	900×600mm	861mm	34,200円

- 重量…16.5kg
- 荷台材質…ポリプロピレン
- ★ボタンを軽く踏むだけの簡単ブレーキ操作

ドーリー



- 床高さ…110mm
- 車輪…自在×2
固定×2
- 車輪径…70mm(ナイロン車)
- 重量…2.2kg
- 荷台材質…ポリプロピレン

品番	積載均等 耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AC-5	80kg	495×365mm	3,470円

【二段式】運搬車(ブレーキ付)



- (ドイツ)
●荷台は滑り止め効果のあるスチール製で頑丈です
●お客様組立品
●床高さ…
1段目:140mm
2段目:655mm
●車輪径…
100mm(ゴム車)
●車輪…
自在(ブレーキ付)
×2、固定×2
●重量…21kg
●荷台材質…
スチール

品番	積載均等 耐荷重	荷台 サイズ	押手 高さ	税抜価格
EA520BE-2	120kg	740×480mm	860mm	47,700円
替キャスト				
EA520BE-101	ブレーキ無固定 替キャスト(1個)			3,100円
EA520BE-201A	ブレーキ付自在 替キャスト(1個)			6,390円

【足踏式】テーブルリフト



- 押手高さ…
1000mm
●全長…
950mm
●車輪径…
100mm(ゴム車)
●重量…41kg

品番	耐荷重 (kg)	荷台サイズ (mm)	揚高 (mm)	ストローク (mm)	税抜価格
EA520X-1	150	450×700	255~760	505	63,800円

ハンドパレットトラック(低床タイプ)



(日本製)



- 日本製の為、高品質。
荷揚げ動作も滑らかに行えます。

O.P.K.

品番	フォークサイズ(mm)		
	A	B	C
EA985EH-2	1000	520	120
EA985EH-4	1200	650	120
EA985EH-21	1070	520	150
EA985EH-22	1150	520	150
EA985EH-24	1400	685	150

品番	積載荷重 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	重量 (kg)	ステアリング ホイール(ゴム)	ロードホイール (ウレタン)	税抜価格
EA985EH-2	1000	65	185	55	φ180×60mm	φ65×56mm	115,000円
EA985EH-4	1000	65	185	64	φ180×60mm	φ65×56mm	126,000円
EA985EH-21	1500	65	185	74	φ180×60mm	φ65×73mm	129,000円
EA985EH-22	1500	65	185	75	φ180×60mm	φ65×73mm	129,000円
EA985EH-24	1500	65	185	93	φ180×60mm	φ65×73mm	171,000円

イーザーコンテナ(観音扉付)



品番	積載均等 耐荷重	サイズ (外寸)(mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA520LB-17	500 kg	1100×800 ×1700(H)	61	62,000円

- 車輪径…150mm(ゴム車) ●スチール製
●観音扉付で開閉が簡単にでき、荷崩れも防止します。
●4輪自在車(2輪ブレーキ付) ●折りたたみ式

イーザーコンテナ



品番	積載均等 耐荷重	サイズ (外寸)(mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA520LB-21	500 kg	1100×800 ×1700(H)	45	46,100円

- 車輪径…150mm(ゴム車) ●樹脂製底板
●4輪自在車(2輪ブレーキ付) ●折りたたみ式
●付属品…ゴムバンド×1本

イーザーコンテナ用カバー



- 材質…ポリエステル
●コンテナ内の荷物の保護に
●チェック有

ESCO
(1枚入価格)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA520LC-2	1100×800×1700	9,700円

- しっかりとした丈夫な作りで繰り返し使えます。

平ゴムロープ(イーザーコンテナ用)



品番 EA628WL-29 税抜価格 790円

- サイズ…30(W)×2.5(T)×1080(L)mm
●材質…合成ゴム
●フック線径…5mm ●フック内径…30mm
●両端金具…片側フック、片側遊動
●遊動金具による固定、長さの調整ができます。

コンテナ[キャスター付](161~410ℓ)



品番	容量	外寸(mm)	色	車輪径	税抜価格
EA506AG-42	161ℓ	820×570×428(H)	ライトブルー	50mm	16,900円
EA506AG-52	274ℓ	925×665×570(H)	ブルー	100mm	35,000円
EA506AG-62	410ℓ	1,065×770×624(H)	ブルー	100mm	39,500円

- 積載均等耐荷重…42:110kg、52:320kg ●車輪材質…ゴム
●車輪…自在×2、固定×2 ●材質…ポリエチレン ●本体重量…42:4.94kg、52:7.8kg、62:10kg
●積み重ね可能 ●キャスターはお客取付です。

の商品は大型商品です。

北海道・沖縄・離島への配送は
別途運賃が必要です。 北海道・沖縄・離島
¥地域運賃

タイヤストッパー(パレットトラック用)



- サイズ…164(W)×271(D)×30(H)mm

品番 EA984VA-101 税抜価格 1,880円

- ハンドリフトをガッチリ固定

樹脂製パレット(再生PP)



品番	積載荷重 動作時 制止時	サイズ (mm)	税抜価格
EA985P-22	1t 2t	1200×1000× 120(H)	14,800円

- 片面使用型 ●差込口…260mm (2枚価格)
●材質…再生ポリプロピレン ●重量…7.8kg (922)

折り畳み式リヤカー(自転車接続型)



- 自転車接続時サイズ(接続部含む)…
670(W)×1740(L)×630(H)mm
●タイヤ…φ508mm(20")ノーパンクタイヤ
★自転車のサドル、荷台に取付可能な専用金具付



品番	積載均等耐荷重 (kg)	荷台サイズ (mm)	組立サイズ (mm)	折りたたみサイズ (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA520AH-1	自転車接続時:50 手引き時:80	400(W)×900(L)	670(W)×1250(L) ×630(H)	370(W)×1020(L) ×750(H)	17.5	108,700円

- ハンドル長…490mm ●アルミ合金製 ●側板…平板 ●安全スタンド付
●自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。

コンテナ(503ℓ)



- 材質…本体:ポリプロピレン
ふた:ポリオレフィン
キャスト:ゴム

- 容量…503ℓ
●本体重量…41.0kg
●積み重ね可能
●排水栓は短側面下部に
取り付けられています。(922)
(1個価格)



品番	仕様	税抜価格
EA506AG-24	キャスター、排水栓付	174,900円

品番	税抜価格
EA506AG-25	19,900円

- サイズ…本体:1,340×865×688(H)mm、ふた:1,366×891×54(H)mm
キャスト:φ150mm、排水栓:G1 $\frac{1}{2}$ (メス)
●キャスターは固定式・自在式が各2個

色の品番は大型商品です。
(北海道・沖縄・離島への配送は
別途運賃が必要です。)

測量用伸縮ポール&ピンポール

- ポール径…φ28mm
- 重量…1:0.5kg、2:0.7kg
- 材質…アルミ
- 引き伸ばして、ひねるだけのワンタッチで伸縮ストップができる簡単機構



品番	全長	収納長	入数	税抜価格
EA720MF-1	2m	1.2m	2本	6,730円
EA720MF-2	3m	1.8m	2本	10,100円

[ファイバーグラス製]測量ロッド

- ファイバーグラス製
- 軽くてコンパクトな伸縮式ロッドで、携帯に便利
- 山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮
- ジョイント部分は確実なピンロック式



品番	全長	収納サイズ	重量(kg)	税抜価格
EA720MD-3	3m	1.2m	0.76	12,700円
EA720MD-5	5m	1.3m	1.32	19,700円
EA720MD-7	7m	1.41m	1.98	26,700円

ウォーキングメジャー

- 車輪径…200mm
- 全長…1130mm
- 収納サイズ…510mm
- 重量…580g
- ゼロポイント付
- 耐久性に優れた一体成形車輪



品番	測定範囲	税抜価格
EA720F-12	10cm～10,000m(10km)	10,100円

測量用伸縮ポール


- 20cm間隔での赤白表示
- 継管最小径…22:φ20mm、24:φ17mm
- 継管最大径…φ32mm
- 重量…22:460g、24:590g
- ファイバーグラス製
- ゴムロック式



品番	全長	収納長	税抜価格
EA720MF-22	2m	0.62m	9,950円
EA720MF-24	3m	0.74m	12,700円

メジャーポール

- ファイバーグラス製
- ケース付
- 各品番の先端形状に応じて用途を使い分けることができます。



品番	全長(m)	収納サイズ(m)	重量(kg)	税抜価格
EA720M-6	6	0.94	1.1	30,700円
EA720M-8B	8	1.22	1.74	40,500円
EA720M-12A	12	1.42	2.8	51,100円

[ファイバーグラステープ]巻尺



品番	全長	幅	税抜価格
EA720JV-30	30m	13mm	6,200円
EA720JV-50	50m	13mm	8,790円
EA720JV-100	100m	13mm	18,100円

●ツートンカラー両面目盛テープ

[ファイバーグラステープ]巻尺



品番	全長	幅	税抜価格
EA720JT-30	30m	13mm	6,200円
EA720JT-50	50m	13mm	8,790円

- JIS1級品
- 材質…テープ:ガラス繊維、ボディ:ABS樹脂
- ツートンカラー両面目盛テープ
- 空転防止機構付
- ★測定開始位置…A
- 最小目盛…表:2mm、裏:5mm
- 巻取りが従来の約3倍の速さ(メーカー比)
- ゴミの侵入を防ぐ密閉ギア室

測量用伸縮ポール

- 20cm間隔での赤白表示
- 継管最小径…φ28mm
- 継管最大径…φ32mm
- 重量…460g
- ファイバーグラス製
- ピンロック式



品番	全長	収納長	税抜価格
EA720MF-23	2m	1.15m	7,160円

測量テープ



品番	テープサイズ	税抜価格
EA720MA-2A	全長 2m 幅 60mm	2,460円
EA720MA-3A	全長 3m 幅 60mm	2,730円
EA720MA-5A	全長 5m 幅 60mm	3,890円
EA720MA-10A	全長 10m 幅 60mm	7,110円
EA720MA-11A	全長 20m 幅 60mm	17,600円
EA720MA-12A	全長 30m 幅 60mm	23,300円

- 工事、災害、事故現場の証明写真、記録写真用
- 専用のリールスタンド(EA720MA-21・22)の使用で、巻き取りが早く行えます。

鉄道レールメジャー



品番	測定範囲	税抜価格
EA720F-40	1cm～1km	53,200円

- 鉄道線路内の設備間等の距離測定に

[スチールテープ]巻尺(ナイロンコート)



品番	全長	幅	税抜価格
EA720JX-230	30m	10mm	13,000円
EA720JX-250	50m	10mm	17,700円

- 材質…テープ:スチール(ナイロンコート)、ケース:ABS樹脂
- ★測定開始位置…A
- 最小目盛…1mm
- 455mmピッチスタッドマーク付
- エラストマーグリップ仕様
- 空転防止機構
- テープ巻取り終わりの衝撃を緩和するスイングダンパー
- 巻取りが従来の約3倍の速さ(メーカー比)
- ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギア室

測量用伸縮ポール(超コンパクト)

- 20cm間隔での赤白表示
- 継管最小径…φ16.0mm
- 継管最大径…φ30.5mm
- 重量…0.2kg
- ファイバーグラス製
- 付属品…ビニールケース
- 釣笠式



品番	全長	収納長	税抜価格
EA720MF-21	2m	0.27m	19,300円

デジタルメジャー



品番	測定範囲	税抜価格
EA720F-13	5cm～100km	13,600円

- 車輪径…190mm
- 機能…オートパワーオフ、バックライト、メモリー(5件)
- 防塵・防水…IP54
- 電源…単4電池×3本(付属)
- 全長…1017mm
- 収納サイズ…725mm
- 重量…1.1kg(電池含む)
- 自立スタンド、収納ケース付
- 手元表示と操作パネルで作業性アップ。

レーザー距離計



品番	測定範囲	税抜価格
EA720ZB-14A	0.08～150m	51,800円
EA720ZB-6	ターゲットパネル	2,640円
EA780BR-11C	クランプ	3,620円

- 最小表示単位…0.5mm
- 測定精度…±1.5mm(条件による)
- 8倍ズーム(4段階)
- 波長…650nm
- 出力…<1mW(クラスⅡ)
- 機能…距離、面積、体積、間接・ピタゴラス(サブ4種)、連続測定、最小・最大測定、距離の加算・減算、タイマー測定、壁面積測定、等間隔測定、台形斜辺測定、自動メモリー(50件)、照度設定、オートパワーオフ、回転表示
- 防塵・防水…IP54
- 4つの測定基準…本体先端、底部、三脚取付、ストッパーピン
- 電源…単3電池×3本(付属)
- サイズ…64(W)×28(D)×142(H)mm
- 重量…230g(電池含む)
- 三脚ねじ径…1/4"
- 付属品…キャリングバッグ、ストラップ
- 6…乱反射を起こしやすい明るい場所の測定に
- 三脚用ねじ穴…1/4" (6.35mm)
- Bluetoothで転送可能
- 測定ポイント画像を確認、大きく見やすいカラー液晶画面

[ステンレス製]ストッパー付メジャー



- JIS1級品
- 両面目盛付

品番	全長	幅	税抜価格
EA720CM-3	3.5m	19mm	2,660円
EA720CM-5	5.5m	19mm	3,380円
EA720CG-5	5.5m	25mm	4,130円
EA720CG-7	7.5m	25mm	4,480円

- 材質…ステンレス(テープ、バネ、爪)
- 2×4スタッドマーク付
- ベルトクリップ付

ストッパー付メジャー(ホルダー付)



- 落下防止付ホルダー
- JIS1級品

品番	全長	幅	税抜価格
EA720JF-655	5.5m	25mm	3,880円

- 材質…バネ・テープ: スチール
- 対応ベルト…幅: 60mm以内、厚さ: 5.5mm以内
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 0点補正移動爪
- フックガードバンパー
- ショックアブソーバー付
- 樹脂ガードカバー付

ストッパー付メジャー(マグネット爪)



品番	全長	幅	税抜価格
EA720JE-5.5	5.5m	25mm	3,880円

- ベルトクリップ付
- マグ爪
- JIS1級品
- 両面目盛付
- 材質…バネ・テープ: スチール
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 0点補正移動爪
- フックガードバンパー
- ショックアブソーバー付
- 樹脂ガードカバー付

ストッパー付メジャー(ホルダー付・ストロングテープ)



品番	全長	幅	税抜価格
EA720JN-255	5.5m	27mm	5,970円

- 落下防止付ホルダー
- ストロングテープ
- マグ爪
- JIS1級品
- 両面目盛付
- 材質…バネ・テープ: スチール
- 対応ベルト…幅: 60mm以内、厚さ: 5.5mm以内
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 0点補正移動爪
- フックガードバンパー
- ショックアブソーバー付
- 樹脂ガードカバー付

[ステンレス製]ストッパー付メジャー(ホルダー付)



品番	全長	幅	税抜価格
EA720JF-555	5.5m	25mm	6,470円
EA720JF-575	7.5m	25mm	7,380円

- 落下防止付ホルダー
- JIS1級品
- 両面目盛付
- 材質…バネ・テープ: ステンレス
- 対応ベルト…幅: 60mm以内、厚さ: 5.5mm以内
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 0点補正移動爪
- フックガードバンパー
- ショックアブソーバー付
- 樹脂ガードカバー付

ストッパー付メジャー(ホルダー付)



品番	全長	幅	税抜価格
EA720JF-5.5	5.5m	25mm	4,120円
EA720JF-7.5	7.5m	25mm	4,900円

- 落下防止付ホルダー
- マグ爪
- JIS1級品
- 両面目盛付
- 材質…バネ・テープ: スチール
- 対応ベルト…幅: 60mm以内、厚さ: 5.5mm以内
- 455mmピッチスタッドマーク付
- 0点補正移動爪
- フックガードバンパー
- ショックアブソーバー付
- 樹脂ガードカバー付

[絶縁]グラスファイバーメジャー



ケース付

品番	全長	幅	税抜価格
EA720AC-13A	3m	19mm	7,130円

ケース無

品番	全長	幅	税抜価格
EA720AC-3	3m	19mm	5,970円

- FRPテープにウレタン樹脂をコート
- 非導電性
- EA720AC-13Aに付属している収納ケースはD型リングと65mmベルト通し付き。

[プラスチック]ノギス(マグネット付)



品番	最大測定値 (mm)	最小読取値 (mm)	ジョウ長さ (mm)	税抜価格
EA725C-31	70	0.1、1	22	1,000円
EA725C-32	100	0.1、1	34	1,200円

- 材質…ポリカーボネート
- デブスパー付
- ★用途に合わせて目盛をカスタマイズできる白無地シール付
- 収納・携帯に便利なマグネット&ストラップ穴付

[厚手幅広]シルバー曲尺



(表)cm×(裏)cm表示

品番	表	裏	税抜価格
EA720WA-30A	(外)30×15cm (内)25×10cm	(外)30×15cm (内)25×10cm	3,670円
EA720WA-50	(外)50×25cm (内)45×20cm	(外)50×25cm (内)45×20cm	3,990円

(表)cm×(裏)尺表示

品番	表	裏	税抜価格
EA720WA-50S	(外)50×25cm (内)45cm	(外)1尺6×8寸 (内)45cm	3,990円

- 建築鉄工用
- JIS規格品
- (-30A、-50のみ)
- 長さの許容値…±0.2mm
- 30A、-50: 表裏cm単位表示
- 50S: 併用目盛
- 材質…ステンレス(SUS410)

ノギス



品番	最大測定値(mm)	最小読取値(mm)	ジョウ長さ(mm)	税抜価格
EA725-10	100	0.05	30	3,450円

- ステンレス製
- デブスパー付

シクネスゲージ



品番 EA725RA-3 税抜価格 15,900円

- 頑丈な焼入鋼ゲージ
- サイズ: 0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm(13枚組)
- リーフ長…77mm
- 焼入鋼


シクネスゲージ



品番 EA725RA-12 税抜価格 26,500円

- 頑丈な焼入鋼ゲージ
- リーフ長…114mm
- サイズ: 0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.00・2.00・3.00・5.00mm(13枚組)

ばね式はかり



- スタンダードタイプのばね式はかり
- 検定品(取引・証明用)に使用できます。(-30を除く)

品番	最小表示	最大秤量	全長	税抜価格
EA715BA-1	10g	1kg	300mm	3,700円
EA715BA-5	50g	5kg	300mm	3,700円
EA715BA-10	100g	10kg	300mm	4,300円
EA715BA-20	200g	20kg	380mm	7,700円
EA715BA-30	500g	30kg	380mm	7,500円

[直尺付]テーパージージ



品番	測定範囲	税抜価格
EA725SG-60	テーパージージ: 1~15mm 直尺目盛: 0~130mm	1,750円

- 最小目盛…テーパージージ: 0.1mm、直尺: 0.5mm
- 材質…ステンレス
- 全長…テーパージージ: 148.5mm、直尺: 155mm
- 直尺と隙間ゲージのセット。ポケットに収納できるクリップ式です。

レーザー墨出し器(グリーンレーザー)



品番	仕様	税抜価格
EA780K-3A	本体のみ	76,800円
EA780K-3SA	セット(三脚・受光器付)	93,800円

オプション

品番	仕様	税抜価格
EA780KB-1A	三脚	6,610円

- ジンバル式(磁気制動方式)
- ライン…垂直・水平・鉛直・地墨・ドット(垂直、水平ライン)
- 使用距離…屋内モード: 約10m、屋外モード: 約40m(受光器使用で)
- 指示精度…水平・垂直: ±1mm/10m、鉛直: ±1mm/5m
- 線幅…約2mm/5m
- 自動補正範囲…±3°(鉛直ライン含む)
- 波長…ライン: 520nm(地墨: 650nm: 赤色)
- レーザー出力…1mW以下(クラス2)
- 連続使用時間…約5時間
- 防塵・防水…IP54
- 電源…単3電池×3本(付属)
- サイズ…112(W)×112(D)×188(H)mm
- 重量…1200g
- 付属品…収納ケース、レーザー光線確認めがね

デジタルノギス



品番	測定範囲(mm)	最小読取値(mm)	ジョウ長さ(mm)	税抜価格
EA725-31	0~150	0.01	40	15,100円
EA725-32	0~200	0.01	50	22,200円

- 電源…CR2032×1個(付属)
- ステンレス製
- ※予告なくモデルチェンジする場合があります。
- LCDディスプレイ付きデジタルノギス

マイクロメーター(カウンター付)



品番	測定範囲(mm)	最小読取値(mm)	税抜価格
EA725EH-51	0~25	0.01	14,000円
EA725EH-52	25~50	0.01	17,000円

- スピンドル径…φ6.5mm
- 材質…フレーム: 球状黒鉛鋳鉄、スピンドル: 高炭素クロム軸受鋼
- 機械式カウンタ表示により、読み間違いがありません。

シクネスゲージ



ミリ


品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA725RA-1	0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00(13枚組)	1,980円
EA725RA-2	0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00(20枚組)	3,230円

ミリ

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA725RA-9	0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00mm(26枚組)	3,950円

- リーフ長…100mm
- スチール(ニッケルメッキ)

フォースゲージ



品番	測定範囲	税抜価格
EA716	0~50.00N	36,000円

- コンセントの差込み、引抜き測定、練り材質などの硬度測定、車のアクセル、ブレーキの押付力測定、ガラス、セラミックの硬度測定に



[充電式] ドライバードリル

3.6V

品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813RC-6A	BD-361	本体のみ	9,360円

最大トルク: 5N・m 6.35mm六角軸

- バッテリー…3.6V(リチウムイオン1.3Ah)
- 充電器…AC100V ●充電時間…60分
- 回転数…250rpm
- 能力…鉄工: ϕ 5mm、木工: ϕ 6mm
- サイズ…282×45×53(H)mm ●重量…480g
- 付属品…充電器、 $\oplus$ ビット: $\#$ 1(片頭)×1、 $\#$ 2(両頭)×1

●バッテリー内蔵型(交換不可)

[充電式] ミニドライバー

3.7V

- バッテリー…3.7Vリチウムイオン(0.85Ah)
- 充電時間…約45分
- 回転数…850rpm
- ハンドル全長…131mm

品番	本体型番	税抜価格
EA813PE-3	EZ1011S-B	12,500円

最大トルク: 電動時: 0.4N・m、手締め時: 8.0N・m

- 重量…170g ●六角シャフト…6.35mm
- 付属品…ミニドライバー用ビットセット(黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、 $\oplus$ 2×45mm $\#$ 2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)
- LEDライト、ブレーキ付
- ON/OFFが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に
- 低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能です。

[充電式] インパクトドライバー

7.2V

品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PE-11B	EZ7521F07D-B	標準セット	45,500円
EA813PE-16	EZ7521X-B	本体のみ	26,400円

バッテリー・充電器

品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PB-7.2BA	EZ8L0719FB	バッテリー(7.2V/1.9Ah)	11,100円
EA813P-2	EZ0L21	充電器	12,100円

最大トルク: 25N・m 締付能力: 木ねじ: 4.1mmまで 普通ボルト: M10まで 高力ボルト: M6まで

- バッテリー…7.2V(リチウムイオン1.9Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…約55分
- サイズ…235×44×146(H)mm
- 重量…550g
- 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付
- 付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

コードリール[アース付]

- コンセント数…4個
- コンセント定格…2P・15A・125V接地付
- 許容電流…20A
- 電線仕様…VCTF2.0mm $\times$ 3 $\times$ 3
- ポッキングプラグ付

品番	コード長	重量	税抜価格
EA815BH-3	10m	2.8kg	12,900円

[充電式] ドライバードリル

14.4V

- バッテリー…14.4V(リチウムイオン6.0Ah)

品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813CG-5D	DS14DBSL(2LYPK)	樹脂ケースセット	81,300円
EA813HE-16	BSL1460	替バッテリー(6.0Ah)	21,700円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	21,100円

最大トルク: 低速: 60N・m 高速: 40N・m チャック能力: 1.5~13mm

- 充電器…AC100V ●充電時間…約30分
- 回転数…低速: 0~350rpm、高速: 0~1,500rpm
- 穴あけ能力…鋼材・アルミ: ϕ 13mm、木材: ϕ 45mm
- 締付能力…木ねじ: ϕ 8.0×75mm、小ねじ: M6
- 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
- ブラシレスモーター搭載
- 回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。
- 追い締めや穴あけ作業の位置決め効果を生じます。
- サイズ…175×78×253(H)mm ●重量…1.8kg
- 付属品…バッテリー×2個、充電器、電池カバー、樹脂ケース

●ビット別売

[充電式] マルチツール

(アメリカ)

18V

品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813WA-1	EV0185B1	樹脂ケースセット	27,700円
EA813W-6	BL1518N	バッテリー(1.5Ah)	8,510円
EA813W-7	BL2018	替バッテリー(2.0Ah)	9,120円
EA813W-11	BL4018-JP	バッテリー(4.0Ah)	12,200円
EA813W-8	LC1418N	充電器	8,510円

最大トルク: 22N・m チャック能力: 1~10mm

- ドリルドライバー・ジグソー・サンダーの機能が1つになったマルチツールです
- バッテリー…18V(リチウムイオン2.0Ah)
- 充電時間…約60分
- 回転数…ドリルドライバー: 800rpm、サンダー: 9,000rpm
- ストローク数…ジグソー: 2,800rpm
- サイズ…140×70×210(H)mm
- 重量…570g(本体のみ)
- DIYの基本作業: 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で可能。
- 付属品… $\oplus$ 1、 $\oplus$ 2ビット、ボジドライブ $\#$ 2ビット、 $\oplus$ 6ビット、六角 $\#$ 4・ $\#$ 5ビット、ドリルビット(2.5・4・5・6・8mm) ブレード(木工切断用×2・曲線切断用×1)、サンダーバー(粗目 $\#$ 80×5枚・細目 $\#$ 120×5枚)、集塵機アダプター、バッテリー×2、充電器、樹脂ケース
- 適合ヘッド品番…EA813WA-11~21
- 電動工具の本体のみはメーカー供給が御座いますので予めご了承ください。

コードリール[自動巻]

- コンセント数…3個(内2個接地付コンセント)
- コンセント定格…1次側(入力側): 3P・6A・125V 2次側(出力側): 2P・6A・125V
- 電線仕様…VCT1.25mm $\times$ 3 $\times$ 3
- 1次側コード長…0.8m
- サイズ…424×380×184mm
- ラチェット式
- サーモスタッド付

品番	コード長	重量	税抜価格
EA815SS-7C	15m	6.8kg	56,500円
EA815SS-8C	20m	7.5kg	63,000円

- 開口部にステンレスプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
- 電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール

[充電式] 振動ドライバードリルセット

14.4V 18V

品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813PC-101A	EZ79A3PN2G-B	セット	113,600円
EA813PB-18	EZ9L53	替バッテリー(3.0Ah)	25,800円
EA813P-4	EZ0L81	替充電器	19,300円

●回転数…低速: 20~530、高速: 70~1,800rpm、
●打撃数…低速: 400~9,500回/分、高速: 1,260~32,300回/分

★上蓋ポケット付

＜セット内容＞

- EA813PC-1A
- 充電式振動ドライバードリル
- 7本組コンクリート用振動ドリル
- 両頭 $\oplus$ ビット $\#$ 2×65mm
- 両頭 $\oplus$ ビット $\#$ 2×110mm
- 両頭ビット $\#$ 2・ ϕ 6.0mm

(3/4"DR) [充電式] インパクトレンチ

36V

品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA813DN-9A	WR36DD(2XPSZ)	標準セット	104,000円
EA813HF-21A	BSL36A18BX	替バッテリー(36V/2.5Ah)	28,400円
EA813H-18A	UC18YDL2	充電器	21,100円

最大トルク: 締付: 630N・m 能力: 普通ボルト: M10~M24 緩め: 900N・m 高力ボルト: M10~M20

- バッテリー…リチウムイオン(36V/2.5Ah)
- 充電器…AC100V ●充電時間…25分
- 防じん・耐水性能…IP56
- サイズ…169×276(H)mm
- 重量…2.7kg(バッテリー装着時)
- 4段階のオートストップ機能(正転)で締め過ぎを防止します。
- お手持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロードして、Bluetooth機能付きのバッテリーを本体に取り付けることでアプリから締付モードの回転数(4/パターン)とオートストップ時間(0.1~10秒)を設定できます。
- ソケット着脱部にフリクションリング機能を採用し、ソケットの交換作業がスムーズ!
- 付属品…バッテリー×2個、充電器、電池カバー、樹脂ケース

●ソケット別売

[充電式] ディスクグラインダー(100mm)

14.4V

品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA809BX-6B	G14DSL2(YP)	樹脂ケースセット	54,900円
EA813HE-16	BSL1460	替バッテリー(6.0Ah)	21,700円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	21,100円

●バッテリー…14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
- 充電器…AC100V
- 充電時間…約30分
- 砥石サイズ… ϕ 100×穴径15mm
- 回転数…6,800rpm
- スピンドル径…M10×1.5
- サイズ…302×60(H)mm ●重量…1.8kg
- スピンドルロック、電池残量表示、再起動防止機能付
- 付属品…バッテリー×1個、充電器、100mmフレキシブル砥石、専用スパナ、樹脂ケース
- 集じん機、サイドハンドル両側取付可能
- スイッチがONの状態でも電池を差し込んでも動作しない再起動防止機能付
- 替カーボンブラシ…EA813HH-21

[充電式] ドライバードリルセット

18V 14.4V

14.4V バッテリー

品番	本体型番	仕様	色	税抜価格
EA813PB-1A	EZ74A3 LJ2F-B	バッテリー(5.0Ah) 樹脂ケースセット	黒	105,500円
EA813PB-11A	EZ74A3 PN2G-B	バッテリー(3.0Ah) 樹脂ケースセット	黒	102,600円
EA813PB-34	EZ74A3 LJ2G-R	バッテリー(5.0Ah) 樹脂ケースセット	赤	109,700円
EA813PB-14.4C	EZ9L48	1A付属バッテリー(5.0Ah)		28,600円
EA813PB-18	EZ9L53	1A付属バッテリー(3.0Ah)		25,800円
EA813PB-18B	EZ9L54	3A付属バッテリー(5.0Ah)		32,400円
EA813P-4	EZ0L81	替充電器		19,300円

オプション

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	回転数(rpm)
EA813PB-1A	189×68×246(H)	1.85	低速: 20~430 高速: 70~1,450
EA813PB-11A	189×68×238(H)	1.75	低速: 20~530 高速: 70~1,800
EA813PB-34	189×68×254(H)	2.0	低速: 20~530 高速: 70~1,800

最大トルク: 剛性体締付トルク: 40N・m 低速: 28N・m、高速: 10N・m チャック能力: 1.5~13mm

EA813PB-11A、-34 最大トルク: 剛性体締付トルク: 50N・m 低速: 32N・m、高速: 12N・m

- トルクをアップし、高い負荷がかかっても、もたつかず、粘り強い穴あけ
- バッテリー…18V(リチウムイオン) 14.4V(リチウムイオン)両対応
- 充電器…AC100V
- 充電時間…-1A: -34: 約60分、-11A: 約55分
- 能力…金工: ϕ 33mm、木工: ϕ 38mm、木ねじ: 8mm、デクス: ϕ 6×2.3mm
- 付属品…バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
- スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
- ブラシレスモーター
- 防じん・耐水性能…IP56
- 14.4V/18V両方の電池が使える。
- 業系サイディングから金工・木工の穴あけまで可能。
- 簡単・正確なタップ立てができる「タップ」モードを搭載。

[充電式] ヒートガン

18V

- バッテリー、充電器は別売です。

品番	本体型番	温度	風量	税抜価格
EA365RH-11A	RH18DA (NPN)	30~550℃	LOW: 2002/分 HI: 3002/分	27,300円

オプション

品番	本体型番	温度	風量	税抜価格
EA813HF-17B	BSL36A18X	バッテリー(18V/5.0Ah)		25,800円
EA813HF-19A	BSL36B18X	バッテリー(18V/8.0Ah)		29,400円
EA813H-18A	UC18YDL2	充電器		21,100円

- バッテリー…18V リチウムイオン
- サイズ…165×78×270(H)mm ●重量…1.3kg
- 付属品…ノズル3種類、樹脂ケース
- フック・LEDライト付
- 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。

(3/8"DR) エアーインパクトレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155EA-1	339N・m	14mm	17,000円

- 狭い空間でも簡単に作業が行えます
- 差込角…3/8" ●全長…245mm
- 無負荷回転数…6,500rpm ●エアー消費量…119ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa ●吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付 ●重量…1.4kg
- 使用コンプレッサー…5HP

(3/8"DR) エアーインパクトレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155KC	400N・m	19mm	21,900円

- 差込角…3/8" ●全長…145mm
- 無負荷回転数…8,800rpm ●エアー消費量…300ℓ/min
- 使用トルク範囲…20~100N・m
- 吸入口…Rc(PT)1/4" ●正逆転付 ●重量…0.95kg
- 使用コンプレッサー…2.2kW

(3/8"DR) エアーインパクトレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155DB-4	400N・m	19mm	21,900円

- 差込角…3/8" ●全長…154mm
- 無負荷回転数…12,500rpm ●エアー消費量…113ℓ/min
- 使用圧力…0.64MPa ●使用トルク範囲…120~351N・m
- 吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●重量…1.28kg
- 使用コンプレッサー…1.5~2.2kW

(3/4"DR) エアーインパクトレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155KP	980N・m	25mm	119,700円

- 差込角…3/4" ●全長…224mm
- 無負荷回転数…4,500rpm ●エアー消費量…450ℓ/min
- 使用トルク範囲…200~980N・m
- 吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●重量…4.2kg
- 使用コンプレッサー…3.75kW

(1/2"DR) エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155KS-4	540N・m	16mm	29,700円

- 差込角…1/2" ●全長…147mm
- 無負荷回転数…9,500rpm ●エアー消費量…127ℓ/min
- 使用圧力…0.64MPa ●吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付 ●重量…1.1kg
- トルク調整ダイヤルと正逆切替レバーをトリガー近くに配置することで、片手で操作でき作業性も向上します。
- 使用コンプレッサー…2.2kW

(1/2"DR) エアーインパクトレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155EB-1	407N・m	16mm	30,100円

- 狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
- 差込角…1/2" ●全長…245mm
- 無負荷回転数…6,500rpm ●エアー消費量…119ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa ●吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●重量…1.4kg
- 使用コンプレッサー…5HP

(1/2"DR) 軽量エアーインパクトレンチ



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155KB-1A	520N・m	16mm	52,400円

- 差込角…1/2" ●全長…175mm
- 無負荷回転数…9,600rpm ●エアー消費量…300ℓ/min
- 使用トルク範囲…100~350N・m
- 吸入口…Rc1/4" ●正逆転付 ●重量…1.5kg
- 使用コンプレッサー…2.2kW

(1"DR) エアーインパクトレンチ(軽量)



品番	最大トルク	能力 (ボルト径)	税抜価格
EA155HV	2,000N・m	38mm	85,300円

- 差込角…1" ●全長…485mm
- 無負荷回転数…3,900rpm ●エアー消費量…566ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa ●吸入口…Rc3/8" ●正逆転付 ●重量…7.4kg
- 使用コンプレッサー…3.7kW

エアーソーキット



品番	ストローク数	税抜価格
EA161DB	9,000spm	31,600円

- 全長…250mm ●重量…800g
- 使用圧力…0.59MPa ●エアー消費量…170ℓ/min
- ストローク長…9mm ●切断能力…1.5mm(スチール) ●吸入口…Rc1/4"
- 替刃…EA161LN-18~32、118~132
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- ＜付属品＞
- 鋸刃(24T・32T各5枚)
- オイル ●スィベルアダプター
- ガード、取付用レンチ、プラグ

自動巻エアーホースリール



品番	内径×外径	ホース長	税抜価格
EA124BK-16	10×14mm	15m	87,200円
EA124BK-17	10×14mm	20m	94,200円

- 使用圧力…1.5MPa ●重量…16:10kg、17:10.5kg
- ★ホース引き出し用ヒモ付
- 一次側取付金具…G1/2"
- 二次側取付金具…G1/2"ソケットカバー付
- サイズ…336(W)×181(D)×437(H)mm
- 付属品…一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカバー付

自動巻大型エアーホースリール



品番	内径×外径	ホース長	税抜価格
EA124BJ-28	11×16mm	15m	81,900円

- 使用圧力…1.4MPa ●ホース材質…ポリウレタン
- サイズ…380×247×430(H)mm
- 重量…9.4kg ●一次側取付金具…R1/2"(ニッフル付)
- 二次側取付金具…Rc1/2"
- 大型エアーインパクトレンチ等や大量のエアーを必要とする際にとても便利です。

ウレタンエアーホースリール



品番	内径×外径	全長	重量 (kg)	税抜価格
EA124B	6.5×10mm	28m	7.0	33,900円
EA124B-3	8.5×12mm	28m	7.2	39,000円
EA124B-23	10×14mm	18m	7.6	41,100円

- 使用圧力…1.5MPa ●ホース材質…ブレード入りポリウレタン
- 一次側…2m ●サイズ…348×369×348(H)mm
- 一次側にプラグ、二次側にソケット付
- 本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要となるまで引き出して使うタイプです。

ボルト用マーキングスタンプ




品番	適合ボルトサイズ	色	税抜価格
EA942EH-301	M16	白	16,800円
EA942EH-302	M20	白	16,800円
EA942EH-303	M22	白	16,800円
EA942EH-304	M24	白	16,800円

品番	適合ボルトサイズ	色	税抜価格
EA942EH-311	M16	黒	16,800円
EA942EH-312	M20	黒	16,800円
EA942EH-313	M22	黒	16,800円
EA942EH-314	M24	黒	16,800円

- 時間の掛かるベンでのマーキング作業に比べ、2~3倍の作業効率・時間短縮に
- サイズ…M16~M22: 55.3×72×116.9 (H) mm M24: 55.3×72×123.3 (H) mm
- 押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。
- 約500回のマーキングが可能
- 遅乾性インクカートリッジで、マーキング後、約24時間で乾燥します。
- トルシヤ型、六角型など、様々な形状の高力ボルトに対応しています。

スプレーガン(吸上式)



品番	カップ容量	税抜価格
EA121BM-1	1,000mℓ	6,870円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AM-1	400mℓ	6,870円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-1	250mℓ	20,300円
EA121AB-11	替カップ	4,650円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-2	400mℓ	23,100円
EA121AB-12	替カップ	5,340円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-2	400mℓ	23,100円
EA121AB-12	替カップ	5,340円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-2	400mℓ	23,100円
EA121AB-12	替カップ	5,340円


品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-2	400mℓ	23,100円
EA121AB-12	替カップ	5,340円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-2	400mℓ	23,100円
EA121AB-12	替カップ	5,340円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-2	400mℓ	23,100円
EA121AB-12	替カップ	5,340円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-2	400mℓ	23,100円
EA121AB-12	替カップ	5,340円

スプレーガン(重力式)



品番	カップ容量	税抜価格
EA122VB-10	400mℓ	6,770円
EA122VB-11	替集塵袋(1枚)	1,960円

品番	カップ容量	税抜価格
EA122VB-10	400mℓ	6,770円
EA122VB-11	替集塵袋(1枚)	1,960円

品番	カップ容量	税抜価格
EA122VB-10	400mℓ	6,770円
EA122VB-11	替集塵袋(1枚)	1,960円

品番	カップ容量	税抜価格
EA122VB-10	400mℓ	6,770円
EA122VB-11	替集塵袋(1枚)	1,960円

品番	カップ容量	税抜価格
EA122VB-10	400mℓ	6,770円
EA122VB-11	替集塵袋(1枚)	1,960円

品番	カップ容量	税抜価格
EA122VB-10	400mℓ	6,770円
EA122VB-11	替集塵袋(1枚)	1,960円


品番	カップ容量	税抜価格
EA122VB-10	400mℓ	6,770円
EA122VB-11	替集塵袋(1枚)	1,960円

品番	カップ容量	税抜価格
EA122VB-10	400mℓ	6,770円
EA122VB-11	替集塵袋(1枚)	1,960円

品番	カップ容量	税抜価格
EA122VB-10	400mℓ	6,770円
EA122VB-11	替集塵袋(1枚)	1,960円

品番	カップ容量	税抜価格
EA122VB-10	400mℓ	6,770円
EA122VB-11	替集塵袋(1枚)	1,960円

スプレーガン(重力式)



品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-1	250mℓ	20,300円
EA121AB-11	替カップ	4,650円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-1	250mℓ	20,300円
EA121AB-11	替カップ	4,650円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-1	250mℓ	20,300円
EA121AB-11	替カップ	4,650円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-1	250mℓ	20,300円
EA121AB-11	替カップ	4,650円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-1	250mℓ	20,300円
EA121AB-11	替カップ	4,650円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-1	250mℓ	20,300円
EA121AB-11	替カップ	4,650円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-1	250mℓ	20,300円
EA121AB-11	替カップ	4,650円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-1	250mℓ	20,300円
EA121AB-11	替カップ	4,650円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-1	250mℓ	20,300円
EA121AB-11	替カップ	4,650円

品番	カップ容量	税抜価格
EA121AB-1	250mℓ	20,300円
EA121AB-11	替カップ	4,650円

[AC/DC] 検電器



品番	検電範囲	税抜価格
EA707DK-10	接触時: AC7~1000V, DC5~1000V 非接触時: AC: 30~1000V	3,750円

- LEDと音でお知らせします。
- 電源...LR44×2個(付属)
- サイズ...17.5(W)×18(D)×132(H)mm ●重量...24g
- 100V/200V判別可能、先端LEDライト搭載
- ★非接触AC検出電圧は無段階のボリューム感度調整機能付
- 電池残量チェック機能付

[AC] ポケット検電器



品番	検電範囲	税抜価格
EA707DJ-1	AC40~600V	4,800円

- ランプと音で知らせます。
- 適合規格...測定カテゴリCAT IV 600V
- 感度調整機能付(AC40~80V)
- 電源...LR44×3個(付属)
- 全長...126mm ●LEDライト付

[DC] 残留電荷放電棒



品番	放電電圧	税抜価格
EA707DW-22	DC27kV(最大)	45,000円

- 残留電荷の放電作業を安全で簡単にできる
- 抵抗内蔵 ●放電容量...1μF(最大)
- 放電時間...5秒以内(DC27kV, 1μFにて50V以下)
- 放電抵抗...600kΩ ●全長...640mm ●重量...660g
- 付属品...ストレート金具、フック金具、収納袋
- 先端金具は用途に応じて取替可能(2種類)
- 本器は検電器ではありません。
- 検電器を使用して停電を確認してからご使用ください

[AC] 高圧検電器(伸縮型)



品番	検電範囲	税抜価格
EA707DH-15	AC80~7000V	19,300円

- 音と光で動作表示
- 電源...LR44×2個(付属)
- 全長...200~800mm
- 重量...85g
- 軽量コンパクトな伸縮タイプ


活線センサー



品番	検電範囲	税抜価格
EA707DZ-1	AC60V~600V	8,800円

- LEDと音でお知らせします。
- 電源...LR44×2個(付属) ●全長...77mm
- 手動ケーブル切断工具取り付け用、活線センサー、誤切断防止に。
- お手持ちの手動ケーブル切断工具(7インチまたは8インチ)に後付け装着できます。
- 本器は検電器ではありません。

[DC] 高圧検電器(鉄道用・伸縮型)



品番	検電範囲	税抜価格
EA707DN-1A	DC1500V(適用電圧)	287,100円

オプション

品番	検電範囲	税抜価格
EA707DN-2A	延長棒	119,600円

- 音と光で動作表示
- 電源...単3電池×4本(付属)
- 全長...1400~4100mm
- 重量...2300g
- 軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)
- 点検促し機能付
- 使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。
- 収納袋付
- 2Aを取り付けて電線への検電が可能


[AC/DC] 高圧検電器



品番	検電範囲	税抜価格
EA707DH-21	AC: 600~7000V, DC: 600~7000V	92,400円

- 音と光で動作表示
- 電源...LR44×2個(付属)
- 全長...415mm
- 重量...340g
- 付属品...収納袋、接地線(7m)
- 接地棒にFRPを使用した頑丈、軽量設計

[AC] 高圧・特高検電器(伸縮型)



品番	検電範囲	税抜価格
EA707DH-17	AC3kV~34.5kV	40,300円
EA707DH-18	AC20kV~80.5kV	56,500円
EA707DH-19	AC60kV~195.5kV	72,600円
EA707DH-20	AC150kV~287.5kV	96,800円

品番	全長	重量
-17	846~1382mm	340g
-18	1325~2260mm	530g
-19	1290~3145mm	600g
-20	1295~5055mm	1030g

- 音と光で動作表示
- 定格動作開始電圧...裸線: -17(500V)、-18(3kV)、-19(10kV)、-20(20kV)
- 5mmφC線: 3kV以下(-17のみ)
- 電源...LR44×2個(付属) ●収納袋付
- 絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
- 検知部はバネになっており衝撃を緩和
- ★検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。(-18~20のみ)

[AC] 加圧架線表示器



品番	税抜価格
EA707DW-31	36,500円

- 適用電圧...AC22kV以上
- 適用電線...100~150sq裸線(φ11.3~13.8mm)
- 表示LED...赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)
- 点滅間隔...66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下
- 防水性能...IPX4
- 付属品...本体3個1セット、ホースバンド×6
- 加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示。
- 電気の見える化で作業時の安全性向上。
- 電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品

[AC/DC] 高圧検電器(伸縮型)



品番	検電範囲	税抜価格
EA707DH-16B	AC: 100~7000V, DC: 50~7000V	43,700円

- 音と光で動作表示
- 電源...LR44×2個(付属)
- 全長...278~810mm
- 重量...290g
- 付属品...収納ケース、接地線(3m)
- 高圧機器の耐圧試験に使用可能
- AC・DCの判別機能
- 残留電荷の確認、放電が可能


[AC] 特高検電器(鉄道用・伸縮型)



品番	検電範囲	税抜価格
EA707DN-21	AC20kV~80.5kV	126,500円

- 音と光で動作表示
- 定格動作開始電圧...5kV(裸線)
- 全長...1320~5090mm
- 重量...1000g
- 電源...LR44×2個(付属)
- 待機表示機能付(テストボタンを押した後、検電動作後に緑色LEDが点灯※緑色LEDは1~2分で自動消灯。消灯後も検電可能)
- 交流在来線および新幹線架線用検電器

[HC型] アースクリップ(キュービクル万能型)



品番	税抜価格
EA707DW-12A	153,300円

- クリップ範囲...φ35mmまで
- 停電した電路への取り付け、作業中の災害を防止するための使用に。
- 持運びに便利な収納バッグ付。

[AC] 非接触電圧検出器(ヘルメット取付型・鉄道用)



品番	仕様	定格電圧	周波数	税抜価格
EA707DN-31	在来線用	AC20kV	50/60Hz	34,700円
EA707DN-32	新幹線用	AC25kV	50/60Hz	34,700円

- 警報開始距離...約2m(周囲の状況により異なります)
- 音量...60dB
- 電源...CR2025型×1個(付属)
- サイズ...60(W)×18(D)×55(H)mm
- 付属品...クリップ各1個
- 小型、軽量でヘルメットにワンタッチ取付
- 防滴構造

[AC] 高圧活線接近警報器(ヘルメット取付型)



品番	周波数	税抜価格
EA707DW-3A	50Hz/60Hz	20,700円

- 定格電圧...AC6600V
- 警報開始距離...6.6kV(対地電圧3.8kV): 110cm(標準状態)
- 音量...65dB以上
- 電源...CR2032電池×1個(付属)
- サイズ...94(W)×48(D)×27.5(H)mm
- 発音&発光で警報
- 防滴構造


[AC] 高圧接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付型)



品番	周波数	税抜価格
EA707DZ-11	50Hz/60Hz	23,600円

- 注意開始距離...AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV): 約140cm(参考値)
- 警報開始距離...AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV): 約70cm(参考値)
- 音量...発音部から20cmの位置で50dB以上
- 電源...CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)
- サイズ...70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm
- 防塵防水等級IP54相当
- ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
- 発音&発光で警報

[HA型] アースクリップ(キュービクル万能型)



品番	税抜価格
EA707DW-14	90,700円

- アース線...22mm×1.2m×3本、8mm×5m×1本
- クリップ範囲...φ5~20mm
- 持運びに便利な収納バッグ付

[AC] 高圧活線接近警報器(上腕取付型)



品番	周波数	税抜価格
EA707DW-1A	50Hz/60Hz共用	19,600円

- 定格電圧...AC6600V
- 警報開始距離...6.6kV(対地電圧3.8kV): 80cm(標準状態)
- 音量...65dB以上
- 電源...CR2032電池×1個(付属)
- サイズ...78(W)×82(D)×25(H)mm
- 防滴構造
- 発音&発光で警報

[AC] 高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)



品番	周波数	税抜価格
EA707DW-6	50/60Hz共用	13,900円

- 警報開始距離...6.6kV(対地電圧3.8kV): 60cm(標準状態)
- 音量...65dB以上
- 電源...CR1620電池×1個(付属)
- サイズ...77(W)×40(D)×114(H)mm
- 防滴構造

[H型] アースクリップ(キュービクル万能型)



品番	税抜価格
EA707DW-11A	54,100円

- 6600V用
- 絶縁ゴムクリップ
- アース線...22mm×1.2m×3本、8mm×5m×1本
- クリップ範囲...φ5~20mm
- 停電作業前に電気が大地に流れるようにし、ヒューマンエラーによる感電を防止します。
- 持運びに便利な収納バッグ付。

[HF型] アースクリップ(キュービクル万能型)



品番	税抜価格
EA707DW-13A	200,000円

- クリップ範囲...φ35mmまで
- 持運びに便利な収納バッグ付。
- 頭部角度調整が可能(30度刻み5段階)
- 頭部金物の角度調整が最大で120度できるように、狭所へのアクセスが可能に

ラインチェッカー



品番 EA711H-10A 税抜価格 109,000円

- ＜送信器＞
- 使用電圧範囲…AC12～528V (50/60Hz)
 - 信号周波数…5kHz ● サイズ…105×75×28mm
 - 重量…約110g
- ＜受信器＞
- 探査方式…信号電流による磁束検出
 - 判定方法…10個のLEDランプ点滅(受信レベル表示)及びブザー音
 - 電源…9V電池×1個(付属)
 - サイズ…192×45×25mm ● 重量…約130g
 - 活線状態でのブレーカーの探査、死線、活線の配線経路探査、停電状態での漏電点探査、電圧回路チェックに。

フィッシュテープ[特殊ファイバークラス製]



品番 EA597GD-30 税抜価格 51,400円

- テープサイズ ϕ 3.0mm×30m
- 材質…特殊ガラス ファイバー
 - 曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
 - ロッドの収納に便利なクランク付

ケーブル・ブレーカー探索機



品番 EA711GD-11C 税抜価格 224,000円

- 0Vの無電圧線から600VACの活線までのケーブルとブレーカーを確実に識別できます。
- ケーブル内の断線・短絡・低抵抗地絡箇所のピンポイント検出も可能です。
- 探索深度…0.3～6m(設置状況による)
- 電源…リチウムポリマー充電電池内蔵
- サイズ…送信機:100×68×35mm 受信機:225×51×30mm ケース:280×230×95mm
- 重量…送信機:140g(電池込) 受信機:130g(電池込)
- 動作時間…送信機:約50時間(満充電) 受信機:約80時間(満充電)
- 付属品…延長ケーブル×2、コンセント用ブレード、ワニ口クリップ×2、USBケーブル×2、充電用アダプター、専用ケース

[充電式] ケーブル測長・診断機



品番 EA712GE-2A 税抜価格 165,600円

- 測定距離…6000m
- 精度…±1%
- 防水・防塵…IP54
- 電源(付属)…6V単3ニッケル水素充電電池×4本
- サイズ…165×90×37mm
- 重量…350g
- ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測定、診断
- 表示される波形の形状で診断内容がわかります。
- 最長6kmの様々なケーブルや同軸、CVTも測長可能です。
- 付属品…赤黒ワニ口クリップ、充電器、専用ソフトケース

デジタルクランプメーター



品番 EA708B-5 税抜価格 35,200円

- 小型軽量のAC/DC両用タイプ
- 真の実効値測定可能
- 直流電圧…420mV/4.2/42/420/600V
- 交流電圧…4.2/42/420/600V
- 交流・直流電流…-5/10/100A -6/100/1000A
- 抵抗…420/4.2k/42k/420k/4.2M/42MΩ
- 導通…420Ω ● クランプ内径…35mm
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…57(W)×16(D)×180(H)mm ● 重量…約170g


ポケットデジタルテスター



品番 EA707D-24 税抜価格 5,400円

- 導通…10～120Ωでブザー音(開放電圧:0.4V)
- ダイオードテスト…開放電圧:約1.5V
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…56(W)×11.5(D)×108(H)mm
- 本体重量…約50g
- 直流電圧…400mV/4.40/400/500V
- 交流電圧…4.40/400/500V
- 抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
- 静電容量…5n/50n/500n/5μ/50μ/200μF
- 周波数…9.999/99.99/999.9/9.99k/60.00kHz
- データホールド
- オートパワーオフ

[クランプ付] ポケットマルチメーター



品番 EA707DA-1B 税抜価格 20,800円

- ポケットサイズのマルチメーター+クランプメーター複合機
- 直流・交流電圧…660mV/6.6/66/600V
- 直流・交流電流…100.0A(クランプ部)
- 抵抗…660/6.6k/66k/660k/6.6M/66MΩ
- 静電容量…6.6n/66n/660n/6.6μ/66μ/660μ/6.6m/66mF
- 周波数…660/6.6k/66kHz ● クランプ内径…10mm
- 電源…単4電池×2本(付属) ● 重量…約160g
- サイズ…75(W)×19.9(D)×130(H)mm
- 最大・最小値ホールド、データホールド、オートパワーオフ、導通・ダイオードチェック
- 携帯ケース、マグネットシート付


デジタルマルチメーター



品番 EA707A-49A 税抜価格 26,000円

- 高感度電流レンジ搭載で、計装信号(4-20mA)やフレーム電流(μA)計測に最適なテスター
- 真の実効値式
- 直流電圧…600mV/6/60/600/1000V
- 交流電圧…6/60/600/1000V
- 交流電流(ACクランプ測定)…10/20/50/100/200/500/1000A
- 抵抗…600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
- 周波数…99.99/999.9/9.999k/99.99kHz
- 静電容量…1μ/10μ/100μ/1m/10mF
- 機能…フィルタ表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リリティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、4-20mAパーセント換算
- 電源…単4電池×4本(付属)
- サイズ…84(W)×52(D)×174(H)mm ● 重量…約390g
- デストリード、ホルスタ付

デジタルクランプメーター



品番 EA708AB-23A 税抜価格 54,000円

- 挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター(使用温度範囲…-25～65℃)
- 真の実効値測定可能
- 交流電圧…6/60/600/1000V
- 直流電圧…600mV/6/60/600/1000V
- 交流電流…600/2000A
- 直流電流…600/2000A
- キャップレスのテストリード付き

Bluetooth機能付 Bluetooth

品番 EA708AB-24A 税抜価格 60,600円

- 交流+直流電圧…6/60/600/1000V
- 交流+直流電流…1000A
- 周波数…9.999/99.99/999.9Hz
- 抵抗…600/60k/60k/600k/6MΩ
- 静電容量…1μ/10μ/100μ/1000μF
- 温度…-40～400℃
- 機能…導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能、DC電圧・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト
- クランプ内径…34mm ● 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…65(W)×35(D)×242(H)mm
- 重量…約350g ● ソフトケース付
- EA708AB-24AはBluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます

[微小電流] デジタルクランプメーター



品番 EA708SN-2 税抜価格 69,800円

- 測定機能…直流・交流電流
- 測定範囲…直流:0～100m/1000mA、交流:0～100m/1000mA/10A
- 使用回路電圧…AC600V以下
- 電源…単3電池×4本(付属)
- サイズ…本体:78(W)×32(D)×155(H)mm、クランプ部:59(W)×23(D)×158(H)mm
- 重量…本体:280g、クランプ部:165g
- 記録計出力付、キャリングケース付
- 直流のmAの微小電流がクランプセンサーで簡単に測定可能

デジタルリーククランプメーター(Ior測定)



品番 EA708D-20A 税抜価格 105,000円

- 事業用電気設備の巡視点検に必要な電圧測定、負荷電流測定、漏洩電流が1台で測定可能。
- 三相三線結線でR相とT相の同時地絡検出
- Ior値とIo値の同時表示
- 基準電圧:600V
- 交流電流(mA・A):99.99mA～999.9mA、99.99A～500A
- 交流電流(Io):99.99mA～999.9mA
- 抵抗分漏洩電流(Ior)単相:0.00mA～99.99mA、100.0mA～999.9mA
- 抵抗分漏洩電流(Ior)三相:0.00mA～99.99mA、100.0mA～999.9mA、100mA～1155mA
- 絶縁抵抗:0.000～9.999MΩ
- 機能…MAXホールド機能、AVGモード、データホールド、オートパワーOFF(約30分)
- クランプ内径…35mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…83(W)×41(D)×206(H)mm
- 付属品…テストリード、延長用リードセット、クリップアダプター、携帯ケース

[フレキシブル] リーククランプテスター



品番 EA708LD-1A 税抜価格 132,000円

- 測定機能…交流電流(負荷電流・漏れ電流)
- 測定範囲…1000mA/10/100/1000A
- 電源…単3電池×6本(付属)
- クランプ内径…210mm
- サイズ…159(W)×53(D)×105(H)mm
- 重量…本体:約350g、CT:約250g
- 付属品…キャリングケース
- 使用回路電圧…AC600V以下
- クランプ内径…40mm
- 使用湿度…0～40℃(80%RH以下)
- 電源…LR-44又はSR-44×2個(付属)
- サイズ…64(W)×23(D)×162(H)mm
- 重量…約125g
- ケース付

ミニリーククランプテスター



品番 EA708LC 税抜価格 32,100円

- 測定機能…交流電流・負荷電流
- 測定範囲…0～30mA/300mA/30A/300A(50/60Hz)
- 使用回路電圧…AC600V以下
- クランプ内径…40mm
- 使用湿度…0～40℃(80%RH以下)
- 電源…LR-44又はSR-44×2個(付属)
- サイズ…64(W)×23(D)×162(H)mm
- 重量…約125g
- ケース付

デジタル絶縁抵抗計



- コンパレータ機能搭載 (比較判定機能)

品番	仕様	税抜価格	
EA709B-1A	本体+リード棒仕様 (LEDライト無し)	30,800円	
EA709B-2A	本体+リード棒仕様 (LEDライト付)	35,200円	
定格電圧 (DCV)	定格抵抗	定格電圧 (DCV)	定格抵抗
50V	100MΩ	500V	2000MΩ
125V	250MΩ	1000V	4000MΩ
250V	500MΩ		

- 交流電圧測定…420/600V (精度: ±2.3%rdg, ±8dgt)
- 直流電圧測定…4.2/42/420/600V (精度: ±1.3%rdg, ±4dgt)
- 低抵抗測定…10/100/1000Ω (精度: ±3%rdg, ±2dgt)
- 電源…単3電池×4個 (付属)
- サイズ…159(W)×53(D)×177(H)mm
- 重量…600g
- 付属品…首掛けストラップ、リード棒セット

アナログ絶縁抵抗計 (4レンジ)



- JIS認証

品番	定格電圧 (DCV)	定格抵抗	税抜価格
EA709BB-1	50/125/ 250/500V	100MΩ	45,200円
EA709BB-2	125/250/ 500/1000V	100MΩ(500Vまで)/ 2000MΩ(1000V)	45,200円
品番	測定範囲(精度)		
	第1有効測定範囲	第2有効測定範囲	
	0.1~50MΩ (表示値の±5%)	0.01~0.1MΩ未満 (表示値の±10%)	
EA709BB-2	0.1~50MΩ/ 2~1000MΩ (表示値の±5%)	1~2MΩ未満 (表示値の±10%)	

- 交流電圧…0~600V
- 交流電圧精度…最大表示値の±5%
- 電源…単3電池×4本 (付属)
- サイズ…159(W)×40(D)×92(H)mm
- 重量…420g
- 付属品…携帯用ケース、スイッチ付テストリード

アナログ絶縁抵抗計



- 直流電圧…0~60V
- 交流電圧…0~600V

品番	定格電圧		税抜価格
EA709G-12B	1000V		24,800円
EA709G-13B	500V		24,800円
EA709SC-14	替テストリード		5,500円
品番	定格電圧	定格抵抗	測定範囲
EA709G-12B	250V	100MΩ	0.02～0.1～50～100MΩ
	500V	100MΩ	0.02～0.1～50～100MΩ
	1000V	200MΩ	0.5～2～1000～2000MΩ
EA709G-13B	125V	100MΩ	0.02～0.1～50～100MΩ
	250V	100MΩ	0.02～0.1～50～100MΩ
	500V	100MΩ	0.02～0.1～50～100MΩ

- 精度…第1有効測定範囲: 指示値の±5%
第2有効測定範囲: 指示値の±10%
- ディスチャージ機能
- 電池…9V電池×1個 (付属)
- サイズ…99(W)×43(D)×144(H)mm
- 重量…310g
- 付属品…テストリード、携帯ケース
- 目盛を最小限に、見やすさと読みやすさの3レンジ式
- ピンキャップ付

接地抵抗計



品番	税抜価格
EA710D-30B Bluetooth機能付	52,800円
EA710D-31A	59,400円

- EA710D-31AはBluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます
- 接地抵抗…20/200/2000Ω
- 精度…±1.5%rdg, ±8dgt/±1.5%rdg, ±4dgt/±1.5%rdg, ±4dgt
- 地電圧…0~30.0Vrms (精度: [50/60Hz] ±2.3%rdg ±8dgt, DC) ±1.3%rdg ±4dgt
- 機能…活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (31Aのみ)、コンパレータ
- 電源…単3電池×4本 (付属)
- サイズ…185(W)×111(D)×44(H)mm
- 重量…570g
- 付属品…補助接地棒 (2本)、測定コード (黒4m, 黄10m, 赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター
- 防水・防塵…IP67/IP65 (EN 60529)
- 1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー
- 作業時間を大幅短縮! 補助接地棒とコード巻取り器を付属 (10m, 20m)

メモリハイコーダ



- オシロと同じ波形観測と、実効値変動レコーダ機能搭載

品番	税抜価格
EA742GG-1	192,500円

オプション

品番	仕様	税抜価格
EA742HK-3	φ30mm リーククランプセンサー	28,600円

- チャンネル数…アナログ2ch+ロジック4ch (アナログch間と本体間は絶縁)
- 測定範囲…10mV~50V/div (フルスケール10div)
- 分解能…レンジの1/100
- 最大入力電圧…直流電圧400V
- 時間軸…メモリ時: 100μs~5min/div (20レンジ) 実効値時: 1ms~1min (16設定)
- 記憶容量…内部: 12ビット×2Mワード 外部: 2GB (CFカード)
- 電源…AC100~240V (50/60Hz)
- サイズ…176(W)×41(D)×101(H)mm
- 重量…600g
- インターフェイス…USB2.0, CFカードに保存したデータをPCに転送
- 付属品…ACアダプタ、USBケーブル (1本)、接続コード×2本 (先端クリップ3種類付属)、ストラップ、専用アプリソフト、バッテリーパック、液晶画面用保護シート
- ボタン1つで簡単に波形をBMP保存。最高サンプリング数1M (1μs) で高周波を捉えます。

- 手のひらサイズで美しいカバンにも収まるサイズ、ワイドQVGA-TFT液晶画面で綺麗で見やすい!

- 自動車整備業界でより高度な解析や現象の特定に

- インバーターの出力波形を確認 高周波キャリア信号と低周波数の基本波形を同時に観測

- 波形ファイルを合成可能 EA742GG-1を2台使って同時観測し、4チャンネル分の波形をパソコン側で同一画面で観測できます。

温度・湿度データロガー



- 測定範囲 (温度: 1ch, 湿度: 1ch)…温度: -40~+80℃、湿度: 0~100%RH
- 分解能…0.1℃/0.1%RH
- 精度…温度: ±1℃ (-10~60℃)、湿度: ±3% (10~35℃、10~90%RH)

倉庫の温度を温度ロガーで記録、製品や荷物の温度変化を見る化しましょう


品番	仕様	税抜価格
EA742HC	本体	33,000円
[EA742HC用] 温度センサー		
品番	仕様	税抜価格
EA742H-21	1m	14,300円
EA742H-22	5m	15,400円
EA742H-23	10m	16,500円

オプション

品番	仕様	税抜価格
EA742H-6	壁掛固定ホルダー	3,900円

- 測定間隔…1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
- 記録容量…最大60,000データ
- 防塵・防水…IP54取得品
- 使用可能範囲…-20~70℃、80%RH以下
- 電源…単3電池×1本 (付属)
- サイズ…79(W)×28(D)×57(H)mm
- 重量…105g
- 小型で手軽に設置できます。
- 別売データ収集器 (EA742H-1、2) を使ってPCにデータ転送

デジタル風速・風温・風量計



- 風速 風量 温度
- 測定項目…風速、風量、温度
- 測定範囲…風速: 0.2m/s~72km/h 風量: 0~45,000m³/min 温度: 0~+50℃
- 分解能…風速: 0.01m/s 風量: 0.006m³/min~温度: 0.1℃

品番	税抜価格
EA743AD-4	59,600円

- 精度: ±(5%rdg+a) または ±(1%FS+a)* のどちらか大きい方、温度: ±0.8℃
- 機能…最大・最小表示、データホールド、ゼロ調整、オートパワーオフ (約10分/解除可能)、バックライト
- 電源…単3×6本 (付属) または ACアダプター (別売)
- サイズ…約68(W)×45(D)×177(H)mm
- センサー…φ12×250~950mm
- コード長…約1.2~1.9m
- 重量…本体: 約380g、センサー: 約125g
- 付属品…センサーブロープ、収納ケース
- 風量も測れる熱線式タイプ ●スタンド付
- K熱電対ブロープは、EA701BA-61~67 (別売) からお選び下さい。

*a=0.1m/s, 0.3km/h

熱中症暑さ指数計



- 測定項目…暑さ指数 (WBGT)、温度、湿度、黒球温度 (表示なし)

品番	税抜価格
EA742MK-15A	7,000円

- 測定範囲…暑さ指数 (WBGT): 0.0~50.0℃ 温度: 0.0~50.0℃ 湿度: 10.0~95.0%RH
- 分解能…0.1℃/0.1%RH
- 測定精度…暑さ指数 (WBGT): ±2.0℃ (20.0~40.0℃), ±0.3℃ (左記以外) 温度: ±0.6℃ (20.0~40.0℃), ±1.0℃ (左記以外) 湿度: ±5.0%RH (30.0~90.0%RH, a20~30℃), ±7.0%RH (上記以外)
- 電源…コイン形リチウム電池 (CR2032) ×2個 (付属)
- サイズ…本体: 60(W)×25(D)×122(H)mm、黒球: φ40mm
- 重量…70g
- 付属品…ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個
- 設定した熱中症レベルに達するとブザー音やLED点滅でお知らせ
- 持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属
- 熱中症の注意レベルをバーグラフで表示
- 測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能

テスラ/ガウスメーター (SDカード付)



- 測定レンジ…直流: 300.00/3000.0mT・3,000.0/30,000G 交流: 150.00mT/1,500.0mT・1,500.0/15,000G
- 分解能…0.01/0.1mT, 0.1/1G

品番	税抜価格
EA703G-11	59,800円

測定レンジ	精度 (直流)	精度 (交流)
0~1200mT	±(5%rdg+10dgt)	±(5%rdg+20dgt)
1200.1~2000mT	±(15%rdg+10dgt)	±(15%rdg+20dgt)
2000.1~3000mT	±(20%rdg+10dgt)	±(20%rdg+20dgt)

- 表示単位…mT, G切替
- 機能…最大・最小値表示、N極・S極方向表示
- 電源…単3電池×6本 (付属)
- サイズ…本体: 68(W)×45(D)×177(H)mm、センサーブロープ: 25(W)×19(D)×198(L)mm
- 重量…490g
- 付属品…マグネチックブロープ、SDカード (2GB)、キャリングケース

電気工事士技能試験部材セット



品番 EA36C-1 税抜価格 19,300円

●第二種電気工事士技能試験用

＜セット内容＞

- 圧着ペンチ(リングスリーブ用)…圧着範囲：特小・小・中・大、全長：242mm
 - ウォーターポンププライヤー…全長：195mm、最大開口：33mm
 - 電工用ドライバー…サイズ：(+)#2・(-)6mm、軸長：各100mm
 - 折り畳み式電工ナイフ…刃材質：炭素工具鋼、刃長：70mm、全長：205mm
 - ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)…1.6mm(2心・3心)、2.0mm(2心・3心)、全長：228mm、工具の裏面に目盛付き(2～20cm)
 - ペンチ…切断能力：鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)、全長：188mm
 - グラスメジャー…テープ全長：1.5m、テープ幅：12mm
- ★圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能

電気工事士技能試験部材セット



品番 EA37-1 税抜価格 37,600円

●第二種電気工事士技能試験用

＜セット内容＞

- ランプレセプタクル ●引掛シーリング…丸・角
- 露出コンセント…差込口1
- 埋込みスイッチ×4種類
- 埋込みコンセント ×4種類
- 埋込み専用取付枠 ●6極端子台
- ジョイントボックス
- 合成樹脂可とう電線管(PF16)
- 合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)
- ゴムフッティング×2種類
- ねじ無し電線管(E19用)
- ねじ無しB0Xコネクタ(E19用)
- 絶縁フッティング ●リングスリーブ×2種類
- 差込型コネクタ×3種類
- 600Vビニール電線1.6mm×4種類
- VA電線1.6mm×2種類 ●VA電線2.0mm×3種類
- VVR電線×2種類 ●VE電線2.0mm
- 配線用遮断器(100V、2極1素子)
- 埋込連用パイロットランプ

【24個組】絶縁工具セット



品番 EA640XW-4 税抜価格 75,900円

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…420×80×310mm
- 重量…4.1kg

(セット内容24点)

＜セット内容＞

- (1/2")ソケット：10、11、12、13、14、17、19mm
- 片ロスバナ：10、11、12、13、14、17、19mm
- 200mm(1/2")T型ハンドル
- 200mm ペンチ
- 160mm ニッパー
- ◎ドライバー：0.4×2.5、0.8×4、1.0×5.5、1.2×6.5mm
- ◎ドライバー：#0、#1、#2



【22個組】絶縁工具セット



品番 EA640XS-1 税抜価格 62,900円

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…420×80×330mm
- 重量…3.3kg
- 型抜き材質…EVA製

(セット内容22点)

＜セット内容＞

- (3/8")200mmラチェットハンドル
- (3/8")125mmエクステンションバー
- (3/8")ソケット(6角)…8・10・12・13・14・17・19mm
- ◎ドライバー…#1・#2・#3
- ◎ドライバー…3.5・4.0・5.5mm
- 片ロスバナ…8・10・12・13・14・17・19mm



【5個組】絶縁工具セット



品番 EA640XW-1 税抜価格 6,040円

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…280×41×181mm
- 重量…645g

＜セット内容＞

- 150mm 電工ペンチ
- ◎ドライバー：#2
- ◎ドライバー：1×5.5mm
- 赤絶縁テープ
- 140mm 電圧テスター



【11個組】絶縁工具セット



品番 EA640XW-2 税抜価格 15,300円

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…340×45×285mm
- 重量…1.52kg

＜セット内容＞

- 170mm ワイヤーストリッパー
- 170mm ニッパー
- 170mm ラジオペンチ
- ◎ドライバー：0.4×2.5、0.8×4、1×5.5mm
- ◎ドライバー：#1、#2
- 140mm 電圧テスター
- 黒絶縁テープ
- 赤絶縁テープ



【13個組】絶縁工具セット



品番 EA640XW-3 税抜価格 33,200円

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…375×75×260mm
- 重量…2.62kg

＜セット内容＞

- 170mm ラジオペンチ
- 170mm ペンチ
- 170mm ニッパー
- 170mm ワイヤーストリッパー
- 160mm モンキーレンチ
- ◎ドライバー：0.4×2.5、0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm
- ◎ドライバー：#1、#2、#3
- 140mm 電圧テスター



【26個組】絶縁工具セット



品番 EA640XA 税抜価格 147,500円

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…440×385×105mm
- 重量…4.7kg
- 型抜き材質…ウレタン製

＜セット内容＞

- (1/2")ソケット(6角)：10・11・12・13・14・17・19mm
- 片ロスバナ：10・11・12・13・14・17・19mm
- ◎ドライバー：#0・#1・#2
- ◎ドライバー：2.5・3.5・4.0・5.5mm
- 180mm 電工ナイフ
- 150mm 皮むきナイフ
- 1/2" T型ハンドル
- 200mm ペンチ
- 160mm ニッパー



⊕⊖絶縁精密ドライバーセット



品番 EA552ET-20 税抜価格 6,340円

- 1000V絶縁
- サイズ(φmm)：◎#00・#0・#1
- 軸長(φmm)：◎1.5・1.8
- 軸径(φmm)：◎2.5・3
- 軸長(φmm)：◎75

⊕⊖絶縁精密ドライバー(単品)

品番	サイズ	軸径(φmm)	軸長(φmm)	全長(φmm)	税抜価格
EA552ET-1	◎#00	4.0	75	183	580円
EA552ET-2	◎#0	4.0	75	183	540円
EA552ET-3	◎#1	4.0	75	183	540円

⊕⊖絶縁精密ドライバー(単品)

品番	刃幅×刃厚(φmm)	軸径(φmm)	軸長(φmm)	全長(φmm)	税抜価格
EA552ET-71	◎1.5×0.45	4.0	75	183	580円
EA552ET-72	◎1.8×0.45	4.0	75	183	580円
EA552ET-73	◎2.0×0.48	4.0	75	183	580円
EA552ET-74	◎2.5×0.5	4.0	75	183	580円
EA552ET-75	◎3.0×0.4	4.0	75	183	540円

⊕⊖パワーグリップ絶縁ドライバーセット



品番 EA557AR-600 税抜価格 4,720円


- サイズ(φmm)：◎#1・#2・#2
- 軸長(φmm)：◎4.0・5.0・5.0
- 軸径(φmm)：◎6

●最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適

- 日本製
- 耐電圧…1000V
- 二重絶縁皮膜
- 工具袋付
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する場合がございます。



絶縁強力型電工ペンチ



品番 EA534KB-1 税抜価格 7,140円

品番 EA534KB-2 税抜価格 7,520円

- この原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽力で切断できます
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

(ドイツ) 強力型



品番	全長(mm)	切断能力(φmm)	ピアノ線	鋸・アルミ	税抜価格
EA534KB-1	180	2.0	11.5		7,140円
EA534KB-2	200	2.2	13.0		7,520円

【17点】絶縁工具セット



品番 EA640XB-2 税抜価格 120,700円

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…380(W)×206(D)×85(H)mm

＜セット内容＞

- (1/2")ソケット(6角)…10・11・12・13・14・17・19mm
- (1/2")エクステンションバー…125・250mm
- (1/2")ラチェットハンドル…265mm
- ◎ドライバー…#0
- ◎ドライバー…3.5・4.0・5.5mm
- コンビネーションプライヤー…200mm
- ニッパー…160mm
- ケーブルナイフ…190mm

(ドイツ)



【4本組】絶縁プライヤーセット



- 1000V絶縁
- ツールバック…250×150mm



スエードバック付

品番 EA640XW-21 税抜価格 13,400円

＜セット内容＞ (4本組価格)

- 175mm 電工ペンチ (EA534WE-175)
- 200mm ラジオペンチストレート (EA537WE-2)
- 150mm ニッパー (EA536WE-1)
- 32mm/250mm ウォーターポンププライヤー (EA531AL-250)

絶縁ペンチ



品番	全長 (mm)	切断能力(φmm) 鉄線	税抜価格
EA534WE-150	150	1.6	2,500円
EA534WE-175	175	1.6	2,710円
EA534WE-200	200	2	2,960円

- 材質…CR-V
- 1000V絶縁
- 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現
- 耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材

【45°先曲】絶縁ラジオペンチ



品番	全長 (mm)	切断能力(φmm) 鉄線	税抜価格
EA537WE-11	150	1.6	2,250円

- 重量…180g
- 仕上げ…研磨 (黒色表面処理)
- 材質…CR-V
- 1000V絶縁
- 45°ベンド
- 錆びにくく耐腐食性があり、耐久性があり長寿命です
- 刃先は高温で焼き入れ処理されており、硬度が高く、強力な切断能力を備えています
- ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材

絶縁ラジオペンチ



品番	全長 (mm)	切断能力(φmm) 鉄線	税抜価格
EA537WE-1	150	1.6	2,210円
EA537WE-2	200	1.6	2,710円

- 重量…180g
- 仕上げ…研磨 (黒色表面処理)
- 材質…CR-V
- 1000V絶縁
- 錆びにくく耐腐食性があり、耐久性があり長寿命です
- 刃先は高温で焼き入れ処理されており、硬度が高く、強力な切断能力を備えています
- ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材

絶縁強力ニッパー



品番	全長 (mm)	切断能力(φmm) 鉄線	税抜価格
EA536WE-1	150	1.6	2,420円

- 重量…235g
- 仕上げ…研磨 (黒色表面処理)
- 材質…CR-V
- 1000V絶縁
- 錆びにくく耐腐食性があり、耐久性があり長寿命です
- 刃先は高温で焼き入れ処理されており、硬度が高く、強力な切断能力を備えています
- ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材

絶縁強力ニッパー



品番	全長 (mm)	切断能力(φmm) 鉄線	税抜価格
EA536WE-11	175	2	2,580円
EA536WE-12	200	2	2,790円

- 重量…11: 333g、12: 350g
- 仕上げ…研磨 (黒色表面処理)
- 材質…CR-V
- 1000V絶縁
- 錆びにくく耐腐食性があり、耐久性があり長寿命です
- ハンドルは耐火性に優れたPP製で、高温・低温耐性、難燃性を備えています

絶縁ワイヤーストリッパー



品番	全長 (mm)	能力(単線)	税抜価格
EA580EW-1	170	0.1～5.0mm	2,710円

- 重量…215g
- 仕上げ…研磨 (黒色表面処理)
- 切断能力…2.5～10mm
- 材質…CR-V
- 1000V絶縁
- ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材
- 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現

絶縁T型六角棒レンチ



品番	サイズ (mm)	全長 (mm)	ハンドル幅 (mm)	税抜価格
EA640LL-203	3	150	90	2,630円
EA640LL-204	4	150	90	2,630円
EA640LL-205	5	150	90	2,630円
EA640LL-206	6	150	95	2,630円
EA640LL-208	8	200	115	2,880円
EA640LL-210	10	200	115	2,880円

- 1000V絶縁
- ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材
- 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現

絶縁プラスチックプライヤー



品番	全長 (mm)	先端幅×刃長 (mm)	税抜価格
EA640HB-11	150	7×24	2,750円

- つかみ能力…1～12mm
- 材質…プラスチック
- 1000V絶縁

絶縁プラスチッククランプ



品番	全長 (mm)	つかみ能力 (mm)	税抜価格
EA640HB-12	150	2～20	2,370円

- 材質…プラスチック
- 1000V絶縁

絶縁ウォーターポンププライヤー



品番	最大開口 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA531AL-250	32	250	389	3,250円

- 材質…CR-V
- 仕上げ…クロムメッキ
- 1000V絶縁
- ハンドルはつば付で火花が手に飛ぶのを防ぎます。
- 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現
- 耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材

絶縁ケーブルカッター



品番	全長 (mm)	切断能力(mm) 鉄・アルミ線	税抜価格
EA585WE-1	165	φ5	2,630円

- 材質…CR-V
- 仕上げ…研磨 (黒色表面加工)
- 重量…250g
- 1000V絶縁
- 適合材質…銅線、アルミ線
- 耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材
- 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現

絶縁ケーブルカッター



品番	全長 (mm)	切断能力(mm) 鉄・アルミ線	税抜価格
EA585WE-21	250	φ8	3,590円

- 材質…CR-V
- 仕上げ…研磨 (黒色表面加工)
- 重量…550g
- 1000V絶縁
- 適合材質…銅線、アルミ線
- 耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材
- 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現

絶縁グリップモンキーレンチ



品番	最大開口 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格
EA530HW-150	18	150	125	6,960円
EA530HW-200	24	200	270	9,670円
EA530HW-250	30	250	420	12,300円
EA530HW-300	36	300	690	16,800円

- 材質…CR-V
- 重量…270g
- 1000V絶縁
- 耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材
- 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現

絶縁電工ナイフ(替刃式)



品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA640GW-2	185	58	2,960円
EA640GW-21	替刃 (1枚)		1,790円

- カッター本体はステンレス製で、Tiコーティングされた表面は鋭く、摩耗や腐食に耐性があります
- 材質…CRV
- 重量…98g
- 1000V絶縁
- 人間工学に基づいて設計されたハンドルで、快適に使用できます
- 40℃～70℃で使用可能

絶縁電工ナイフ(被覆切)



品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA640GW-1	180	50	2,630円

- カッター本体はステンレス製で、Tiコーティングされた表面は鋭く、摩耗や腐食に耐性があります
- 材質…CRV
- 重量…107g
- キャップ付
- 人間工学に基づいて設計されたハンドルで、快適に使用できます
- 40℃～70℃で使用可能

絶縁電工はさみ



品番	全長 (mm)	刃長 (mm)	税抜価格
EA540E-51	160	40	5,630円

- 材質…CRV
- 重量…80g
- 1000V絶縁
- 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現
- 耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材

マーク一覧



プラス




マイナス



Hex(六角)



TORX



ラジオペンチの先端は電子機器の配線や、小さな部品をつかむために細くなっています。先丸仕様は鋼線や針金の細工に便利です。ギザ付仕様は滑りを防止します。



DIN EN 60900に基づきテストされたVDE絶縁：厳しい絶縁試験をクリアし、全製品に10,000Vの絶縁検査をしています。Cの表示は+70℃～-40℃の温度域でも変わらぬ高い絶縁性能が要求される規格で、過酷な作業環境にも耐え得る強靱な絶縁被覆を備えています。

絶縁ケーブルカッター[ラチェット式]



- 銅・アルミケーブル用

品番	切断能力 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA585AE-61	φ32(300mm)	240	17,900円
EA585AE-62	φ52(400mm)	280	23,900円

替刃

品番	切断能力 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA585AE-611	EA585AE-61用固定刃		8,750円
EA585AE-612	EA585AE-61用可動刃		6,620円
EA585AE-621	EA585AE-62用固定刃		10,300円
EA585AE-622	EA585AE-62用可動刃		7,310円

- この原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します



絶縁ケーブルカッター[ラチェット式]



- 銅・アルミケーブル用

品番	切断能力 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA585AE-63	φ32(240mm)	250	17,900円

替刃

品番	切断能力 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA585AE-631	EA585AE-63用固定刃		9,290円
EA585AE-632	EA585AE-63用可動刃		4,640円

- この原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します

絶縁ケーブルカッター[ラチェット式]



(ドイツ)

品番	全長 (mm)	切断能力 (mm)	税抜価格
EA585KR-13	320	φ60(600mm)	85,100円

替刃

品番	切断能力 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA585KR-4	EA585KR-13用		34,600円

- 1アクション3ギア送りの3段ドライブ採用。ラチェット操作で簡単切断
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…亜鉛合金メッキ
- 刃は焼き入れで精密研削されているので、つぶれずに滑らかにカットします。

絶縁ケーブルカッター



(ドイツ)

品番	全長 (mm)	切断能力 (mm)	税抜価格
EA585KA-20	200	φ20(70mm)	13,400円

- 先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます
- 銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

圧着ペンチセット



品番	税抜価格
EA538J-1	19,400円

- 裸端子用…圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm 全長:176mm JIS適合品
- 絶縁閉端接続子用…圧着範囲:CE-1・-2・-5 全長:182mm
- リングスリーブ用…圧着範囲:特小・小・中 全長:181mm JIS適合品

- 工具袋付
- 裸端子、リングスリーブ用のペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

圧着ペンチセット



品番	税抜価格
EA538J-2	17,900円

- 裸端子用…圧着範囲:1.25・2.0・5.5・8.0mm 全長:235mm JIS適合品
- 絶縁閉端接続子用…圧着範囲:CE-1・-2・-5・-8 全長:244mm

- 工具袋付
- 裸端子用のペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。


圧着ペンチセット



品番	税抜価格
EA538F-10A	11,600円

- 242mmリングスリーブ用圧着ペンチ(圧着範囲:特小・小・中・大)
- 176mm裸端子用圧着ペンチ(圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm)
- JIS適合品
- JISマーク付ですので官公庁指定工事に使用可能。
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

圧着ペンチ(裸端子・スリーブ用)



品番	圧着範囲 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA538JF-2	5.5・8・14・22	331	11,900円

- 絶縁が覆った圧着端子・スリーブ用

- 工具袋付
- 裸端子、リングスリーブ用のペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

プライヤーセット



品番	税抜価格
EA689SG	7,210円

- 250mmウォーターポンププライヤー
- 160mmコンビネーションプライヤー
- 160mmラジオペンチ
- 200mmモンキーレンチ

ニッパー・ペンチセット



品番	税抜価格
EA682AA-1	4,270円

- 鋼に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
- 180mmペンチ
- 160mmニッパー
- 150mmラジオペンチ

強力型ニッパー



品番	全長 (mm)	切断能力 (φmm)	中硬線	硬線	ピアノ線	税抜価格
EA536KC-140	140	3.1	2.0	1.5		4,750円
EA536KC-160	160	3.4	2.5	2.0		4,860円
EA536KC-180	180	3.8	2.7	2.2		5,330円
EA536KC-200	200	4.2	3.0	2.5		5,870円
EA536KC-250	250	4.6	3.5	3.0		7,440円

強力型ニッパー



品番	全長 (mm)	切断能力 (φmm)	中硬線	硬線	ピアノ線	税抜価格
EA536KF-140	140	3.1	2.0	1.5		5,770円
EA536KF-160	160	3.4	2.5	2.0		5,880円
EA536KF-180A	180	3.8	2.7	2.2		6,480円
EA536KF-200A	200	4.2	3.0	2.5		6,900円
EA536KF-250	250	4.6	3.5	3.0		8,340円

- 力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

強力型ニッパー



品番	全長 (mm)	切断能力 (φmm)	中硬線	硬線	ピアノ線	税抜価格
EA536KF-161	160	3.4	2.5	2.0		6,720円


強力型ニッパー



品番	全長 (mm)	切断能力 (φmm)	中硬線	硬線	ピアノ線	税抜価格
EA536KC-11	140	3.1	2.0	1.5		6,430円
EA536KC-12	160	3.4	2.5	2.0		7,420円
EA536KC-13	180	3.8	2.7	2.2		7,310円
EA536KC-15	250	4.6	3.5	3.0		9,290円


- コンフォートグリップは順次、グリップデザインが変更されます

[カーボンスチール製]絶縁ショベル(ファイバーグラス柄)




品番	全長 (mm)	重量 (kg)
EA650BY-11	950	2.4

[カーボンスチール製]絶縁ショベル(ファイバーグラス柄)



品番	全長 (mm)	重量 (kg)
EA650BY-12	1130	2.86

[カーボンスチール製]絶縁ショベル(ファイバーグラス柄)



品番	先端サイズ(mm)	税抜価格
EA650BY-11	190×240	13,800円
EA650BY-12	105×405	15,400円

- 材質…先端:鍛造炭素鋼
- 柄:ファイバーグラス
- 使用電圧…直流1500V/交流1000V以下
- 絶縁仕様なので通電中のケーブルの近くでの作業に使用できます。

絶縁ハンマー



- 材質…頭:炭素鋼
- 柄:ポリファイバー
- 滑り止め付
- 使用電圧…AC:1000V/DC:1500V以下

品番	全重量 (g)	サイズ(mm)	税抜価格
EA575BZ-1	4500	64 850	10,100円
EA575BZ-2	6300	68 850	11,500円

絶縁タンパー



- 材質…ヘッド:鍛造炭素鋼
- 柄:ファイバーグラス
- 使用電圧…直流1500V/交流1000V以下
- 絶縁仕様なので通電中のケーブルの近くでの作業に使用できます。

品番	サイズ(mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA650DD-21	127×127 1235	4.5	7,930円

【継足式】絶縁操作棒

品番	全長	総本数	重量	税抜価格
EA650BX-100	1.5・3.0・4.5・6.0m(4本継)	4本	3.2kg	42,100円

●柄材質…ファイバーグラス ●絶縁性に優れています。
●先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。
●継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)

収納袋付

枝切鋸

品番 EA650BX-8 税抜価格 15,300円

●全長…610mm ●重量…470g
●刃材質…特殊刃物鋼
●EA650BX-100・-103A～-112A・-122用

枝切鎌

品番 EA650BX-5 税抜価格 15,300円

●全長…350mm
●重量…690g

●EA631BB-2・EA650BX-100・-103A～-122用

点検ミラー

品番 EA650BX-3 税抜価格 8,300円

●ミラーサイズ…140×175mm
●EA650BX-100・-103A～-112A・-122用

フック金具

品番 EA650BX-4 税抜価格 7,400円

●全長…143mm
●重量…150g
●EA631BB-2・EA650BX-100・-103A～-122用

枝打鉋(落下防止具付)

品番 EA650BX-18 税抜価格 16,200円

●切断能力…直径2.5cmまでの生木の切断可能
●全長…380mm ●ロープ長…8m ●重量…460g
●枝落下防止具付で安全に枝打作業を行えます。
●鉋角度調整付(左右45°)
●EA650BX-100・-103A～-112A・-122用

かずら切鎌

品番 EA650BX-9 税抜価格 19,100円

●全長…180mm
●刃長…105mm
●重量…280g
●かずら切りに

●EA631BB-2・EA650BX-100・-103A～-122用

竹よせ金具

品番 EA650BX-12 税抜価格 9,390円

●全長…275mm
●重量…310g


●EA650BX-100・-103A～-112A・-122用

枝切

品番 EA650BX-6 税抜価格 15,300円

●全長…350mm
●重量…440g
●切断能力…φ25mm(生木) ●ロープ長…8m
●EA650BX-100・-103A～-112A・-122用

宣真工業の製品取寄せ可能です！
詳細はこちらまでお問合せください
— エスコ東京営業所 —
03-5419-3481



SENSHIN

【伸縮式】絶縁高枝鉋

品番	ポール長	刃長	段数	重量	税抜価格
EA650BX-151	1.58～4.14m	390mm	3段	1.47kg	49,100円

●材質…刃:特殊刃物鋼、ハンドル:グラスファイバー
●送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。
●高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。
●ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付
●作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。

絶縁ハンドルボルトカッター

品番 EA545BK-1 税抜価格 22,600円
品番 EA545BK-2 税抜価格 31,900円

●材質…刃:超強力型鉄製、柄:グラスファイバー
●アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)		重量(kg)	税抜価格
		軟線	硬線		
EA545BK-1	450	8	6	1.5	22,600円
EA545BK-2	600	10	8	2.7	31,900円

替刃
EA545BK-11 税抜価格 4,240円
EA545BK-12 税抜価格 8,080円

【絶縁】太枝切鉋

品番	全長	刃長	重量	税抜価格
EA650BX-161	1.9m	60mm	1.74kg	45,100円

●切断能力…φ40mm ●材質…刃:高炭素刃物鋼、柄:グラスファイバー
●シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。
●バケット車からの枝切作業に最適です。 ●デコの原理で約φ40mmの生木でも切断可能です。
●グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。

【絶縁】高枝切鉋

品番	全長	刃長	重量	税抜価格
EA650BX-165	3.5m(収納時:1.45m)	約30mm	1.7kg	22,400円

●切断能力…φ25mm(生木)
●材質…刃:超強力型鉄製、柄:グラスファイバー
●アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。

【伸縮式】絶縁剥落防止ネット

品番	全長	口幅	段階	税抜価格
EA650BX-301	1.5m(収納時:1.1m)	98mm	2段	57,000円
EA650BX-302	2.4m(収納時:1.65m)	98mm	2段	59,000円
EA650BX-303	3.4m(収納時:1.73m)	98mm	3段	78,900円
EA650BX-304	4.4m(収納時:1.8m)	98mm	4段	98,700円

●材質…グラスファイバー ●材質…飛来物の除去が安全・確実にできます。
●-301、-302: ケース付
●-303、-304: ケース・ポールバンド付

KD型ゴムシールド管(7000V)

品番 EA640ZR-11 税抜価格 17,200円
品番 EA640ZR-12 税抜価格 18,000円

●使用電圧…7000V以下
●定期自主検査…対象品
●試験電圧…20000V/分

●厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必要ですが)
●材質…天然ゴム ●両端接続型
●高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。

【短絡防止型】墜落制止用器具

品番 EA998FR-201 税抜価格 23,700円

●重量…1,360g

＜ベルト仕様＞
・サイズ…50×1,200mm 材質…ナイロン
・バックル形状…スライド式

＜ランヤード仕様＞
・サイズ…15×1,400mm 巻取り
・スチールフック 第一種ショックアブソーバ
●金属部分に樹脂コーティングを施し絶縁性を持たせており、電話交換機周辺などの作業で端子間の短絡を防止します。

パンタグラフ用除雪棒

品番 EA650BX-251 税抜価格 41,000円

●材質…アルミ
●パンタグラフへの積雪を安全に除去し、積雪による重み影響でのパンタグラフの降下を防止できます。
●EA613BB-2、EA650BX-100・-103A～-122用

パンタグラフ用除雪棒

品番 EA650BX-252 税抜価格 54,700円

●材質…アルミ
●パンタグラフへの積雪を安全に除去し、積雪による重み影響でのパンタグラフの降下を防止できます。
●EA613BB-2、EA650BX-100・-103A～-122用

フィッシュテープ[特殊ファイバーグラス製]

品番 EA597GD-30 税抜価格 51,400円

●材質…特殊ファイバーグラス
●曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
●ロッドの収納に便利なクランク付

高圧用絶縁肩カバー (7000V)



品番	サイズ	税抜価格
EA640ZK-5	フリー	30,000円

●使用電圧…7000V以下 ●定期自主検査…対象品
●試験電圧…20000V/分 ●材質…EVA樹脂
●厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

高圧用絶縁肩カバー (7000V)



品番	サイズ	税抜価格
EA640ZK-11	M	34,800円
EA640ZK-12	L	34,800円
EA640ZK-13	LL	34,800円
EA640ZK-14	XL	34,800円

●使用電圧…7000V以下 ●定期自主検査…対象品
●試験電圧…20000V/分 ●材質…EVA樹脂
●厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

高圧用絶縁シート (7000V)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA640ZM-1	680×800×1.1(t)	14,600円
EA640ZM-2	680×1200×1.1(t)	16,100円
EA640ZM-3	800×1000×1.1(t)	16,100円
EA640ZM-4	900×1000×1.1(t)	17,000円

●使用電圧…7000V以下 ●定期自主検査…対象品
●試験電圧…20000V/分 ●材質…EVA樹脂
●厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
●柔軟性に優れ、作業性が抜群です。
●裏面四隅にマジックテープ付

高圧用絶縁シート (7000V)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA640ZM-7	750×1000×2.7(t)	18,800円

●使用電圧…7000V以下 ●定期自主検査…対象品
●試験電圧…20000V/分 ●材質…天然ゴム
●厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
●シートの周りを額縁状に補強しています。
●イボ付の表面加工により滑り止め効果に優れ、通常のマットとしてもお使い頂けます。

※の商品は出荷日が受注後2~3日掛かる場合もございます。

低圧用絶縁ゴム手袋 (直流750V・交流300V)



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZD-1	S	270	5,560円
EA640ZD-2	L	270	5,560円
EA640ZD-3	LL	270	5,560円

●使用電圧…
直流750V以下/
交流300V以下
●定期自主検査…
非対象品
●試験電圧…3000V/分
●JIS T8112適合品 ●材質…天然ゴム

低圧用絶縁ゴム手袋 (交流600V)



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZD-21	S	270	5,560円
EA640ZD-22	L	270	5,560円
EA640ZD-23	LL	270	5,560円

●使用電圧…
交流600V以下
●定期自主検査…対象品
●試験電圧…3000V/分
●材質…天然ゴム
●JIS T8112適合品
●厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

高圧用絶縁ゴム手袋 (7000V)



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-2S	S	410	27,200円
EA640ZE-3	M	410	27,200円
EA640ZE-4	L	410	27,200円
EA640ZE-5	LL	410	27,200円

●使用電圧…
交流7000V以下/
直流7000V以下
●定期自主検査…
対象品
●試験電圧…
20000V/分
●JIS T8112適合品
●胴太型
●厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
●材質…天然ゴム

低圧絶縁手袋用保護カバー



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-6	S	460	27,200円
EA640ZE-7	M	460	27,200円
EA640ZE-8	L	460	27,200円
EA640ZE-9	LL	460	27,200円

●材質…ポリウレタン
●低圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ
●耐電性能はありません。
●ゴム手袋は別売です。
●厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
●材質…天然ゴム


高圧絶縁手袋用保護カバー



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-13S	S	270	5,900円
EA640ZE-14A	M	270	8,200円
EA640ZE-15A	L	270	8,200円
EA640ZE-16A	LL	270	8,200円

●材質…
ポリウレタン合皮
●傷付きやすい作業先端部の指先から手首にかけて保護します。
●胴太用
●耐電性能はありません。 ●ゴム手袋は別売です。

保護具収納袋



品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA640ZH-2	270×260×490	17,000円

●材質…綿、ビニロン帆布
●絶縁保護具の保管や運搬時に便利です。
●使用例の保護具は付属していません。

高圧用絶縁ゴム手袋 (7000V)



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-6	S	460	27,200円
EA640ZE-7	M	460	27,200円
EA640ZE-8	L	460	27,200円
EA640ZE-9	LL	460	27,200円

●使用電圧…
交流7000V以下/
直流7000V以下
●定期自主検査…
対象品
●試験電圧…
20000V/分
●JIS T8112適合品
●胴太型
●厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
●材質…天然ゴム

高圧絶縁手袋用保護カバー



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-12A	L	260	8,200円
EA640ZE-13A	LL	260	8,200円

●材質…ポリウレタン
●マジックテープ止
●カバー着用による作業性低下を抑える薄手のポリウレタン製
●耐電性能はありません。 ●ゴム手袋は別売です。

ゴム手袋収納ケース



品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA640ZH-1	220×95×540	6,400円

●材質…綿、ビニロン帆布
●ゴム手袋の保管や運搬時に便利です。
●使用例の手袋は付属していません。

絶縁ゴム長靴 (7000V)



品番	サイズ	税抜価格
EA640ZJ-25	25.0cm	21,600円
EA640ZJ-25.5	25.5cm	21,600円
EA640ZJ-26	26.0cm	21,600円
EA640ZJ-26.5	26.5cm	21,600円
EA640ZJ-27	27.0cm	21,600円
EA640ZJ-27.5	27.5cm	21,600円
EA640ZJ-28	28.0cm	21,600円
EA640ZJ-29	29.0cm	29,400円
EA640ZJ-30	30.0cm	33,000円

●使用電圧…7000V以下
●定期自主検査…対象品
●試験電圧…20000V/分
●厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
●材質…天然ゴム

絶縁ゴム長靴 (先芯入り・7000V)



品番	サイズ	税抜価格
EA640ZP-25	25.0cm	27,500円
EA640ZP-25.5	25.5cm	27,500円
EA640ZP-26	26.0cm	27,500円
EA640ZP-26.5	26.5cm	27,500円
EA640ZP-27	27.0cm	27,500円
EA640ZP-27.5	27.5cm	27,500円
EA640ZP-28	28.0cm	27,500円
EA640ZP-29	29.0cm	35,200円
EA640ZP-30	30.0cm	38,800円

●使用電圧…交流7000V以下
直流7000V以下
●定期自主検査…対象品
●試験電圧…20000V/分
●材質…天然ゴム+FRP
●つま先にFRP製の先芯を入れた安全靴タイプ
●厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

高圧用絶縁ゴム手袋 (3500V)



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-21	L	410	25,300円

●使用電圧…
交流3500V以下/
直流3500V以下
●定期自主検査…
対象品
●試験電圧…
12000V/分
●材質…天然ゴム
●厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

絶縁はしご兼用脚立



品番	天板高さ(m)	はしご全長(m)	段数	税抜価格
EA903SD-4	1.68	3.57	6	59,000円

●材質…支柱:FRP
ステップ:アルミ合金
最大使用荷重 100kg
43mm
●品番 折りたたみサイズ 設置寸法 重量 (W)×(D)×(H)mm (W)×(D)mm (kg)
EA903SD-4 645×170×1810 644×1218 9.1
●耐電圧は75,000V。電気絶縁性に優れています。
●耐電圧試験成績書付

高圧絶縁手袋用保護カバー



品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-11A	フリー	260	8,250円

●高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ
●耐電性能はありません。 ●ゴム手袋は別売です。


[伸縮式] 絶縁ツールハンガー (バケット車用)



品番	伸縮長(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA951FS-1	640~1060	1.3	44,300円

●材質…シャフト部:グラスファイバー
●フック内寸…90mm
●伸縮式で、リフト車(高所作業車)のバケットに幅広く適合します。
●シートクリップ止に最適です。
●狭いバケット内を整理し、安全迅速な作業効率を向上


絶縁はしご



品番	全長(m)	重量(kg)	税抜価格
EA902BS-1A	1.81	3.2	32,300円
EA902BS-2A	2.44	4.2	40,200円

●材質…支柱:FRP
ステップ:アルミ合金
●耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
●品番 段数 重量 (kg)
EA902BS-1A 5 3.2
EA902BS-2A 7 4.2
最大使用荷重 100kg
Pica+

発泡ポリエチレンフォーム(15mm方眼入)



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA997XN-701	495×330	10	黒/黄	1,670円
EA997XN-702	495×330	10	黒/青	1,670円
EA997XN-711	495×330	20	黒/黄	1,940円
EA997XN-712	495×330	20	黒/青	1,940円

★15mm方眼の抜き取りミシン目入りで、任意の形状に簡単に加工できます

- 材質…ポリエチレン発泡体
- 発泡倍率…約20倍
- 精密機器や医療器材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
- 視認性の高い黄色・青色下敷きでツールの収納忘れを防止します。



発泡ポリエチレンフォームの特徴

- 防音性と吸音性に優れています
- 弾性に優れ、緩衝材に適しています
- 気泡構造により耐熱、耐寒性に優れています
- 加工の汎用性に優れています
- シール性に優れています
- 耐油、耐薬品性に優れています
- 防振性に優れています
- 高グリップ力に優れています



発泡ポリエチレンフォーム



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA956FD-101	479×293	20	黒	2,090円
EA956FD-102	479×293	10	黒	1,100円
EA956FD-103	479×293	5	赤	485円
EA956FD-104	479×293	5	青	485円
EA956FD-105	479×293	5	黄	485円


発泡ポリエチレンフォームセット(2枚組)

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA956FD-113	479×293	20	黒/赤	2,570円
EA956FD-114	479×293	20	黒/青	2,570円
EA956FD-115	479×293	20	黒/黄	2,570円
EA956FD-123	479×293	10	黒/赤	1,580円
EA956FD-124	479×293	10	黒/青	1,580円
EA956FD-125	479×293	10	黒/黄	1,580円

- 材質…発泡ポリエチレン
- 発泡倍率…401~102:約20倍
-103~-105:約25倍
- ツールワゴンEA956FD-1Aの引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。



発泡ポリエチレンフォーム



品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA956BB-101	565×397	20	黒	2,550円
EA956BB-102	565×397	10	黒	1,830円
EA956BB-103	565×397	5	赤	560円
EA956BB-104	565×397	5	青	560円
EA956BB-105	565×397	5	黄	560円

発泡ポリエチレンフォームセット(2枚組)

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA956BB-113	565×397	20	黒/赤	3,110円
EA956BB-114	565×397	20	黒/青	3,110円
EA956BB-115	565×397	20	黒/黄	3,110円
EA956BB-123	565×397	10	黒/赤	2,390円
EA956BB-124	565×397	10	黒/青	2,390円
EA956BB-125	565×397	10	黒/黄	2,390円

- 材質…発泡ポリエチレン
- 発泡倍率…401~102:約20倍
-103~-105:約25倍
- ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1~2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。



カッターナイフ



品番	刃長	刃幅	刃厚	税抜価格
EA589AF-50	55mm	3.5mm	0.4mm	1,090円
EA589AF-51	替刃(10枚)			660円


- 全長…140mm
- 刃材質…スチール
- 輪郭を切断するのに最適です。

ロングノーズ油性マーカー(極細)




品番	芯径	カラー	入数	税抜価格
EA765MV-281	2.2mm	赤	1本	350円
EA765MV-282	2.2mm	青	1本	350円
EA765MV-283	2.2mm	黒	1本	350円
EA765MV-281B	2.2mm	赤	12本	3,940円
EA765MV-282B	2.2mm	青	12本	3,940円
EA765MV-283B	2.2mm	黒	12本	3,940円

- 細長いペン先を金属パイプで保護する事で、24mmの奥深さまで届きます。
- ねじ穴決めなどに最適です。
- 使い切りタイプ



ノンスリップマット




品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RA-81	920	10	2	グリーン	43,000円
EA997RA-82	920	10	2	ブルー	43,000円
EA997RA-83	920	10	2	ブラック	43,000円

- 材質…塩化ビニール
- 独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮。
- 穴あき加工で排水性アップ。



ノンスリップクッションマット(疲労軽減)



品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	カラー	税抜価格
EA997RY-172	600	20	6	グリーン	31,400円
EA997RY-173	600	20	6	ブラック	31,400円

- 材質…PVC、ポリエスデル
- グリップ力に優れ、スリップ、つまずき、転倒を未然に防ぎます。
- 優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。



ゴムマット



品番	幅 (m)	長さ (m)	厚み (mm)	税抜価格
EA997RA-61	1	2	5	10,100円
EA997RA-62	1	2	10	16,000円
EA997RA-63	1	2	15	24,200円

- 材質…再生ゴム
- コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
- 防音・防振性能に優れています。
- 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。

水漏れ対策キット



品番	サイズ	税抜価格
EA911AB-120	シート:1000×980mm ホース:外径φ10mm×長さ20m テープ:幅48mm×長さ25m	9,400円


- 雨漏り・管破壊・蛇口の締め忘れなどによる急な水漏れの応急処置に!



- ＜セット内容＞
専用シート、専用ホース、専用テープ
- 材質…シート、ホース:PVC樹脂
テープ:養生テープ
- テープで貼り付け、ホースは取り付けるだけで簡単施工できます。



ホームネット



品番	サイズ (m)	目合 (mm)	税抜価格
EA952AD-2	1×2	約25	2,440円
EA952AD-2L	1×30	約25	25,600円
EA952AD-20L	2×30	約25	51,200円

- 材質…ポリエチレン

鳥よけネット



品番	サイズ (m)	目合 (mm)	税抜価格
EA952AD-56	2×4	16	2,100円
EA952AD-57	2×8	16	3,810円

- 材質…ポリエチレン
- 上・中・下段にPEロープ入り
- ベランダ菜園の鳥よけに



カラスよけネット




品番	サイズ (m)	目合 (mm)	カラー	税抜価格
EA952AD-111	2×3	4	ブルー	4,830円
EA952AD-112	3×3	4	ブルー	6,490円
EA952AD-113	3×4	4	ブルー	7,300円
EA952AD-116	2×3	4	イエロー	5,750円
EA952AD-117	3×4	4	イエロー	9,470円

- 材質…ポリエチレン
- ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
- ネットの周囲には、おもり入りロープを通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。



虫除けマジックテープ



品番	幅 (mm)	長さ (m)	税抜価格
EA941D-41	50	1.5	6,210円
EA941D-42	50	3.0	12,000円
EA941D-43	50	25	96,500円

- 対象害虫…アリ・クモ・カメシ・ムカデなど
- フック面とループ面が表裏で一体となった結束材
- 分電盤、レール切り替えスイッチ、(高速道路などの)非常電話ボックス、自動販売機などに巻くだけで簡単に取り付け・取り外しが可能
- 1年効果が持続するのでメンテナンスが楽です



エポキシ樹脂系補修材

簡単

3 step!

① 切る

② 混ぜる

③ 使う!

必要な分量を切り分けて、混ぜて使うだけ! 3ステップで簡単に補修・穴埋めが可能です

WEICON®

WEICON社の製品は長年にわたり幅広い商品レンジであらゆる分野において生産・修理・メンテナンスに貢献してきました。今日では64カ国に出荷されており、世界中で愛用されています。

硬化後は機械処理も可能!

ドリル、ヤスリ掛け、タップ、塗装なども可能

- アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ水溶液（灰汁等）に耐性があります。
- 施工後は機械加工（ドリル、ヤスリ掛け、タップ）ができ、上からペンキを塗ることも可能です。

耐熱温度範囲
-50~120℃
(一時的 150℃)

リペアースティック付配管補修キット

WEICON® 配管補修キット

テープ 品番 EA934WA-101
5cm×1.5m 価格 2,980円 (税抜)テープ 品番 EA934WA-103
10cm×3.5m 価格 6,220円 (税抜)テープ 品番 EA934WA-102
5cm×3.5m 価格 4,370円 (税抜)

<キット内容>

- リペアースティック(鉄用)28g
- グラスファイバーテープ
- ゴム手袋

<共通仕様>

完全硬化時間	30分
耐熱温度	-50~120℃
硬化時間	[テープ] 7~10分 [スティック] 10分
可使用時間	[テープ] 3~5分 [スティック] 4分



WEICON® 7本セット



- 鉄用 × 2本
- アルミニウム用
- 銅用
- ステンレス用
- プラスチック用
- 水中用(多目的)

リペアースティックセット(7本)

57g 品番 EA934WA-70B
×7本 価格 16,200円 (税抜)

- 6種類のリペアースティックがセットになって便利です
- ケース付

鉄用

▶▶ ダークグレー

WEICON®

[鉄用]
リペアースティック115g 品番 EA934WA-3
価格 3,760円 (税抜)
57g 品番 EA934WA-3A
価格 2,060円 (税抜)硬化時間
60分(触手10分)
可使用時間
4分

- 完全硬化時間(20℃)…24時間
- 耐圧強度…80N/mm²
- せん断強度(20℃、7日後)…4.1N/mm²

アルミニウム用

▶▶ アルミ色

WEICON®

[アルミニウム用]
リペアースティック115g 品番 EA934WA-4
価格 3,760円 (税抜)
57g 品番 EA934WA-4A
価格 2,060円 (税抜)硬化時間
60分(触手10分)
可使用時間
4分

- 完全硬化時間(20℃)…24時間
- 耐圧強度…80N/mm²
- せん断強度(20℃、7日後)…4.2N/mm²

銅用

▶▶ 銅色

WEICON®

[銅用]
リペアースティック115g 品番 EA934WA-2
価格 3,760円 (税抜)
57g 品番 EA934WA-2A
価格 2,060円 (税抜)硬化時間
60分(触手10分)
可使用時間
3分

- 完全硬化時間(20℃)…24時間
- 耐圧強度…80N/mm²
- せん断強度(20℃、7日後)…4.8N/mm²

ステンレス用

▶▶ 灰色

WEICON®

[ステンレス用]
リペアースティック115g 品番 EA934WA-9
価格 5,150円 (税抜)
57g 品番 EA934WA-9A
価格 2,940円 (税抜)硬化時間
60分(触手10分)
可使用時間
4分

- 完全硬化時間(20℃)…24時間
- 耐圧強度…80N/mm²
- せん断強度(20℃、7日後)…3.9N/mm²

プラスチック用

▶▶ ライトブルー

WEICON®

[プラスチック用]
リペアースティック115g 品番 EA934WA-7
価格 3,760円 (税抜)
57g 品番 EA934WA-7A
価格 2,060円 (税抜)硬化時間
180分(触手40分)
可使用時間
20分

- 完全硬化時間(20℃)…36時間
- 耐圧強度…65N/mm²
- せん断強度(20℃、7日後)…2.4N/mm²

★ PE, PP, PTFE, POM, フッ素炭化水素化合物には使用不可

木材用

▶▶ ベージュ

WEICON®

[木材用] リペアースティック

56g 品番 EA934WA-5
価格 3,760円 (税抜)
28g 品番 EA934WA-5A
価格 2,060円 (税抜)硬化時間
60分(触手45分)
可使用時間
15分

- 完全硬化時間(20℃)…24時間
- 耐圧強度…75N/mm²
- せん断強度(20℃、7日後)…6.2N/mm²

水中用(多目的)

▶▶ 白色

WEICON®

[水中用] リペアースティック

115g 品番 EA934WA-10C
価格 7,190円 (税抜)
57g 品番 EA934WA-10B
価格 4,110円 (税抜)耐熱温度範囲
-25~120℃
(一時的 150℃)
硬化時間
60分(触手15分)
可使用時間
4分

- 完全硬化時間(20℃)…24時間
- 耐圧強度…40N/mm²
- せん断強度(20℃、7日後)…6.5N/mm²

多目的用

▶▶ 白色

WEICON®

[多目的用]
リペアースティック115g 品番 EA934WA-10
価格 7,190円 (税抜)
57g 品番 EA934WA-10A
価格 4,100円 (税抜)耐熱温度範囲
-25~120℃
(一時的 150℃)
硬化時間
60分(触手15分)
可使用時間
4分

- 完全硬化時間(20℃)…24時間
- 耐圧強度…40N/mm²
- せん断強度(20℃、7日後)…6.5N/mm²



鉄補修パテ

(ドイツ)



品番	内容量	耐熱温度範囲	色	税抜価格
EA934WC-1C	500g	-35℃~120℃	ダークグレー	9,030円
硬化時間		可使用時間		
6時間		60分(20℃)		

●タンクの腐食損傷やビッティングの除去、パイプや鋳物の修理、機械部品のハウジングのひび割れの除去に
●混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付
●DNV認証品

鉄補修パテ

(ドイツ)



品番	内容量	耐熱温度範囲	色	税抜価格
EA934WC-2B	500g	-35℃~120℃	濃灰	9,680円
EA934WC-2C	2kg	-35℃~120℃	濃灰	35,700円
硬化時間		可使用時間		
13時間		60分		

●設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています
●パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付

[速硬]鉄補修パテ

(ドイツ)



品番	内容量	耐熱温度範囲	色	税抜価格
EA934WC-3	500g	-35℃~90℃	濃灰	10,300円
EA934WC-3A	2kg	-35℃~90℃	濃灰	39,300円
硬化時間		可使用時間		
1時間		5分		

●エア漏れやケース、歯車の補修に適しています
●パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付
●DNV認証品

コンクリート補修剤

(アメリカ)



品番	内容量	最高使用温度	色	税抜価格
EA934KB-42	5.5kg	1090℃	灰	46,600円
硬化時間		可使用時間		
15~22分		3~11分		

●塗布可能面積…4500cm²(厚み6mm)
●二液性、即硬化性のコンクリート補修剤
●コンクリート、木材、ガラス、スチール、その他の建設材料に対し、優れた接着性を示します。

コンクリート補修材



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934AE-11	120ml	5~35℃	ライトグレー	995円
EA934AE-12	120ml	5~35℃	ダークグレー	995円
硬化時間		施工量		
1時間(23℃)		4~5m ² /本(5×5mm目地)		

●速硬化タイプ
●コンクリート・モルタル・石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に
●低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい
●F☆☆☆☆取得

速硬化型コンクリート補修材



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KC-40	320ml	5~35℃	ライトグレー	2,200円
専用プライマー				
品番	内容量	税抜価格		
EA934KC-51	150ml	1,990円		
硬化時間		耐熱温度		
20分(23℃)		-30~+90℃		

●モルタルやコンクリートの床補修に
●土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。

速硬化型コンクリート補修材



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KC-20	250ml	-50~120℃	灰	8,290円
硬化時間		可使用時間		
60分(25℃)		5分(23℃)		

●コンクリート床の欠け補修・充填、ひび割れ補修、その他モルタル・タイル・陶器・木材等の補修に
●車止め、点字タイルの固定に
●市販コーキングガンで使用できます。

全天候型コンクリート補修材



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934HE-5	5kg	-25~70℃	灰	6,900円
EA934HE-20	20kg	-25~70℃	灰	20,000円
硬化時間		耐熱温度		
15分~1時間		1000℃		

●約15分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮。
●プレミックスタイプなので水を混ぜるだけ。
●無収縮なので、ひび割れにくく、雨天時や水中でも硬化します。

超急硬セメント



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934HA-21	1.3kg	常温	灰	1,050円
EA934HA-22	1.3kg	常温	白	1,280円
EA934HA-26	4kg	常温	灰	3,290円
EA934HA-27	4kg	常温	白	3,990円
品番		硬化時間	施工面積	
EA934HA-21~22		約30~60分	280×280mm(10mm厚)	
EA934HA-26~27		約30~60分	500×500mm(10mm厚)	

●塗ってその日のうちに使用したい箇所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。


超早強性接着セメント



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934HA-46	1.3kg	常温	灰	740円
EA934HA-47	1.3kg	常温	灰	740円
品番		硬化時間	施工面積	
EA934HA-46		約3分	280×280mm(10mm厚)	
EA934HA-47		約10分	280×280mm(10mm厚)	

●水を加えると秒単位で凝結が始まり、分単位で硬化する瞬結・超早強性
●石・タイルなどの貼り付けや金具類をコンクリートへ固定する場合などに

コンクリート床用ひび割れ補修材(手絞り)



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KB-34C	700ml	6~34℃	灰	1,720円
硬化時間		施工量		
夏:約3時間、冬:約6時間		幅5mm深5mmで約25m		

●ひび割れに流し込むだけで5mm以内の幅のひびを簡単補修
●水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。
●乾燥後、水性塗料が塗れます。
●屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。

コンクリートひび割れ補修材キット



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA934KC-30	230ml	5~40℃	灰	4,180円
硬化時間		施工量		
約2時間(作業終了後、夏/冬共通)		幅5mm深5mmで約25m		

【セット内容】
セメント補修スプレー(230ml)、セメント補修スプレー専用接着強化剤(100ml)、スポンジ
●コンクリート・モルタル等の1mm以下のヒビ割れや汚れを補修
●補修箇所に接着強化剤を塗り、スプレーするだけ
●塗料の下地調整補修にも使えます。

[エポキシ系]コンクリートひび割れ補修材キット



品番	内容量	耐熱範囲	色	入数	税抜価格
EA934KC-11A	50g×4セット	15℃以上	淡青色	1箱	3,620円
EA934KC-11BA	4セット	15℃以上	淡青色	16箱	49,400円
EA934KC-12	1kg	15℃以上	淡青色	1箱	7,000円
EA934KC-12B	10kg	15℃以上	淡青色	10箱	60,000円
硬化時間		可使用時間			
24時間(夏場)		70分(夏場)			

【セット内容】
ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール
●主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ(天井部にも使用可能)
●揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。
●補修可能ひび割れ深さ…天井:3cm、壁:5cm、床:30cm
●日本道路公団ひびわれ浸透材の規格に適合
●塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。

融雪剤



品番	内容量	税抜価格
EA922AB-142	5kg	2,860円
EA922AB-143	10kg	4,970円

●主原料…尿素、金属防錆剤
●無塩タイプで金属腐食の懸念がなく環境にやさしい。
●エントランス、階段、駐車スペース等の凍結防止・融雪に。
●散布するだけで短時間でシャーベット状になり除雪しやすくなります。

融雪剤散布スコップ

品番	サイズ(mm) W×L	税抜価格
EA922AB-145	87×255	540円

●材質…ポリエチレン
●目盛付で無駄なく凍結面へ散布できます。

融雪剤【環境配慮型】



品番	内容量	税抜価格
EA922AB-221	6kg	10,900円
EA922AB-222	12kg	20,900円

●材質…シリカ
●色…無色透明(液状)
●施工面積…-221:約20~60m²、-222:40~120m²
●既調合タイプなので、そのまま使用できます。
●凍りやすい路面の融雪・融氷・凍結防止に
●コンクリート・アスファルト・磁気タイルなどにも使用可能です。
●液状タイプですので、散布ムラが少なく融雪(融氷)が均一になります。
●非塩素系融雪剤(融氷剤)ですので植物の生育に悪影響を与えません。また、有害物質を含んでいないので生物への影響もありません。

セーフティーステップ

(アメリカ)



最大使用荷重
136 kg
230 mm

Little Giant
Ladder System

キャスター付↑

品番	天板高さ (m)	全高 (m)	段数	税抜価格	品番	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H) mm	設置寸法 (W)×(D) mm	重量 (kg)
EA905EB-45	0.46	0.87	2	31,000円	EA905EB-45	450×120×800	530×600	6.8
EA905EB-68	0.68	1.09	3	38,200円	EA905EB-68	450×120×1120	530×850	9.0
EA905EB-90	0.91	1.31	4	47,300円	EA905EB-90	450×120×1420	530×1200	11.2
EA905EB-109	1.09	1.71	5	55,100円	EA905EB-109	510×100×1570	510×890	14.01

- 移動に便利なキャスター付！
緩やか傾斜×幅広ステップで抜群の安定感！
- 天板サイズ…360×230mm ●アルミ合金製（耐食材質）
- 手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。
- ★工具トレー付（45には付いていません）



踏台(ワイドステップ)



●奥行260mmの幅広ステップです
●天板サイズ…380(W)×260(D)mm
●材質…スチール

最大使用荷重
100 kg
260 mm

品番	天板高さ (m)	全高 (m)	段数	税抜価格
EA903RC-2	0.48	0.71	2	4,990円
EA903RC-3A	0.72	0.93	3	6,940円

品番	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H) mm	設置寸法 (W)×(D) mm	重量 (kg)
EA903RC-2	480×95×780	480×510	4.2
EA903RC-3A	490×105×1050	490×660	6.6

ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付)



(脚立時) EA905EC-4A(30°)

(はしご時) EA905EC-5A(45°)

最大使用荷重
135 kg
90 mm

Little Giant
Ladder System

品番	脚立高さ (m)	はしご全長 (m)	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H) mm	設置寸法 (W)×(D) mm	重量 (kg)	段数	税抜価格
EA905EC-4A	1.3~2.3	2.7~4.5	610×230×1400	600×1310	15.9	4	79,400円
EA905EC-5A	1.6~2.9	3.35~6.7	690×230×1700	690×1800	19.5	5	99,200円
EA905EC-6A	1.9~3.5	3.9~7.0	760×230×2000	750×2120	25.4	6	122,600円

オプション

品番	仕様	税抜価格	品番	仕様	税抜価格
EA905EH-1	ワークプラットフォーム	5,990円	EA905EH-3	ウォールホルダー	8,460円
EA905EH-2	ツールトレー	6,850円	EA905EH-4	ツールホルダー	5,990円
EA905EC-20	分離用ブラケット(1組)	4,710円			

- ★足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付
- 材質…アルミ合金
- 折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。
- 脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。
- キャスターが付いており、運搬が楽です。
- 起伏のある地面でも安全に作業できます。
- はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。
- 分離して使用するには別売りのブラケット(EA905EC-20)が必要です。



色の品番は大型商品です。(北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。)

セーフティーステップ

(アメリカ)



●工具トレー付安全バーで便利×安定！高耐荷重×幅広ステップの安全設計！
●天板サイズ…350×220mm ●アルミ合金製
★手をそえてバランスがとりやすい、便利と安全を兼ね備えた工具トレー付安全バー

最大使用荷重
170 kg
220 mm

Little Giant
Ladder System

品番	天板高さ (m)	全高 (m)	段数	税抜価格	品番	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H) mm	設置寸法 (W)×(D) mm	重量 (kg)
EA905EA-46	0.45	0.9	2	25,100円	EA905EA-46	540×120×780	540×540	5.12
EA905EA-68	0.65	1.36	3	30,600円	EA905EA-68	540×120×1080	540×830	7.48
EA905EA-90	0.87	1.57	4	38,200円	EA905EA-90	540×120×1390	540×1110	9.07

踏台(ワイドステップ)




最大使用荷重
100 kg
200 mm

品番	天板高さ (m)	全高 (m)	段数	税抜価格
EA903RD-2A	0.46	0.87	2	5,400円
EA903RD-3B	0.69	1.22	3	7,070円

品番	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H) mm	設置寸法 (W)×(D) mm	重量 (kg)
EA903RD-2A	520×65×960	450×560	4.7
EA903RD-3B	520×60×1355	450×730	6.5

- 長い持ち手で昇降しやすい安定設計
- 天板には持ち手が付いています
- 天板サイズ…350(W)×305(D)mm
- 材質…スチール

作業台(3方手すり付)



●一部お客様組立品
●天板サイズ…600×340mm
●アルミ合金製
●がっちりした踏台です。

最大使用荷重
150 kg
240 mm

Little Giant
Ladder System

品番	設置寸法 (W)×(D) mm
EA903XH-60	600×580
EA903XH-80	600×580
EA903XH-90	600×820

品番	天板高さ (m)	全高 (m)	段数	重量 (kg)	税抜価格
EA903XH-60	0.6	1.5	2	14.3	112,500円
EA903XH-80	0.8	1.7	2	15.3	120,800円
EA903XH-90	0.9	1.8	3	18.0	133,600円

品番	車輪径×幅	入数	税抜価格
EA903XD-200	100×28mm	2個	18,400円

脚立(伸縮調整脚)

(アメリカ)



最大使用荷重
170 kg

Little Giant
Ladder System

品番	天板高さ (m)	段数	税抜価格
EA905EA-150	1.52~2.44	4	68,200円
EA905EA-180	1.83~3.05	5	79,300円

品番	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H) mm	設置寸法 (W)×(D) mm	重量 (kg)
EA905EA-150	700×220×1560	700×1040~1590	15.42
EA905EA-180	930×230×1850	930×1220~1960	18.59

- 材質…グラスファイバー
- ★キャスター付きで移動が簡単です。
- 伸縮可能

作業台(手すり付)



●一部お客様組立品
●天板サイズ…500×500mm
●アルミ合金製
●背面キャスター付(φ100mm)

最大使用荷重
125 kg
150 kg


Little Giant
Ladder System

品番	設置寸法 (W)×(D) mm	重量 (kg)
XB-120	605×1266	23.6
XB-150	630×1455	25.6
XB-180	655×1644	27.7
XB-210	865×1833	29.5

品番	天板高さ (m)	全高 (m)	段数	税抜価格
EA903XB-120	1.2	2.1	4	146,200円
EA903XB-150	1.5	2.4	5	156,600円
EA903XB-180	1.8	2.7	6	175,100円
EA903XB-210	2.1	3.0	7	178,300円

- 後部に車輪を取り付けていますので、前側を少し持ち上げることで移動も楽な構造となっています。

脚立用標識




非粘着

- 材質…軟質ビニール
- 裏面マジックテープ付(天板奥行200mmまで)

品番	サイズ (mm)	税抜価格
EA983BN-1	860×250	2,200円

脚立用ステッカー



粘着

ユニコ株式会社 (2枚価格)

品番	サイズ (mm)	税抜価格
EA983BN-16	60×210mm	500円

- 材質…アルミ
- 脚立天板に貼り付ける事で転落防止を促す事が出来ます。


ユニコ株式会社 (1枚価格)



超軽量で異動サービスに最適！

ESCO
オリジナル

2.5mまで伸縮自在！




伸縮式バリケード

品番 EA983DX-6

価格 12,100円 (税抜)

- サイズ…使用時：2500×960 (H) mm
収納時：240×960 (H) mm
奥行 (脚部分)：240×960 (H) mm
- 重量…空時：2.54kg、満水時：8.0kg
- 材質…PE樹脂
- 軽量で耐久性があります。



標識スタンド[作業中・立入禁止]



品番	サイズ(mm)	仕様	税抜価格
EA983DE-96	1800×30×1000 (H)	3連	9,800円
EA983DE-97	600×30×1000 (H)	1連(追加用)	2,460円

品番	折りたたみサイズ
EA983DE-96	570×95×960 (H)

- 材質…PVCチューブ、防水布
- 表示内容…作業中 立入禁止
- PVCチューブ外径…φ25mm

伸縮式ライトコーン(LED/ウエイト付)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983FT-421	300×300×500 (H)	4,620円
EA983FT-422	350×350×700 (H)	5,230円

- LED付で、暗所でも視認性抜群です
- 電源…単3電池×2本(別売)
- 光源…LED球
- 電池寿命…100時間
- トップ内径…φ23mm
- 材質…PVC


衝突防止ライト(ドア/曲がり角用)



品番	検知範囲	税抜価格
EA864CC-10	距離：最長3m 最大約100°	12,400円

- 屋内専用
- 電源…単3電池×3本(別売)
- 電池寿命…330日
- 検知方式…集電型赤外線センサー
- サイズ…100×29×100mm
- 重量…130g
- 付属品…両面テープ×2、取付ねじ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2
- 光と音で事故を予防する衝突防止ライト
- 1台目が人を感じると2台目がワイヤレスにより、ライトとブザーでお知らせします。
- 裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
- ★視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので事故を予防します。

ガードポール



(1本価格)


品番	サイズ(mm)	カラー	税抜価格
EA983FT-100	φ90×800	赤/白	4,320円
EA983FT-95	φ90×800	赤/黄	4,320円

アスファルトアンカー(4本入)

品番	ねじ	サイズ(mm)	税抜価格
EA945DF-8	M8	首下長 下穴径	1,190円

- 材質…本体：EVA、ベース：ゴム
- ベース径…205mm
- 取付方法…アンカーで固定(接着剤不要)


ホイッスル



品番 EA916XK-17 税抜価格 260円

- 目立ちにくい黒色のホイッスルです
- サイズ…60×21×25mm
- 重量…13g
- 材質…ABS樹脂
- ストラップ長…1100mm

電子ホイッスル



品番 EA916XK-71 税抜価格 2,120円

- サイズ…135×35×38mm
- 重量…71.5g
- 材質…ABS樹脂
- 電源…単4電池×2本(付属)
- 音色3段階
- ネックストラップ付

ターボリン救護担架



品番	使用時サイズ(収納時)	税抜価格
EA999ZT-5	約600×2000 (約330(W)×90(D)×400(H))	32,700円

品番	重量(kg)	耐荷重(kg)
EA999ZT-5	1.8	100

- 材質…PVCターボリン
- 足袋、胸1ヶ所固定ベルト付
- 折りたたんで専用袋に収納可能
- 緊急時に活躍する、丈夫なターボリン生地簡易担架



ロング伸縮ガードバー



品番	長さ	カラー	税抜価格
EA983FV-250	1.85~3.25m(伸縮タイプ)	黄/黒	12,900円
EA983FV-250S	1.85~3.25m(伸縮タイプ)	黄/黒	21,400円

- 最大3.2mまで伸びるロングタイプの伸縮ガードバー。少数のコーンとガードバーで広範囲のバリケードが可能です(使用例：3mバリケード時)
- [A]一般的なガードバー(1.5m)の場合…ガードバー×2本とカラーコーン×3本が必要
- [B]EA983FV-250(-250S)の場合…ガードバー×1本とカラーコーン×2本でバリケード可能
- 重量…580g
- 材質…ABS
- 直径…φ41mm
- 250Sは持ち運びに便利な自立型収納バッグ(EA925HN-9)付

伸縮ガードバー



品番	長さ	税抜価格
EA983FV-190	1.3~2.2m(伸縮タイプ)	5,810円
EA983FV-190S	1.3~2.2m(伸縮タイプ)	14,900円

- 重量(1本)…480g
- 材質…ABS樹脂
- 直径…φ39mm
- コーンと組み合わせてご使用いただけます。
- 190Sは持ち運びに便利な自立型収納バッグ(EA925HN-9)付
- ★収納時にボールを回してロック可能。運搬時、勝手に伸縮してしまうことを防ぎます。


LED誘導灯



品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA983FR-301	φ30×520	140	1,730円

- 保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
- 電源…単2電池×2本(別売)
- 材質…チューブ：ポリカーボネート、ハンドル：ABS
- 光源…超高輝度LED6灯
- 点灯…高速点滅→低速点滅→OFF
- 防滴構造

警笛付LED誘導灯



品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA983FR-302	φ30×580	152	2,670円

- 警笛スイッチを押している間、ホイッスルが鳴り、光と音で誘導できます
- 電源…単2電池×2本(別売)
- 材質…チューブ：ポリカーボネート、ハンドル：ABS
- 光源…バイブ部：赤色LED×12個
手元部：白色LED×2個
- 警笛音量…約120dB
- 赤点滅→赤点灯→手元部白色LED点灯→OFF

刺股



品番	税抜価格
EA916XY-11	25,700円

- 全長…2100mm
- U字部内寸…約460mm
- 重量…1.5kg
- 材質…柄：アルミパイプ、U字部：スチールパイプ、グリップ：ゴム
- 万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。●女性にも扱える軽量タイプ

CONDOR




●重量…
-11:1,290g,
-12:1,310g

One-hand RITRA

品番	ベルトサイズ	税抜価格
EA998FR-11	50×1,200mm	17,200円
EA998FR-12	50×1,400mm	17,200円

＜ベルト仕様＞
・材質…ナイロン
・バックル形状…スライド式
＜ランヤード仕様＞
・サイズ…15×1,450mm
・巻取式・アルミフック(回転型)
・第一種ショックアブソーバ
●ランヤードが必要な長さで固定でき、巻き取りの際も少しくだけで収納できます。
●ロック機構付で墜落時に短い落下距離で停止します。




品番	全長	税抜価格
EA983SP-11	1,900mm	13,400円

＜ツイストロック＞
●最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます
●取付工具重量…約38kg ●最大開口…23mm
●カラビナフックサイズ…135×78mm
●材質…ベルト:ナイロン
カラビナフック:アルミ
●半自動のツイストロック式カラビナが偶発的な解除を防止します。



品番	全長	税抜価格
EA983SP-6	800～1,300mm	11,200円

＜ツイストロック＞
●伸縮性・耐久性に優れた蛇腹式ベルトと半自動ツイストロック構造のカラビナで強力に保持します
●取付工具重量…約18kg ●最大開口…21mm
●カラビナフックサイズ…122×71mm
●材質…ベルト:ナイロン
カラビナフック:アルミ
●ダイニーマ製の強固なストラップでベルトループやハーネスにしっかり取付できます。



品番	コード長	リング内径	本体サイズ	税抜価格
EA916ZL-42	580mm	25.5mm	φ52mm	3,960円
EA916ZL-44	1180mm	25.5mm	φ52mm	4,570円

品番	チェーン材質	フック仕様
ZL-42	ステンレス	ベルト用フック付
ZL-44	ケブラー	ベルト用フック付

●材質…本体:スチール(クロムメッキ)
●チェーンは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
●耐久性に優れています。



品番	カラーコード長	リング内径	開口幅	色	税抜価格
EA916ZL-211	211	21mm	6mm	赤	200円
EA916ZL-212	212	21mm	6mm	青	200円
EA916ZL-213	213	21mm	6mm	黄	200円
EA916ZL-214	214	21mm	6mm	緑	200円
EA916ZL-215	215	21mm	6mm	橙	200円

●鮮やかな色で視認性に優れています
●材質…リング:スチール、
カラーコード:ポリウレタン



品番	税抜価格
EA998FR-31	9,830円

＜ベルト仕様＞
・サイズ…50×1,200mm 材質…ナイロン
・バックル形状…スライド式
＜ランヤード仕様＞
・サイズ…32×1,050～1,150mm(伸長時:1,500mm)
・スチールフック・伸縮式
・第一種ショックアブソーバ
●重量…1,025g
●使用しない時は短く縮んでいきますので移動時に引っ掛かりを抑えることができます。



品番	税抜価格
EA998FR-161	25,900円

＜ベルト仕様＞
・サイズ…50×1,200mm 材質…ナイロン
・バックル形状…スライド式
＜ランヤード仕様＞
・サイズ…主ランヤード:15×1,400mm
補助ロープ:15×1,000mm
・巻取式・アルミフック
・第一種ショックアブソーバ(主ランヤードのみ)
●ランヤードは必要な長さで調整でき、ロック機構により墜落時にも短い落下距離で停止します。



品番	全長	税抜価格
EA983SP-172	480～1800mm	4,030円

●取付工具重量…約1kg ●リング径…φ24mm
●最大開口…大:10mm、小:8mm
●材質…コード:ポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)
フック:ニッケルメッキ



品番	全長	税抜価格
EA983SP-22	300～950mm	3,580円

●着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル
●取付工具重量…約1kg
●最大開口…5.5mm
●材質…コード:ポリウレタン
カラビナフック:ABS樹脂
●フックは360°回転するため絡まりません。



品番	全長	税抜価格
EA983SP-171	270～680mm	3,360円

●取付工具重量…約3kg
●最大開口…17mm ●コード径…φ5mm
●材質…コード:ポリウレタン
フック:ニッケルメッキ



品番	コード長	リング内径	本体サイズ	税抜価格
EA916ZL-91	630mm	21mm	34×54mm	765円

●コードは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。



品番	税抜価格
EA998FR-171	18,000円

＜ベルト仕様＞
・サイズ…50×1,200mm 材質…ナイロン
・バックル形状…スライド式
＜ランヤード仕様＞
・サイズ…
主ランヤード:32×1,100～1,200mm(伸長時:1550mm)、
補助ロープ:32×800～850mm(伸長時:1050mm)
・伸縮式・アルミフック
・第一種ショックアブソーバ(主ランヤードのみ)
●ランヤードと補助ロープは伸縮式で構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどを少なくします。



品番	ベルトサイズ	税抜価格
EA998FR-181	50×1,200mm	23,300円
EA998FR-182	50×1,400mm	23,300円

＜ベルト仕様＞
・材質…ナイロン
・バックル形状…スライド式
＜ランヤード仕様＞
・サイズ…主ランヤード:15×1,400mm
補助ロープ:32×800～850mm(伸長時:1,050mm)
・巻取+伸縮式・アルミフック
・第一種ショックアブソーバ(主ランヤードのみ)
●重量…-181:1,745g、-182:1,765g
●ランヤードは必要な長さで調整でき、ロック機構により墜落時にも短い落下距離で停止します。



品番	コード長(mm)	取付工具重量	税抜価格
EA983SL-81	220～950	2kg以下	1,150円
EA983SL-83	260～1,350	1kg以下	1,300円
EA983SL-85	290～1,500	3kg以下	1,510円

●材質…
芯:ステンレスワイヤー
金具:亜鉛ダイカスト
(黒ニッケルメッキ)
表面:樹脂
●口の開き…6mm



品番	コード径	仕様
EA983SL-81	φ2.5mm	両端スイベルフック
EA983SL-83	φ2.0mm	スイベルフック+着脱式ストラップ
EA983SL-85	φ3.2mm	スイベルフック+キーリング



品番	全長	税抜価格
EA983SP-136	380mm	3,140円

●材質…ナイロン ●取付工具重量…約3kg
●リング線径…厚み:5mm、幅:5.5mm
●リング内径…14×26mm



品番	全長(mm)	リング内径(mm)	開口幅(mm)	税抜価格
EA916ZL-55	75	28	8	880円

●本体をクリップの様にベルトに挟みこんで使います。



品番	税抜価格
EA998FR-21	21,600円

＜ベルト仕様＞
・サイズ…50×1,200mm 材質…ナイロン
・バックル形状…スライド式
＜ランヤード仕様＞
・サイズ…15×1,450mm
・巻取式・アルミフック(回転型)
●切替レバーの操作により、ロープ長さを任意に選択する使い方とロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。



品番	税抜価格
EA998FR-201	23,700円

＜ベルト仕様＞
・サイズ…50×1,200mm 材質…ナイロン
・バックル形状…スライド式
＜ランヤード仕様＞
・サイズ…15×1,400mm ●巻取式
・スチールフック ●第一種ショックアブソーバ
●金属部分に樹脂コーティングを施し絶縁性を持たせており、電話交換機周辺などの作業で端子間の短絡を防止します。



品番	全長(mm)	リング内径(mm)	税抜価格
EA983SP-126	400	14×14.5	2,910円

●スイベル機構が絡まりを防ぎストラップでしっかり取付できます
●取付工具重量…約3kg
●材質…ベルト:ナイロン、リング:ステンレス
●リングストラップはサイズ調整ができ、ストッパーで固定できます。



品番	全長(W×D×H)mm	取付工具重量	税抜価格
EA983SP-181	100×70×100	3kg	6,500円

●取付電動工具目安サイズ…
(バッテリー装着部) A:100～145mm、B:70～100mm
C:55～90mm
(ハンドル部) 最大約60×約40mmまで
●材質…ABS樹脂、シリコン ●Dリング付



品番	全長(mm)	リング内径(mm)	税抜価格
EA916ZL-61	80	21	530円


●材質…真鍮(ニッケルメッキ)
●押し込むことで引き離すことができます。



品番	カラーコード長	開口幅	税抜価格
EA916ZL-76	8×102～914mm	大:15mm 小:5mm	1,120円

●材質…カラビナ:アルミ、
カラーコード:ポリウレタン
鍵の紛失防止や道具の落下防止に

コーナーミラー



- 凸面
- 室内専用
- コーナー用
- 設置可能場所…壁
- 鏡面材質…ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)
- 取付金具付

品番	サイズ(mm)	曲面	重量(kg)	税抜価格
EA724Z-31	340×330	360R	0.56	20,200円

●店舗や部屋の角(コーナー)の上部に取り付けることができます

壁面取付型ミラー



- 凸面
- 室内専用
- 壁面用

品番	サイズ(mm)	曲面	重量(kg)	税抜価格
EA724Z-32	275×475	縦:220R 横:340R	0.74	24,000円

- 設置可能場所…壁
- 鏡面材質…ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)
- 取付金具付
- ホールや店舗の壁に取り付けることができます

エレベーター用安全ミラー(三方枠用)



- 鏡面材質…ポリカーボネイト
- 裏面に強力両面テープ付
- 平面
- 室内専用
- フラット型凸面機能ミラー
- エレベーター三方枠用

品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	三方枠の傾斜角	税抜価格
EA724ZK-56	145×205×2.1	180R	69	0~10°	27,400円

Komy

デモ機
貸出可能です! 1972

詳細はこちらまでお問合せください
— エスコ東京営業所 —
03-5419-3481

掲載商品以外の
Komy(コミー) 製品を
WEBサイトに掲載中
取扱い商品 40点以上!

通路用ミラー(片側用)



- 平面
- フラット型凸面機能ミラー

品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZM-2	230×330	400R	340	27,400円

- 室内専用
- 鏡面材質…アクリル
- T字路やL字路の衝突防止に。
- 裏面強力両面テープ付
- 平面で視野65°、3.9mm厚の省スペース
- 上下を反転すると左右の使い分けが可能

通路用ミラー(左右用)



- 平面

品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZM-6	220×165	180R	170	27,400円
EA724ZM-6.5	340×240	280R	350	37,200円
EA724ZM-7	460×330	400R	680	52,900円

- フラット型凸面機能ミラー
- 室内専用
- 鏡面材質…アクリル
- 狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。
- 裏面強力両面テープ付
- 平面で視野130°、3.9mm厚の省スペース

[マグネット付]通路用ミラー(片側用)



- 平面
- フラット型凸面機能ミラー

品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZM-11	230×330	400R	440	29,400円
EA724ZM-12	325×485	600R	1000	51,000円

- 室内専用
- 鏡面材質…アクリル
- T字路やL字路の衝突防止に。
- 裏面マグネット付
- 平面で視野65°、3.8mm厚の省スペース
- 上下を反転すると左右の使い分けが可能

[マグネット付]通路用ミラー(左右用)




- 平面

品番	サイズ(mm)	曲面	重量(g)	税抜価格
EA724ZM-16	220×165	180R	200	29,400円
EA724ZM-17	340×240	280R	410	39,200円
EA724ZM-18	460×330	400R	800	56,800円

- フラット型凸面機能ミラー
- 室内専用
- 鏡面材質…アクリル
- 狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。
- 裏面マグネット付
- 平面で視野130°、3.8mm厚の省スペース

反射テープ



- リーズナブルな価格の反射テープです
- 反射タイプ
- 材質…基材:PET
- 粘着剤:アクリル系
- 剥離紙付

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	色	税抜価格
EA983F-24	50	10	0.12	黄	475円


反射テープ



- リーズナブルな価格の反射テープです
- 材質…基材:PVC
- 粘着剤:アクリル系
- 反射タイプ
- 剥離紙付

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	色	税抜価格
EA983F-121	50	10	0.27	レモンイエロ	585円


トラライナーテープ



- 材質…基材:ポリプロピレン系
- 粘着剤:ゴム系
- シマの幅…100mm
- 工場等、屋内の表示に

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	税抜価格
EA944PG-150	50	25	0.12	2,500円

ラインテープ




- 材質…基材:ポリエチレンクロス
- 粘着剤:アクリル系
- 手で簡単に切れます。
- 耐久性、耐摩擦性、隠蔽性に優れています。
- フォークリフト等往來の多い場所に

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	色	税抜価格
EA944PK-1	50	50	0.19	白	3,710円
EA944PK-2	50	50	0.19	黄	3,710円

- 床に貼付する場合、ディスプレイ(EA944SG-9)が使えます。

[屋外用]滑り止めテープ(耐水・耐油)




(カナダ)
スタンダード

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	色	税抜価格
EA944DA-11	50	18.3	0.63	黄/黒	7,950円
EA944DA-12	100	18.3	0.63	黄/黒	15,900円
EA944DA-16	50	18.3	0.63	赤/白	7,950円
EA944DA-21	50	18.3	0.63	黄	8,300円
EA944DA-22	100	18.3	0.63	黄	16,600円
EA944DA-23	50	18.3	0.63	灰	7,950円
EA944DA-24	100	18.3	0.63	灰	15,900円

- はしごのステップや階段に
- 屋内外兼用
- 粘着剤:アクリル系
- 材質…基材:PVC
- 粘着剤:アクリル系

[屋外用]滑り止めテープ(耐水・耐油)




(カナダ)
モップフレンドリー

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	税抜価格
EA944DB-6	50	18.3	1.15	7,950円
EA944DB-7	100	18.3	1.15	15,900円

- モップで掃除の際の、引っ掛かりを低減し、また強力粘着です
- 屋内外兼用
- 粒度…#60
- 材質…基材:PVC
- 粘着剤:アクリル系
- 頻繁に掃除が必要な所向き
- 耐水性があり化学物質や油にも耐久性があります。
- 船の甲板やボート等に

[屋外用]滑り止めテープ(耐水・耐油)




(カナダ)
エクストラ

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	税抜価格
EA944DB-11	50	18.3	1.15	7,950円
EA944DB-12	100	18.3	1.15	15,900円
EA944DB-13	150	18.3	1.15	23,800円

- 高耐久で通行量の多い場所に最適なエクストラタイプ。自動車・建機・航空機などのステップのすべり止めに
- 屋内外兼用
- 粒度…#46
- 材質…基材:PVC、粘着剤:アクリル系
- 耐水・耐油・耐候性があります。

[屋外用]滑り止めテープ(耐水・耐油)



(カナダ)
エクストラ

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	税抜価格
EA944DB-51	25	18.3	0.89	2,770円
EA944DB-52	50	18.3	0.89	5,280円
EA944DB-54	100	18.3	0.89	10,600円

- 屋内外兼用
- 粒度…#46
- 材質…基材:PVC、粘着剤:アクリル系
- 耐水・耐薬・耐油性に優れています。

ラインテープディスペンサー



- 予備テープのホルダーがついています
- 材質…スチール
- 適用テープ…幅:100mmまで
- 外径:300mmまで
- 芯径:76mm(3")
- サイズ(最大)…380(W)×180(D)×1000(H)mm

品番 EA944SG-10 税抜価格 24,000円

- ハンドル部の角度は可変できます。
- テープでキレいにラインが引けます。
- 剥離紙付のラインテープ使用不可
- 重量…7.3kg

INCOM (インコム) は様々なタイプのテープを取り揃えているカナダのメーカーです。

↓ 滑り止めテープシリーズ ~使用シーン~ ↓

スタンダード	エクストラ	重歩行用	蓄光
汎用性の高い一般タイプ	高耐久 通行量の多い場所に	建設現場や重量車両の通路に	暗所目印と滑り止めのW効果
凹凸 凹凸面や縞鋼板の上に	室内素足歩行 素足で触れても痛くない	スタンダード 特殊加工で、引っかかりが少ない	ミリタリー&マリン 米軍MIL規格&NAVSEA承認の軍事・海洋グレード

**充実した『便利』な
発注サービス!**

ご契約者様向け
ECサイト ESPRO

商品検索・承認フロー・購買管理

エンジン付草刈機



- お客様組立品
- 燃料…混合ガソリン
- 燃料タンク容量…0.4ℓ
- 連続運転時間(目安)…25分
- 排気量…20.6㎖



KYOCERA

品番	刈刃サイズ	全長	重量	税抜価格
EA898RC-36D	φ230mm	1765mm	4.7kg	38,500円

- 左右非対称両手ハンドル採用で体の中心に近い位置でハンドルを握ることができ、左右に振りやすく、腕や腰などの負担も少なく、長時間作業でも疲れにくい
- スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます
- レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構
- 付属品…刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、収納袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、スパナ

[伸縮柄] 刈込鋏



- 刃材質…炭素刃物鋼
- アルミハンドル
- ★壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に

品番	全長	刃長	重量	税抜価格
EA650A-41	670~1030mm	150mm	1.05kg	5,860円



[充電式] 草刈機(分割式)

36V



- お客様組立品
- 回転数…3,000~6,000rpm
- 連続運転時間(目安)…

(低速)約300分
(高速)約100分
●充電時間…
約180分

KOSHIN

品番	刈刃サイズ	全長	重量	税抜価格
EA898RC-53C	φ230mm	1880mm	5.1kg	44,800円
EA898RC-92	替バッテリー(1個)			26,700円
EA898RC-93A	充電器			7,200円

- バッテリー…リチウムイオン(36V/5.0Ah)
- 付属品…φ230mmチップソー、飛散防止カバー、バッテリー×1、充電器、肩掛けベルト、六角棒レンチ、Boxドライバー
- 車載や収納に便利な2分割式

[充電式] 草刈機

18V



- お客様組立品
- 回転数…4,300~5,600rpm
- 連続運転時間…33~51分
- 充電時間…約32分
- バッテリー…リチウムイオン(18V/5.0Ah)

Hi KOKI

品番	刈刃サイズ	全長	重量	税抜価格
EA898RC-76	φ230mm	1800mm	3.6kg	44,200円
EA813HF-17B	替バッテリー(1個)			25,800円
EA813H-10B	充電器			18,700円

- 付属品…バッテリー×1、急速充電器、φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー

鎌(折りたたみ式/片刃)



品番	全長	刃長	税抜価格
EA650BA-61A	370mm	180mm	4,710円
EA650BA-62	替刃(1枚)		2,940円

- 刃材質…特殊刃物鋼
- ★携帯に便利な折りたたみ式
- カバー付



鎌用ケース



- 材質…本革

品番	サイズ(mm)	ベルト通し幅	税抜価格
EA925HM-2	200×50	50mm	1,530円

- 適合サイズ…薄鎌・中厚鎌:165~195mm、本鎌・厚鎌:150~180mm
- ボタン式のベルト通しにより、ベルトを外さずに装着できます。

鋸鎌用ケース



- 材質…本革
- 刃長170mmまでの鋸鎌の携帯に(開口幅:40mm)

品番	サイズ(mm)	ベルト通し幅	税抜価格
EA925HM-1	180×55	50mm	1,160円

- ボタン式のベルト通しにより、ベルトを外さずに装着できます。

すねガード



- すね・ひざの保護に
- 草刈り作業時の石等の飛来物防止に。
- 材質…強化ポリエチレン

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA354-11	150×420	3,460円

すねガード



- すね・ひざ・ふくらはぎ・甲の保護に
- 草刈り作業時の石等の飛来物防止に。
- 材質…強化ポリエチレン

品番	サイズ	税抜価格
EA354-12	150×530mm	5,960円

草刈用メッシュガード



- 材質…ポリエステル(防炎PVC被膜)
- 草刈、ガーデニング、研磨、飛散防止作業等

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA354-14	800×1100	5,930円

- 通気性に優れます。
- 腰にフィットさせるだけのスピーディーワンタッチ着脱式

草刈用エプロン



- 材質…ポリエステルメッシュ
- ベルト長さ…約1300mm
- 腰ベルトを巻きあげて丈の長さを調節可能
- 着脱が簡単なワンタッチバックル式
- メッシュ製で風が通り抜け、暑い場所での作業に最適

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA768H-5	850×1150	3,080円


防草シート



品番	サイズ	厚み	税抜価格
EA952AD-381	1×10m	0.3mm	2,590円
EA952AD-382	1×50m	0.3mm	10,200円

- 材質…ポリプロピレン不織布
- 遮光率98.5%と高く、水も通し、切断加工が簡単な不織布タイプの防草シートです。
- 目が細かい不織布を使用しているので雑草が突き抜けにくく、裁断箇所がほつれにくいです。
- 耐候剤入りで光・熱・水からの劣化を抑えます。
- 用途に合わせてカットして使うことができます。

[高耐候] 防草シート



品番	サイズ	厚み	税抜価格
EA952AD-301	2×25m	0.4mm	32,700円

- 材質…ポリプロピレン
- 約10年耐候、遮光率99%
- 耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。

除草剤(速効タイプ)



- 成分…天日塩、重曹、グレープフルーツ種子抽出物(GSE)

品番	容量	税抜価格
EA913AE-2	1.0ℓ	1,530円

- 天日塩とグレープフルーツ抽出物が速やかに細胞内に浸透し、細胞の代謝異常を引き起こし雑草を枯死させます。
- 化学合成成分を全く含まず食品原料だけで作った安全志向の除草剤。
- 非農耕地用
- 速効タイプ

除草剤(除草&予防防)



- 非農耕地用
- 成分…塩(塩化ナトリウム)、香料、天然精油
- 食品成分生まれの天然ミネラル(食塩)使用
- 食品成分から作られた粒タイプの除草剤
- 生え始めの雑草、雑草の生える前、枯らした後に
- 天然由来虫よけ成分プラス

品番	容量	税抜価格
EA913AC-42A	3.0kg	2,870円

アース製薬

チップソーはESCO便利カタログ [NO.57] に掲載しています!

P.2503 ~ P.2504

ESCO Webカタログ

サクッとキーワード検索

『SAKKEY』

防蜂ネット(ヘルメット取付型)

- サイズ… 340(W)×470(H)mm
- 材質… ナylonメッシュ
形状安定ワイヤー: 鋼材
- 蜂の攻撃から頭部を守ります。
- ヘルメットは全タイプ取付可能。
- ヘルメットは別売です。

品番 EA768H-2 税抜価格 4,810円

ハチアブマグナムジェット(蜂・あぶ用エアゾール)

- 対象害虫… クマバチ、ミツバチ、アブ、ブヨ、クモ、ヤスデ、ゲジ、ケムシ、ムカデ、カメムシ、羽アリなど
- ハチの巣退治も容易にできます。
- バズーカ方式で強力大量噴射

品番	内容量	税抜価格
EA941C-11	550ml	1,570円

スズメバチマグナムジェットプロ

- 対象害虫… スズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、ミツバチ、アブ、ブヨ、クモ、毛虫、ムカデ、カメムシ
- 即効性、致死効果に優れた4つの有効成分配合

品番	内容量	税抜価格
EA941D-6	550ml	1,980円

●バズーカ方式の強力噴射で巣ごと撃退します。(約45秒で全て噴射)

蜂退治スプレー用ホルスター

- EA941D-6・EA941C-11専用のホルスター
- ★スズメバチの見え方イメージ

品番	サイズ(mm)	ベルト通し幅	税抜価格
EA925HN-8	90×95×200	65mm	1,210円

スズメバチ誘引捕獲器

- サイズ… φ90×230(H)mm
- 重量…300g
- 入ったハチを溺れさせて退治します(薬剤不使用)
- 庭木などに吊るすだけの簡単設置
- 一度入ったら出にくい特殊キャップ

品番	内容量	税抜価格
EA941B-51	200ml	1,800円

ポイズンエキストラクター(ケース付)

- 吸引器サイズ… 57×115mm

品番	税抜価格
EA941C-106	2,000円

- 材質…吸引器: ABS樹脂、吸引カップ: PP ケース: EVA
- 吸引カップ6サイズ付
- スズメバチ、蚊、ブヨなどの毒虫に刺された、咬まれた際の応急処置に
- 本体内部を真空にすることで吸引する、強力型。吸引中は手を放しても落ちません。
- カップは水洗い可能で繰り返しご使用いただけます。

ポイズンリムーバー

- 吸引器サイズ… 65×95mm

品番	税抜価格
EA941C-101	1,000円

- 材質…吸引器: PP、吸引カップ: PC Richbond
- 吸引カップ2個付 (2サイズ兼用)
- 傷口から蛇の毒液や毒針を吸い出します。
- 手放して吸引キープできるロック機能付
- カップは水洗い可能で繰り返しご使用いただけます。

マダニリムーバー(3本組)

- サイズ… 大: 18×8×65mm 中: 14×7×62mm 小: 9×5×50mm
- 材質…ABS樹脂

品番	セット内容	税抜価格
EA941C-91	3本組	695円

●マダニに噛まれた際の応急処置用に便利なリムーバー

[スチール製]熊手(木柄)

- 材質… 先端: 硬鋼線材 柄: 木
- 重量…900g
- 除草後のならし作業に便利です。
- ★先端調整板付で幅調整可能

品番	先端幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA650RB-6	210~460	1650	7,590円

竹ぼうき

- 材質…竹
- 重量…860g

品番	穂丈(mm)	全長(mm)	入数	税抜価格
EA928CC-20S	約1050	約1800	1本	1,800円
EA928CC-20	約1050	約1800	5本	5,620円

竹熊手

- 材質…先端・柄: 竹
- 重量…約830g

品番	先端幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA650RA-12A	約500	約1560	7,630円

[U型]溝さらえ

- 材質…先端: スチール 柄: アルミ
- 重量…720g
- 溝の清掃、泥すくい作業にアルミパイプ使用なので軽量
- 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います。
- 水抜き穴付
- ★先端は鋸刃形状で、除草もできます。

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA650BH-33B	130(W)×155(L)×65(H)	3,440円

[スチール製]一輪車

品番	容量(ℓ)	積載均等耐荷重	荷台サイズ(mm)	税抜価格
EA520DB-1	約50	100kg	680×770	15,700円

替部品

品番	車輪(ノーパンクタイヤ)	税抜価格
EA520DB-10	3.580円	
EA520DB-22	グリップ(1個) 220円	

ヘルメット取付フェイスプロテクター

- 材質…PET
- ヘルメットは別売です。

品番	フェイスガードサイズ	税抜価格
EA800PB-13	195×195mm	5,580円

●3種類(あらゆる溝付ヘルメット用、幅の広い溝付ヘルメット用、溝なしヘルメット用)の取付部品を標準装備しています

●刈り払いやチェーンソー使用時に★フェイスガードは跳ね上げ可能でヘルメットに当たってあがります。

ヘルメット取付フェイスプロテクター

- ヘルメットは(アメリカ)別売です。

品番	フェイスガードサイズ	税抜価格
EA800PA-53	228×394mm	5,130円
EA800PA-71	替ヘッドギア	2,450円
EA800PA-83	替フェイスガード	2,920円

- 材質…ヘッドギア: アルミニウム
- フェイスガード: ポリカーボネート
- ヘルメットに取付可能
- 99.9%UVカット

[ステンレス製]溝掃除用スコップ(十能)

- 材質…先端: ステンレス 柄: 天然木
- 重量…420g
- 溝の清掃、狭い場所での泥すくいに
- ステンレス使用によりサビにくく、熱に強いので、炭や灰の管理にも最適です。

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA650BH-26	160(W)×195(D)	2,300円

●お客様組立品

- 材質…スチール
- サイズ…680(W)×1340(D)×555(H)mm
- 車輪径…φ365mm ●重量…14.6kg
- ノーパンクタイヤ
- 土砂、肥料、収穫物等の運搬に

ヘルメット用バイザー(首筋保護)

- (アメリカ)
- サイズ… φ435×245(H)mm

品番	税抜価格
EA768HR-11	2,860円

- 視認性が高いヘルメット用バイザーです
- 材質…ポリエステル
- 折りたたみ式で、付属のポーチに簡単に収納できます。
- ヘルメットは別売です。

ちりとり型バッグ(高耐久)

- 耐荷重…20kg
- 材質…PP、グラスファイバー
- 重量…540g

品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA928AD-65	180L	610×580×550(H)	6,680円

- 持ちやすい取っ手付き
- 使用時は開いて、使わない時は折りたたんで保管できます。
- 厚地の生地を使用しているため、耐久性に優れています。
- プラスチック芯が入っているので開口部が閉じません。

[OD色]手箕

- 材質…ポリプロピレン

品番	サイズ(mm)	入数(個)	税抜価格
EA928AD-59	505×495×175	1	2,580円
EA928AD-60	505×495×175	10	18,700円

●サイドまで平らなので中身が入れやすく、作業の効率アップに。

ビルメンカート



- お客様組立品
- 本体サイズ…631(W)×975(D)×1005(H)mm
- 専用袋サイズ…480×195×720(H)mm(容量60ℓ)
- 重量…約12kg
- 材質…本体:スチール(クロムメッキ)
トレイ:ポリプロピレン
- 専用袋:ナイロン
- 付属品…トレイ×3個、袋×1枚
- 清掃用品は含まれません。

品番	名称	税抜価格
EA928CE-2	本体	51,100円
EA928CE-2B	替袋(1枚)	2,460円

マイクロファイバークロス




(5枚価格)

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929DC-3	300×400	ポリエステル70%、 ナイロン30%	2,200円

- ミクロの繊維で汚れを取る。乾拭き、水拭き用。
- 少量の水を含ませただけで、汚れをスッカリ落とします。

マイクロファイバー吸水タオル

(アメリカ)



(1枚価格)

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929DB-502	559×915	マイクロファイバー	2,900円

- 傷、糸くずがつきにくいマイクロファイバーです
- 端の部分がはつれません。

[ステンレス製]スクレーパー



品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524AS-25	150mm	80mm	1,690円

- 材質…刃:ステンレス、
ハンドル:エラストマー樹脂
- 刃は剥離性を高めるフッ素樹脂コート
- 刃先形状は傷が付きにくい円弧型
- グリップと刃先が曲がるので、
対象物に合わせて使用できます。
- ※QRコードの動画でご確認頂けます



スクレーパー

(ドイツ)

- 不意の怪我を防ぐカバー付

martor

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524AH	165mm	39mm	2,110円

替刃

品番	刃幅	税抜価格
EA524AH-1	スチール刃(10枚)	960円
EA524AH-2	ステンレス刃(10枚)	1,450円

- カバー付
- 標準付属の刃はEA524AH-1です。

マイクロファイバークロス




(5枚価格)

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929DC-3	300×400	ポリエステル70%、 ナイロン30%	2,200円

- ミクロの繊維で汚れを取る。乾拭き、水拭き用。
- 少量の水を含ませただけで、汚れをスッカリ落とします。

マイクロファイバー吸水タオル

(アメリカ)



(1枚価格)

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929DB-502	559×915	マイクロファイバー	2,900円

- 傷、糸くずがつきにくいマイクロファイバーです
- 端の部分がはつれません。

水切りワイパー(吸水タオル付)

(アメリカ)



品番	幅(mm)	税抜価格
EA928AG-575	285	3,790円

- マイクロファイバー部は取り外して洗うことができます
- 材質…ワイパー:シリコン
タオル:マイクロファイバー
- マイクロファイバーとワイパーで水分を残らず拭きあげます。

ガラス&タイルスクレーパーセット

(アメリカ)



- 握りやすいソフトグリップ仕様
のスクレーパー
セットです
- 刃材質…炭素鋼
- 各替刃5枚付

品番	全長	刃幅	税抜価格
EA524BC-10A	145mm 95mm	100mm 40mm	2,120円

allway

ガラスクリーナー

弱アルカリ性

- きめ細かな泡がガラス部分の頑固な
汚れ・手あか・ほこりなどをすっきり
落とします。



Linda

品番	内容量	税抜価格
EA922AB-1A	420ml	740円

ダスターミット(マイクロファイバー)

(アメリカ)



- 手を入れて使用します。
- ダッシュボードや、
狭い隙間を掃除する
のに最適です。

品番	サイズ	材質	税抜価格
EA929DY-20A	210×195mm	マイクロファイバー (ポリエステル80%、 ポリアミド20%)	935円


カラータオル



(6枚価格)

品番	サイズ(mm)	材質	カラー	税抜価格
EA929HC-1	340×850	綿100%	ホワイト	2,390円
EA929HC-2	340×850	綿100%	ピンク	2,390円
EA929HC-3	340×850	綿100%	ブルー	2,390円
EA929HC-4	340×850	綿100%	イエロー	2,390円

消毒ウェットティッシュ



- シート材質…
レーヨン不織布
- エタノールを主成分と
した指定医薬部外品
- 皮膚・手、指の消毒や工
場などでの機器類の拭
取りに

品番	シートサイズ (mm)	入数 (枚)	税抜価格
EA922HA-9	150×300	250	6,340円
EA922HA-9A	詰替用	250	3,800円

ハンドペーパータオル

- 材質…古紙



品番	シートサイズ (mm)	枚数 (枚)	入数 (パック)	税抜価格
EA929AE-7AB	170×220	シングル 200	1	185円
EA929AE-7BB	170×220	シングル 200	42	7,060円

除菌アルコールシート



- フマル酸により、ハ
イレベルな除菌効果
が期待できます。

品番	シートサイズ (mm)	枚数	入数 (パック)	税抜価格
EA922HB-52	200×300	50枚	1	250円
EA922HB-52B	200×300	50枚	20	4,950円

- 低アルコールなので肌荒れしにくいです。ALLTIME
- 防腐剤不使用
- 手指の洗浄、キッチン用品やキッチン周りの除菌に

ワイドダストボックス




色の品番はメーカー直送品です。(北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。)

- 材質…ポリエチレン
- 鍵穴付
- 排水口付
- プレートサイズ…360(W)×90(H)mm
- 耐荷重(目安)…約160kg
- φ75mmキャスター…自在×2、
自在(ストッパー付)×2
- 軽量スライド式蓋。軽い力で開閉できるので、
女性でも扱いやすいです。
- ゴミのいった45ℓポリ袋が約17個入ります。
- 風が強い時にロープで固定できるよう、
底部に本体固定穴付。



品番	容量 (ℓ)	サイズ(mm) (W×D×H)	重量 (kg)	税抜価格
EA995AA-59A	800	1475×750×1145	37.1	137,300円

錆取り&防錆クロス



ESCO

品番 EA929BA-1 税抜価格 950円

- クロスに錆取り・防錆成分が含まれて
あるので、そのまま拭き取るだけの
簡単で経済的な商品です
- あらゆる金属の除錆を行い、同時に
光沢を与えます
- 綿100%
- サイズ…約200×300mm
- 成分…銹油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤
- あらゆる金属の除錆を行い、同時に光沢を与えます。
- 防錆効果あり。錆の再発を防止します。(約30日間)
- 表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。
- 金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の
金属部分、鉄及び非鉄金属に

ダストボックス



品番	容量 (ℓ)	サイズ(mm) (上×下×高)	税抜価格
EA995AA-701	65	φ452×φ343 ×825	20,800円
EA995AA-702	65	φ452×φ343 ×825	20,800円

- 重量…4.6kg
- 材質…本体:エクスパンデタール
(粉体塗装仕上)
- 蓋: AES樹脂
- 70ℓのポリ袋が使用できます。
- ★片側には標準プレートが付いています。



[水分離型] 油吸収材キット

品番 **EA929DH-91**

価格 **53,400円** (税抜)

- 高い吸収性、高い保持力で吸った油を放しません。
- 油専用
- 吸収能力…油吸着パッド：約28.8L/40枚 (約0.72L/枚)
油吸収材：約49.5L/15本 (約3.3L/本)

〈セット内容〉

油吸着パッド	380mm×455mm×3 (t) mm	40枚
油吸収材	φ76mm×1220mm	15本
耐油ビニール手袋	Lサイズ	4双
収納ケース	外寸：788×470×498mm 内寸：690×370×370mm	1個

緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)



- 油専用

品番 **EA929DH-82A** 税抜価格 **10,700円**

- 希釈…ブラッシング洗浄：10～30倍希釈
高圧洗浄機での洗浄：30～50倍希釈
- ケースサイズ…内寸：410×310×325 (H) mm
外寸：300×220×285 (H) mm
- 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。
- ケースはバケツとしても使用可能。フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。

〈セット内容〉

- 1L油分散洗浄剤×1本
- 油吸着パッド(水分離型)×5枚
- 薄手塩ビ手袋×1双
- ゴーグル×1個
- 2Lポリ容器×1個
- ブラシ×1個
- 2.8Lバット×1個



緊急油吸着・洗浄キット(車載用)



品番 **EA929DH-84B** 税抜価格 **21,100円**

- 希釈…ブラッシング洗浄：10～30倍希釈
高圧洗浄機での洗浄：30～50倍希釈
- ケースサイズ…内寸：498×267×272 (H) mm
外寸：639×370×317 (H) mm
- 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。
- 収納ケース耐荷重は約80kgのため、イスや踏み台としても使用できます。

〈セット内容〉

- 1L油分散洗浄剤×1本
- 油吸着パッド(水分離型)×5枚
- 油吸着剤×1本
- ゴーグル×1個
- 3Lポリ容器×1個
- 洗浄ブラシ×1個
- ポリ袋 (45L) ×10枚
- L耐切削手袋×1双
- L耐油・滑り止め手袋×1双
- 10Lウォータータンク×1個
- 収納ボックス×1個
- 4.6Lバット×1個



緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)



品番 **EA929DH-81** 税抜価格 **5,800円**

シーツウエス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)	内容量	税抜価格
EA929AC-1	約508×635 (ハギレ)	2.2kg	2,570円
EA929AC-4	約508×635 (ハギレ)	9.1kg	8,330円

- 布が袋で圧縮された状態で入っているので、コンバクトで持ち運びやすい
- 材質…コットン70%、ポリエステル30%
- シーツから作られたリサイクルウエスです。

タオルウエス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)	内容量	税抜価格
EA929AC-2	約610×381 (ハギレ)	2.2kg	4,480円
EA929AC-5	約610×381 (ハギレ)	9.1kg	15,900円

- 布が袋で圧縮された状態で入っているので、コンバクトで持ち運びやすい
- 材質…コットン100%
- 高級タオルのリサイクルウエスです。

T シャツウエス

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)	内容量	税抜価格
EA929AC-3	約200～750×200～750 (不定形)	2.2kg	3,560円
EA929AC-6	約200～750×200～750 (不定形)	9.1kg	12,400円

- 布が袋で圧縮された状態で入っているので、コンバクトで持ち運びやすい
- 材質…綿100%
- 伸縮性・吸水性に優れた中古Tシャツのリサイクルウエスです。
- ハギレウエスの為、サイズ・形状は不揃いです。

[水分離型] 油吸着パッド

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	吸収能力(100枚当り)	税抜価格
EA929DG-16	381×457	5	1142	24,000円

- 油吸着専用
- 水は吸着せず、油のみを吸着します。
- ミシン目が入っています。
- 材質…リサイクル合成繊維

[水分離型] 油吸着パッド

(アメリカ)




品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	吸収能力(100枚当り)	税抜価格
EA929DG-11	381×457	3	802	20,600円

- 油吸着専用
- 材質…ポリプロピレン
- ミシン目が入っていません。

[水分離型] 油吸着パッド

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	吸収能力(100枚当り)	税抜価格
EA929DH-11A	381×457	2.5	902	17,300円

- 油だけを吸収したい現場に最適です
- 油専用
- 材質…ポリプロピレン

[油・液体] 吸着パッド

(アメリカ)




品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	吸収能力(100枚当り)	税抜価格
EA929DN-11	381×457	2	852	20,100円

- 3層構造のポリプロピレンをカバーで覆う事で、毛羽立ちが少なく耐久性・吸収性に優れたパッドです。
- 水・油・液体用
- 材質…ポリプロピレン
- ミシン目が入っていません。

[水・油] 吸収マット


(アメリカ)




品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	吸収能力(50枚当り)	税抜価格
EA929DM-1	381×483	8.6	892	14,000円

- 難燃性に優れています
- 水・油用
- 材質…再生セルロース繊維(約70%)
- ミシン目が入っています。
- 油や水などの液体を吸収し、下への染み込みや汚れ、液体の流出を防ぎます。

Heavy Duty



汚物処理キット



品番 **EA922KA-67** 税抜価格 **1,320円**

- 汚物処理に必要な防護服類一式とイラストマニュアルをパッケージしたキットです。

〈セット内容〉

- 使い捨て帽子×1枚
- 使い捨てマスク×1枚
- 使い捨て長袖ガウン×1着
- 使い捨て手袋×2双
- 使い捨て靴カバー×1足
- 計量カップ×1個
- ポリ袋(回収袋)×2枚
- 高吸収シート×15枚
- 紙製ヘラ×2枚
- マニュアル
- 作業時は保護めがね(別売)を着用して下さい。

花王

緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)

(アメリカ)



品番 **EA929DH-81** 税抜価格 **5,800円**

- 油専用
- 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。
- バグサイズ…380(W)×120(D)×300(H)mm

〈キット内容〉

- 油分散洗浄剤 (1L) ×1本
- 油吸着パッド(水分離型) ×5枚
- 薄手塩ビ手袋 ×1双
- ゴーグル ×1個
- ポリ容器(2L用) ×1個

緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)

(アメリカ)



品番 **EA929DH-83** 税抜価格 **11,500円**

- 希釈…ブラッシング洗浄：10～30倍希釈
高圧洗浄機での洗浄：30～50倍希釈
- ケースサイズ…φ329×332 (H) mm
- 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。
- 00色の収納ケース付き

〈キット内容〉

- 1L油分散洗浄剤 ×1本
- 油吸着パッド(水分離型) ×5枚
- 薄手塩ビ手袋 ×1双
- ゴーグル ×1個
- 2Lポリ容器 ×1個
- ブラシ ×1個
- 2.8Lバット ×1個



全自動洗濯機



- 消費電力(50/60Hz)…300W/330W
- サイズ…540(W)×535(D)×835(H)mm
- 重量…28kg
- 付属品…給水ホース(約0.8m)

品番	型番	容量(kg)	洗濯	脱水	税抜価格
EA763Y-71	IAW-T451	4.5	4.5		45,200円

- 1～24時間の予約タイマー機能付
- 「槽洗浄コース」「槽乾燥コース」で洗濯槽をお手入れできます。

衣類乾燥機



- 消費電力…1180W(強)、710W(弱)
- サイズ…630(W)×516(D)×670(H)mm
- 重量…26kg

品番	型番	乾燥容量	税抜価格
EA763YA-11A	DE-N60HV	6kg	107,000円

- ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。
- 風乾燥コース熱に弱い衣類、縮みやすい衣類を乾燥するとき。
- 仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するとき。
- ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。

衣類乾燥機用自立スタンド



- お客様組立品
- サイズ調節…幅:7段階、奥行:4段階、高さ:7段階

品番	型番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA763Y-40	DES-N76	610～850×513×1040～1330	22,000円

バスケットワゴン



- 材質…ポリプロピレン
- バスケットサイズ…上段:440×320×270(H)mm、下段:440×320×400(H)mm
- 耐荷重…上段:7kg、下段:8kg
- キャスター…自在×4

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA951FE-47	501×320×935	2.8	6,270円

伸縮パイプハンガー



- お客様組立品
- 材質…スチール(エポキシ樹脂塗装・亜鉛メッキ)
- 重量…4.7kg

品番	使用サイズ(W×D×H)mm	総耐荷重(kg)	税抜価格
EA951FG-13A	930×430×1,160～1,720	90	7,030円

- 収納目安…ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物46着
- 高さは5cm間隔で、12段階調整可能です。
- 移動に便利なキャスター付
- キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2

アタック(衣類用洗剤)



弱アルカリ性



品番	内容量	税抜価格
EA922KB-1AF	2.5kg	1,750円
EA922KB-1AE	10kg(2.5kg×4個)	6,450円

- 粉末 ●微香タイプ
- 少ない使用量で高い洗浄力。
- 高活性酵素パワーで、ガンコな汚れもしっかり落とします。
- ニオイの原因となる皮脂汚れもしっかり落とします。

尿石スケール除去剤



酸性

品番	内容量	入数	税抜価格
EA341WC-1	1.0kg	1個	2,100円
EA341WC-5	5.0kg	1個	7,720円
EA341WC-1B	1.0kg	10個	18,900円
EA341WC-5B	5.0kg	4個	27,800円

- 尿石を強力な溶解作用により除去します。
- 鉄さびなどの赤い汚れも落とします。
- 毒性が低く、安心して使えます。

伸縮式物干し竿(継ぎタイプ)



(1セット価格)

品番	サイズ(mm)	重量	耐荷重	税抜価格
EA951FB-53A	2,110～3,000	1.0kg	18kg	3,430円
EA951FB-54A	2,750～4,000	1.2kg	10kg	4,150円

品番	サイズ(mm)	重量	耐荷重	税抜価格
EA951FB-55A	3,500～5,000	2.1kg	12kg	6,700円

- 材質…パイプ: 鋼管、ステンレス、キャップ、継手: 樹脂
- パイプ径…53A(内筒)25mm、(外筒)30mm、54A(内筒)25mm、(外筒)30mm、55A(内筒)32mm、(外筒)38mm
- 1本サイズ…53A: 1,100(最大: 1,990)mm/1,100mm、54A: 1,361(最大: 2,507)mm/1,361mm、55A: 1,784(最大: 3,306)mm/1,784mm
- 片側伸縮式で長さを調整します。 ●鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少ない、高耐久性。
- コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。

衣類用洗剤



弱アルカリ性

- 液体ビック
- 肉汁や血液などタンパク汚れに強い。
- すすぎ1回でもOK
- つぶせる容器

品番	内容量	入数	税抜価格
EA922KB-1BA	4.5ℓ(業務用)	1個	4,220円
EA922KB-1CA		4個	15,800円
EA922KB-14	専用空容器(600ml)		810円

尿石付着除去剤



- 錠剤タイプの小便器用尿石除去剤

品番	サイズ(mm)	ケース	入数	税抜価格
EA341WC-8	φ31×25	無	60個	34,400円

- 作業中不在時に投入するだけで尿石を除去できます。
- 小便器に対し、3個をトラップに投入してください。

作業着用洗剤



中性

- 作業着・ユニフォーム・コック服・軍手などのお洗たくにおすすめです。
- 皮脂・汗、機械油、泥・土、食べ物汚れに

品番	内容量	入数	税抜価格
EA922KB-7AB	600g	12個	10,200円
EA922KB-7B		1個	900円
EA922KB-17	2.0kg(業務用)	1個	2,920円

尿石付着除去&防止剤



- 交換目安…4週間に1回
- 本剤は尿石の「除去」と「防止」を兼ね備えた新しいタイプの錠剤です。

品番	サイズ(mm)	ケース	入数	税抜価格
EA341WC-9	φ58×37(H)	有	12個	20,000円

ガラスマジックリン(ガラスクリーナー)



弱アルカリ性

- 8、-8Aはつぶせる容器

品番	内容量	入数	税抜価格
EA922KD-18	400ml	1個	505円
EA922KD-8	4.5ℓ	1個	3,060円
EA922KD-8A	(業務用)	4個	10,200円

- 窓、鏡、ガラスケース、自動車のフロントガラスなどに

アタック抗菌EXスーパークリアジェル(衣類用洗剤)



弱アルカリ性

- 衣類のニオイ菌を抑制し、皮脂・角質などの菌のエキサまでしっかり除去。生乾き臭を防ぎます。

品番	内容量	税抜価格
EA922KB-10E	720g	640円
EA922KB-16D	詰替用(850g)	720円

- サンシャイングリーンの香り

トイレマジックリン(消臭ストロング)



中性

- トイレ用

品番	内容量	入数	税抜価格
EA922KD-31	400ml	1個	470円
EA922KD-12	4.5ℓ	1個	3,960円
EA922KD-12A	4.5ℓ	4個	14,900円

- 便座や床の拭き掃除、便器の洗浄や汚れの付着防止に。
- 尿臭ブロッカー配合

トイレブラシ(セリウム配合)



- 材質…ケース・柄: PP、ブラシ: ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入り)
- 特殊研磨微粒子(酸化セリウム)配合で、水洗いだけでも汚れを落とします。

品番	サイズ(mm)	全長	税抜価格
EA928AP-41	60×80	420	1,460円

品番	サイズ(mm)	全長	税抜価格
EA928AP-42	60×80	420	730円

- サイズ…全体: 110×95×420(H)mm、ケース: 110×95×300(H)mm(-41のみ)

トイレブラシ(ケース付)




- サイズ…全体: 125×110×405(H)mm、ケース: 125×110×265(H)mm
- 材質…ケース・柄: ポリプロピレン、毛: ポリエステル

品番	サイズ(mm)	全長	税抜価格
EA928AJ-11	80×40	365	855円

- アーチ形状の毛足の長いブラシでフチ裏までしっかり洗える。
- 水切りが良いブラスタイプで収納も簡単



PETほうき



- 材質…穂先:PET
台:ポリプロピレン
柄:アルミ
- 先割れ加工なので、細かいゴミも掃き取れます。

品番	サイズ(mm)			入数	税抜価格
	穂先幅	毛丈	全長		
EA928AD-52S	300	115	1320	1本	1,870円
EA928AD-52	300	115	1320	3本	5,600円
EA928AD-52B	替穂先(1個)				1,300円

PP自在ほうき



- 材質…穂先:ポリプロピレン
柄:鋼管に塩ビコーティング

品番	サイズ(mm)			入数	税抜価格
	穂先幅	毛丈	全長		
EA928AD-53S	300	60	1380	1本	785円
EA928AD-53	300	60	1380	5本	3,920円
EA928AD-53B	替穂先(1個)				550円

モップハンドル(ステンレスパイプ)



- 材質…柄:ステンレスパイプ
ヘッド、グリップ:PP
- 管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。
- 高圧蒸気滅菌対応
- 薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応
- ヘッドはワンタッチで取替可能
- 適合ヘッド…EA928AY-521~526

品番	全長	重量	色	税抜価格
EA928AY-501	1395mm	490g	ブルー	4,650円
EA928AY-502	1395mm	490g	グリーン	3,640円
EA928AY-503	1395mm	490g	ホワイト	3,640円
EA928AY-504	1395mm	490g	イエロー	3,640円
EA928AY-505	1395mm	490g	レッド	3,640円

モップ(制菌加工系)



- 制菌加工系使用
- 材質…ポリエステル・綿・アクリル
- 適合ハンドル…EA928AY-501~505

品番	モップサイズ	色	税抜価格
EA928AY-521	210×250mm	ブルー	2,100円

モップ



- 高圧蒸気滅菌対応
- 薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応
- 材質…甲:PP、糸:綿
- 適合ハンドル…EA928AY-501~505

品番	モップサイズ	色	税抜価格
EA928AY-526	230×240mm	ブルー	2,070円

PPほうきセット



- ほうきは、天然と化学繊維の混合毛タイプで、細かいゴミから粗ゴミまで取れます。

品番	税抜価格
EA928AD-162	2,430円

〈ほうき〉 ●全長…740mm ●穂先幅…200mm ●重量…220g

●材質…柄:スチールパイプ
毛:ポリプロピレン・アレンファイバー

〈ちりとり〉 ●サイズ…220(W)×335(H)mm
●材質…PP ●重量…130g

ダンボールストッカー



- お客様組立品
- 材質…本体:スチール(粉体塗装)
キャスター:ナイロン

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	税抜価格
EA954LB-41A	300×230×435 (キャスター含む)	1.2	4,100円

総耐荷重:5kg

●キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2

●置き場所に困るダンボールを一括収納。

ミニほうきセット



- 〈ほうき〉 ●材質…ポリプロピレン

品番	穂先幅	毛丈	全長	税抜価格
EA928AD-135	150mm	70mm	215mm	750円

- 〈ちりとり〉 ●サイズ…170(W)×35(D)×225(H)mm
- 材質…ポリプロピレン
- テーブルの上や狭い場所を掃除するのに便利です。


新聞ストッカー



- 材質…ポリプロピレン
- 新聞や雑誌を入れたままヒモかけできます。
- 積み重ね可能

品番	収納目安(1個あたり)	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA954LB-10A	約1ヶ月	365×265×365	9,080円

デッキブラシ



- 材質…毛:塩化ビニール
柄:コーティングパイプ
- コンクリート・タイルに付いた頑固な汚れに最適です。

品番	サイズ(mm)			入数	税抜価格
	ブラシ	毛丈	全長		
EA928AF-5SB	160	45	1100	1本	2,190円
EA928AF-5B	160	45	1100	5本	6,150円

ハンドル付ちりとり



- サイズ(使用時)…300(W)×340(D)×685(H)mm
- 重量…約1kg
- 材質…塗装鋼板

品番	税抜価格
EA928AD-25	3,360円

- ★ほうきに付いたゴミを取るクシ付
- ちりとりが自立するので便利です。
- ゴミ捨てが簡単にできるように、底に取っ手が付いています。

2Wayちりとり



品番	税抜価格
EA928AD-43	3,800円

- 使用時サイズ…横:272(W)×295(D)×660(H)mm
縦:121(W)×342(D)×678(H)mm

モップ絞り器



- サイズ…330×300×330(H)mm
- 重量…2.1kg
- 材質…ポリプロピレン、鉄線

品番	容量	税抜価格
EA928AB-30	14ℓ	7,580円

乾湿両用チョーク



- サイズ…φ12×80mm
- 全天候型
雨の日でも晴れの日でも書き味バツグン

品番	カラー	税抜価格
EA581E-1	白	320円
EA581E-2	赤	535円

●グリーン購入法適合商品です

鉄道チョーク



(アメリカ)

品番	カラー	税抜価格
EA581EA-1	白	840円
EA581EA-2	赤	840円
EA581EA-3	黄	840円
EA581EA-4	青	840円

入数:4本(ケース付)

品番	カラー	税抜価格
EA581EA-11	白	7,570円
EA581EA-12	赤	7,570円
EA581EA-13	黄	7,570円
EA581EA-14	青	7,570円

入数:144本

- φ25mmの極太チョークです
- サイズ…φ25×110mm
- ★持ち運びに便利なベルトクリップケース付(4本入のみ)
- 金属・木材・コンクリート・ダンボール・ゴム・プラスチック等いろいろな材質へのマーキングに

ミストサーキュレーター



品番	型番	羽根径	適用床面積	税抜価格
EA763FB-100A	MGW-Q2	9cm(1枚)	150畳まで	34,700円

品番	除菌液(20ℓ)	税抜価格
EA922DA-5		30,600円

- 消費電力(50/60Hz)…80W/85W
- タンク容量…2.5ℓ
- 連続ミスト吐出時間…17時間
- サイズ…395(W)×240(D)×795(H)mm
- 重量…5.5kg
- 調整風量数…4/パターン(自然風・弱・中・強)
- マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)(EA922DA-5)(別売)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。

マジックガード(除菌・消臭液)



品番	内容量	税抜価格
EA922DA-1	60mℓ	640円
EA922DA-2	300mℓ	1,500円
EA922DA-3	800mℓ	3,270円
EA922DA-5	20ℓ	30,600円

- アルコール製品では対処できないものから、さまざまな細菌・ウイルスまで瞬間除菌率99.99%以上でしっかり分解して除菌します。
- 気になる嫌な臭いを強力に瞬間消臭

ESCO

出展決定!!



安全・安心・快適・環境・省エネ を追求

鉄道技術展

Mass-Trans Innovation Japan 2025

- 期間: 11/26 水曜日 ~ 29 土曜日 10:00~17:00
※最終日29日(土) 10:00~16:00まで
- 場所: 幕張メッセ
- 小間番号: F-22
- 第9回鉄道技術展 WEBサイト ▶▶▶ 

会場でお待ちしております!

【出展予定】

第2回 鉄道技術展・大阪 2026

- 期間: 2026. 5/27(水) ~ 29(金)
- 時間: 10:00 ~ 17:00
※最終日29日(金) 10:00~16:30まで
- 場所: インテックス大阪 3・4・5号館
／国際会議ホール

招待券をご希望の方、
その他ご質問等がおありの方は
06-6532-6226 まで
お気軽にご連絡ください。



プロユース仕様の製品をESCOブース内で実際にお試しいただけます!

代理店

- カタログ掲載商品は、弊社特別価格です。
- 表示価格、掲載内容の有効期限は2026年12月末日(予定)とさせていただきます。(消費税率は改定税率に準じます)
- 改良等のため、予告なく仕様の変更をすることがありますので予めご了承願います。
- 商品に記載している国名、国旗はメーカー本社所在地です。(生産国と異なる場合があります)
- 生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせて頂く商品もあります。
- 本書を無断で他に転用しないようお願いいたします。



ESCO便利カタログ® 毎年発行
プロの現場で必要なMRO商材を一冊に

約140,000点掲載!

株式会社エスコ

本社・カスタマーサービス 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号4階

TEL 06-6532-6226 FAX 06-6541-0929

<https://www.esco-net.com/> MAIL: esco-sp@esco-net.com

東京営業所

〒108-0014 東京都港区芝4丁目9番1号 オーキッドプレイス芝4丁目ビル5階

TEL 03-5419-3481 FAX 03-5419-3482

- 東日本物流センター 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町49番地3
- 西日本物流センター 〒552-0013 大阪市港区福崎1丁目3番26号