



品番 : EA617DY-105

品名 : 1/2"DRx 5/8" ディープソケット



販売価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
カタログ価格	1,270円(税抜) / 1,397円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/18 05:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0439ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	13205
差込角	1/2"	対辺	5/8"
外径(mm)	22	全長	77mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
表面は美しいミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):77●ソケット外径(D1先端部;mm):22●ソケット外径(D2差込部;mm):22●ソケット深さ(T;mm):24		

代替品

	品番	EA687CT-106
	コメント	1/2"sqx 5/8" ディープソケット

