品番：EA617DY-112

品名：1/2"DRx1・1/16" ディープソケット



販売価格	2,190円（税抜）／ 2,409円（税込）			
カタログ価格	2,190円（税抜）／2,409円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2024/05/21 03:16現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0439ページ			



仕様

メーカー	SIGNET（シグネット）	型番	13212
差込角	1/2”	対辺	1-1/16”
外径(mm)	36	全長	77mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
表面は美しいミラー仕上げ			
各部サイズ	●全長(L;mm):77●ソケット外径(D1先端部;mm):36●ソケット外径(D2差込部;mm):36●ソケット深さ(T;mm):33		

代替品

品番　EA687CT-113

コメント　1/2¥"sqx1・1/16¥" ﾃﾞｨｰﾌﾟｿｹｯﾄ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.