品番：EA712AF-1A

品名：モバイル型 レーザーパワーメーター

販売価格	22,000円（税抜）／ 24,200円（税込）			
カタログ価格	22,000円（税抜）／24,200円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2024/05/05 23:29現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0818ページ			

0.01μW～40.39mWまで測定可能 もどり光を抑える拡散シートを採用

仕様

メーカー	三和電気計器（sanwa）	型番	LP10
測定範囲	0.01μW～40.39mW	測定波長範囲	400nm～1100nm
直読波長	633nm(He-Neレーザ) その他波長は代表の補正系数を用いて換算	表示	数値部：4039カウントデジタル表示 バーグラフ部：41セグメント表示
サンプルレート	数値部：約3回/秒 バーグラフ部：約30回/秒	測定レンジ	●40μWレンジ（0.01μW～40.39μW） ●400μWレンジ（0.1μW～403.9μW） ●4mWレンジ（0.001mW～4.039mW） ●40mWレンジ（0.01mW～40.39mW）
電源	LR-44×2個（付属）	サイズ	●本体：76(W)×18(D)×117(H)㎜ ●センサプローブ：16(W)×10(D)×84(H)㎜
コード伸長	500㎜	重量	約120g
受光素子	Siフォトダイオード（受光径φ9㎜）拡散シート付き	オーバー表示	「OL」表示
測定対象光	直流光	測定確度	±5%(4mWレンジ：校正波長633nm、

	(※変調光は正確に測定することができません)		1mWにて) 23℃±2℃において
消費電力	約8mW	電池寿命警告	バッテリーマークが点灯
使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度 II	使用温湿度範囲	温度:0℃～40℃ 湿度:80%RH以下 (結露のないこと)
保存温湿度範囲	温度:-10℃～50℃ 湿度:80%RH以下 (結露のないこと)	確度保証範囲	23±2℃, 80%RH以下(結露のないこと)
EMC指令	IEC61326	RoHS指令	EN50581
機能	●MINホールド/MAXホールド ●オートパワーセーブ(操作終了約15分後)	付属品	・光センサー(本体直付け) ・ボディカバー(換算表貼付) ・取扱説明書

受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用
変化を読み取りやすいバーグラフ表示
直読校正波長633nm(直流光)用
分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値)
小型受光センサはプローブ本体に収納可能
胸ポケットに収納できる小型サイズ
0.01μW～40.39mWまで測定可能

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.