品番：EA750FP-10A

品名：Φ17mm×900mm デジタルハンディスコープ

販売価格	78,000円（税抜）／ 85,800円（税込）		
カタログ価格	78,000円（税抜）／85,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2024/04/30 11:49現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

握りやすいピストルグリップ設計、大画面、明るい4灯LED付きの頑丈なアルミニウム製カメラヘッドで見にくい問題箇所の検査を容易にします

仕様

メーカー	リジッド（RIDGID）	型番	55908
商品名	CA-350	ディスプレー解像度	320×240
光源	LED4灯	画像データ	640×480
電源	12Vリチウムイオンバッテリー	サイズ	95×110×240（H）mm
重量	2.9kg	防水・防塵性能	IP67（カメラヘッド）
動画・静止画に対応			
モニターで画像が確認できます。			
付属	バッテリー×1個、充電器、 先端ツール3本（フック、ミラー、マグネット）、 ビデオケーブル、USBケーブル、 SDカード（8GB）、樹脂ケース	カメラヘッド径	φ17mm
ケーブル長	900mm	モニターサイズ	3.5インチ
SDカード対応	32GBまで		
側視あり			
狭い場所やより離れた場所用の交換可能なカメラヘッド			

作業レポート用の静止画像とビデオを簡単に記録
デジタルズーム機能あり（2.0倍）

代替品

	品番 EA750FS-21 **コメント** 9.0mmx1.5m

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.