品番：EA760B-1A

品名：単3x4本 コンクリート探知機

販売価格	138,800円（税抜）／ 152,680円（税込）		
カタログ価格	138,800円（税抜）／152,680円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2024/04/27 15:10現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	D-TECT150CNT
鉄筋、非鉄金属、塩ビパイプ、CD管、電線、木材を探知。			
検知能力	150mm(条件による)	測定精度	中心部：±5mm
深さ精度	乾燥したコンクリート：±5mm 湿ったコンクリート：±10mm	機能	バックライト、オートパワーオフ
使用温度範囲	−10～50℃	保管温度範囲	−20～70℃ （必ず電池は抜いて下さい）
防塵・防水	IP54	電源	単3電池×4本(付属)
サイズ	97(W)×120(D)×220(H)mm	重量	700g
付属品	キャリングケース		

7つの探知モード
◆コンクリート「1」モード（探知深さ：80mm）
　レンガやコンクリートの中の対象物を探知。
◆コンクリート「2」モード（探知深さ：150mm）
　コンクリートの中の対象物を探知。
◆湿ったコンクリートモード（探知深さ：60mm）
　乾燥していないコンクリートの中の
　対象物を探知。
◆配管式床暖房配管モード（探知深さ：80mm）
　鉄筋・電気配線・金属・水の入った

プラスチック管を探知。
◆石膏ボードモード（探知深さ：80mm）
木や石膏ボードで、
木材・金属・電気配線などを探知。
◆金属モード（探知深さ：60mm）
金属対象物や通電した電気配線を探知。
◆ダイレクトモード（探知深さ：150mm）
探知対象物の全てが、探知信号強度で
表示。

カスタマイズ
◆表示言語設定：日本語・英語
◆オートパワーオフ：1、2、5、10分、設定なし
◆バックライト点灯時間：
10、20、30、60、120、240秒、常時点灯
◆バックライト点灯：最大・中間・最小
◆信号音の鳴る場面：対象物・通電線・ボタン操作

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

品番 EA760B-1B
コメント 変更点:性能大幅アップ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.