品番：EA812JA-33

品名：DC12V→AC100V/400W インバーター

販売価格	10,100円（税抜）／ 11,110円（税込）			
カタログ価格	10,100円（税抜）／11,110円(税込)			
在庫数	最新在庫：6　（2024/05/14 16:19現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0281ページ			

仕様

メーカー	大橋産業（BAL）	型番	No.1758
入力電圧	DC12V	出力電圧	AC100V
サイズ	126×138×50mm	重量	800g
シガーソケット接続コード	1.5m	バッテリー接続コード	1.5m
定格出力	400W	最大出力	600W
USB端子付	出力電圧：DC5V、 出力電流：2.1A	瞬間最大出力	800W
出力周波数	55Hz（50/60Hz 表示機器使用可能）	出力波形	調整矩形波
電源入力方式	アクセサリープラグ接続（消費電力120W以下）またはバッテリー接続	回路方式	P.W.M方式
保護回路	入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路	USB端子形状	Aタイプ
アクセサリーソケット出力	10A以下	使用環境温度	0～40℃
ヒューズ	15A（アクセサリープラグに内蔵） 25A×2（本体に内蔵）		

12V専用
保護回路機能付
3種類の電源が使用でき幅広く使えます。(AC100V×2+DC5V+DC12V=400W)
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
瞬間最大出力800Wの大容量で起動電力に対応
電源入力コード2種類付属（アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード）
バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ
7種類の安全保護回路を搭載

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.