# 品番：EA949RM-104

# 品名：28x25.7mm/ M6 TPEダンパー(ｱｷｼｱﾙ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,410円（税抜）／ 2,651円（税込） | | |
| カタログ価格 | 2,410円（税抜）／2,651円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：3　（2024/05/22 05:54現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1298ページ | | |






**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TPGBA-2 |
| 材質 | TPEE<br>(ポリエステル系熱塑性エラストマー) | 取付ねじ<br>(皿ねじ) | M6 |
| 直径 | 28mm | 高さ | 25.7mm |
| 許容荷重 | 4.9kN | 使用例 | 農業機器、ロボットなど |
| 衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 | | | |
| 高負荷用 | | | |
| 短いストロークで大きな荷重を受けるアキシアル型 | | | |
| ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 | | | |
| 費用効率の高い性能を発揮します。 | | | |
| 高負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。農業機器、ロボットなど、エネルギー吸収が必要なあらゆる場所に適しています。 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.