品番：EA124KC-3A

品名：15/20mmx20m 散水ホースリール

販売価格	11,500円（税抜）／ 12,650円（税込）			
カタログ価格	11,500円（税抜）／12,650円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2024/05/18 00:23現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

ホース長さ	20m	サイズ	400×432×400mm
スーパー耐圧タイプ			
ホース	内径：15mm、外径：20mm	スプレーパターン	6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)
材質	PP、PVC等	最高使用圧力	0.7MPa以下
重量	5.22kg	適合蛇口外径	φ15mm
替ノズル	EA124KC-1		

代替品

品番　EA124KC-3B

コメント　ホースの色変更

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.