品番：EA315GJ-11

品名：AC100V/70A インバーター直流アーク溶接機

販売価格	76,600円（税抜）／ 84,260円（税込）			
カタログ価格	76,600円（税抜）／84,260円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2024/05/18 06:50現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0078ページ			

仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-LY70Pro
入力電源	AC100V	使用率	80%
出力電流	10A～70A	周波数	50/60Hz
入力	1.8kVA/1.4kW	負荷電圧	23V
無負荷電圧	80V	使用可能溶接棒	最大φ2.6mm
本体サイズ	120(W)×290(D)×235(H)mm	重量	4.3kg
付属品	・ホルダー付ケーブル5m ・アースクリップ付ケーブル3m ・入力ケーブル(3芯)3m		
●アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.