品番：EA425BJ-414

品名：R 1/2"x14.0mm ボールバルブ(ｽﾃﾑ式・ﾐﾆﾁｭｱ)

販売価格	3,760円（税抜）／ 4,136円（税込）			
カタログ価格	3,760円（税抜）／4,136円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2024/05/18 00:56現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1104ページ			




仕様

メーカー	アソー（ASOH）	型番	BH-0414
取付ねじ	R1/2”	タケノコ外径	14mm
適合ホース内径※	13mm	使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	−10～80℃ （凍結箇所除く）	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮（クロムメッキ）		

ホースニップル一体型

一次側がテーパー（R）外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。

ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。

少し大きなサイズの小型バルブです。流体抵抗が少なく、油や空圧機器、水道・給湯などにご利用いただけます。

エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブで、ご使用いただけます。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.