品番：EA758C-411

品名：[充電式] 作業灯/LEDセット

販売価格	61,900円（税抜）／ 68,090円（税込）			
カタログ価格	61,900円（税抜）／68,090円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2024/05/20 07:31現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ	0871ページ2138ページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DB ※ESCOオリジナルセット品
セット内容	作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ	明るさ	強：2，000lm 弱：350lm
連続点灯(時間)	強：5.5時間 弱：32時間	電球	白色LED(1個)
電源	リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V	サイズ	142×163×209(H)㎜
重量	1.2kg	防水性能	IP54(バッテリーカバーが閉じている時)
角度調整が可能			
電池残量が一目でわかる			
軽量コンパクトで狭所作業でも活躍			
フックでの吊り下げが可能			
※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。			

充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります
角度調整が可能（360°）
三脚用ねじ穴（5/8”-UNC）が付いているので、三脚に固定して使用することもできます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.