品番：EA758NC-1

品名：[充電式] サーチライト/LED･UV

販売価格	122,000円（税抜）／ 134,200円（税込）		
カタログ価格	122,000円（税抜）／134,200円(税込)		
在庫数	最新在庫：0 （2024/05/16 04:23現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			

仕様

メーカー	日動工業	型番	LEDL-10W-UV
サイズ	本体：114(W)×260(D)×145(H)mm ケース：402(W)×146(D)×317(H)mm	重量	本体：1.6kg(電池含む) 総重量：3.3kg(ケース含む)
光源	LED(10W)･UV	連続点灯(時間)	強：8時間 中：17時間 弱：33時間
ピーク波長	398nm	防水性能	IP55
バッテリー	14.4V/6，400mAh	付属品	専用ハードケース リチウムイオンバッテリー(内蔵) ワイドレンズ ショルダーベルト 充電アダプター バッテリー用ケース
使用温度範囲	-10～45℃	照射パターン	強、中、弱、点滅
充電時間	4～6時間	使用電池	リチウムイオン電池(ACアダプター付)
屋外型			
UVライト仕様により、100m先の蛍光安全ベストがはっきり見えます。			
真夜中の保線管理で置き忘れ防止			

工業製品のキズ確認やクレジットカードの偽造チェック
市販のカメラ用三脚が使用可能、自由な角度調節ができます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.