# 品番：EA763AD-151

# 品名：DC12/24V 空気清浄機(自動車用)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,000円（税抜）／ 2,200円（税込） | | |
| カタログ価格 | 2,000円（税抜）／2,200円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：48　（2024/05/20 01:48現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2567ページ | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 大橋産業（BAL） | 型番 | No.1831 |
| 消費電力 | 0.8W(MAX) | サイズ | φ30×82mm |
| 重量 | 24g | 電源 | DC12V/DC24V |
| マイナスイオン濃度 | 8×10^4pcs/cm3 | オゾン濃度 | 0.02ppm |
| カラー | クリアブルー | | |
| 接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。 | | | |
| オゾンで車内の悪臭をカット | | | |
| マイナスイオンで車内の空気を活性化 | | | |
| フィルター交換不要 | | | |
| 清涼感のあるクリアブルーのボディ | | | |
| DC12V/24V車 共用 | | | |
| オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.