品番：EA776AE-1

品名：ポータブル導電率計/ペーハー計

販売価格	39,000円（税抜）／ 42,900円（税込）			
カタログ価格	39,000円（税抜）／42,900円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2024/05/05 04:30現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

仕様

メーカー	ハンナインスツルメンツ	型番	HI9811-5N
測定対象	pH、導電率、TDS、温度	測定範囲	pH：0.0～14.0pH、導電率：0～6mS/cm、TDS：0～3g/L、温度：0～70℃
分解能	pH：0.1pH、導電率：0.01mS/cm、TDS：0.01g/L、温度：0.1℃	精度	pH：±0.1pH、導電率：±2%F.S、TDS：±2%F.S、温度：±0.5℃
pH校正	手動で1点校正	EC/TDS校正	手動で1点校正
EC/TDS温度補償	0～50℃の間で自動式（1℃に対し2%の上昇率の設定）	使用温度	0～50℃、100%RH以下（結露なきこと）
電源	9V電池（006P）×1個(付属)	電池寿命	150時間（連続使用、外気温により大きく異なります）
サイズ	本体：79.5(W)×37(D)×144.6(H)mm、センサー：φ25×185mm	コード長	約1m
重量	230g	付属標準液	7.01pH、1413μS/cm、1382ppm(各1回分)、洗浄液(2回分)
ケースサイズ	235(W)×165(D)×65(H)mm		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

品番　EA776AE-1A

コメント　変更点:内蔵の温度センサー

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.