品番：EA809XL-15

品名：AC100V/ 720W ベルトサンダー

販売価格	10,700円（税抜）／ 11,770円（税込）			
カタログ価格	10,700円（税抜）／11,770円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2024/05/19 15:30現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0890ページ			

仕様

メーカー	BLACK+DECKER （ﾌﾞﾗｯｸ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃﾞｯｶｰ）	型番	KA3000
電源	AC100V	消費電力	720W
ベルト速度	250m/分	ベルトサイズ	76×533mm
サイズ	152×340×155(H)mm	重量	3.3kg
コード長	3m	スイッチタイプ	単速
ペーパー種類	市販	ペーパー取り付け	ワンタッチ
付属品	#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター		

研磨面が広く、強力なベルトサンダー

前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。

先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。

作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。

二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付

削る･磨く･仕上げ。作業を簡単に。

木材の仕上げや補修、塗料をはがす、切断面を滑らかにする、サーフボードを磨く。様々な場面や用途でサンダーが活躍。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.