# 品番：EA944NJ-50

# 品名：50x0.18mm/33m 粘着テープ(ｶﾞﾗｽｸﾛｽ)



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 16,000円（税抜）／ 17,600円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 16,000円（税抜）／17,600円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2024/05/13 22:59現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | |
| カタログページ | 1518ページ | | | |





高強度と耐熱性に優れたガラスクロス粘着テープ

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.188UL |
| 幅 | 50mm | 長さ | 33m |
| 総厚さ | 0.18mm | 材質 | 基材：ガラスクロス<br>粘着剤：シリコーン系 |
| 用途 | 耐熱トランスの層間・外装絶縁用途、部品の外層用途、コイルの結束や外層絶縁用途に | 引張強さ | 600～620N/19mm |
| 伸び | 5% | 引きはがし粘着力 | 6.7N/19mm |
| 破壊電圧 | 3.5kV | 電食係数 | 0.96 |
| 機械的強度に優れ、綿やアセテートクロスに比べ約3倍の強度があります。(メーカー比) | | | |
| 180℃で長時間加熱しても電気特性は安定しています。 | | | |
| UL-510FRを取得しています。 | | | |
| 寸法安定性が良好で、他のプラスチックに比べ、熱・湿度による影響が非常に少ないです。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.