# 品番：EA944VP-19

# 品名：19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,810円（税抜）／ 3,091円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 2,810円（税抜）／3,091円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：10　（2024/05/02 15:15現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | |
| カタログページ | 1512ページ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 19mm×10m | 厚さ | 0.06mm |
| 材質 | 基材：ポリイミドフィルム<br>粘着剤：シリコーン系 | 用途 | 高温電気絶縁、はんだ付け工程等の耐熱マスキング |
| 最高使用温度 | 250℃ | 破壊電圧(基材のみ) | 7kV(一般特性値) |
| 使用温度範囲 | 250℃ | 引張強さ | 50N/10mm |
| 伸び | 35% | 粘着力 | 2.4N/10mm |
| ポリイミドフィルムを基材とし、高耐熱シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。 | | | |
| 耐熱、電気絶縁を必要とする際にご使用いただけます。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.