品番：EA981CZ-1.5

品名：100mmx1.5m/ 5.0ton ベルトスリング(ﾏﾙﾁ)



販売価格	16,200円（税抜）／ 17,820円（税込）		
カタログ価格	16,200円（税抜）／17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2024/04/29 02:16現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1813ページ		



仕様

側布	ナイロン	芯糸	ポリエステル
幅	100mm	揚量	5.0t
色	赤	全長	1.5m
アイ長さ	400mm	アイ厚み	20mm
アイ幅	60mm	本体厚み	20mm
接合部厚み	30mm	接合部幅	90mm
重量	1800g		

玉掛け作業の合理化に

傷のつきやすいものの吊り上げに

アイつけねの固い部分が邪魔にならず何かと便利

強くて耐久力があり経済的

軽くて柔らかく作業性抜群

＜使用上の注意＞
白芯が見えたら使用ストップ。
表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体（白）が見えてきたら使用を中止してください。また部分的な硬化や太さの不均一が感じられたら危険な状態です。
角張った吊荷は「補強筒」なしでは吊れません。

横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使い下さい。
【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意下さい。
熱いものには使えません。
高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使い下さい。100℃を超える条件の場合は、耐熱用スリングをお使い下さい。
酸洗いなどには使えません。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないで下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.