




耐熱エコホース

HEAT-RESISTANT ECO HOSE

食品・醸造・化学・各種工場の
配管や洗浄用に!



地球に優しい
非塩ビホース
耐熱温度 80°C!
(外層面抗菌配合)

【使用環境】

- ①使用温度範囲 -5°C~+80°C
- ②臭い・味: ホースと流体との反応によりまれに発生することがあります。
臭い・味は個人差がありますので、使用前に必ず確認願います。

呼称	内径 (mm)	外径 (mm)	定尺 (m)	最高使用圧力 MPa at20°C	最小曲半径 (mm)	定尺重量 (kg)
TEH-12	12.0	18.0	60	1.0	48	7.8
TEH-15	15.0	22.0	60	0.8	60	11.4
TEH-19	19.0	26.0	50	0.7	76	11.5
TEH-25	25.0	33.0	40	0.6	100	13.6
TEH-32	32.0	41.0	40	0.5	128	19.2
TEH-38	38.0	48.0	40	0.4	152	24.8
TEH-50	50.0	62.0	40	0.3	200	38.8

用途

- ◆ 各食品輸送機械配管・洗浄配管
- ◆ 酒造・醸造搬送機器配管・洗浄配管
- ◆ 飲料水搬送

作業効率アップ

低温でも高温でも耐え柔軟性に
富んだ非塩ビホース

●改良のため、予告無く仕様変更することがあります