


# 耐油プレッシャーホース

E-STB

- 当社独自の特殊配合素材の使用により、優れた耐油性能を有します。
- 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。

EIGHTRON



型番	内径×外径	使用圧力 MPa		許容曲げ半径 at 20℃	使用温度範囲	定尺	標準重量
	mm	at 20℃	at 60℃	mm	℃	M	g/m
E-STB-6	6×11			40		100	85
E-STB-8	8×13.5			55		100	120
E-STB-9	9×15		0~0.7	65		100	145
E-STB-12	12×18	0~1.0		85		100	180
E-STB-15	15×22			105		50	260
E-STB-19	19×26			135	0~60	50	315
E-STB-21.5	21.5×29		0~0.6	155		50	365
E-STB-25	25×33			175		50	460
E-STB-32	32×41	0~0.5	0~0.35	225		40	650
E-STB-38	38×48			265	40	850	
E-STB-50	50×62	0~0.3	0~0.2	350		40	1,330

色調
クリアーグリーン



- E-STB-9 : EA125HB-10A(10m) EA125HB-10B(20m)
- E-STB-12 : EA125HB-12A(10m) EA125HB-12B(20m)
- E-STB-15 : EA125HB-15A(10m) EA125HB-15B(20m)
- E-STB-19 : EA125HB-19A(10m) EA125HB-19B(20m)