




スプリングホース

バキュームOK

E-SP

- 硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れています。
- バキューム(吸込み)にも使用できます。(内径 15 ~ 50 まで)

EIGHTRON



型番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa		許容曲げ半径 at 20℃ mm	使用温度範囲 ℃	定尺 M	標準重量 g/m
		at 20℃	at 50℃				
E-SP-8	8×13,5	0~0,8	0~0,4	30	0~50	100	140
E-SP-9	9×15			35		170	
E-SP-10	10×16	0~0,5	0~0,25	40		100	180
E-SP-12	12×18			50		230	
E-SP-15	15×22	-0,1~0,5	-0,1~0,25	60		50	320
E-SP-19	19×26	-0,1~0,4	-0,1~0,2	75		50	380
E-SP-25	25×33			100		540	
E-SP-32	32×41			130		40	780
E-SP-38	38×48	-0,1~0,3	-0,1~0,15	150		40	1,000
E-SP-50	50×62			200		40	1,500
E-SP-63	63×80	0~0,2	0~0,1	250	20	2,700	
E-SP-75	75×92			300	20	3,150	

色調

クリアブルー

EA125HC-10 : E-SP-10(10m)

EA125HC-12 : E-SP-12(10m)

EA125HC-15 : E-SP-15(10m)