


ロングニップル

金型冷却用延長継手



規格	オネジ D	メネジ D1	L	L1	L2	L3	d	六角 対辺	規格	オネジ D	メネジ D1	L	L1	L2	L3	d	六角 対辺
LN1/8×50	R1/8	Rc1/8	50	9	13	28	6	14	LN1/4×50	R1/4	Rc1/4	50	11	16	23	7	17
LN1/8×60			60			38			LN1/4×60			60			33		
LN1/8×70			70			48			LN1/4×70			70			43		
LN1/8×80			80			58			LN1/4×80			80			53		
LN1/8×90			90			68			LN1/4×90			90			63		
LN1/8×100			100			78			LN1/4×100			100			73		
LN1/8×110			110			88			LN1/4×110			110			83		
LN1/8×120			120			98			LN1/4×120			120			93		
LN1/8×130			130			108			LN1/4×130			130			103		
LN1/8×140			140			118			LN1/4×140			140			113		
LN1/8×150			150			128			LN1/4×150			150			123		
LN1/8×160			160			138			LN1/4×160			160			133		
LN1/8×170			170			148			LN1/4×170			170			143		
LN1/8×180			180			158			LN1/4×180			180			153		
LN1/8×190			190			168			LN1/4×190			190			163		
LN1/8×200			200			178			LN1/4×200			200			173		

ロングニップル使用材料
■黄銅棒