


単位 mm

金型冷却用延長継手

ロングニップル



規格	EA品番	オネジ D	メネジ D1	L	L1	L2	L3	d	六角 対辺
LN1/8 × 50	EA141AK-50	R1/8	Rc1/8	50	9	13	28	6	14
LN1/8 × 70	EA141AK-70			70			48		
LN1/8 × 80	EA141AK-80			80			58		
LN1/8 × 100	EA141AK-100			100			78		
LN1/8 × 130	EA141AK-130			130			108		
LN1/8 × 150	EA141AK-150			150			128		
LN1/8 × 200	EA141AK-200			200			178		

規格	EA品番	オネジ D	メネジ D1	L	L1	L2	L3	d	六角 対辺
LN1/4 × 50	EA141AL-50	R1/4	Rc1/4	50	11	16	23	7	17
LN1/4 × 70	EA141AL-70			70			43		
LN1/4 × 80	EA141AL-80			80			53		
LN1/4 × 100	EA141AL-100			100			73		
LN1/4 × 130	EA141AL-130			130			103		
LN1/4 × 150	EA141AL-150			150			123		
LN1/4 × 180	EA141AL-180			180			153		
LN1/4 × 200	EA141AL-200			200			173		

ロングニップル使用材料
■黄銅棒