




VBAT20**S1** 材質:SUS304 EA153SN-23

VBA20A,40A,43Aを接続した場合



VBA22A,42Aを接続した場合



(mm)

増圧弁型式	A	B	C	D ^{注)}
EA153SM-3 VBA20A	481	394	Rc3/8	—
EA153SM-5 VBA40A	520	429.8	Rc1/2	—
EA153SM-4 VBA22A	444	394	Rc3/8	469
VBA42A	477	429.8	Rc1/2	493
VBA43A	526	429.8	Rc1/2	—

注) オプション：G(圧力計)選択時